

ツールボックス



品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	耐荷重 (kg)	税抜価格
EA505TH-1	内寸:350×270×70 外寸:395×295×105	1.4	100	4,900円

- 材質…ポリエチレン
- 積み重ね可能(4点ロック式)
- エンボス構造の厚手スポンジと取り外し可能な薄手スポンジで衝撃を吸収します。
- 収納式の大型ハンドル付
- 別売の専用ドローリ (EA505TH-9) と連結して、さらに楽々安全に運搬できます。

ツールボックス



品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	耐荷重 (kg)	税抜価格
EA505TH-2	内寸:350×270×122 外寸:395×295×158	1.82	100	5,100円

- 材質…ポリエチレン
- 積み重ね可能(4点ロック式)
- ★HIKOKI製の充電インパクトドライバー専用トレー付で、バッテリーや充電器と合わせて整理ができます。
- エンボス構造の厚手スポンジと取り外し可能な薄手スポンジで衝撃を吸収します。
- 収納式の大型ハンドル付
- 別売の専用ドローリ (EA505TH-9) と連結して、さらに楽々安全に運搬できます。

ツールボックス



品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	耐荷重 (kg)	税抜価格
EA505TH-3	内寸:350×270×175 外寸:395×295×210	1.93	100	5,500円

- 材質…ポリエチレン
- 積み重ね可能(4点ロック式)
- エンボス構造の厚手スポンジと取り外し可能な薄手スポンジで衝撃を吸収します。
- 収納式の大型ハンドル付
- 別売の専用ドローリ (EA505TH-9) と連結して、さらに楽々安全に運搬できます。

ツールボックス



品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	耐荷重 (kg)	税抜価格
EA505TH-4	内寸:350×270×280 外寸:395×295×315	3	100	10,800円

- 材質…ポリエチレン
- 積み重ね可能(4点ロック式)
- ★HIKOKI製充電丸ノコ専用トレー付で、バッテリーや充電器と合わせて整理ができます
- エンボス構造の厚手スポンジで衝撃を吸収します。
- 収納式の大型ハンドル付
- 別売の専用ドローリ (EA505TH-9) と連結して、さらに楽々安全に運搬できます。

腰袋・ツールポーチ

作業用ベルト

ツールホルダー

バスケット、電工バケツ

ツールバッグ

バックバッグ

ウエストポーチ

ツールロール、工具袋

袋・容器

パーツケース

工具箱

防水ケース

車載ケース

収納ケース

コンテナ

パート...

パート...

ツールワゴン

ツールキャビネット

作業台

収納車棚

ドローリ(ブレーキ付)



品番	積載均等耐荷重	荷台サイズ	税抜価格
EA505TH-9	100kg	520×370mm	12,000円

- 床高さ…140mm
- 車輪…自在×2
- 車輪…自在(ブレーキ付)×2
- 重量…2.82kg ●車輪径…70mm
- 材質…ポリエチレン
- ★ツールボックス (EA505TH-2~4) と4点ロック式で連結して、荷崩れなしで安全に運搬できます。

[スチール製]工具箱



品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	税抜価格
EA504A-17	内寸:445×185×52 外寸:455×190×60	1.6	4,260円

- 材質…スチール

[スチール製]工具箱



品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	税抜価格
EA504AD-11	内寸:400×200×135 外寸:410×210×150	3.0	10,300円

- 材質…スチール
- トレイサイズ…390(W)×100(D)×45(H)mm
- 南京錠取付穴…φ5mm
- ハンドル付のトレー(メタル製)は本体ケースから取り外して持ち運びが可能です。


[スチール製]工具箱



品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	税抜価格
EA504AD-12	内寸:360×155×100 外寸:375×165×110	1.0	5,020円

- 材質…スチール
- 南京錠取付穴…φ5mm
- 収納時はハンドルが出っ張らず、トップがフラットになるのでケースの上に物が置きやすくなっています。

片開き工具箱



品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	税抜価格
EA504AD-13	内寸:300×140×70 外寸:310×165×70	1.2	10,400円

- 材質…SPTC


片開き工具箱



品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	税抜価格
EA504AD-14	内寸:530×130×100 外寸:545×160×100	2.9	9,780円

- 材質…SPTC

[スチール製]工具箱



品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	税抜価格
EA504AD-15	内寸:265×145×45 外寸:275×150×50	800	3,330円

- 材質…スチール

[スチール製]工具箱



品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	色	税抜価格
EA504AB-51	内寸:235×147×85 外寸:250×162×93	0.73	銀	2,450円

- 南京錠取付穴…φ5.5mm
- 工具箱底にクッションとなる保護シート付

[スチール製]工具箱



品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	税抜価格
EA504AB-61	内寸:300×135×79 外寸:298×134×77	0.95	2,200円

- 材質…スチール


[スチール製]工具箱



品番	サイズ(W×D×H)mm	重量(kg)	税抜価格
EA504AB-66	外寸:325×202×215 内寸:323×200×213	3	6,590円

- 材質…スチール
- 中皿サイズ…190(W)×110(D)×30(H)mm
- 中皿付
- 熱に強く、用途に合わせて収納できます。

[スチール製]パーツケース



品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	税抜価格
EA504AE-11	内寸:198×106×34 外寸:203×111×39	0.5	2,240円

- 材質…スチール

[スチール製]工具箱



品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	税抜価格
EA505N-450	内寸:450×180×76 外寸:450×180×160	3.6	7,060円

- 材質…スチール
- 中皿付
- 中皿取手は持ちやすいアル加工
- 南京錠取付可能(ツル径φ5mmまで)

[スチール製]工具箱



品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	税抜価格
EA506B-2	内寸:298×133×77 外寸:300×135×79	1.0	2,020円

- 南京錠取付可能(ツル径φ5mmまで)

[スチール製]工具箱



品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	税抜価格
EA504AB-1	外寸:300×150×100 内寸:297×149×99	1.2	2,020円

- 材質…スチール
- | 品番 | サイズ (W×D×H)mm | 重量 (kg) | 税抜価格 |
|-----------|----------------------------------|---------|--------|
| EA504AB-2 | 外寸:350×150×100
内寸:347×149×99 | 1.3 | 2,070円 |
| EA504AB-3 | 外寸:410×150×100
内寸:407×149×99 | 1.45 | 2,320円 |
| EA504AB-4 | 外寸:450×150×100
内寸:447×149×99 | 1.6 | 2,810円 |
| EA504AB-5 | 外寸:620×180×125
内寸:614×177×124 | 2.9 | 5,910円 |

株式会社エスコ 公式 Instagram
 お気軽にフォローしてくださいね♪