

ECT



Electric Tape Dispenser

電動テープカッター



同商品群  
在庫数 12 アイテム

特長 ●テープの種類や用途に合わせて機種を選ぶことでスムーズな作業が可能です。



M-800  
(簡易作業タイプ・テープ別売)

- 簡易作業タイプ** 仕様 ●自動送り、手動カット  
●テープ長さ設定範囲:(30mm、45mm、90mm、フリー)  
●電源:AC100Vアダプタ(ケーブル長さ1.8m付属)  
(単1電池×3本でも使用可・別売)

発注単位	1台	製造国	中国						株エクト	134840
発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	使用テープ幅 (mm)	最大テープ外径 (mm)	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)	
214-4573	M-800	¥8,313	¥9,500	7~24	135	96×177×115	10	1.1	841(118)	



M-1000  
(標準タイプ・テープ別売)

- 標準タイプ** 仕様 ●自動送り、自動カット  
●テープ長さ設定範囲:20~999mm(1mm単位調節)  
●電源:AC100V(電源コード1.8m)  
(117V・230V対応可能 異電圧への変更は別途費用がかかります)  
●消費電力:18W  
●表示:3桁LEDデジタル表示

発注単位	1台	製造国	日本						
発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	使用テープ幅 (mm)	最大テープ外径 (mm)	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
245-7636	M-1000	¥52,500	¥60,000	7~50	170	137×245×150	3	2.4	757(84)



M-2000  
(長さメモリー3種付・テープ別売)

- 長さメモリー3種付タイプ** 仕様 ●自動送り、自動カット  
●テープ長さ設定範囲:20~999mm(1mm単位調節)  
●電源:AC100V(電源コード1.8m)(117V・230V対応可能 異電圧への変更は別途費用がかかります)  
●消費電力:18W  
●表示:3桁LEDデジタル表示

発注単位	1台	製造国	日本						
発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	使用テープ幅 (mm)	最大テープ外径 (mm)	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
124-3799	M-2000	¥62,563	¥71,500	7~50	170	137×245×150	3	2.4	80(75)



MS-1100  
(安全機構付・テープ別売)

- 安全機構付タイプ** 特長 ●安全機構付の安心設計です。  
●カット寸法を1mm単位で設定できる自動送り、自動カット機能付です。  
●電源を切っても再び同寸法を表示する数値メモリー付です。


- 仕様 ●テープ長さ設定範囲:30~999mm(1mm単位調節)  
●電源:AC100V(電源コード1.8m)(117V・230V対応可能 異電圧への変更は別途費用がかかります)  
●消費電力:18W  
●表示:3桁LEDデジタル表示  
●MS-2200:長さメモリー(3種)付タイプ

- 材質 ●本体カバー:ABS樹脂  
●本体底板:スチール鋼板  
●カッター:スチール片面フッ素コーティング

発注単位	1台	製造国	日本						
発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	使用テープ幅 (mm)	最大テープ外径 (mm)	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
124-3781	MS-1100	¥53,813	¥61,500	7~50	170	137×249×156	3	2.5	379(61)
432-9848	MS-2200	¥64,313	¥73,500	7~50	170	137×249×156	3	2.5	44(74)



MS-2200  
(安全機構+長さメモリー付・テープ別売)



533剥離ローラーホルダーユニット(ヒラ)は、テープディスペンサーに標準搭載されています。ローレットタイプ(ローラーの表面がギザギザ)をお求めのお客様は、オプション製品:533-1を求めください。

【パーツ】 製造国 ●日本

発注単位	1セット	製造国	日本						
発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望 小売価格 (1セット)	品名	適合機種	梱包数 (セット)	質量 (g)	実績 (前年比%)	
321-0936	254/255	¥3,686		オープン	カッターセット1.2	M-1000、M-2000、MS-1100、MS-2200	10	42.0	433(108)
321-0928	550-1	¥11,643		オープン	カッターユニット(オートフィードタイプ)	M-1000、M-2000	5	125.0	560(95)
321-0944	S656	¥18,371		オープン	カッターユニット(オートフィードタイプ)	MS-1100、MS-2200	5	184.7	242(113)
835-8250	533-1	¥1,520	¥1,520		剥離ローラーホルダーユニット(ローレット付)	M-1000、M-2000、MS-1100、MS-2200	20	66.0	423(118)

◎商品のお問い合わせ:043-214-4882 <https://www.ectinc.co.jp/>



254/255  
(カッターセット)

550-1  
(カッターユニット)



S656  
(カッターユニット)

533-1  
(剥離ローラーホルダーユニット(ローレット付))