

万能防水輸送ケース



(アメリカ)

- 上蓋にもキャスターが取り付け可能(上下逆さ使用可能)
- キャスター別売
- 折りたたみしやすい二重ハンドル
- 上蓋取り外し可能
- 市販の南京錠で施錠可能

●500Wは自在キャスター4個入(ストッパー無し×2、ストッパー付×2)です。

キャスター使用例



ウレタンあり

品番	サイズ(W×D×H)mm	重量(kg)	色	税抜価格
EA657-500	内寸:887×468×641 外寸:1,014×595×727	26.9	黒	178,000円
EA657-500W	キャスターキット(4個セット)			29,200円

替ウレタンフォーム

品番	仕様	税抜価格
EA657-500A	EA657-500用	77,500円



上蓋使用例

樹脂製車載ケース(キャスター付)



品番	サイズ(mm)	重量	入数	税抜価格
EA960AB-10	1,000×500×500(H)	7.0kg	1個	14,700円
EA960AB-10B	1,000×500×500(H)	7.0kg	2個	27,700円

- 材質…ポリプロピレン ●南京錠取付可能(ツル径φ5mmまで)×2箇所
- キャスター付で、持ち運びにも便利です。

樹脂製車載ケース



- 蝶番・バックルはサビに強いステンレス製
- 南京錠取付穴(W×D)…19×10mm
- 中皿付

品番	サイズ(mm)	重量	適合車種	税抜価格
EA960AB-5L*	1,590×695×515(H)	28.5kg	トラック1~2t	90,800円

- 材質…高耐衝撃性ポリエチレン ●化学薬品・オイル・塩水にも腐食しません。

大型工具箱



- 材質…高耐衝撃性ポリエチレン



[OD色]大型工具箱



- 材質…高耐衝撃性ポリエチレン



品番	サイズ(mm)	重量(kg)	税抜価格	品番	サイズ(mm)	重量(kg)	税抜価格
EA960AC-1	815×505×420(H)	10.5	31,600円	EA960AC-3D	1,110×615×530(H)	18	50,300円
EA960AC-2	925×615×530(H)	15.5	36,000円				
EA960AC-3	1,110×615×530(H)	18	51,800円				

- 耐薬品・耐油・耐塩水性 ●完全防雨型
- 南京錠取付穴(W×D)…19×10mm

- 耐薬品・耐油・耐塩水性 ●完全防雨型
- 南京錠取付穴(W×D)…19×10mm

当頁の*のついた品番は車上渡しが基本となっております。あらかじめご了承ください。

万能防水ケース



(アメリカ)

品番	サイズ(W×D×H)mm	重量(kg)	色	税抜価格
EA657-275NF	内寸:1282×343×133 外寸:1346×406×155	10.7	OD	51,500円

替ウレタンフォーム

品番	仕様	税抜価格
EA657-175A	IEEA657-275用	18,600円

- キャスター付
- 市販の南京錠で施錠可能
- IP67

トラック用樹脂製工具箱



品番	サイズ(W×D×H)mm	重量(kg)	税抜価格
EA960B-21	内寸:682×225×265 外寸:750×312×391	6.0	32,400円
EA960B-22	内寸:820×381×390 外寸:900×468×521	9.7	37,600円

- 材質…ポリプロピレン
- ストッパーで内容物の飛び出しを防止します。
- スプリング付ロックを採用し、長時間の振動でも安心です。
- 市販の南京錠で施錠可能

折りたたみ式コンテナ(ふた付)(45ℓ)



品番	容量(ℓ)	外寸(mm)	税抜価格
EA506AY-1	45	640×320×300(H)	5,380円

- 頑丈な作りで踏み台やベンチのように使うこともできます
- 材質…ポリプロピレン ●仕切板2枚付
- 積み重ね可能

関連商品はコチラ!

南京錠 P.2350 ~



樹脂製車載ケース



- 材質…高耐衝撃性ポリエチレン
- 完全防雨型
- ※上蓋斜めタイプ
- 南京錠取付穴(W×D)…19×12mm



品番	サイズ(mm)	重量	適合車種	税抜価格
EA960AB-3*	1,580×650×695(H)	32.5kg	トラック1~2t	96,000円

[OD色]樹脂製車載ケース



- 適合車種…軽トラック
- 材質…高耐衝撃性ポリエチレン
- 南京錠取付穴(W×D)…19×10mm



品番	サイズ(mm)	重量	税抜価格
EA960AB-5D	1,330×635×515(H)	22kg	60,900円

- 化学薬品・オイル・塩水にも腐食しません。 ●蝶番・バックルはサビに強いステンレス製

樹脂製車載ケース



- 材質…ポリプロピレン
- 仕切板、水抜き栓付
- 7は中皿、車体用固定ベルト付
- 耐荷重…60kg
- 南京錠取付可能(ツル径φ6mmまで)

品番	サイズ(mm)	重量	適合車種	入数	税抜価格
EA960AB-6	850×450×390(H)	5.1kg	ステーションワゴン	1個	10,300円
EA960AB-6B	850×450×390(H)	5.1kg		3個	29,100円
EA960AB-7	1,300×450×390(H)	9.9kg	軽トラック	1個	21,100円