

## 絶縁被覆付圧着スリーブ




VC-125B70P



VC-2B70P



VC-55B50P



型番	オーダー No.	入数	寸法(mm)	適合電線範囲(抱合)		パッケージサイズ (H×W×D)	梱包単位	JANコード
				より線 (mmf)				
VC-125B70P	1881-7	70	25.0	0.5~1.65		● 105 × 105 × 43 ● 125g	40/40	4 901087 209538
VC-2B70P	1881-8	70	25.0	1.04~2.63		● 105 × 105 × 43 ● 160g	40/40	4 901087 209545
VC-55B50P	1881-9	50	27.0	2.63~6.64		● 105 × 105 × 43 ● 170g	40/40	4 901087 209552


## リングスリーブ



E-SB200P



E-MB100P



型番	オーダー No.	入数	最大 定格電流 (A)	寸法 (mm)	適合電線範囲(抱合)		パッケージサイズ (H×W×D)	梱包単位	JANコード
					単線 (mm)	より線 (mmf)			
E-SB200P	1882-4	200	20	10.0	1.6mm×3心 2.0mm×2心	2.0mmf×3心 3.5mmf×2心	● 105 × 105 × 43 ● 210g	40/40	4 901087 209590
E-MB100P	1882-5	100	20	10.0	2.6mm×2心	5.5mmf×2心	● 105 × 105 × 43 ● 210g	40/40	4 901087 209606

## 絶縁被覆付閉端接続子(抱合)




CE-1B100P



CE-2B100P



CE-5B70P



型番	オーダー No.	入数	寸法(mm)	適合電線範囲(抱合)		パッケージサイズ (H×W×D)	梱包単位	JANコード
				より線 (mmf)				
CE-1B100P	1882-1	100	20.8	0.5~1.75		● 105 × 105 × 43 ● 110g	40/40	4 901087 209569
CE-2B100P	1882-2	100	21.0	1.0~3.0		● 105 × 105 × 43 ● 120g	40/40	4 901087 209576
CE-5B70P	1882-3	70	27.0	2.5~6.0		● 105 × 105 × 43 ● 165g	40/40	4 901087 209583

コード付タップ/  
延長コード/  
プラグタップ一般配線器具/  
照明用配線器具工事用配線器具/  
屋外配線配線  
小物パーツブラボックス  
シリーズ

工作・ホビー

ヒューズ・  
デスター結束バンド/  
コイルチューブ/  
ビニールテープモール/  
モールパーツエアコン  
配管パーツ補修用コード/  
切りコードドラム巻  
コード