

フィッシュテープ【フレキシブルスチール製】



(アメリカ)
●頑丈なケースが落下衝撃を吸収し、エルゴグリップが疲労を軽減します

品番	テープサイズ	価格	税込価格(10%)
EA597GF-15	φ4.8mm×15m	25,700円	28,270円
EA597GF-30	φ4.8mm×30m	40,200円	44,220円

●使用荷重…2.2kN(225kgf)
●ケースサイズ…33×310×410(H)mm

フィッシュテープ【フレキシブルスチール製】



(アメリカ)
●最大限の柔軟性を提供するフレキシブルスチールテープ

品番	テープサイズ	価格	税込価格(10%)
EA597F-30	φ4.8mm×30m	取扱中止	

●材質…フレキシブルスチール
●使用荷重…2.2kN(225kgf)

フィッシュテープ【ステンレス製】




(アメリカ)
●先端には全長30cmのステンレス製のフィッシュテーパーをロウ付けしています

品番	テープサイズ	価格	税込価格(10%)
EA597GS-1	φ3.0mm×30m	18,300円	20,130円
EA597GS-2	φ3.0mm×60m	23,450円	25,795円

●使用荷重…0.9kN(90kgf)
●材質…ステンレススチール
●ケースサイズ…310×36×390(H)mm

フィッシュテープ【スチール製】



●携帯性を高めた軽量化ケース
●使用荷重…2.2kN(229kgf)
●材質…スチール
●ケースサイズ…15・295×295×55mm
-60・325×325×60mm

品番	テープサイズ	価格	税込価格(10%)
EA597BT-15	3.2×1.6mm×15m	1,700円	1,870円
EA597BT-60	3.2×1.6mm×60m	3,500円	3,850円

フィッシュテープ【スチール製】



(アメリカ)
●材質…スチール

品番	テープサイズ	価格	税込価格(10%)
EA597GA-7	6×0.7mm×7.5m	2,680円	2,948円

●平らなテープタイプで天井の上やカーベットのなど、狭所を簡単に通せます
●ケースサイズ…230×160mm

フィッシュテープ【スチール製】



(アメリカ)
●材質…スチール

品番	テープサイズ	価格	税込価格(10%)
EA597GP-45	φ3mm×45m	14,800円	16,280円
EA597GP-76	φ3mm×76m	18,000円	19,800円

●0.6m部分より、0.3mごとにテープの長さ目盛が付いています
●巻き出し、巻き戻しが速く、作業効率に優れています。

フィッシュテープ【スチール製】



(アメリカ)
●平らなテープタイプで天井の上やカーベットのなど、狭所を簡単に通せます

品番	テープサイズ	価格	税込価格(10%)
EA597GS-15	3.2×1.1mm×15m	4,890円	5,379円

●使用荷重…1.7kN(173kgf)
●材質…スチール
●ケースサイズ…185×200mm

フィッシュテープ【スチール製】



(アメリカ)
●平らなテープタイプで天井の上やカーベットのなど、狭所を簡単に通せます

品番	テープサイズ	価格	税込価格(10%)
EA597GS-30	6.4×1.5mm×30m	18,000円	19,800円
EA597GS-61	3.2×1.5mm×73m	14,550円	16,005円

●使用荷重…1.7kN(173kgf)
●材質…スチール
●ケースサイズ…310×33×410(H)mm

フィッシュテープ【スチール製】



(アメリカ)
●平らなテープタイプで天井の上やカーベットのなど、狭所を簡単に通せます

品番	テープサイズ	価格	税込価格(10%)
EA597S-30	3.2×1.5mm×30m	9,000円	9,900円

●使用荷重…1.7kN(173kgf)
●材質…スチール

フィッシュテープ【スチール製】



(アメリカ)
●平らなテープタイプで天井の上やカーベットのなど、狭所を簡単に通せます

品番	テープサイズ	価格	税込価格(10%)
EA597A-2	6.3×0.9mm×7.6m	2,950円	3,245円

●材質…スチール
●ケースサイズ…175×200(H)mm

フィッシュテープ【スチール製】



(アメリカ)
●ベルトクリップ付で携帯性に優れます

品番	テープサイズ	価格	税込価格(10%)
EA597AD-1	φ6.2mm×4.5m	1,880円	2,068円

●材質…スチール
●ケースサイズ…115×50×115(H)mm

フィッシュテープ【スチール製】



●平らなテープタイプで天井の上やカーベットのなど、狭所を簡単に通せます

品番	テープサイズ	価格	税込価格(10%)
EA597BS-15	3.2×1.6mm×15m	1,600円	1,760円

●使用荷重…2.2kN(229kgf)
●材質…スチール
●ケースサイズ…255×212×28mm

フィッシュテープ【ナイロン製】




(アメリカ)
●頑丈なケースが落下衝撃を吸収し、エルゴグリップが疲労を軽減します

品番	テープサイズ	価格	税込価格(10%)
EA597GN-15	φ4.8mm×15m	17,000円	18,700円

●使用荷重…2.2kN(225kgf)
●ケースサイズ…33×310×410(H)mm

フィッシュテープ【ナイロン製】



(アメリカ)
●暗所でも視認性の高いホワイトタイプ
●材質…ナイロン

品番	テープサイズ	価格	税込価格(10%)
EA597BV-15	φ3mm×15m	870円	957円

フィッシュテープ【ナイロン製】




●呼び線は3本燃りのため1本1本が反発しあって弾力性に富み、抵抗摩擦が少なくわずかな力で通線可能

品番	テープサイズ	価格	税込価格(10%)
EA597BG-11	φ7mm×30m	13,800円	15,180円

●使用荷重…6.4kN(650kg)
●材質…ナイロンPA66+ピアノ線
●収納ケース付

フィッシュテープ【プラスチック製】



●リードヘッドはスイベルでくるくる回ります
●使用荷重…0.8kN(80kg)
●材質…プラスチック(POM)
●収納ケース付

品番	テープサイズ	価格	税込価格(10%)
EA597BE-1	φ4.5mm×30m	5,250円	5,775円

フィッシュテープセット【ポリエステル製】




●使用荷重…886N(70kgf)
●材質…ガイドワイヤー:ステンレステープ:ポリエステル
●リードヘッド径…先端:φ4.5mm 末端:φ6mm

品番	テープサイズ	価格	税込価格(10%)
EA597BH-30	φ3mm×10m φ4.5mm×30m(2本組)	11,200円	12,320円

●φ3mm線で案内し、φ4.5mm線で押し込みます。狭所や追加配線に最適なセットです。

フィッシュテープ【ポリエステル製】(スリムヘッド)



●使用荷重…784N(80kgf)
●材質…ポリエステル
●スチール製リードヘッド付
●スリムヘッド(φ4.5mm)で狭い所も滑らかに通線できます。

品番	テープサイズ	価格	税込価格(10%)
EA597BH	φ5.4mm×30m	8,770円	9,647円

フィッシュテープ【ポリエステル製】




●使用荷重…-1~3: 2.9kN(295kgf) -22~23: 3.4kN(346kgf)

品番	テープサイズ	価格	税込価格(10%)
EA597BH-1	φ5.7mm×15m	4,790円	5,269円
EA597BH-2	φ5.7mm×30m	7,500円	8,250円
EA597BH-3	φ5.7mm×50m	12,800円	14,080円
EA597BH-22	φ6.2mm×30m	7,980円	8,778円
EA597BH-23	φ6.2mm×50m	13,600円	14,960円

●材質…ポリエステル
●スチール製リードヘッド付
●細いラインと太いラインを組み合わせる画期的な構造で摩擦抵抗は1/3
●カーブやコーナーの多い配線作業でスピードアップ
●ガイドワイヤー付リードヘッドで曲線もラクラク

フィッシュテープ【ポリエステル製】(目盛付)




●使用荷重…2.9kN(295kgf)
●材質…ガイドワイヤー:スチールテープ:ポリエステル
●6~24mまで2m間隔でメーター表示リングがついています。

品番	テープサイズ	価格	税込価格(10%)
EA597BH-6	φ5.7mm×30m	9,170円	10,087円

●メーター表示リング付のため、一度の通線作業でケーブルの長さも分かります。

フィッシュテープ【ポリエステル製】



●使用荷重…2.4kN(244kgf)
●材質…ポリエステル
●スチール製リードヘッド付
●蛍光色なので暗い場所でもよく識別でき安全に作業ができます。

品番	テープサイズ	価格	税込価格(10%)
EA597BH-32	φ4.5mm×30m	5,600円	6,160円
EA597BH-33	φ4.5mm×50m	8,770円	9,647円

短絡防止フィッシュテープ【ポリエステル製】




●使用荷重…絶縁体部:1.4kN(142kgf) ワイヤ部:3.4kN(346kgf)
●材質…ポリエステル

品番	テープサイズ	価格	税込価格(10%)
EA597BH-42	φ6.2mm×30m	8,770円	9,647円
EA597BH-43	φ6.2mm×50m	14,400円	15,840円

●片側は短絡防止の絶縁体リードヘッド。電源を切ることができない作業現場での通線作業に最適です。
●作業現場によってリードヘッドを使い分けできます。

フィッシュテープ【ポリエステル製】



●使用荷重…3.1kN(316kgf)
●材質…ポリエステル
●三角形の3つ打ち燃り線摩擦抵抗は1/3。通線作業のスピードアップに

品番	テープサイズ	価格	税込価格(10%)
EA597BH-51	φ5.9mm×30m	8,770円	9,647円

フィッシュテープ収納ケース



●材質…樹脂
●ケースのみ。フィッシュテープは別売です。

品番	パイプ外径×直径	価格	税込価格(10%)
EA597BH-130	φ46mm×580mm	3,100円	3,410円

30m用

品番	パイプ外径×直径	価格	税込価格(10%)
EA597BH-150	φ57mm×610mm	4,390円	4,829円
EA597BH-250	φ57mm×700mm	5,500円	6,050円

50m用