


パートレーセット(ウォールパネル付)



品番 EA661CB-24 価格 11,850円 税込価格(10%) 13,035円

- サイズ…1,040×239×440(H)mm ●トレー外寸…125×228×101(H)mm
- 材質…ウォールパネル:スチール、トレー:ポリプロピレン
- 重量…7.6kg ●トレー8列3段

〈付属トレー〉EA661CA-15×24

パートレーセット(ウォールパネル付)




品番 EA661CB-32 価格 10,700円 税込価格(10%) 11,770円

- サイズ…1,040×184×440(H)mm ●トレー外寸…125×173×75(H)mm
- 材質…ウォールパネル:スチール、トレー:ポリプロピレン
- 重量…6.2kg ●トレー8列4段

〈付属トレー〉EA661CA-13×32

パートレーセット(ウォールパネル付)



品番 EA661CB-48 価格 9,950円 税込価格(10%) 10,945円

- サイズ…1,040×144×440(H)mm ●トレー外寸…125×133×50(H)mm
- 材質…ウォールパネル:スチール、トレー:ポリプロピレン
- 重量…5.8kg ●トレー8列6段

〈付属トレー〉EA661CA-11×48

パートラック



品番 EA661C-16 価格 13,200円 税込価格(10%) 14,520円

- 外寸…500(W)×360(D)×388(H)mm
- トレーサイズ…125×133×50(H)mm×8個(EA661CA-11)
- 125×173×75(H)mm×4個(EA661CA-13)
- 125×228×101(H)mm×4個(EA661CA-15)

[ESD] トレー用ウォールパネル



品番 EA506EX-0 価格 3,280円 税込価格(10%) 3,608円

- 材質…スチール ●EA506EX-2~5用
- パートレー(別売)
- サイズ…520×440×11(厚み)mm ●48溝付
- 壁取付ねじ穴径…5mm ●アース端子付

トレー用ウォールパネル



品番 EA661CB-1 価格 1,690円 税込価格(10%) 1,859円

- サイズ…520×440(H)mm
- 48溝付
- 材質…スチール
- 適合トレー…EA661CA-2B、-11~28
- 壁取付ねじ穴径…5mm

クリップボードラック

●お客様組立品 (デンマーク)

●材質…スチール ●重量…22kg

●フック、ホルダー類は別売です。

●別売の専用キャスターキットは持ち手付。ラックに取り付けられれば運搬に大変便利です。

110(内、2個ストッパー付)

キャスター使用例 持ち手使用例

品番	サイズ	価格	税込価格(10%)
EA661CD-100	571×570×1,600(H)mm	47,200円	51,920円
EA661CD-110	専用キャスターキット(キャスター径…φ70mm)	11,100円	12,210円

トレー用ラック

●お客様組立品 (デンマーク)

●材質…スチール

持ち手使用例

キャスター使用例

品番	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA661CB-100	571×570×1600(H)	46,850円	51,535円
EA661CD-110	専用キャスターキット(キャスター径…φ70mm)	11,100円	12,210円

●耐荷重…450kg

●288溝付(片面144溝)

●トレーは別売です。

●適合トレー…EA661CA-2B、EA661CA-11~28

●別売のキャスターには持ち手付。ラックに取り付けられれば運搬に大変便利です。

クリップボード

(ドイツ)

●材質…スチール

●重量…4kg

●厚み…15mm (板厚:1mm)

品番	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA661CV-1	500×1000	29,650円	32,615円

クリップボード

(デンマーク)

●壁取付ねじ穴径…φ5mm

●ビスは付いておりません。

●材質…スチール

品番	サイズ	入数	価格	税込価格(10%)
EA661CD-52	440×520mm	1枚	1,860円	2,046円
EA661CD-52B	440×520mm	2枚	3,550円	3,905円
EA661CD-52C	440×520mm	4枚	7,100円	7,810円

パートレー(パネル・ラック対応)

(デンマーク)

品番	外寸(mm)	入数	価格	税込価格(10%)
EA661CA-11	125×133×50(H)	1	210円	231円
EA661CA-21	125×133×50(H)	48	8,790円	9,669円
EA661CA-13	125×173×75(H)	1	280円	308円
EA661CA-23	125×173×75(H)	32	7,860円	8,646円
EA661CA-15	125×228×101(H)	1	420円	462円
EA661CA-25	125×228×101(H)	24	8,890円	9,779円
EA661CA-17	125×300×126(H)	1	700円	770円
EA661CA-27	125×300×126(H)	16	9,850円	10,835円
EA661CA-18	256×365×200(H)	1	1,730円	1,903円
EA661CA-28	256×365×200(H)	6	9,120円	10,032円

●材質…ポリプロピレン

●積み重ね可能

[ESD] パートレー

(デンマーク)

●材質…ポリプロピレン

●電子部品に最適

●積み重ね可能

品番	外寸(W×D×H)mm	入数	価格	税込価格(10%)
EA506EX-2	125×130×50	1	420円	462円
EA506EX-3	125×170×75	1	700円	770円
品番	外寸(W×D×H)mm	入数	価格	税込価格(10%)
EA506EX-4	125×225×100	1	1,190円	1,309円
EA506EX-5	125×295×125	1	1,770円	1,947円

パートレー(パネル・ラック対応)

(デンマーク)

●材質…ポリプロピレン

●積み重ね可能

Raaco [1個価格]

品番	外寸(mm)	価格	税込価格(10%)
EA661CA-2B	125×180×100(H)	350円	385円

<http://www.esco-net.com>

商品詳細はこちら

商品に関する詳しい情報が
ご覧になれます。