

ハンディーバキューム(ESDカップ)

(スイス)

品番	カップ径	価格	税込価格(10%)
EA595EV-7	6.4mm	2,490円	2,739円
EA595EV-8	9.5mm	2,240円	2,464円
EA595EV-9	13.0mm	1,830円	2,013円

- ESDシリコンカップ ● 全長…100mm
- 替シリコンカップ…EA595EV-81~84-86

バキュームピンセット

(スイス)

品番	カップ径	価格	税込価格(10%)
EA595EV-121	3.5mm	2,690円	2,959円

- バキューム部サイズ…φ35×35mm
- 指で直に触らずに、スポイトと吸盤で吸いつけて移動させます。

【電池式】バキュームピンセット

(スイス)

品番	カップ径	価格	税込価格(10%)
EA595EV-1	3.5mm	14,300円	15,730円

替パッド

品番	カップ径	価格	税込価格(10%)
EA595EV-103	φ3mm	400円	440円
EA595EV-105	φ5mm	400円	440円
EA595EV-107	φ7mm	400円	440円
EA595EV-110	φ10mm	400円	440円

- 電源…単4電池×2本(付属)
- 吸着能力…120gf(φ10mmパッド)
- 導電性シリコンゴムパッド ● パッド…φ5、φ10mm付属
- 全長…130mm ● 真空ポンプ内蔵
- ノズルの先端がパッドを突き抜けて部品を傷めたり、吸着ミスを起こすのを防止するストッパー付ノズルを使用。

ペンバキュームセット

(スイス)

品番	カラー	本体全長	価格	税込価格(10%)
EA595EV-20	レッド	110mm	10,750円	11,825円

- カップ径…3.18mm・6.35mm・9.53mm 各2個
- ノズル全長…30mm (全長はノズル未装着時サイズです。)
- ノズル…ストレート、バンド各3個
- シリコンカップ付

【電源式】バキュームピンセット

(スイス)

品番	カップ径	価格	税込価格(10%)
EA595EV	3.5mm	34,700円	38,170円

- 電源…AC100V (50/60Hz)
 - 真空装置…61×130×27mm(ベルトフック付)
 - 電源…9V電池×1個(付属)
 - ストレートホース…1.2m
 - コイルホース…1.2m
 - プローブは、ESD(導電性)シリコンカップ付(1.8mmはカップなし)
 - プローブ…ストレート、バンド計7個
 - カップ径…3mm・6mm・9.4mm各2個
 - プローブ全長…30mm
 - ハンドル全長…154mm(ノズル装着時)
 - 替シリコンカップ…EA595EV-81~84-86
- 替パッド
- | 品番 | カップ径 | 価格 | 税込価格(10%) |
|-------------|-------|------|-----------|
| EA595EV-103 | φ3mm | 400円 | 440円 |
| EA595EV-105 | φ5mm | 400円 | 440円 |
| EA595EV-107 | φ7mm | 400円 | 440円 |
| EA595EV-110 | φ10mm | 400円 | 440円 |

ペンバキュームセット(ESDカップ)

(スイス)

品番	価格	税込価格(10%)
EA595EV-40	14,950円	16,445円

- 本体全長…149mm
- カップ径…3.18mm・6.35mm・9.53mm(各2個)
- ノズル全長…30mm (全長はノズル未装着時です。)
- ノズル…ストレート、バンド各3個
- ESD(導電性)シリコンカップ付
- 替シリコンカップ…EA595EV-81~84-86

【電池式】ペンバキューム(ESDカップ)

(スイス)

品番	価格	税込価格(10%)
EA595EV-50	52,000円	57,200円

- 真空装置…61×130×27mm(ベルトフック付)
- 電源…9V電池×1個(付属)
- ストレートホース…1.2m
- コイルホース…1.2m
- プローブは、ESD(導電性)シリコンカップ付(1.8mmはカップなし)
- プローブ…ストレート、バンド計7個
- カップ径…3mm・6mm・9.4mm各2個
- プローブ全長…30mm
- ハンドル全長…154mm(ノズル装着時)
- 替シリコンカップ…EA595EV-81~84-86

▲注意 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

ハンディーバキューム(ESDカップ)

(スイス)

品番	カップ径	価格	税込価格(10%)
EA595EV-11	6.4mm	3,180円	3,498円
EA595EV-12	9.5mm	3,180円	3,498円
EA595EV-13	13.0mm	3,180円	3,498円
EA595EV-14	16.0mm	3,540円	3,894円
EA595EV-15	19.0mm	3,540円	3,894円

- ESDシリコンカップ
- サイズ…φ40×89mm
- ゴム球を握ることにより、空気を球内から排出、そして、カップで対象物を吸い付けます。
- 替シリコンカップ…EA595EV-81~84-86

ペンバキュームシリコンカップ

(スイス)

品番	カップ径	色	価格	税込価格(10%)
EA595EV-81	3.5mm	黒	280円	308円
EA595EV-82	6.4mm	(ESDカップ)	460円	506円
EA595EV-83	9.5mm	黒	460円	506円
EA595EV-84	13.0mm	(ESDカップ)	460円	506円
EA595EV-86	19.0mm	黒	880円	968円

- 耐熱温度…-81~86:230℃(ESDカップ)
- EA595EV-7~50用

バキュームピンセット

(スイス)

品番	カップ径	価格	税込価格(10%)
EA595EV-2	3.5mm	2,890円	3,179円

- ノズル径…1.1mm
- 吸着能力…40gf(φ10mmパッド)
- 導電性シリコンゴムパッド ● パッド…φ3、φ7、φ10mm付属
- 全長…150mm
- 電池やポンプは不要
- 本体後部のキャップをはずせば、ノズル・パッドが収納できます。

精密用カッティングピンセット

(スイス)

品番	形状	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA595BA-22	特殊	12 100	7,450円	8,195円

- 材質…ニッケルスチール

精密カッティングピンセット[ステンレス製]

(スイス)

品番	形状	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA595AL-1	特殊	0.5 124	4,300円	4,730円

- マイクロソフトワイヤー用
- 刃幅…14.5mm
- 材質…ステンレス(SUS304)

精密カッティングピンセット[ステンレス製]

(スイス)

品番	形状	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA595AL-9	曲特殊	4.5 110	4,300円	4,730円

- マイクロソフトワイヤー用
- 刃幅…5.0mm
- 材質…ステンレス(SUS304)

レバー付カッティングピンセット

(スイス)

品番	刃幅×先端幅	価格	税込価格(10%)
EA595AL-11	7.6×8.0mm	7,330円	8,063円
EA595AL-14	10.0×8.0mm	7,330円	8,063円

- 先端幅…8mm ● 全長…115mm
- 材質…カーボンスチール
- ブラックエポキシコーティング

カッティングピンセット

(スイス)

品番	刃幅×先端幅	価格	税込価格(10%)
EA595AL-13	10.0×8.0mm	6,280円	6,908円

- 先端幅…8mm ● 全長…115mm
- 材質…カーボンスチール
- ブラックエポキシコーティング

カッティングピンセット

(スイス)

品番	刃幅×先端幅	価格	税込価格(10%)
EA595AL-15	3.5×6.5mm	7,900円	8,690円

- 全長…115mm ● 材質…カーボンスチール
- ブラックエポキシコーティング

カッティングピンセット

(スイス)

品番	刃幅×先端幅	価格	税込価格(10%)
EA595AL-17	4.7×4.5mm	8,240円	9,064円

- 全長…115mm ● 材質…カーボンスチール
- ブラックエポキシコーティング

カッティングピンセット

(スイス)

品番	刃幅×先端幅	価格	税込価格(10%)
EA595AL-19	6.5×6.5mm	7,900円	8,690円

- 全長…115mm ● 材質…カーボンスチール
- ブラックエポキシコーティング

カッティングピンセット

(スイス)

品番	刃幅×先端幅	価格	税込価格(10%)
EA595AL-28	3.6×2.5mm	8,620円	9,482円

- 全長…115mm ● 材質…カーボンスチール
- ブラックエポキシコーティング

カッティングピンセット

(スイス)

品番	刃幅×先端幅	価格	税込価格(10%)
EA595AL-29	3.5×6.5mm	7,900円	8,690円

- 全長…115mm ● 材質…カーボンスチール
- ブラックエポキシコーティング

カッティングピンセット

(スイス)

品番	刃幅×先端幅	価格	税込価格(10%)
EA595AL-30	4.0×2.5mm	7,900円	8,690円

- 全長…115mm ● 材質…カーボンスチール
- ブラックエポキシコーティング

カッティングピンセット共通仕様



精密カッティングピンセットはP.766に掲載しています。