

収納

STORAGE : SECTION



パーツケース(KP-02K・03K・01~03)



KP-01~03

軽量で耐久性に優れたパーツケース。

- ・収納物に合わせてKP-01は23mm、KP-02,03は6mmの刻みで、仕切りを調整可能。
- ・ケースは半透明で内容物の確認が可能。
- ・材質：ポリプロピレン



KP-01

KP-03

KP-02

| 品番 | 価格 | サイズ(mm) | | | 仕切板 (枚) | JAN コード (49898330) | 梱包 数量 (ケ) |
|--------|----------------|---------|-----|----|------------|--------------------------|-----------------|
| | | L | W | H | | | |
| KP-01 | ¥792 (720) | 157 | 102 | 42 | 4 | 74012 | 36 |
| KP-02 | ¥1,287 (1,170) | 207 | 145 | 40 | 12 | 74029 | 30 |
| KP-03 | ¥1,991 (1,810) | 255 | 190 | 40 | 16 | 74036 | 20 |
| KP-02K | ¥1,441 (1,310) | 207 | 145 | 40 | 18 | 74081 | 30 |
| KP-03K | ¥2,079 (1,890) | 255 | 190 | 40 | 32 | 74098 | 20 |

KP-02K・03K

蓋部の透明度が高く、内容物が視認できます。

- ・材質：本体・仕切板/ポリプロピレン
蓋/ポリカーボネート



KP-02K

KP-03K



フタを閉じた状態で内容物の確認が可能

仕切板
単品

| 品番 | 価格 | 適合製品 | 仕切板 (枚) | JAN コード (49898330) | 梱包 数量 (ケ) |
|-------|------------|-----------|------------|--------------------------|-----------------|
| KP-95 | ¥198 (180) | KP-01 | 6 | 74951 | |
| KP-96 | ¥319 (290) | KP-02,02K | 6 | 74968 | 6 |
| KP-97 | ¥330 (300) | KP-03,03K | 6 | 74975 | |

ミニケース (KP-04)



- ・軽量・コンパクトで持ち運びに便利。
- ・材質：ポリプロピレン



| 品番 | 価格 | サイズ(mm) | | | JAN コード (49898330) | 梱包 数量 (ケ) |
|-------|------------|---------|----|----|--------------------------|-----------------|
| | | L | W | H | | |
| KP-04 | ¥198 (180) | 120 | 92 | 25 | 74043 | 30 |

ICケース(KP-51・52)



- ・プラスチックケースに高密度ポリエチレンフォームを敷いたICケース。
- ・ポリエチレンフォーム表面抵抗値： $5 \times 10^6 \Omega$ 以下



KP-51

KP-52

ポリエチレンフォーム厚み：10mm

| 品番 | 価格 | サイズ(mm) | | | JAN コード (49898330) | 梱包 数量 (ケ) |
|-------|----------------|---------|-----|----|--------------------------|-----------------|
| | | L | W | H | | |
| KP-51 | ¥633 (575) | 80 | 135 | 25 | 74517 | 10 |
| KP-52 | ¥1,870 (1,700) | 230 | 145 | 28 | 74524 | 1 |