

1/2" (12.7mm) 差込角

(1/2"DR) ソケット(インチ)

●差込角...1/2"

品番	対辺(インチ)	外径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA618CG-101	1/4	10.7	36	840円
EA618CG-102	5/16	13.2	36	840円
EA618CG-103	3/8	14.6	37	840円
EA618CG-104	7/16	16.5	37	840円
EA618CG-105	1/2	19	37	915円
EA618CG-106	9/16	20.3	37	915円
EA618CG-107	19/32	21.5	37	915円
EA618CG-108	5/8	22.8	37	915円
EA618CG-109	21/32	24	37	915円
EA618CG-110	11/16	25	37	915円
EA618CG-111	3/4	26.5	38	915円
EA618CG-112	25/32	27.8	38	980円
EA618CG-113	13/16	29	38	980円
EA618CG-114	7/8	30	40	980円
EA618CG-115	15/16	32.8	42	1,110円
EA618CG-116	31/32	34.1	42	1,170円
EA618CG-117	1	35	42	1,170円
EA618CG-118	11/16	36.5	43	1,170円
EA618CG-119	11/8	39	43	1,680円
EA618CG-120	13/16	40	46	1,680円
EA618CG-121	11/4	42.8	64	1,680円
EA618CG-122	15/16	44.2	47	2,220円
EA618CG-123	13/8	46.2	47	2,440円
EA618CG-124	17/16	47.2	47	3,010円
EA618CG-125	11/2	49.2	47	3,220円

(1/2"DR) ソケットセット

●差込角...1/2"

品番	対辺(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA618CH	10・11・12・13・14・15・17・19・21・22(10個組)	37~40	7,020円

(1/2"DR) ソケット(単品)

●差込角...1/2"
●6ポイント

品番	対辺(mm)	外径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA618CH-6	6	10.3	36	730円
EA618CH-7	7	11.5	36	730円
EA618CH-8	8	13.2	36	730円
EA618CH-9	9	13.8	37	730円
EA618CH-10	10	15.3	37	730円
EA618CH-11	11	16.5	37	730円
EA618CH-12	12	17.8	37	730円
EA618CH-13	13	19	37	805円
EA618CH-14	14	20.3	37	805円
EA618CH-15	15	21.5	37	805円
EA618CH-16	16	22.8	37	805円
EA618CH-17	17	24	37	805円
EA618CH-18	18	25	37	805円
EA618CH-19	19	26.5	38	805円
EA618CH-20	20	27.8	38	910円
EA618CH-21	21	29	38	860円
EA618CH-22	22	30	40	860円
EA618CH-23	23	31.5	40	860円
EA618CH-24	24	32.8	42	980円
EA618CH-25	25	34	42	1,040円
EA618CH-26	26	35	42	1,040円
EA618CH-27	27	36.5	43	1,040円
EA618CH-28	28	37.8	43	1,560円
EA618CH-29	29	39	43	1,480円
EA618CH-30	30	40	46	1,480円
EA618CH-31	31	41.5	46	1,560円
EA618CH-32	32	42.8	46	1,480円
EA618CH-33	33	44.2	47	2,070円
EA618CH-34	34	45.2	47	1,960円
EA618CH-35	35	46.2	47	2,310円
EA618CH-36	36	47.2	47	2,190円
EA618CH-37	37	48.3	47	2,850円
EA618CH-38	38	49.2	47	2,850円
EA618CH-41	41	53.1	57	4,820円
EA618CH-46	46	59.1	60	4,980円

(1/2"DR) ソケットセット(インチ)

●差込角...1/2"

品番	対辺(インチ)	全長(mm)	税抜価格
EA619C-2	3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8・15/16(10個組)	37~42	8,820円

(1/2"DR) ソケットセット

●差込角...1/2"

品番	対辺(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA618C-26	10・11・12・13・14・15・17・19・21・22(10個組)	37~40	7,020円

(1/2"DR) ソケット(単品)

●差込角...1/2"
●12ポイント

品番	対辺(mm)	外径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA618CL-6	6	10.3	36	730円
EA618CL-7	7	11.5	36	730円
EA618CL-8	8	13.2	36	730円
EA618CL-9	9	13.8	37	730円
EA618CL-10	10	15.3	37	730円
EA618CL-11	11	16.5	37	730円
EA618CL-12	12	17.8	37	730円
EA618CL-13	13	19	37	805円
EA618CL-14	14	20.3	37	805円
EA618CL-15	15	21.5	37	805円
EA618CL-16	16	22.8	37	805円
EA618CL-17	17	24	37	805円
EA618CL-18	18	25	37	805円
EA618CL-19	19	26.5	38	805円
EA618CL-20	20	27.8	38	910円
EA618CL-21	21	29	38	860円
EA618CL-22	22	30	40	860円
EA618CL-23	23	31.5	40	860円
EA618CL-24	24	32.8	42	980円
EA618CL-25	25	34	42	1,040円
EA618CL-26	26	35	42	1,040円
EA618CL-27	27	36.5	43	1,040円
EA618CL-28	28	37.8	43	1,560円
EA618CL-29	29	39	43	1,480円
EA618CL-30	30	40	46	1,480円
EA618CL-31	31	41.5	46	1,560円
EA618CL-32	32	42.8	46	1,480円
EA618CL-33	33	44.2	47	2,070円
EA618CL-34	34	45.2	47	1,960円
EA618CL-35	35	46.2	47	2,310円
EA618CL-36	36	47.2	47	2,190円
EA618CL-37	37	48.3	47	2,850円
EA618CL-38	38	49.2	47	2,850円
EA618CL-41	41	53.1	57	4,820円
EA618CL-46	46	59.1	60	4,980円

(1/2"DR) ソケットセット(インチ)

●差込角...1/2"

品番	対辺(インチ)	全長(mm)	税抜価格
EA618CG	3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8・15/16(10個組)	37~42	8,260円

(1/2"DR) ソケット(単品)

●差込角...1/2"
●12ポイント

品番	対辺(インチ)	外径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA618CG-2	3/8	14.6	37	840円
EA618CG-3	7/16	16.5	37	840円
EA618CG-4	1/2	19	37	915円
EA618CG-5	9/16	20.3	37	915円
EA618CG-6	5/8	22.8	37	915円
EA618CG-7	11/16	25	37	915円
EA618CG-8	3/4	26.5	38	915円
EA618CG-9	13/16	29	38	980円
EA618CG-10	7/8	30	40	980円
EA618CG-11	15/16	32.8	42	1,110円
EA618CG-12	1	35	42	1,170円
EA618CG-13	11/16	36.5	43	1,170円
EA618CG-14	11/8	39	43	1,680円
EA618CG-15	13/16	40	46	1,680円
EA618CG-16	11/4	42.8	46	1,680円
EA618CG-16B	15/16	44.2	47	2,220円
EA618CG-17	13/8	46.2	47	2,440円
EA618CG-17B	17/16	47.2	47	3,010円
EA618CG-18	11/2	49.2	47	3,220円

(1/2"DR) サーフェイスソケットセット

●差込角...1/2"

品番	対辺(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA618CD	10・11・12・13・14・15・17・19・21・22(10個組)	37~40	8,430円

(1/2"DR) サーフェイスソケット(単品)

●差込角...1/2"

品番	対辺(mm)	外径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA618CD-13	取付中止		37	976円
EA618CD-14	取付中止		37	976円
EA618CD-15	取付中止		37	976円
EA618CD-16	取付中止		37	965円
EA618CD-17	17	24	37	965円
EA618CD-18	18	25	37	965円
EA618CD-19	19	26.5	38	965円
EA618CD-21	21	29	38	1,040円
EA618CD-22	22	30	40	1,040円
EA618CD-23	23	31.5	40	1,040円
EA618CD-25	25	34	42	1,170円
EA618CD-26	取付中止		42	1,246円
EA618CD-29	29	39	43	1,770円

●ボルト・ナットの面に接して回します。よって角の丸くなった、ボルト・ナットの取り外しに有効です。



(1/2"DR) ディープソケットセット

●差込角...1/2"

品番	対辺(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA618CN	10・11・12・13・14・15・17・19・21・22(10個組)	77	17,000円

(1/2"DR) ディープソケット(単品)

●差込角...1/2"

品番	対辺(mm)	外径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA618CN-8	8	13.2	77	1,770円
EA618CN-9	9	13.8	77	1,770円
EA618CN-10	10	15.3	77	1,770円
EA618CN-11	11	16.5	77	1,770円
EA618CN-12	12	17.8	77	1,770円
EA618CN-13	13	19	77	1,770円
EA618CN-14	14	20.6	77	1,770円
EA618CN-15	15	21.5	77	2,020円
EA618CN-16	16	22.8	77	2,020円
EA618CN-17	17	24	77	2,020円
EA618CN-18	18	25	77	2,020円
EA618CN-19	19	26.5	77	2,020円
EA618CN-20	20	27.8	77	2,270円
EA618CN-21	21	29	77	2,160円
EA618CN-22	22	30	77	2,160円
EA618CN-23	23	31.5	77	2,310円
EA618CN-24	24	32.8	77	2,560円
EA618CN-25	25	34	77	2,690円
EA618CN-26	26	35	77	2,560円
EA618CN-27	27	36.5	77	2,730円
EA618CN-28	28	37.8	77	3,070円
EA618CN-29	29	39	77	2,920円
EA618CN-30	30	40	77	3,090円
EA618CN-31	31	41.5	77	3,500円
EA618CN-32	32	42.8	77	3,480円
EA618CN-33	33	44.2	77	4,190円
EA618CN-34	34	45.2	77	4,590円
EA618CN-35	35	46.2	77	5,560円
EA618CN-36	36	47.2	77	5,560円
EA618CN-37	37	48.2	77	6,180円
EA618CN-38	38	49	77	6,180円

(1/2"DR) ディープソケット(インチ)

●差込角...1/2"

品番	対辺(インチ)	外径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA618CP-1	5/16	13.2	77	2,020円
EA618CP-2	3/8	14.6	77	2,020円
EA618CP-3	7/16	16.5	77	2,020円
EA618CP-4	1/2	19	77	2,020円
EA618CP-5	9/16	20.3	77	2,020円
EA618CP-6	19/32	21.5	77	2,300円
EA618CP-7	5/8	22.8	77	2,300円
EA618CP-8	21/32	24	77	2,300円
EA618CP-9	11/16	25	77	2,300円
EA618CP-10	3/4	26.5	77	2,300円
EA618CP-11	25/32	27.8	77	2,300円
EA618CP-12	13/16	29	77	2,450円
EA618CP-13	7/8	30	77	2,450円
EA618CP-14	15/16	32.8	77	2,920円
EA618CP-15	31/32	34	77	2,920円
EA618CP-16	1	35	77	2,920円
EA618CP-17	11/16	36.5	77	3,120円
EA618CP-18	11/8	37.8	77	3,340円
EA618CP-19	13/16			