

〔屋外用〕滑り止めテープ

●リーズナブルな価格の滑り止めテープです。
●粘着式
●材質…基材:PVC、粘着剤:アクリル系
●反射タイプ

品番	幅(mm)	長さ(mm)	厚み(mm)	色	価格	税込価格(10%)
EA944DW-1	50	18	0.75	#60 黒	1,970円	2,167円
EA944DW-2	50	18	0.75	#60 黒	1,490円	1,639円
EA944DW-11	100	18	0.75	#60 黒	3,930円	4,323円
EA944DW-12	100	18	0.75	#60 黒	2,980円	3,278円
EA944DW-21	50	18	0.75	#36 黒	2,700円	2,970円
EA944DW-22	50	18	0.75	#36 黒	2,170円	2,387円
EA944DW-31	100	18	0.75	#36 黒	5,420円	5,962円
EA944DW-32	100	18	0.75	#36 黒	4,330円	4,763円

〔屋外用〕蛍光滑り止めテープ

●材質…基材:PVC
●粘着剤:アクリル系
●表面に滑り止め加工

品番	幅(mm)	長さ(mm)	厚み(mm)	カラー	価格	税込価格(10%)
EA944DJ-1	50	5	0.6	蛍光イエロー	2,750円	3,025円
EA944DJ-2	50	5	0.6	蛍光オレンジ	2,750円	3,025円
EA944DJ-3	100	5	0.6	蛍光イエロー	5,500円	6,050円
EA944DJ-4	100	5	0.6	蛍光オレンジ	5,500円	6,050円

〔屋外用〕滑り止めテープ(凹凸面用)

●粘着式
●材質…基材:アルミホイル(表面砥粒:鉱物粒子)
●粘着剤:ゴム系

品番	幅(mm)	長さ(mm)	厚み(mm)	色	価格	税込価格(10%)
EA944DL-1	25	3	0.8	黒	1,100円	1,210円
EA944DL-2	50	5	0.8	黒	2,680円	2,948円
EA944DL-3	50	18	0.8	黒	11,300円	12,430円
EA944DL-4	100	5	0.8	黒	4,790円	5,269円
EA944DL-5	100	18	0.8	黒	22,300円	24,530円
EA944DL-11	25	3	0.8	黄	1,100円	1,210円
EA944DL-12	50	5	0.8	黄	2,680円	2,948円
EA944DL-13	50	18	0.8	黄	11,300円	12,430円
EA944DL-14	100	5	0.8	黄	5,360円	5,896円
EA944DL-15	100	18	0.8	黄	22,300円	24,530円

〔屋外用〕滑り止めテープ(凹凸面用)

●粘着式
●材質…基材:アルミホイル(表面砥粒:鉱物粒子)
●粘着剤:ゴム系

品番	幅(mm)	長さ(mm)	厚み(mm)	色	価格	税込価格(10%)
EA944DL-21	150	610	0.8	黒	1,360円	1,496円
EA944DL-22	150	610	0.8	黄	1,360円	1,496円

専用プライマー

品番	内容量	価格	税込価格(10%)
EA983BE-10	1ℓ	8,040円	8,844円

〔屋内用〕滑り止めテープ

●透明タイプ
●浴室の滑り対策に
●材質…本体:ポリエチレン・スチレン
●粘着剤:アクリル系粘着剤

品番	サイズ(mm)	厚み(mm)	価格	税込価格(10%)
EA944DF-11	20×200	1.5	870円	957円

〔屋外用〕セーフティステップ

(アメリカ)
●粘着式
●材質…EPDM
●階段、自動車のステップの滑り止めに。
●形状に合わせて切れます。

品番	サイズ(mm)	厚み(mm)	価格	税込価格(10%)
EA944DG	100×430	6	1,730円	1,903円

〔屋外用〕滑り止めテープ(平面用)

●粘着式
●材質…基材:アルミホイル(表面砥粒:鉱物粒子)
●粘着剤:ゴム系

品番	幅(mm)	長さ(mm)	厚み(mm)	色	価格	税込価格(10%)
EA983BE-10	100	18	0.8	黒	8,040円	8,844円

〔屋外用〕滑り止めテープ

●粘着式
●粒度…#50
●屋外のタイル、階段などに

品番	サイズ(mm)	厚み(mm)	価格	税込価格(10%)
EA944DA-1	70×70	0.7	780円	858円

〔屋外用〕鉄板用すべり止めマット

●材質…本体:合成ゴム、裏面:マグネット
●降雨時の鉄板上での滑りを解消します。
●表面の凸加工が全方向への滑り止めになります。
●裏面はマグネット式なので設置も簡単です。
●テープ固定と違い、糊残りもなくメンテナンスも楽に入ります。

品番	サイズ(mm)	厚さ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA983DC-30	500×1000	4mm	7,370円	8,107円

〔屋外用〕マグネット付滑り止めシート

●粘着式
●材質…表面材質:鉱物粒子、基材:PET、マグネット:CPE(塩素化ポリエチレン)
●裏面がマグネット仕様なので簡単に貼り付けできます。
●鉄製床面や階段等の使用に最適です。

品番	サイズ(mm)	色	価格	税込価格(10%)
EA944DF-21	150×600	黄	2,000円	2,200円
EA944DF-22	150×600	黄/黒	2,000円	2,200円

〔屋外用〕滑り止めテープ(平面用)

●粘着式
●材質…基材:プラスチック(表面砥粒:鉱物粒子)
●粘着剤:ゴム系

品番	幅(mm)	長さ(mm)	厚み(mm)	色	価格	税込価格(10%)
EA944DL-51	150	610	0.8	黒	970円	1,067円
EA944DL-52	150	610	0.8	黄	970円	1,067円

〔屋外用〕滑り止めテープ

●粘着式
●粒度…#50
●材質…基材:合成ゴム、裏面:アルミ箔
●仕上:人造砥粒
●粘着剤:感圧性粘着剤(合成樹脂)

品番	サイズ(mm)	厚み(mm)	カラー	価格	税込価格(10%)
EA944DA-4	80×80	約0.7	ブラック	640円	704円
EA944DA-5	80×80	約0.7	グリーン	640円	704円

転倒事故削減のための「すべり止めテープ」活用法

<貼付けレイアウトの一例>
●現場の状況によってデザイン計画が必要です。
●必要箇所に全面貼りするのではなく、下図のようにシート分割して貼り付けます。材料費の節約ができ、補修時必要な部分の貼り替え作業だけで済みます。
●補修時の作業性を考え、シート1辺の最大の長さは150cm以下、シート間の貼り付け間隔は15cm以下がおすすめです。

〔屋内用〕滑り止めテープ(蛍光・蓄光)

●粘着式
●蓄光ラインにより暗闇での段差の視認性がアップします。

品番	幅(mm)	長さ(mm)	厚み(mm)	色	価格	税込価格(10%)
EA944DE-6	37	1.8	0.4	茶	990円	1,089円
EA944DE-7	37	1.8	0.4	薄茶	990円	1,089円

〔屋内用〕蓄光滑り止めテープ

●粘着式
●蓄光タイプ
●蓄光ラインにより暗闇での段差の視認性がアップします。

品番	幅(mm)	長さ(mm)	厚み(mm)	色	価格	税込価格(10%)
EA944DE-6	37	1.8	0.4	茶	990円	1,089円
EA944DE-7	37	1.8	0.4	薄茶	990円	1,089円

〔屋内用〕蓄光滑り止めテープ

(カナダ)
●蓄光
●粒度…#46
●材質…基材:PVC
●粘着剤:アクリル系
●非常口ルート、通路等に

品番	幅(mm)	長さ(mm)	厚み(mm)	価格	税込価格(10%)
EA983G-56	50	18.3	約0.7	9,840円	10,824円
EA983G-57	100	18.3	約0.7	19,700円	21,670円

〔水性〕滑り止め塗料(蛍光色)

●塗り面積(2回塗り)…約2㎡ ●つや無し
●滑りやすい箇所の滑り止め対策に。注意喚起効果の高い蛍光色になっています。
●表面色保持の為、専用トップコートを塗装下さい。

品番	内容量	乾燥時間(指触)	カラー	価格	税込価格(10%)
EA942EW-61	1kg	約30分	蛍光レモン	15,800円	17,380円
EA942EW-63	1kg	約30分	蛍光オレンジ	15,800円	17,380円

〔油性〕強力反射スプレー

●ツヤあり
●塗り面積(1回塗り)…0.12~0.16㎡
●乾燥時間(指触)…20℃:約15分、冬期:約30分
●手軽なスプレータイプで、強力な光の反射性能を持ち、交通・安全防犯・危険表示などに。

品番	内容量	カラー	価格	税込価格(10%)
EA942EY-1	100ml	イエロー	1,700円	1,870円
EA942EY-2	100ml	ホワイト	1,700円	1,870円
EA942EY-3	100ml	レッド	1,700円	1,870円

滑り止めコート剤

●塗布面積…2~3㎡(1回塗り)
●水性滑り止め塗料

品番	内容量	乾燥時間	カラー	価格	税込価格(10%)
EA944DH-11	1kg	30分	イエロー	3,560円	3,916円
EA944DH-12	1kg	30分	グリーン	3,560円	3,916円
EA944DH-13	1kg	30分	グレー	3,560円	3,916円

滑り止めスプレー

(アメリカ)
●階段ステップ、手すり、工具持ち手等の滑り止めに最適
●色…半透明

品番	内容量	価格	税込価格(10%)
EA920DJ	400ml	3,690円	4,059円