

## ガソリン携行缶[ステンレス製]



| 品番          | 容量  | サイズ(mm)        | 税抜価格    |
|-------------|-----|----------------|---------|
| EA991HB-51A | 10ℓ | 360×255×200(H) | 18,700円 |
| EA991HB-52A | 20ℓ | 360×255×320(H) | 23,500円 |

## 替部品

| 品番          | 名称                  | 税抜価格 |
|-------------|---------------------|------|
| EA991HB-151 | 給油ノズル(EA991HB-52A用) | 620円 |
| EA991HB-152 | 給油ノズル(EA991HB-52A用) | 930円 |

- 消防法適合品 ●材質…ステンレス(SUS304)
- 重量…51A:2.8kg、52A:3.6kg
- プラスチックノズル付
- サビに強いため、マリンスポーツや船舶にも最適です。

## (ご案内)

ステンレス製ガソリン携行缶は、非常に張力の強いステンレスを加工しております。そのため、本体表面に波状の模様が出ております。性能上問題ございませんので、安心してご使用下さい。

## ペール缶



- バンドタイプ
- 天ぶたは取り外し可能
- 材質…ティンフリースチール

| 品番        | 容量  | サイズ(mm)     | 税抜価格   |
|-----------|-----|-------------|--------|
| EA991AG   | 13ℓ | φ300×240(H) | 4,140円 |
| EA991AG-2 | 20ℓ | φ300×361(H) | 4,300円 |
| EA991AG-3 | 27ℓ | φ300×465(H) | 4,690円 |


## ペール缶用バンド



- EA991AG-2、-5、-7用
- 材質…亜鉛メッキ

品番 EA991AG-15 税抜価格 2,470円


## ガソリン携行缶



- 消防法適合品、UN規格適合品
- 材質…アルミ(アルマイト加工)
- 板厚…0.8mm
- 重量…165g
- プラスチックノズル付
- 収納袋付で安全に持ち運びができます。
- ベルト通し幅…60mm

| 品番          | 容量 | サイズ(mm)    | 税抜価格   |
|-------------|----|------------|--------|
| EA991HB-18A | 1ℓ | φ80×245(H) | 2,710円 |

## ポリ灯油缶用コック



- ねじサイズ…φ50mm
- 材質…ポリアセタール
- フェルトで残油をすっきり吸収するので垂れません。
- スライドノズル機能で灯油が手につきません。

品番 EA991HA-31 税抜価格 3,960円

## ペール缶



- ラグタイプ
- 天ぶたは取り外し可能
- 材質…ティンフリースチール
- 締めるのに専用の工具が必要です。

| 品番        | 容量  | サイズ(mm)     | 税抜価格   |
|-----------|-----|-------------|--------|
| EA991AG-1 | 20ℓ | φ300×361(H) | 4,800円 |

## ペール缶(コック付)



- バンドタイプ
- 天ぶたは取り外し可能
- 材質…ティンフリースチール
- コック付
- 手を汚さず簡単にオイル抽出が可能です。

| 品番        | 容量  | サイズ(mm)     | 税抜価格   |
|-----------|-----|-------------|--------|
| EA991AG-7 | 20ℓ | φ300×361(H) | 6,630円 |

## ペール缶・一斗缶用ワンタッチコック



| 品番         | 口径(mm) | 色    | 税抜価格    |
|------------|--------|------|---------|
| EA991JW-51 | φ40    | 赤    | 24,100円 |
| EA991JW-52 | φ40    | 緑    | 24,100円 |
| EA991JW-53 | φ40    | 黄    | 24,100円 |
| EA991JW-54 | φ40    | オレンジ | 24,100円 |

## 大量吐出タイプ

| 品番         | 口径(mm) | 色 | 税抜価格    |
|------------|--------|---|---------|
| EA991JW-56 | φ40    | 赤 | 31,800円 |

## ドラム缶用アダプター

| 品番         | JIS Z1604規定 鉄製200ℓドラム缶用 | 税抜価格    |
|------------|-------------------------|---------|
| EA991JW-61 |                         | 13,900円 |

- 材質…バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)
- 取付部: SUS
- エルボ: PP

- ワンタッチ着脱
- 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液だれゼロ
- 研削油、潤滑油、ギアオイル、不凍液等に対応
- EA991JW-61を使用してドラム缶にコックを取り付けることができます。

## オイルサーバー[ステンレス製]



- ステンレス製(18-8)
- ノズル外径…7mm

| 品番         | 容量    | サイズ       | 税抜価格   |
|------------|-------|-----------|--------|
| EA991BS-42 | 0.42ℓ | φ73×160mm | 3,730円 |

- 耐腐食性に優れています。
- コンパクトで使いやすい形状です。

## ポリ灯油缶



- 材質…ポリエチレン
- 2口付

| 品番         | 容量  | サイズ(mm)       | 入数 | 税抜価格   |
|------------|-----|---------------|----|--------|
| EA991HA-1  | 20ℓ | 352(W)×265(D) | 1  | 2,900円 |
| EA991HA-1B | 20ℓ | ×318(H)       | 4  | 6,100円 |

## ポリタンク用トレイ



- 材質…ポリプロピレン
- 収納能力…18ℓポリタンク
- サイズ…285(W)×460(D)×152(H)mm
- 重量…約750g

品番 EA992DB-11A 税抜価格 2,300円

- 車載時や建物内での保管時等、ポリ灯油缶の転倒防止に

## ペール缶(PEフィルムラミネート)



- バンドタイプ
- 材質…ティンフリースチール
- 内面側面にポリエチレンフィルムを熱融着することにより、優れた耐薬品性を有する容器です

| 品番        | 容量  | サイズ(mm)     | 税抜価格   |
|-----------|-----|-------------|--------|
| EA991AG-4 | 20ℓ | φ300×361(H) | 4,870円 |

## ペール缶[ステンレス製]



- バンドタイプ
- 天ぶたは取り外し可能
- 材質…ステンレス(SUS304)
- 耐食性と耐薬品性に優れたステンレス鋼の特長を生かしたペール缶です。

| 品番        | 容量  | サイズ(mm)     | 税抜価格    |
|-----------|-----|-------------|---------|
| EA991AG-8 | 20ℓ | φ300×361(H) | 16,700円 |

## ペール缶用替ふた



- EA991AG、EA991AG-2～8用
- 材質…ティンフリースチール

品番 EA991AG-16 税抜価格 2,600円

## 空気穴け用ポンチセット(ペール缶・一斗缶用)



- サイズ…ポンチ:5.5×130mm
- キャップ:4〜7×28×55mm

品番 EA991JW-62 税抜価格 660円

- 材質…ポンチ:鋼鉄、キャップ:PP(ガラス入り)
- 揮発性の液体には、気化防止の為必ずご使用ください。

## オイルバケツ



- 2枚のブリキ板を溶接しており頑丈です
- 材質…ブリキ
- キャリアハンドル付

| 品番         | 容量  | ノズル長  | ノズル外径 | 税抜価格   |
|------------|-----|-------|-------|--------|
| EA991GA-3  | 3ℓ  | 120mm | 19mm  | 7,600円 |
| EA991GA-5  | 5ℓ  | 120mm | 19mm  | 8,000円 |
| EA991GA-10 | 10ℓ | 120mm | 19mm  | 8,320円 |

## ポリ軽油缶



- 材質…ポリエチレン

| 品番         | 容量  | サイズ(mm)       | 入数 | 税抜価格    |
|------------|-----|---------------|----|---------|
| EA991HA-11 | 20ℓ | 335(W)×260(D) | 1台 | 3,780円  |
| EA991HA-12 | 20ℓ | ×335(H)       | 4台 | 11,700円 |

## ポリタンク用カバー



- 材質…ポリエチレン、アルミ蒸着、ポリエステル

品番 EA992DB-13 税抜価格 350円

- 収納能力…18ℓポリタンク
- サイズ…200(W)×370(D)×420(H)mm
- 被せるだけでポリタンクを雨やホコリ、汚れから守ります。
- ポンプと一緒に収納できるポンプポケット付

## ペール缶(UN規格適合品)



- バンドタイプ
- 天ぶたは取り外し可能
- 材質…ティンフリースチール
- 天板ガasket付で気密性を保ちます。
- 危険物輸送用容器としてUN規格に適合したペール缶

| 品番        | 容量  | サイズ(mm)     | 税抜価格   |
|-----------|-----|-------------|--------|
| EA991AG-5 | 20ℓ | φ300×361(H) | 4,410円 |
| EA991AG-6 | 27ℓ | φ300×465(H) | 4,800円 |

## ペール缶(UN規格適合品)




- キャップタイプ
- 材質…外装:ティンフリースチール、内装:高密度ポリエチレン
- 耐薬品性に優れた高密度ポリエチレンの内装と、耐衝撃性に優れた鋼製ペール缶との二重構造

| 品番         | 容量  | サイズ(mm)     | 税抜価格   |
|------------|-----|-------------|--------|
| EA991AG-11 | 22ℓ | φ290×412(H) | 7,730円 |

- 危険物輸送用容器としてUN規格に適合したペール缶

## ペール缶・一斗缶用ワンタッチコック(溶剤用)



- 材質…バルブ:取付部:SUS
- エルボ: PP
- ワンタッチ着脱
- 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液だれゼロ
- シンナー、アセトン、トリクロロエチレン等の溶剤に対応

| 品番         | 口径(mm) | 税抜価格    |
|------------|--------|---------|
| EA991JW-41 | φ40    | 41,800円 |
| EA991JW-42 | φ50    | 50,700円 |

## オイルジョッキ



- 2枚のブリキ板を溶接しており頑丈です

| 品番         | 容量  | ノズル長  | ノズル外径 | 税抜価格    |
|------------|-----|-------|-------|---------|
| EA991GB-5  | 5ℓ  | 100mm | 15mm  | 14,600円 |
| EA991GB-10 | 10ℓ | 130mm | 17mm  | 19,100円 |

- 材質…ブリキ
- キャリアハンドル付
- ノズルは金属製でさらに頑丈です。

## オイルジョッキ



- フレキシブルノズル (ドイツ)

| 品番     | 容量 | ノズル長  | ノズル外径 | 税抜価格   |
|--------|----|-------|-------|--------|
| EA991A | 1ℓ | 230mm | 16mm  | 3,190円 |
| EA991B | 2ℓ | 240mm | 16mm  | 3,550円 |

- 材質…ブリキ