

[ミニ]雄ねじソケット(ワンプッシュ) (日本製)

- エアードライビング用
- 使用圧力...0.98MPa

品番	ねじサイズ	入数	税抜価格
EA140CH-1	R $\frac{1}{4}$ "	1個	910円
EA140CH	R $\frac{1}{4}$ "	4個	3,240円

●材質...アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)

[ミニ]雌ねじソケット(ワンプッシュ) (日本製)

- エアードライビング用
- 使用圧力...0.98MPa

品番	ねじサイズ	入数	税抜価格
EA140CJ-1	Rc $\frac{1}{4}$ "	1個	910円
EA140CJ	Rc $\frac{1}{4}$ "	4個	3,240円

●材質...アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)

[ミニ]ウレタンホース用プラグ (日本製)

- エアードライビング用
- 使用圧力...0.98MPa

品番	適合ホース (内径×外径)mm	入数	税抜価格
EA140CK-1	φ6.5×10	1個	290円
EA140CK	φ6.5×10	9個	2,290円

●材質...アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)

[ミニ]ウレタンホース用ソケット(ワンプッシュ) (日本製)

- エアードライビング用
- 使用圧力...0.98MPa

品番	適合ホース (内径×外径)mm	入数	税抜価格
EA140CL-1	φ6.5×10	1個	965円
EA140CL	φ6.5×10	4個	3,420円

●材質...アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)

20型カプラー

タケノコ型プラグ・ソケットセット (日本製)

- 使用圧力...1.5MPa
- 材質...鋼鉄, NBR
- ケース付

品番	適合ホース内径	セット内容	税抜価格
EA140D-12	6mm	ソケット×4・プラグ×8	3,330円
EA140D-13	9.5mm	ソケット×4・プラグ×8	3,330円
EA140D-14	13mm	ソケット×4・プラグ×8	4,600円

雄ねじプラグ・ソケットセット (日本製)

- 使用圧力...1.5MPa
- 材質...鋼鉄, NBR
- ケース付

品番	取付ねじ	セット内容	税抜価格
EA140D-22	R $\frac{1}{4}$ "	ソケット×6・プラグ×6	4,370円
EA140D-23	R $\frac{3}{8}$ "	ソケット×6・プラグ×6	4,210円
EA140D-24	R $\frac{1}{2}$ "	ソケット×4・プラグ×6	4,600円

雌ねじプラグ・ソケットセット (日本製)

- 使用圧力...1.5MPa
- 材質...鋼鉄, NBR
- ケース付

品番	取付ねじ	セット内容	税抜価格
EA140D-32	Rc $\frac{1}{4}$ "	ソケット×6・プラグ×5	4,210円
EA140D-33	Rc $\frac{3}{8}$ "	ソケット×6・プラグ×4	3,750円
EA140D-34	Rc $\frac{1}{2}$ "	ソケット×4・プラグ×5	4,340円

ウレタンホース用プラグ・ソケットセット (日本製)

- 適合ホース...内径6.5mm×外径10mm
- 使用圧力...1.5MPa
- 材質...鋼鉄, NBR
- ケース付

品番	取付ねじ	セット内容	税抜価格
EA140E-52	$\frac{1}{4}$ "	ソケット×4・プラグ×10	5,610円
EA140E-53	$\frac{3}{8}$ "	ソケット×4・プラグ×8	5,070円

タケノコ型プラグ(20型) (日本製)

- エアードライビング用

品番	適合ホース内径	入数	税抜価格
EA140DA-12	6mm	1個	200円
EA140DA-13	9.5mm	1個	200円
EA140DA-14	13mm	1個	320円
EA140DA-2	6mm	10個	1,760円
EA140DA-3	9.5mm	10個	1,760円
EA140DA-4	13mm	10個	2,860円

●使用圧力...1.5MPa
●材質...鋼鉄(クロムメッキ)

雄ねじプラグ(20型) (日本製)

- エアードライビング用

品番	ねじサイズ	入数	税抜価格
EA140DB-12	R $\frac{1}{4}$ "	1個	200円
EA140DB-13	R $\frac{3}{8}$ "	1個	200円
EA140DB-14	R $\frac{1}{2}$ "	1個	320円
EA140DB-2	R $\frac{1}{4}$ "	10個	1,760円
EA140DB-3	R $\frac{3}{8}$ "	10個	1,760円
EA140DB-4	R $\frac{1}{2}$ "	10個	2,860円

●使用圧力...1.5MPa
●材質...鋼鉄(クロムメッキ)

雌ねじプラグ(20型) (日本製)

- エアードライビング用

品番	ねじサイズ	入数	税抜価格
EA140DC-12	Rc $\frac{1}{4}$ "	1個	200円
EA140DC-13	Rc $\frac{3}{8}$ "	1個	200円
EA140DC-14	Rc $\frac{1}{2}$ "	1個	320円
EA140DC-2	Rc $\frac{1}{4}$ "	10個	1,760円
EA140DC-3	Rc $\frac{3}{8}$ "	10個	1,760円
EA140DC-4	Rc $\frac{1}{2}$ "	10個	2,860円

●使用圧力...1.5MPa
●材質...鋼鉄(クロムメッキ)

ウレタンホース用プラグ(20型) (日本製)

- エアードライビング用
- 使用圧力...1.47MPa

品番	適合ホース 内径 外径	税抜価格
EA140E-5.0	5mm 8mm	305円
EA140E-6.5	6.5mm 10mm	310円
EA140E-8.5	8.5mm 12.5mm	310円
EA140E-11	11mm 16mm	500円

●材質...鋼鉄(クロムメッキ)

タケノコ型ソケット(20型) (日本製)

- エアードライビング用
- 使用圧力...1.47MPa

品番	適合ホース内径	入数	税抜価格
EA140DG-11	6mm	1個	650円
EA140DG-12	6mm	1個	650円
EA140DG-13	9.5mm	1個	650円
EA140DG-14	13mm	1個	860円
EA140DG-1	6mm	5個	2,870円
EA140DG-2	6mm	5個	2,870円
EA140DG-3	9.5mm	5個	2,870円
EA140DG-4	13mm	5個	3,790円

●材質...鋼鉄(クロムメッキ)

雄ねじソケット(20型) (日本製)

- エアードライビング用
- 使用圧力...1.5MPa

品番	ねじサイズ	入数	税抜価格
EA140DB-42	G $\frac{1}{4}$ "	1個	210円
EA140DB-32	G $\frac{1}{4}$ "	10個	1,870円

●材質...鋼鉄(クロムメッキ)
●パッキン付

雌ねじソケット(20型) (日本製)

- エアードライビング用
- 使用圧力...1.5MPa

品番	ねじサイズ	入数	税抜価格
EA140DC-42	G $\frac{1}{4}$ "	1個	210円
EA140DC-32	G $\frac{1}{4}$ "	10個	1,870円

●材質...鋼鉄(クロムメッキ)
●パッキン付

ウレタンホース用ソケット(20型) (日本製)

- エアードライビング用
- 使用圧力...1.47MPa

品番	適合ホース 内径 外径	税抜価格
EA140EE-5.0	5mm 8mm	750円
EA140EE-6.5	6.5mm 10mm	750円
EA140EE-8.5	8.5mm 12.5mm	750円
EA140EE-11	11mm 16mm	950円

●材質...鋼鉄(クロムメッキ)

スィベル式プラグ(20型)

- ホースがよじれにくいスィベル式
- 使用圧力...1.0MPa
- 材質...鋼鉄(ニッケルメッキ)

品番	ねじサイズ	税抜価格
EA140EC-2	R $\frac{1}{4}$ "	440円
EA140EC-3	R $\frac{3}{8}$ "	530円

雌ねじ

品番	ねじサイズ	税抜価格
EA140EC-12	Rc $\frac{1}{4}$ "	540円

タケノコ型プラグ(20型) (2個価格)

- エアードライビング用

品番	適合ホース内径	税抜価格
EA140EK-8	8mm	330円
EA140EK-9.5	9.5mm	360円
EA140EK-12.5	13mm	360円

●使用圧力...1.47MPa ●材質...鉄(亜鉛メッキ)

雄ねじプラグ(20型) (2個価格)

- ねじ山にシール剤つき
- エアードライビング用

品番	ねじサイズ	税抜価格
EA140EL-2	R $\frac{1}{4}$ "	250円
EA140EL-3	R $\frac{3}{8}$ "	360円
EA140EL-4	R $\frac{1}{2}$ "	440円

●使用圧力...1.47MPa ●材質...鉄(亜鉛メッキ)

雌ねじソケット(20型) (2個価格)

- エアードライビング用

品番	ねじサイズ	税抜価格
EA140EM-2	Rc $\frac{1}{4}$ "	290円
EA140EM-3	Rc $\frac{3}{8}$ "	380円
EA140EM-4	Rc $\frac{1}{2}$ "	490円

●使用圧力...1.47MPa ●材質...鉄(亜鉛メッキ)

雄ねじソケット(20型)

- エアードライビング用

品番	ねじサイズ	税抜価格
EA140EP-2	R $\frac{1}{4}$ "	510円
EA140EP-3	R $\frac{3}{8}$ "	500円
EA140EP-4	R $\frac{1}{2}$ "	540円

●使用圧力...1.47MPa ●材質...鉄(亜鉛メッキ)

スィベル式プラグ(20型)

- 最高使用圧力...1.5MPa
- 材質...本体:鋼鉄製(クロムメッキ)
- 全方位0~45°の首振り、自在屈曲および360°回転します。

品番	ねじサイズ	税抜価格
EA140FS-2	R $\frac{1}{4}$ "	1,500円
EA140FT-2	Rc $\frac{1}{4}$ "	1,500円

●作業中の手首や肩の負担を軽減し、ホースのよじれや折れを解消します。

雄ねじソケット(20型) (日本製)

- ねじ山にシール剤つき
- エアードライビング用
- 使用圧力...1.5MPa

品番	ねじサイズ	税抜価格
EA140DB-62	R $\frac{1}{4}$ "	220円

●材質...鋼鉄(クロムメッキ)

タケノコ型ソケット(20型)

- エアードライビング用

品番	適合ホース内径	税抜価格
EA140EN-8	8mm	510円
EA140EN-9.5	9.5mm	640円
EA140EN-12.5	13mm	540円

●使用圧力...1.47MPa ●材質...鉄(亜鉛メッキ)

[ワンプッシュ]雄ねじソケット(20型) (日本製)

- エアードライビング用
- ワンプッシュ式

品番	ねじサイズ	税抜価格
EA140DP-2	R $\frac{1}{4}$ "	720円
EA140DP-3	R $\frac{3}{8}$ "	720円
EA140DP-4	R $\frac{1}{2}$ "	910円

●使用圧力...0.98MPa
●材質...鋼鉄(クロムメッキ)

雌ねじソケット(20型)

- エアードライビング用

品番	ねじサイズ	税抜価格
EA140ER-2	Rc $\frac{1}{4}$ "	510円
EA140ER-3	Rc $\frac{3}{8}$ "	500円
EA140ER-4	Rc $\frac{1}{2}$ "	540円

●使用圧力...1.47MPa ●材質...鉄(亜鉛メッキ)

雌ねじソケット(20型) (日本製)

- エアードライビング用
- 使用圧力...1.5MPa
- 材質...鋼鉄(クロムメッキ)

品番	ねじサイズ	入数	税抜価格
EA140DJ-12	Rc $\frac{1}{4}$ "	1個	650円
EA140DJ-13	Rc $\frac{3}{8}$ "	1個	650円
EA140DJ-14	Rc $\frac{1}{2}$ "	1個	860円
EA140DJ-2	Rc $\frac{1}{4}$ "	5個	2,870円
EA140DJ-3	Rc $\frac{3}{8}$ "	5個	2,870円
EA140DJ-4	Rc $\frac{1}{2}$ "	5個	3,790円

雄ねじソケット(20型) (日本製)

- エアードライビング用
- 使用圧力...1.5MPa
- 材質...鋼鉄(クロムメッキ)

品番	ねじサイズ	入数	税抜価格
EA140DH-11	R $\frac{1}{8}$ "	1個	590円
EA140DH-12	R $\frac{1}{4}$ "	1個	650円
EA140DH-13	R $\frac{3}{8}$ "	1個	650円
EA140DH-14	R $\frac{1}{2}$ "	1個	860円
EA140DH-2	R $\frac{1}{4}$ "	5個	2,870円
EA140DH-3	R $\frac{3}{8}$ "	5個	2,870円
EA140DH-4	R $\frac{1}{2}$ "	5個	3,790円

エアードライビング用配管部材
高圧用配管部材
空気・水その他配管部材
継手、バルブ
カップリング
スチーム・湯水配管用バルブトラップ
ねじ止め止弁、ウォーターシャットアウト
カードリッジ式フィルター、水漏れ防止帯
ガス機器用部品
ビニールパイプ&継手&バルブ
銅管・磁管継手
給水銅管(メッキ)継手
業務用ホエアドライビング用フレキパイプ継手、バルブ
TOTO製品用金具・部品
LIXIL製品用金具・部品
水栓金具・部品
(混合水性用)水栓金具・部品
(洗濯機用)水栓金具・部品
洗面・流し台・バス用部品
トイレ用部品
風呂・トイレ・洗面・排水用部品
目皿、補給口、ルーフドレイン、排水用部品
ホースクラップ、スチール締め付ケバド
結束バンド
配管支持金具
電線・コード用クラップ