

小ねじカッターセット

EA545AK-100



- 小ねじをお好みの首下長でカットして、現場に合わせて対応できます。
- 本体材質…スチール+木製台座
- 切断後も面取り不要で、ナットがスムーズに入ります。

ナベねじ・皿ねじ
六角ボルト付

品番	切断能力	全長(mm)	重量(kg)	税抜価格
EA545AK-100	M3-M4-M5-M6	500	1.26	15,200円
カッター本体のみ				
EA545AK-1	M3-M4-M5-M6	500	1.26	16,000円

ナベ皿ねじ・六角ボルトセット



- 材質…鉄(ユニクロメッキ)
- 並目ねじ
- ケースサイズ…205×145×28mm
- 小ねじカッター(EA545AK-1)を使用してお好みの首下長を調整できます。

品番				EA949AF-50				税抜価格		3.710円	
サイズ	頭		ピッチ	入数	サイズ	頭		ピッチ	入数		
M3×50	⊕ナベ		0.5	36	M5×50	⊕皿		0.8	16		
M4×50			0.7	24	M6×50			1	12		
M5×50			0.8	16	M3×30			0.5	30		
M6×50			1	12	M4×50			0.7	24		
M3×50	⊕皿		0.5	36	M5×50	六角ボルト		0.8	12		
M4×50			0.7	24	M6×50			1	8		

<使用方法>

●EA545AK-1~100



1.ビスを穴に入れます。



2.付属のゲージで首下長を決め、ドライバーで調整します。



3.レバーを下ろし、ビスを切断します。



QRコードをお手持ちの携帯端末で読み込むことで動画をご覧いただけます。

(※端末によっては読み込みできない場合があります)

ねじカッター

(フランス)



品番	切断能力(mm)	全長(mm)	重量(kg)	税抜価格
EA545AG	M6-M7-M8-M10	680	8.47	52,000円
替用				
EA545AG-1	EA545AG用			13,600円

●650mmのカッティングガイド付、左右どちらにも取付可能

ユリヤねじ(N-2)



- 材質…ノブ:ユリヤ樹脂
ねじ:鉄(三価クロメート)
- 並目ねじ
- 全ねじ

色:ブラック

品番	サイズ	ピッチ	入数	税抜価格
EA949TR-41	M4×8	0.7	6	360円
EA949TR-42	M4×10	0.7	6	365円
EA949TR-43	M4×12	0.7	6	365円
EA949TR-44	M4×15	0.7	6	370円
EA949TR-45	M4×20	0.7	6	385円

色:ホワイト

品番	サイズ	ピッチ	入数	税抜価格
EA949TR-51	M5×10	0.8	6	385円
EA949TR-52	M5×12	0.8	6	385円
EA949TR-53	M5×15	0.8	6	390円
EA949TR-54	M5×20	0.8	6	410円

品番	サイズ	ピッチ	入数	税抜価格
EA949TR-141	M4×8	0.7	6	360円
EA949TR-142	M4×10	0.7	6	365円
EA949TR-143	M4×12	0.7	6	365円
EA949TR-144	M4×15	0.7	6	370円
EA949TR-145	M4×20	0.7	6	385円
EA949TR-151	M5×10	0.8	6	385円
EA949TR-152	M5×12	0.8	6	385円
EA949TR-153	M5×15	0.8	6	390円
EA949TR-154	M5×20	0.8	6	410円

ユリヤねじ(N-1)



- 材質…ノブ:ユリヤ樹脂
ねじ:鉄(三価クロメート)
- 並目ねじ
- 全ねじ

ブラック ホワイト

色:ブラック

品番	サイズ	ピッチ	入数	税抜価格
EA949TP-31	M3×6	0.5	6	360円
EA949TP-32	M3×8	0.5	6	365円
EA949TP-33	M3×10	0.5	6	365円
EA949TP-34	M3×12	0.5	6	370円
EA949TP-35	M3×15	0.5	6	370円
EA949TP-36	M3×20	0.5	6	380円

色:ホワイト

品番	サイズ	ピッチ	入数	税抜価格
EA949TP-131	M3×6	0.5	6	360円
EA949TP-132	M3×8	0.5	6	365円
EA949TP-133	M3×10	0.5	6	365円
EA949TP-134	M3×12	0.5	6	370円
EA949TP-135	M3×15	0.5	6	370円
EA949TP-136	M3×20	0.5	6	380円

蝶ナットセット[三価クロメート]



- 材質…鉄(三価クロメート)
- 並目ねじ

品番 EA949SD-20 税抜価格 9,540円

サイズ	ピッチ	入数	サイズ	ピッチ	入数
M3	0.5	100	M8	1.25	24
M4	0.7	50	M10	1.5	16
M5	0.8	40	M12	1.75	8
M6	1	40			

●ケースサイズ…205×145×40mm

蝶ボルト[三価クロメート]



- 材質…鉄(三価クロメート)
- 並目ねじ
- 全ねじ

品番	サイズ	ピッチ	入数	税抜価格
EA949LF-310	M3×10	0.5	4	210円
EA949LF-315	M3×15	0.5	4	210円
EA949LF-410	M4×10	0.7	6	210円
EA949LF-415	M4×15	0.7	6	210円
EA949LF-420	M4×20	0.7	6	210円
EA949LF-430	M4×30	0.7	6	210円
EA949LF-510	M5×10	0.8	6	210円
EA949LF-515	M5×15	0.8	6	210円
EA949LF-520	M5×20	0.8	6	210円
EA949LF-530	M5×30	0.8	6	230円
EA949LF-610	M6×10	1	4	210円
EA949LF-615	M6×15	1	4	210円
EA949LF-620	M6×20	1	4	210円
EA949LF-630	M6×30	1	4	230円
EA949LF-650	M6×50	1	4	230円
EA949LF-810	M8×10	1.25	4	300円
EA949LF-815	M8×15	1.25	4	300円
EA949LF-820	M8×20	1.25	4	300円
EA949LF-830	M8×30	1.25	4	320円
EA949LF-850	M8×50	1.25	4	390円
EA949LF-1015	M10×15	1.5	2	230円
EA949LF-1020	M10×20	1.5	2	255円
EA949LF-1030	M10×30	1.5	2	255円
EA949LF-1050	M10×50	1.5	2	320円

蝶ナット[三価クロメート]



- 材質…鉄(三価クロメート)
- 並目ねじ

品番	サイズ	ピッチ	入数	税抜価格
EA949SD-1A	M3	0.5	12	275円
EA949SD-2A	M4	0.7	12	275円
EA949SD-3A	M5	0.8	12	275円
EA949SD-4A	M6	1	8	255円
EA949SD-5A	M8	1.25	6	255円
EA949SD-6A	M10	1.5	4	275円
EA949SD-7A	M12	1.75	2	320円

ユリヤねじ

ユリヤねじは、指先で簡単に締められるねじです。水・油脂・有機溶剤等に侵されにくいのが特長で、主に照明器具・暖房器具・家具・計器・インテリア等幅広く使われています。

<https://www.esco-net.com>

商品詳細はこちら

商品に関する詳しい情報がご覧になれます。

蝶ナット・ボルトセット[ステンレス]



- 材質…ステンレス
- 並目ねじ

品番 EA949SD 税抜価格 15,550円

サイズ	ピッチ	入数	サイズ	ピッチ	入数
M4	0.7	20	M4×15	0.7	15
M5	0.8	20	M5×15	0.8	15
M6	1	20	M6×15	1	10
M8	1.25	10	M8×20	1.25	10
M10	1.5	6	M10×20	1.5	5

●ケースサイズ…207×145×40mm

蝶ナットセット[ステンレス]



- 材質…ステンレス
- 並目ねじ

品番 EA949SD-19 税抜価格 16,400円

サイズ	ピッチ	入数	サイズ	ピッチ	入数
M3	0.5	80	M8	1.25	20
M4	0.7	40	M10	1.5	12
M5	0.8	30	M12	1.75	6
M6	1	30			

●ケースサイズ…205×145×40mm

蝶ボルト[ステンレス]



- 材質…ステンレス
- 並目ねじ

品番	サイズ	ピッチ	入数	税抜価格
EA949HF-310	M3×10	0.5	2	300円
EA949HF-315	M3×15	0.5	2	300円
EA949HF-410	M4×10	0.7	2	300円
EA949HF-415	M4×15	0.7	2	300円
EA949HF-420	M4×20	0.7	2	300円
EA949HF-430	M4×30	0.7	2	345円
EA949HF-510	M5×10	0.8	2	320円
EA949HF-515	M5×15	0.8	2	320円
EA949HF-520	M5×20	0.8	2	320円
EA949HF-530	M5×30	0.8	2	390円
EA949HF-610	M6×10	1	1	230円
EA949HF-615	M6×15	1	1	230円
EA949HF-620	M6×20	1	1	230円
EA949HF-650	M6×50	1	1	300円
EA949HF-810	M8×10	1.25	1	320円
EA949HF-815	M8×15	1.25	1	320円
EA949HF-820	M8×20	1.25	1	345円
EA949HF-830	M8×30	1.25	1	370円
EA949HF-850	M8×50	1.25	1	440円
EA949HF-1015	M10×15	1.5	1	460円
EA949HF-1020	M10×20	1.5	1	460円
EA949HF-1030	M10×30	1.5	1	505円
EA949HF-1050	M10×50	1.5	1	620円

蝶ナット[ステンレス]



- 材質…ステンレス
- 並目ねじ

品番	サイズ	ピッチ	入数	税抜価格
EA949SD-11A	M3	0.5	12	715円
EA949SD-12A	M4	0.7	12	715円
EA949SD-13A	M5	0.8	12	715円
EA949SD-14A	M6	1	8	690円
EA949SD-15A	M8	1.25	6	780円
EA949SD-16A	M10	1.5	4	780円
EA949SD-17A	M12	1.75	2	965円