



発泡スチレンボード




品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	カラー	税抜価格
EA997VA-1	303×455	5.0	ホワイト	560円
EA997VA-2	303×455	5.0	ブラック	560円
EA997VA-3	303×455	5.0	ブルー	560円
EA997VA-4	303×455	5.0	イエロー	560円
EA997VA-5	303×455	5.0	蛍光レッド	560円
EA997VA-6	303×455	5.0	蛍光グリーン	560円
EA997VA-11	455×605	5.0	ホワイト	980円
EA997VA-12	455×605	5.0	ブラック	980円
EA997VA-13	455×605	5.0	ブルー	980円
EA997VA-14	455×605	5.0	イエロー	980円
EA997VA-15	455×605	5.0	蛍光レッド	980円
EA997VA-16	455×605	5.0	蛍光グリーン	980円
EA997VA-21	605×910	5.0	ホワイト	1,830円
EA997VA-22	605×910	5.0	ブラック	1,830円
EA997VA-23	605×910	5.0	ブルー	1,830円
EA997VA-24	605×910	5.0	イエロー	1,830円
EA997VA-25	605×910	5.0	蛍光レッド	1,830円
EA997VA-26	605×910	5.0	蛍光グリーン	1,830円

- 材質…発泡スチレン
- 容易に加工できるため、様々な用途で使用できます。
- 軽量で、防湿性、断熱性に優れています。

発泡倍率




PVC発泡シート



品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	色	税抜価格
EA911AP-5A	920	5	0.8	白	7,480円
EA911AP-10A	920	10	0.8	白	15,000円
EA911AP-30A	920	30	0.8	白	41,000円
EA911AP-5B	920	5	0.8	黒	7,480円
EA911AP-10B	920	10	0.8	黒	15,000円
EA911AP-5G	920	5	0.8	グリーン	7,480円
EA911AP-10G	920	10	0.8	グリーン	15,000円

- 材質…PVC(塩化ビニール)発泡シート
- 裏面モス(レーヨン)貼り
- 物品カバー、袋物、シート等に
- 風合い良く加工しやすい。

ゴムマット




品番	幅 (m)	長さ (m)	厚み (mm)	カラー	税抜価格
EA997RA-41	1.2	2	3	グリーン	10,300円
EA997RA-51	1.2	2	3	グレー	10,300円
EA997RA-46	1.2	2	5	グリーン	23,700円
EA997RA-56	1.2	2	5	グレー	23,700円
EA997RA-42	1.2	5	3	グリーン	25,800円
EA997RA-52	1.2	5	3	グレー	25,800円
EA997RA-47	1.2	5	5	グリーン	59,300円
EA997RA-43	1.2	10	3	グリーン	51,600円
EA997RA-53	1.2	10	3	グレー	51,600円

- 材質…合成ゴム
- 弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。

色と*の商品はチャーター便の
為、2～3日余分に納期がかかる場合がご
ざいます。
又、車上渡しが基本となっております。


ポリウレタンシート



品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	税抜価格
EA997XD-121	100×100	10	300円
EA997XD-122	150×150	10	400円
EA997XD-123	250×250	10	750円
EA997XD-131	100×100	20	400円
EA997XD-132	150×150	20	600円
EA997XD-133	250×250	20	1,300円
EA997XD-134	φ100	20	500円

- 発泡倍率…62～65倍

軟質ポリウレタンフォーム



品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	税抜価格
EA997XM-51	460×480	50	4,620円

- 材質…軟質ポリウレタン
- ケース類の抜き型用や一般緩衝材に
- 発泡倍率…約60倍

段ボールシート



品番	幅 (m)	長さ (m)	厚み (mm)	税抜価格
EA997XD-200	1	100	約2	取扱中止

- 材質…クラフト5号段
- 梱包・保護材としてご使用いただけます。

ゴムマット



品番	幅 (m)	長さ (m)	厚み (mm)	税抜価格
EA997RA-16	1	5	5	33,600円

- 材質…鹿タイヤリサイクル加工
- 表面に凹凸付きで、すべり止め効果とクッション性に優れています。
- 雨天でも表面に水を残しにくい透水タイプ

軟質ポリウレタンフォーム



品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	税抜価格
EA997XM-25	500×600	40	6,820円

- 材質…ポリエーテル系軟質ポリウレタン
- 耐油に適しています。
- ケース類の上げた側面…精密機器類の押さえに
- 発泡倍率…約30倍


軟質ポリウレタンフォーム



品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	入数	税抜価格
EA997XM-61A	500×500	50	4枚	2,860円
EA997XM-62A	500×500	100	4枚	5,720円

- 材質…ポリウレタン
- 発泡倍率…約60倍


再生樹脂マット(コインブラック)



品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	税抜価格
EA997RA-9	915	20	1.5	24,600円

- 材質…ポリ塩化ビニール(再生樹脂)
- 廃材を再利用して作られた、環境に配慮したスリッパ防止用のシートです。

ゴムマット



品番	幅 (m)	長さ (m)	厚み (mm)	税抜価格
EA997RA-61	1	2	5	9,210円
EA997RA-62	1	2	10	14,900円
EA997RA-63	1	2	15	22,700円
EA997RA-64	1	2	20	24,800円

- 材質…再生ゴム
- コイン状の突起は、滑りにくく耐摩耗性に優れています。
- 防音・防振性能に優れています。
- 弾力があるので、歩行感がよく安全性も高い製品です。

ゴムマット



品番	幅 (m)	長さ (m)	厚み (mm)	税抜価格
EA997RB-101	1	2	2	8,510円
EA997RB-111	1	2	3	9,460円
EA997RB-121	1	2	5	13,800円
EA997RB-131	1	2	6	17,200円
EA997RB-141	1	2	10	27,500円
EA997RB-102	1	5	2	21,300円
EA997RB-112	1	5	3	21,500円
EA997RB-122	1	5	5	34,400円
EA997RB-103	1	10	2	38,700円
EA997RB-113	1	10	3	47,300円

- 材質…天然ゴム
- 防音効果に優れ、弾力性もあり床面を保護します。


軟質ポリウレタンフォーム



品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	税抜価格
EA997XM-50	500×600	50	7,400円

- 材質…ポリエーテル系軟質ポリウレタン
- 耐油に適しています。
- ケース類の抜き型用…精密機器類などに
- 発泡倍率…約30倍


低反発ウレタン



品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	税抜価格
EA997XD-151	100×100	5	160円
EA997XD-152	200×200	5	480円
EA997XD-153	300×300	5	960円

- 材質…低反発ウレタン
- 発泡倍率…約1.7倍


ゴムマット



品番	幅 (m)	長さ (m)	厚み (mm)	仕様	税抜価格
EA997RA-11	1	10	3	横筋	20,400円
EA997RA-12	1	10	3	縦筋	20,400円
EA997RA-13	1	10	3	ドット	26,600円

- 材質…合成ゴム
- 表面…-11:長さ方向に対して垂直方向に横筋が入っています。
- 12:長さ方向に対して平行な縦筋が入っています。
- 13:-11,-12と比べ、表面のつづつが全方向の滑り止め効果があります。


ゴムマット(手掛け穴付)



品番	サイズ (m)	厚み (mm)	税抜価格
EA997RA-66	0.3×1.5	12	18,000円

- 材質…ゴム
- すべり止め、騒音防止、大型建機の走行時の床の保護に最適です。
- ★手掛け穴が2つある為、持ち運びしやすくなっています。

ゴムマット



品番	幅 (m)	長さ (m)	厚み (mm)	税抜価格
EA997RB-123*	1	10	5	59,400円
EA997RB-142	1	10	10	99,800円
EA997RB-104*	1	20	2	62,900円
EA997RB-114*	1	20	3	69,700円

- 材質…天然ゴム
- 防音効果に優れています。
- スポーツシューズ等の様々な衝撃から床面を保護します。
- 工場内の通路などに