

ハンドウインチ



●横引き用

品番	ドラム幅
EA989SA-1	50mm
EA989SA-2	50mm
EA989SA-3	52mm

品番	引張能力	最大巻取長さ	ギア比	重量(kg)	税抜価格
EA989SA-1	270	5mm×10m	3.1:1	1.7	3,610円
EA989SA-2	385	5mm×10m	3.1:1	1.8	3,730円
EA989SA-3	450	5mm×10m	4.1:1	2.2	4,480円

ハンドウインチ



●横引き用

品番	ドラム幅
EA989SA-11	52mm
EA989SA-13	52mm

品番	引張能力	最大巻取長さ	ギア比	重量(kg)	税抜価格
EA989SA-11	545kg	5mm×20m	4.1:1	2.3	4,700円
EA989SA-13	727kg	20m	4.1:1	2.8	5,430円

[2スピード]ハンドウインチ(ラチェット式)



(アメリカ)

●横引き用

品番	ドラム幅
EA989RD-1	62mm
EA989RD-2	62mm
EA989RD-3	62mm
EA989RD-4	55mm

品番	引張能力	最大巻取長さ	ギア比	重量(kg)	税抜価格
EA989RD-1	817	7.14m×17.7m	10.3:1/5.4:1	5.4	34,400円
EA989RD-2	907	7.14m×17.7m	12.4:1/5.4:1	5.9	41,400円
EA989RD-3	1134	7.94m×14.3m	17.3:1/5.4:1	7.2	44,000円
EA989RD-4	1452	9.52m×9.14m	17.3:1/5.4:1	7.7	60,600円

●高速・低速の2段階の速度調整が可能です
●スチール製ハンドルは頑丈で、手に負担がかりにくくなっています。
●熱処理ハイカーボンスチール製ギアで長寿命。

[ステンレス製]ストラップ付ハンドウインチ(ラチェット式)



(アメリカ)

●横引き用

●正逆転可能

品番	ドラム幅
EA989RB-1A	51mm

品番	引張能力	最大巻取長さ	ギア比	重量(kg)	税抜価格
EA989RB-2A	540kg	ストラップ30m×6m	4.1:1	3.4kg	47,300円

[自動ブレーキ式]ハンドウインチ(高耐久型)



(アメリカ)

●横引き・吊上げ用

●ブレーキ付

品番	ドラム幅
EA989RD-53	65mm

品番	引張能力	最大巻取長さ	ギア比	重量(kg)	税抜価格
EA989RD-53	1135	7.9m×13.7m	12:1	10.3	89,300円

●ブレーキ部はカバーで密閉しています。
●長期間の使用に耐える頑丈な設計

自動ブレーキ式

[自動ブレーキ式]ハンドウインチ(高耐久型)



品番	引張能力	最大巻取長さ	ギア比	重量(kg)	税抜価格
EA989RD-53	1135	7.9m×13.7m	12:1	10.3	89,300円

●ブレーキ部はカバーで密閉しています。
●長期間の使用に耐える頑丈な設計

ハンドウインチ用フック付ワイヤー



品番	使用荷重	ワイヤーサイズ	税抜価格
EA840DB-7	約508kg	5.5mm×7.5m	9,120円
EA840DB-7.5	約630kg	6.35mm×7.5m	11,300円
EA840DB-8	約889kg	7.9mm×7.5m	17,900円
EA840DB-15	約630kg	6.35mm×15m	17,700円

ワイヤーロープ用角当て



品番	適用ワイヤー径	税抜価格
EA981N-61	φ16mm以下	1,110円

●サイズ…150×75×75(H)mm
●材質…スチール

[手動ブレーキ付]ハンドウインチ



●横引き用

●巻き取り

●スピード2段階

●ギア比切替式

●ブレーキ付

品番	ドラム幅
EA989SA-15	67mm

品番	引張能力	最大巻取長さ	ギア比	重量(kg)	税抜価格
EA989SA-15	1100	6mm×25m	5.1:1/13.3:1	6.8	10,800円

[ステンレス製]ハンドウインチ



●横引き用

●錆に強い

ステンレス

仕様のハン

ドウインチ

品番	ドラム幅
EA989SC-11	51mm

品番	引張能力	最大巻取長さ	ギア比	重量(kg)	税抜価格
EA989SC-11	385kg	5mm×10m	3.1:1	2	22,300円

ストラップ付ハンドウインチ(ラチェット式)



(アメリカ)

●横引き用

品番	ドラム幅
EA989RD-11	52mm
EA989RD-12	52mm
EA989RD-13	62mm

品番	引張能力	最大巻取長さ	ギア比	重量(kg)	税抜価格
EA989RD-11	544kg	5.56m×17m	4.4:1	3.6	24,900円
EA989RD-12	680kg	6.35m×12.2m	4.4:1	4.1	28,300円
EA989RD-13	862kg	7.14m×14.9m	5.4:1	5.9	35,400円

●傷や埃を防止する両側ギアカバー付

●フックストラップ付

●柔らかく握りやすいソフトグリップハンドル

[自動ブレーキ式]ハンドウインチ



(アメリカ)

●横引き・吊上げ用

品番	ドラム幅
EA989RD-21	51mm
EA989RD-22A	52mm
EA989RD-23	51mm
EA989RD-25	52mm
EA989RD-22	52mm

品番	引張能力	最大巻取長さ	ギア比	重量(kg)	税抜価格
EA989RD-21	159kg	3.18m×25.6m	3.2:1	3.2	27,500円
EA989RD-22A	363kg	4.76m×20.7m	4.4:1	3.6	36,500円
EA989RD-23	545kg	5.56m×21m	5.4:1	4.5	34,700円
EA989RD-25	1134kg	7.9m×10.3m	17.3:1	7	56,700円

左ハンドル

品番	引張能力	最大巻取長さ	ギア比	重量(kg)	税抜価格
EA989RD-21	159kg	3.18m×25.6m	3.2:1	3.2	27,500円
EA989RD-22A	363kg	4.76m×20.7m	4.4:1	3.6	36,500円
EA989RD-23	545kg	5.56m×21m	5.4:1	4.5	34,700円
EA989RD-25	1134kg	7.9m×10.3m	17.3:1	7	56,700円

右ハンドル

品番	引張能力	最大巻取長さ	ギア比	重量(kg)	税抜価格
EA989RD-22	363kg	4.76m×20.7m	4.4:1	3.6	36,500円

●亜鉛メッキ仕上げで耐久性に優れた設計になっています

●ブレーキ付

●最小限の力で作業することができます。

●ハンドルが離れているときでもロックすることができます。

ハンドウインチ用フック付ワイヤー



品番	使用荷重	ワイヤーサイズ	税抜価格
EA989SD-4.5	270kg	φ5mm×4.5m	1,570円
EA989SD-6	270kg	φ5mm×6m	1,780円
EA989SD-7.5	270kg	φ5mm×7.5m	2,060円
EA989SD-9	270kg	φ5mm×9m	2,210円

[ステンレス製]ストラップ付ハンドウインチ(ラチェット式)



●横引き用

●錆に強い

ステンレス

仕様のハン

ドウインチ

●ストラップ材質…

ナイロン

●ストラップ長…45m

品番	引張能力	最大巻取長さ	ギア比	重量(kg)	税抜価格
EA989RB-3	385kg	5mm×10m	3:1	2	取扱中止

[ステンレス製]ハンドウインチ



●横引き用

●錆に強い

ステンレス

仕様のハン

ドウインチ

品番	ドラム幅
EA989SC-21	51mm

品番	引張能力	最大巻取長さ	ギア比	重量(kg)	税抜価格
EA989SC-21	545kg	5mm×20m	4.1:1	2.5	25,600円

[自動ブレーキ式]ハンドウインチ



●ブレーキ付

●横引き・

吊上げ用

品番	ドラム幅
EA989SC-3	53mm
EA989SC-4	53mm

品番	引張能力	最大巻取長さ	ギア比	重量(kg)	税抜価格
EA989SC-3	545kg	5mm×20m	4.1:1	3.3	8,460円
EA989SC-4	727kg	6mm×15m	4.1:1	3.5	8,730円

(ハンドウインチ使用イメージ)



小型ボードの

横引きに

防球ネットの

昇降に

クリーン

ルームに

(ステンレス製)

ハンドウインチ用フック付ストラップ



●ハンドウインチ用


●ストラップ材質…

ナイロン

●フック開口幅…18mm

品番	使用荷重	幅	長さ	税抜価格
EA989SE-4.5	500kg	50mm	4.5m	1,840円
EA989SE-6	500kg	50mm	6m	2,100円
EA989SE-7.5	500kg	50mm	7.5m	2,550円
EA989SE-9	500kg	50mm	9m	2,840円

ワイヤー構成



7×7 (0.27~10mm)

7×19 (1.0~20mm)

▲注意 ハンドウインチのワイヤーは

ハンドウインチ用をご使用下さい。

ジャッキ

牽引、電動
ハンド
ウインチ

プーラー

荷締機

荷締機用
部品

マジック
ストラップ

平ゴム
ロープ

バンジー
コード・
ひも

ロープ

荷台用品