

[超速乾性/油性]補修スプレー




●F☆☆☆☆取得
●本革、ビニールレザー、合成皮革、プラスチック、木材等に

ブラック	ホワイト	ブリリアントレッド	ロイヤルグレー
コスミックブルー	サンイエロー	シルバー	モスグリーン

品番	カラー	内容量	税抜価格
EA942DM-1	ブラック	264ml	2,370円
EA942DM-2	ホワイト	264ml	2,370円
EA942DM-3	ブリリアントレッド	264ml	2,370円
EA942DM-4	ロイヤルグレー	264ml	2,370円
EA942DM-5	コスミックブルー	264ml	2,370円
EA942DM-6	サンイエロー	264ml	2,370円
EA942DM-7	クリアー	264ml	2,370円
EA942DM-8	シルバー	264ml	2,370円
EA942DM-9	モスグリーン	264ml	2,370円

[OD色]エナメルスプレー(つや無し)



●航空用
●つや無し
●乾燥時間(指触)…約10分
●塗り面積(1回塗り)…2.0~3.0㎡

品番	カラー	内容量	入数	税抜価格
EA942EM-20	OD色	300ml	1本	900円
EA942EM-720	OD色	300ml	24本	19,800円


[灰色]エナメルスプレー



●海上用
●乾燥時間(指触)…20℃:約10分
冬期:約20分
●塗り面積(1回塗り)…2.0~3.0㎡

品番	カラー(番号)	内容量	税抜価格
EA942EM-121	灰色 2704 (N-5)	300ml	900円


[モスグリーン]補修スプレー(超速乾性)



●素材の質感を変えず、まるで染めたような仕上がりになります。
●本革、ビニールレザー、合成皮革、プラスチック、木材などに

品番	カラー	内容量	税抜価格
EA942DM-9	モスグリーン	264ml	2,370円

塗装除去剤



●-6:比較的溶剤に強い素材に(樹脂素材、金属等)
●-7:溶剤に弱い素材に(本革、ビニール等)

品番	仕様	内容量	税抜価格
EA942DN-6	ハードタイプ	100ml	1,010円
EA942DN-7	ソフトタイプ	100ml	1,010円

[OD色]エナメルスプレー(つや無し)



●陸・海上用
●つや無し
●乾燥時間(指触)…約10分
●塗り面積(1回塗り)…2.0~3.0㎡

品番	カラー	内容量	入数	税抜価格
EA942EM-33	OD色	300ml	1本	900円
EA942EM-733	OD色	300ml	24本	19,800円

[うす緑]エナメルスプレー



●陸上用
●乾燥時間(指触)…20℃:約10分
冬期:約20分
●塗り面積(1回塗り)…2.0~3.0㎡

品番	カラー(番号)	内容量	税抜価格
EA942EM-122	うす緑 2402 (10GY8/1.5)	300ml	900円

スプレー缶用ガン



●サイズ…115×20×113(H)mm

品番 EA942DM-100 税抜価格 420円

●バルブ内径φ24.5mm(±1mm)、ボタン外径約13mm以内のスプレーに適合します。(商品によっては適合しない場合もあります)
●手を汚す事や指が破れる事がないので、作業効率が上がります。
●スプレー缶に装着することで、スプレーガンのようにご使用できます。

[油性]アルミサッシ補修スプレー



●つや消し
●内容量…300ml
●塗り面積(1回塗り)…1.2~1.8㎡
●乾燥時間(指触)…20℃:約15分
冬期:約30分
●アルミサッシ、扉などのカラー補修に

品番	カラー	税抜価格
EA942EA-101	パールシルバー(アルマイトシルバー)	2,300円

[OD色]エナメルスプレー(3分つや)



●陸・海上用
●3分つや
●乾燥時間(指触)…20℃:約10分
冬期:約20分
●塗り面積(1回塗り)…2.0~3.0㎡

品番	カラー	内容量	入数	税抜価格
EA942EM-36	OD色	300ml	1本	900円
EA942EM-736	OD色	300ml	24本	19,800円

迷彩色スプレー(車輛用)(つや無し)



●特殊車両等の塗装・補修に
●つや無し

品番	カラー(番号)	内容量	税抜価格
EA942EM-91	ダークグリーン(3414)	300ml	900円
EA942EM-92	ブラウン(3606)	300ml	900円
EA942EM-93	ブラック	300ml	900円


[油性]エナメルスプレー



●乾燥時間(指触)…20℃:約30分
冬期:約60分

品番	カラー	内容量	税抜価格
EA942EM-21	白	300ml	880円
EA942EM-22	グレー	300ml	880円
EA942EM-23	黒	300ml	880円
EA942EM-24	クリアー	300ml	880円
EA942EM-25	赤	300ml	880円
EA942EM-26	青	300ml	880円
EA942EM-27	空色	300ml	880円
EA942EM-28	黄	300ml	880円
EA942EM-29	アイボリー	300ml	880円
EA942EM-31	緑	300ml	880円


プライマー



●難密着素材への塗装の下塗りに
●プラスチック全般(ポリエチレン、軟質塩ビを除く)・金属・ガラス等の硬質な素材に

品番	カラー	内容量	税抜価格
EA942DN-1	クリアー	264ml	2,370円


[油性]黒板用スプレー



●つや有り
●乾燥時間(指触)…20℃:約15分
冬期:約30分
●塗り面積(2回塗り)…0.7~1.2㎡
●木製・スチール製黒板、告知板、スケジュール板、スコアボードの塗り替え用

品番	カラー	内容量	税抜価格
EA942EM-41	グリーン	300ml	1,100円
EA942EM-42	ブラック	300ml	1,100円

[OD色]エナメルスプレー(3分つや)



●航空用
●3分つや
●乾燥時間(指触)…20℃:約10分
冬期:約20分
●塗り面積(1回塗り)…2.0~3.0㎡

品番	カラー	内容量	入数	税抜価格
EA942EM-37	OD色	300ml	1本	900円
EA942EM-737	OD色	300ml	24本	19,800円


[油性]ガードレール補修スプレー



●乾燥時間(表面乾燥)…20℃:15分
●塗り面積…(一回塗り)2~2.4㎡
(二回塗り)1~1.2㎡
●耐候性に優れた鮮やかな塗膜
●耐油、耐ガソリン性に優れています。

品番	カラー	内容量	税抜価格
EA942EA-66	白	300ml	1,350円

[油性]配電盤・キャビネット補修スプレー



●乾燥時間(表面乾燥)…20℃:15分
●塗り面積…(一回塗り)2~2.4㎡
(二回塗り)1~1.2㎡
●耐候性に優れた鮮やかな塗膜
●耐油、耐ガソリン性に優れています。

品番	カラー	内容量	税抜価格
EA942EA-67	ライトベージュ	300ml	1,350円


[油性]エナメルスプレー(建機エコー)



●つや有り
●乾燥時間(指触)…20℃:約30分
冬期:約60分
●塗り面積(2回塗り)…1.0~1.5㎡

品番	カラー	内容量	税抜価格
EA942EM-34	建機エコー	300ml	880円

エアゾール塗料の塗り方のポイント



QRコードをお手持ちの携帯端末で
サンプル 読み込むことで動画をご覧いただけます。
(※端末によっては読み込みができない場合があります)

粘着テープ
接着剤
補修材
塗料・マーカー
グリース・潤滑剤