

[充電式] ハンディークリーナーセット



本体のみ		
品番	使用電池	税抜価格
EA899AW-1	10.8V仕様	9,060円
オプション		
EA813B-10CA	バッテリー(2.0Ah)	7,520円
EA813B-0A	充電器	9,960円
集じん容量:0.4ℓ		

●バッテリー…10.8V(リチウムイオン)  
●連続使用時間…約15分  
●サイズ…273×77×170(H)mm  
●重量…1.9kg ●充電時間…約45分  
●高効率マイクロフィルタ搭載  
●軽量・コンパクトで狭い場所に最適です。  
●過放電・過負荷・オーバーヒートからバッテリーを守る機能付。

●バッテリー…18V(リチウムイオン2.0Ah)  
(セット内容)  
・ハンディークリーナー(EA899AW-1)  
・バッテリー 充電器 手提げバッグ

[プロ用]交換用バッテリー(ポッシュ用) リチウムイオンバッテリー

品番	電圧	容量	型番	税抜価格
EA813B-3.6A	3.6V	2.0Ah	1607A350CN	3,800円
EA813B-10CA	10.8V	2.0Ah	A1020LIB	7,520円
EA813B-10F	10.8V	3.0Ah	GBA10.8V3.0Ah	9,960円
EA813BD-18TA	18V	2.0Ah	A1820LIB	10,900円
EA813B-18C	18V	4.0Ah	PRCORE18V4.0	19,000円
EA813B-18J	18V	8.0Ah	ProCORE18V8.0	31,700円
EA813B-36CA	36V	2.0Ah	A3620LIB	26,000円

充電器(ポッシュ用)

品番	型番	税抜価格
EA813B-0A	GAL12V-40	9,960円
EA813B-1A	GAL1880CV	14,500円
EA813B-1J	GAL18V-160C	16,300円
EA813B-1Y	AL1830CV	9,780円
EA813B-3	GAL3680CV	24,900円

[充電式] ハンディークリーナーセット



本体のみ		
品番	仕様	税抜価格
EA899PA-6	標準セット 18V(14.4V併用可)	54,900円
EA899PA-5	本体のみ	25,000円

●バッテリー…リチウムイオン(18V/3.0Ah)  
リチウムイオン(14.4V)両対応  
●連続使用時間…約18分  
●吸込仕事率…強:45W、標準:12W  
●サイズ(ハンディー時)…  
453×160×124(H)mm  
●重量…0.89kg ●充電時間…約55分  
●紙パック不要  
●付属品…  
バッテリー、充電器、フロアノズル、すきまノズルホルダー、すきまノズル用ゴムカバー、ごみフィルター、保護フィルター

[充電式] ハンディークリーナー



本体のみ

品番	使用電池	税抜価格
EA899AW-1	10.8V仕様	9,060円

オプション

品番	税抜価格
EA813B-10CA	バッテリー(2.0Ah) 7,520円
EA813B-0A	充電器 9,960円

集じん容量:0.4ℓ

●バッテリー…10.8V(リチウムイオン)  
●連続使用時間…約15分  
●サイズ…273×77×170(H)mm  
●重量…1.9kg ●充電時間…約45分  
●高効率マイクロフィルタ搭載  
●軽量・コンパクトで狭い場所に最適です。  
●過放電・過負荷・オーバーヒートからバッテリーを守る機能付。


替プレフィルタ

品番	税抜価格
EA899AW-36	2,000円

丸型ブラシ

品番	型番	税抜価格
EA899AW-31	1 619 PA5 261	190円

[充電式] ハンディークリーナーセット



本体のみ		
品番	仕様	税抜価格
EA899PA-7	標準セット 14.4V(18V併用可)	56,100円
EA813PA-5	本体のみ	81,100円

●バッテリー…リチウムイオン(14.4V/5.0Ah)  
リチウムイオン(18V)両対応  
●連続使用時間…強:約45分、標準:約80分  
●吸込仕事率…強:27W、標準:12W  
●サイズ(ハンディー時)…452×124×160mm  
●重量…0.89kg ●充電時間…実用:約40分、フル:約60分  
●付属品…  
バッテリー、充電器、バックカバー、フロアノズル、すきまノズル、延長管、すきまノズルホルダー、すきまノズル用ゴムカバー、ごみフィルター、保護フィルター

ハンディークリーナー用替フィルター

品番	仕様	税抜価格
EA899PA-12	替ごみフィルター 型番:EZ3780L0127	1,300円

[充電式] ハンディークリーナー



本体のみ

品番	使用電池	税抜価格
EA899AW-19A	18V仕様	39,900円

バッテリー・充電器付

品番	使用電池	税抜価格
EA899AW-20	18V仕様	17,200円
EA813BD-18TA	替バッテリー(2.0Ah)	10,900円

集じん容量:0.7ℓ

●バッテリー…18V(リチウムイオン5.0Ah)  
●連続使用時間…約35分  
●吸込仕事率…59W  
●サイズ(ハンディー時)…  
440×180×110(H)mm  
●重量…1.8kg  
●充電時間…約30分(空→80%ターボ充電)  
約45分(空→フル充電)  
●付属品…バッテリー、充電器、延長パイプ、すき間ノズル、床用ノズル、フィルター(本体装着済み)、フレキシブルホース

替メインフィルタ

品番	税抜価格
EA899AW-37	2,000円

[充電式] ハンディークリーナーセット



標準セット		
品番	仕様	税抜価格
EA899PA-9	標準セット 18V(14.4V併用可)	57,800円
EA899PA-5	本体のみ	25,000円

●バッテリー…  
リチウムイオン(18V/5.0Ah)  
リチウムイオン(14.4V)両対応  
●連続使用時間…強:約30分、標準:約100分  
●吸込仕事率…強:45W 標準:12W  
●サイズ(ハンディー時)…452×124×160mm  
●重量…0.89kg  
●充電時間…実用:約40分、フル:約60分  
●付属品…  
バッテリー、充電器、バックカバー、フロアノズル、すきまノズル、延長管、すきまノズルホルダー、すきまノズル用ゴムカバー、ごみフィルター、フィルター格子・枠セット、保護フィルター

**バッテリーの上手な扱い方**

- ①過放電しないでください。  
パワーが落ち始めるところで使い終わって下さい。
- ②電池温度はなるべく10〜30℃で使用して下さい。  
それ以外の温度だと故障の原因になります。
- ③雨・水にぬらさないで下さい。  
内部に水が入ると錆が発生し故障の原因になります。
- ④衝撃を与えないで下さい。
- ⑤保管の際は、満充電の状態で保管して下さい。

[充電式] ハンディークリーナーセット



標準セット・本体のみ

品番	仕様	税抜価格
EA899PA-51	18V(14.4V併用可) 18Vバッテリー(5.0Ah)付属	59,800円
EA899PA-53	18V(14.4V併用可) 18Vバッテリー(3.0Ah)付属	56,900円
EA899PA-3B	18V(14.4V併用可)本体のみ	28,000円

バッテリー・充電器

品番	税抜価格
EA813PB-14.4C	25,300円
EA813PB-18C	22,900円
EA813PB-18B	28,700円
EA813P-4	17,700円

部品

品番	税抜価格
EA899PA-11	100円
EA899PA-17A	1,800円
EA899PA-18	1,000円
EA899PA-22A	2,800円
EA899PA-23	600円
EA899PA-25A	2,200円
EA899PA-26	350円
EA899PA-28A	900円
EA899PA-29A	1,700円
EA899PA-30A	1,100円

集じん容量:0.25ℓ

●バッテリー…  
14.4V(リチウムイオン)両対応  
●連続使用時間…強:約30分、標準:約100分  
●吸込仕事率…強:35W 標準:9W  
●サイズ(ハンディー時)…555×124×160mm  
●重量…1.15kg  
●充電時間…実用:約40分、フル:約60分  
※18Vバッテリー(5.0Ah)使用時の数値です。  
●付属品…バッテリー、充電器、バックカバー、フロアノズル(ローラータイプ)、すきまノズル、ワンタッチブラシ、延長管ショート(435mm)、すきまノズルホルダー、サイクロユニット

交換用バッテリー(Panasonic用)

ニッケル水素バッテリー				
品番	電圧	容量	型番	税抜価格
EA813PB-12	12V	2.8Ah	EZ9200Z	24,000円
リチウムイオンバッテリー				
EA813PB-3.6	3.6V	1.5Ah	EZ9L10	4,690円
EA813PB-7.2	7.2V	1.5Ah	EZ9L20	8,780円
EA813PB-7.2B	7.2V	1.5Ah	EZ9L21	8,780円
EA813PB-10.8	10.8V	2.0Ah	EZ9L102FA	11,600円
EA813PB-14.4A	14.4V	2.0Ah	EZ9L47	16,200円
EA813PB-14.4C	14.4V	5.0Ah	EZ9L48	25,300円
EA813PB-18	18V	3.0Ah	EZ9L53	22,900円
EA813PB-18B	18V	5.0Ah	EZ9L54	28,700円

充電器(Panasonic用)

品番	型番	税抜価格
EA813P-1	EZ0L20	8,390円
EA813P-2	EZ0L21	11,100円
EA813P-3	EZ0L80	19,900円
EA813P-4	EZ0L81	17,700円
EA813P-7	EZ7L10A	10,800円

[充電式] ハンディークリーナー



●電源…充電式(リチウムイオン2次電池)  
●連続使用時間…標準:約20分  
ターボ:約14分  
●サイズ…60×60×145(H)mm  
●重量…0.5kg  
●充電時間…約2.5時間

ESCO Webカタログ 『SAKKEY』

ブラシ、たわし、スポンジ

床用道具

窓用道具

バケツ、ピックアップ、ごみ箱

掃除機

屋外用 清掃・洗浄