

⊕⊖絶縁ドライバーセット



(ドイツ)

●1000V絶縁

品番	サイズ (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA557ST	⊕#1・#2 ⊖2.5・3.5・5.5・6.5 (6本組)	75~150	12,500円

絶縁TORXドライバー



(ドイツ)

品番	サイズ	軸長 (mm)	税抜価格
EA557SV-8	T8	60	2,460円
EA557SV-10	T10	60	2,550円
EA557SV-15	T15	75	2,650円
EA557SV-20	T20	100	2,650円
EA557SV-25	T25	100	3,020円
EA557SV-30	T30	100	3,020円

●1000V絶縁

⊖絶縁細軸ドライバー



(ドイツ)

●1000V絶縁

品番	刃幅×刃厚 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA560KC-11	⊖3.5×0.6	100	1,800円
EA560KC-12	⊖4.0×0.8	100	1,960円
EA560KC-13	⊖5.5×1.0	125	2,330円
EA560KC-14	⊖6.5×1.2	150	2,850円

●ねじ回しのトルク伝達と疲労を軽減するエルゴノミクスデザイン

絶縁TORXドライバー



(ドイツ)

品番	サイズ	軸長 (mm)	税抜価格
EA560KF-10	T10	60	1,540円
EA560KF-15	T15	80	1,660円
EA560KF-20	T20	80	1,690円
EA560KF-25	T25	80	1,760円
EA560KF-30	T30	100	1,900円

●ねじ回しのトルク伝達と疲労を軽減するエルゴノミクスデザイン

●1000V絶縁

15本組[差替式]絶縁ドライバーセット



(ドイツ)

●1000V絶縁 ●工具袋付 (セット内容16点)

品番 EA560-200 税抜価格 12,500円

●⊕ドライバービット…#1・#2
●⊖ドライバービット…
2.5×0.4・3.5×0.6・4.0×0.8・
5.5×1.0・6.5×1.2mm

- ボジドライブビット…#1・#2
- プラスマイナスボジビット…#1・#2
- TORXビット…T10・T15・T20・T25
- ドライバーハンドル×2
- ワンタッチ着脱式
- 工具袋はベルト通し付で、ポーチとしてウエストに装着できます。

⊕絶縁ドライバー



(ドイツ)

品番	サイズ	軸長 (mm)	税抜価格
EA557ST-0	⊕#0	60	1,510円
EA557ST-1	⊕#1	80	1,980円
EA557ST-2	⊕#2	100	2,550円
EA557ST-3	⊕#3	150	4,060円

●1000V絶縁

⊕⊖絶縁ドライバーセット



(ドイツ)

●ねじ回しのトルク伝達と疲労を軽減するエルゴノミクスデザイン

品番	サイズ (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA560KB	⊕#1・#2・#3 ⊖2.5・4.0・6.5 (6本組)	75~150	9,480円

●1000V絶縁

●工具袋は予告なく色や材質を変更する場合がございます。

⊕絶縁ドライバー



(ドイツ)

●1000V絶縁

品番	サイズ	軸長 (mm)	税抜価格
EA560KB-0	⊕#0	60	1,420円
EA560KB-1	⊕#1	80	1,700円
EA560KB-2	⊕#2	100	2,120円
EA560KB-3	⊕#3	150	2,830円
EA560KB-4	⊕#4	200	3,800円

●ねじ回しのトルク伝達と疲労を軽減するエルゴノミクスデザイン

⊖絶縁ドライバー



(ドイツ)

●1000V絶縁

品番	刃幅×刃厚 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA560KC-1	⊖2.5×0.4	75	1,280円
EA560KC-2	⊖3.0×0.5	100	1,360円
EA560KC-3	⊖3.5×0.6	100	1,400円
EA560KC-4	⊖4.0×0.8	100	1,520円
EA560KC-5	⊖5.5×1.0	125	1,800円
EA560KC-6	⊖6.5×1.2	150	2,200円
EA560KC-7	⊖8.0×1.2	175	2,850円
EA560KC-8	⊖10×1.6	200	3,870円

●ねじ回しのトルク伝達と疲労を軽減するエルゴノミクスデザイン

[差替式]絶縁ドライバーセット



(ドイツ)

●1000V絶縁 ●工具袋付 (セット内容16点)

品番 EA560-210 税抜価格 11,700円

●⊕ドライバービット…#1・#2
●⊖ドライバービット…
2.5×0.4・3.5×0.6・4.0×0.8・5.5×1.0mm

- TORXビット…T10・T15・T20・T25
- ボジドライブビット…#1・#2
- ボジビット…#1・#2
- ボジビット…#1・#2
- 検電⊖ドライバー…3.0×0.5mm (AC150~250V)
- ドライバーハンドル ●ワンタッチ着脱式
- 工具袋付

⊖絶縁ドライバー



(ドイツ)

品番	刃幅×刃厚 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA557ST-11	⊖2.5×0.4	75	1,420円
EA557ST-12	⊖3.0×0.5	100	1,510円
EA557ST-13	⊖3.5×0.6	100	1,700円
EA557ST-14	⊖4.0×0.8	100	1,980円
EA557ST-15	⊖5.5×1.0	125	2,460円
EA557ST-16	⊖6.5×1.2	150	2,930円
EA557ST-17	⊖8.0×1.2	175	3,970円

●1000V絶縁

⊕⊖絶縁ドライバーセット



(ドイツ)

品番	サイズ (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA560KB-20	⊕#2 ⊖4.0×0.8 (2本組)	100	3,210円

●ねじ回しのトルク伝達と疲労を軽減するエルゴノミクスデザイン

●1000V絶縁 ●工具袋付

[ボジドライブ]絶縁細軸ドライバー



(ドイツ)

品番	サイズ	軸長 (mm)	税抜価格
EA560KE-11	PZ#1	80	2,220円
EA560KE-12	PZ#2	100	2,740円

●先が細くなっているので狭い所での作業に最適です

●1000V絶縁 ●工具袋付

6本組[差替式]絶縁ドライバーセット



(ドイツ)

品番 EA560 税抜価格 7,700円

●1000V絶縁 (セット内容7点)

●⊕ドライバービット…#1・#2
●⊖ドライバービット…
0.4×2.5mm・0.6×3.5mm・
0.8×4.0mm・1.0×5.5mm

- ドライバーハンドル
- 工具袋付 ●ワンタッチ着脱式
- 工具袋はベルト通し付で、ポーチとしてウエストに装着できます。

[TORX]絶縁ドライバー



(ドイツ)

●1000V絶縁

●ドライバーハンドル

●工具袋付

●ワンタッチ着脱式

品番	サイズ	税抜価格
EA560-38A	T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30 (7本組)	9,620円

●工具袋付

[ボジドライブ]絶縁ドライバー



(ドイツ)

品番	サイズ	軸長 (mm)	税抜価格
EA557SV-0	#0	60	1,980円
EA557SV-1	#1	80	2,460円
EA557SV-2	#2	100	3,120円

●1000V絶縁

⊕絶縁細軸ドライバー



(ドイツ)

●1000V絶縁

品番	サイズ (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA560KB-101	⊕#1×4.5	80	2,220円
EA560KB-102	⊕#2×6.0	100	2,740円

●ねじ回しのトルク伝達と疲労を軽減するエルゴノミクスデザイン

[プラスマイナス]絶縁細軸ドライバー



(ドイツ)

品番	サイズ	軸長 (mm)	税抜価格
EA560KB-11	#1	80	2,220円
EA560KB-12	#2	100	2,740円

●先が細くなっているので狭い所での作業に最適です

●1000V絶縁

[ボジドライブ]絶縁ドライバー



(ドイツ)

品番	サイズ	軸長 (mm)	税抜価格
EA560KE-0	PZ#0	60	1,390円
EA560KE-1	PZ#1	80	1,700円
EA560KE-2	PZ#2	100	2,120円
EA560KE-3	PZ#3	150	2,910円
EA560KE-4	PZ#4	200	3,890円

●ねじ回しのトルク伝達と疲労を軽減するエルゴノミクスデザイン

●1000V絶縁

15本組[差替式]絶縁ドライバーセット



(ドイツ)

品番 EA560-100 税抜価格 10,200円

●1000V絶縁 ●工具袋付 (セット内容15点)

●⊕ドライバービット…#1・#2
●⊖ドライバービット…
0.4×2.5mm・0.6×3.5mm
0.8×4.0mm・1.0×5.5mm

- TORXビット…T10・T15・T20・T25
- ボジドライブビット…#1・#2
- プラスマイナスビット…#1・#2
- 検電⊖ドライバー…
0.5×3.0mm (検電範囲: AC150V~250V)
- ドライバーハンドル ●ワンタッチ着脱式
- 工具袋はベルト通し付で、ポーチとしてウエストに装着できます。

[差替式]絶縁ドライバーセット



(ドイツ)

●1000V絶縁 ●ケース付

品番 EA557SV-50 税抜価格 19,800円

●⊕ドライバービット…#1・#2 (セット内容13点)

●⊖ドライバービット…
2.5・3.0・3.5・4.0・5.5・6.5mm

●ボジドライブビット…#2

●TORXドライバービット…
T10・T15・T20