

[差替式] スタビードライバービットセット

(ドイツ)



品番 EA550BP-41 税抜価格 2,860円

- ドライバーハンドル…65mm (セット内容7点)
- ビット六角シャンク…1/4"
- ビット全長…25mm
- ⊕ビット…#1-#2
- ⊖ビット…0.8×5.5mm
- TORXビット…T15-T20-T25
- ビットをハンドル内に収納できます。
- 狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状

[差替式] スタビードライバービットセット

(ドイツ)



品番 EA550BP-42 税抜価格 2,860円

- ドライバーハンドル…65mm (セット内容7点)
- ビット六角シャンク…1/4"
- ビット全長…25mm
- ⊕ビット…#1-#2
- ⊖ビット…0.8×5.5、1.2×6.5mm
- ポジビット…#1-#2
- 狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状
- ビットをハンドル内に収納できます。

[ラチェット式] スタビードライバービットセット

(ドイツ)



品番 EA550BP-51 税抜価格 5,390円

- ドライバーハンドル…65mm (セット内容7点)
- ビット六角シャンク…1/4"
- ビット全長…25mm
- ⊕ビット…#1-#2
- ⊖ビット…0.8×5.5mm
- TORXビット…T15-T20-T25
- 狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状
- ラチェットの正転・逆転・固定の切替えができます。
- ビットをハンドル内に収納できます。

[ラチェット式] スタビードライバービットセット

(ドイツ)



品番 EA550BP-53 税抜価格 5,390円

- ドライバーハンドル…65mm (セット内容7点)
- ビット六角シャンク…1/4"
- ビット全長…25mm
- ⊕ビット…#1-#2-#3
- ⊖ビット…0.6×4.5、1×5.5、1.2×6.5mm
- 狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状
- ラチェットの正転・逆転・固定の切替えができます。
- ビットをハンドル内に収納できます。

[ラチェット式] スタビードライバービットセット(自車メンテナンス用)

(ドイツ)



品番 EA550BP-56 税抜価格 6,470円

- ドライバーハンドル…69mm (セット内容7点)
- ビット六角シャンク…1/4"
- ビット全長…25mm
- ⊕ビット…#1
- TORXビット…T10-T25
- Hexビット…2.5-3-4-5mm
- 狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状
- ラチェットの正転・逆転・固定の切替えができます。
- ビットをハンドル内に収納できます。
- ビットは形状とサイズによって色分けされています。

[ステンレス製] ドライバーセット(差替式)

(ドイツ)



品番 EA550BS-1A 税抜価格 14,100円

- ドライバーハンドル…119mm
- ラビッドアダプター式
- ビット全長…89mm
- ビット六角シャンク…1/4"
- ⊕ビット…#1-#2-#3
- ⊖ビット…5.5×1.0mm
- Hexビット…3-4-5-6mm
- ポジドライブビット…#1-#2-#3
- TORXビット(イジリ止付)…T10-T15-T20-T25-T30
- ★付属のツールポーチは腰に装着可能です。(ベルト通し幅:60mm)

[差替式] ドライバーセット

(ドイツ)



品番 EA550BT-2 税抜価格 18,100円

- ドライバーハンドル…119mm (セット内容33点)
- セット時全長…194mm
- ビット六角シャンク…1/4"
- ビット全長…89mm
- ⊕ビット…#1-#2-#3
- ⊖ビット…6.5×1.2mm
- Hexビット(イジリ止付)…2.0-2.5-3.0-4.0-5.0-6.0mm
- TORXビット(イジリ止付)…T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- ポジビット…#1-#2-#3
- スリナビット…#4-#6-#8-#10
- TRI-WINGビット…#1-#2-#3-#4
- TORQ-SETビット…#6-#8-#10

[ラチェット式] ドライバーセット

(ドイツ)



品番 EA550BT-3 税抜価格 14,100円

- ラチェット式
- ドライバーハンドル…142mm (セット内容17点)
- ハンドル先端マグネット付
- 左右切替式
- ラビッドアダプター式
- ビット六角対辺…1/4"
- ビット全長…89mm
- ⊕ビット…#1-#2-#3
- ⊖ビット…5.5×1.0mm
- Hexビット…3-4-5-6mm
- TORXビット(イジリ止付)…T10-T15-T20-T25-T30
- ポジビット…#1-#2-#3

[差替式] ドライバーセット

(ドイツ)



品番 EA550BT-7 税抜価格 7,490円

- ドライバーハンドル…119mm (セット内容7点)
- ビット六角シャンク…1/4"
- ビット全長…89mm
- ⊕ビット…#1-#2
- ⊖ビット…5.5-6.5mm
- ポジビット…#1-#2
- ラビッドアダプター式
- 先端マグネット付

[差替式] ドライバーセット

(ドイツ)



品番 EA550BT-8 税抜価格 9,100円

- ドライバーハンドル…119mm (セット内容11点)
- ビット六角シャンク…1/4"
- ビット全長…89mm
- ⊕ビット…#1-#2-#3
- TORXビット(イジリ止付)…T15-T20-T25-T30
- ポジビット…#1-#2-#3
- ラビッドアダプター式
- 先端マグネット付

[差替式] ドライバーセット

(ドイツ)



品番 EA550BT-10 税抜価格 10,400円

- ドライバーハンドル…119mm (セット内容13点)
- ハンドル先端マグネット付
- ラビッドアダプター式
- ビット全長…89mm
- ビット六角シャンク…1/4"
- ⊕ビット…#1-#2
- Hex-Plusビット…2.0-2.5-3.0-4.0-5.0-6.0mm
- TORXビット(イジリ止付)…T10-T20-T25-T30

[差替式] ドライバーセット

(ドイツ)



品番 EA550BT-11 税抜価格 11,800円

- ドライバーハンドル…119mm (セット内容17点)
- ハンドル先端マグネット付
- ラビッドアダプター式
- ビット六角シャンク…1/4"
- ビット全長…89mm
- ⊕ビット…#1-#2-#3
- ⊖ビット…5.5×1.0mm
- Hexビット…3-4-5-6mm
- TORXビット(イジリ止付)…T10-T15-T20-T25-T30
- ポジドライブビット…#1-#2-#3
- 付属のツールポーチは腰に装着可能です。(ベルト通し幅:60mm)

[差替式] ドライバーセット

(ドイツ)



品番 EA550BT-12 税抜価格 11,800円

- ドライバーハンドル…119mm (セット内容17点)
- ハンドル先端マグネット付
- ラビッドアダプター式
- ビット全長…89mm
- ビット六角シャンク…1/4"
- ⊕ビット…#1-#2-#3
- ⊖ビット…5.5×1.0mm
- Hexビット…3/32"-1/8"-9/32"-3/16"
- TORXビット(イジリ止付)…T10-T15-T20-T25-T30
- スクエアビット…#1-#2-#3
- 付属のツールポーチは腰に装着可能です。(ベルト通し幅:60mm)

[ターボギア] ドライバーセット

(ドイツ)



品番 EA550BT-16 税抜価格 20,000円

- ドライバーハンドル…146mm (セット内容19点)
- ラビッドアダプター式
- ビット六角シャンク…1/4"
- ビット全長…89mm
- ⊕ビット…#1-#2-#3
- ⊖ビット…0.8×4、1×5.5、1.2×6.5mm
- Hexビット…3-4-5-6mm
- TORXビット…T10-T15-T20-T25-T30
- ポジビット…#1-#2-#3
- 4倍回転のターボギアを搭載、電気を使わずに1回転を4倍にして締め込みます

[差替式] T型ドライバー

(ドイツ)



品番 EA550BT-21 税抜価格 12,000円

- T型ドライバーハンドル…45mm (セット内容17点)
- ビット六角シャンク…1/4"
- ⊕ビット…#1-#2
- ⊖ビット…5.5×1.0mm
- Hex-Plusビット…3.0-4.0-5.0-6.0-8.0mm
- TORXビット(イジリ止付)…T10-T15-T20-T25-T30-T40
- ポジドライブビット…#2-#3

[ステンレス製] ⊕ドライバーセット(差替式)

(ドイツ)



品番 EA560WB-50S 税抜価格 6,030円

- ドライバーハンドル…119mm (セット内容3点)
- 差込六角対辺…1/4"
- 六角シャンク…1/4"
- 工具袋は予告なく色や材質を変更する場合がございます。

[ESD] 差替式ドライバーセット

(ドイツ)



品番 EA560WV-36 税抜価格 12,300円

- ドライバーハンドル…119mm (セット内容17点)
- クイックリリース
- ビット六角シャンク…1/4"
- ビット全長…89mm
- ⊕ビット…#1-#2-#3
- ⊖ビット…5.5mm
- Hex-Plusビット…3.0-4.0-5.0-6.0mm
- TORXビット(イジリ止付)…T10-T15-T20-T25-T30
- ポジドライブビット…#1-#2-#3

精密ドライバー

ドライバー

差替式ドライバー

ショートビット

差替式ドライバー(WERA)

ビット

その他差替式ドライバー

きり

スクロースターター

インパクトドライバー

六角棒レンチ

トルクス・XZNレンチ

トルクス・XZNレンチ

トルクス・XZNレンチ

トルクス・XZNレンチ

トルクス・XZNレンチ

トルクス・XZNレンチ

トルクス・XZNレンチ

トルクス・XZNレンチ

トルクス・XZNレンチ

トルクス・XZNレンチ

トルクス・XZNレンチ