

### レパー付カッティングピンセット

(スイス)

品番	刃幅×先端幅	税抜価格
EA595AL-11	7.6×8.0mm	7,920円
EA595AL-12	11.7×8.0mm	7,920円
EA595AL-14	10.0×8.0mm	7,920円

- 全長…115mm
- 材質…カーボンスチール
- ブラックエポキシコーティング

### カッティングピンセット

(スイス)

品番	刃幅×先端幅	税抜価格
EA595AL-15	3.5×6.5mm	8,550円

- 全長…115mm
- 材質…カーボンスチール
- ブラックエポキシコーティング

### カッティングピンセット

(スイス)

品番	刃幅×先端幅	税抜価格
EA595AL-17	4.7×4.5mm	8,910円

- 全長…115mm
- 材質…カーボンスチール
- ブラックエポキシコーティング

### カッティングピンセット

(スイス)

品番	刃幅×先端幅	税抜価格
EA595AL-19	6.5×6.5mm	8,550円

- 全長…115mm
- 材質…カーボンスチール
- ブラックエポキシコーティング

### カッティングピンセット

(スイス)

品番	刃幅×先端幅	税抜価格
EA595AL-28	3.6×2.5mm	9,320円

- 全長…115mm
- 材質…カーボンスチール
- ブラックエポキシコーティング

### カッティングピンセット

(スイス)

品番	刃幅×先端幅	税抜価格
EA595AL-25	4.0×4.5mm	8,910円

- 全長…116mm
- 材質…カーボンスチール
- ブラックエポキシコーティング

### カッティングピンセット

(スイス)

品番	刃幅×先端幅	税抜価格
EA595AL-21	11.5×8.0mm	7,920円

- 全長…115mm
- 材質…カーボンスチール
- ブラックエポキシコーティング

### カッティングピンセット

(スイス)

品番	刃幅×先端幅	税抜価格
EA595AL-26	7.0×8.0mm	7,920円
EA595AL-27	10.0×8.0mm	8,550円

- 全長…115mm
- 材質…カーボンスチール
- ブラックエポキシコーティング

### 精密ピンセット[スプリング鋼製]

(ドイツ)

品番	形状	サイズ(mm)	税抜価格
		先端幅 全長	
EA595A-10	直・細	0.9 125	2,270円

- ギザ付きの為グリップで滑りにくくなっています
- 先端ギザ付
- 材質…スプリング鋼(ニッケルメッキ)

### 精密ピンセット[スプリング鋼製]

(ドイツ)

品番	刃幅×先端幅	税抜価格
EA595AL-30	4.0×2.5mm	8,550円

- 全長…115mm
- 材質…カーボンスチール
- ブラックエポキシコーティング

### 精密ピンセット[特殊鋼製]

(ドイツ)

品番	形状	サイズ(mm)	税抜価格
		先端幅 全長	
EA595E-5	直・鋭	0.4 120	1,530円

- 精密品の組立に最適です
- 材質…特殊鋼(ニッケルメッキ)

### 精密ピンセット[スプリング鋼製]

(ドイツ)

品番	形状	サイズ(mm)	税抜価格
		先端幅 全長	
EA595A	直・細	3.0 120	1,640円
EA595A-1	直・細	3.0 120	2,020円

- A:ジュエリー作成時に最適です
- 1:ギザ付きの為グリップで滑りにくくなっています
- 材質…スプリング鋼(ニッケルメッキ)
- 先端ギザ付
- グリップは滑りにくくなっています

### 精密ピンセット[スプリング鋼製]

(ドイツ)

品番	形状	サイズ(mm)	税抜価格
		先端幅 全長	
EA595B	曲・鋭	1.4 155	3,050円
EA595B-2	曲・鋭	1.4 155	1,870円

- 作業時にピンセットがずれないよう、ガイドピンが付いています
- 先端ギザ有り
- ガイドピン付
- 材質…スプリング鋼(ニッケルメッキ)

### 精密ピンセット[ステンレス製]

(ドイツ)

品番	形状	サイズ(mm)	税抜価格
		先端幅 全長	
EA595A-5	直・細	3.0 145	1,560円
EA595A-6	曲・鋭	1.2 155	2,440円

- 黒塗りされているので反射しませんが、先端ギザ付
- 材質…スプリング鋼(つや消し黒ラッカー仕上げ)
- ガイドピン付(-6のみ)

### 精密ピンセット[特殊鋼製]

(ドイツ)

品番	形状	サイズ(mm)	税抜価格
		先端幅 全長	
EA595E-5	直・鋭	0.4 120	1,530円

- 精密品の組立に最適です
- 材質…特殊鋼(ニッケルメッキ)

### 精密ピンセット[ESD/ステンレス製]

(ドイツ)

品番	形状	サイズ(mm)	税抜価格
		先端幅 全長	
EA595EE-1	直・鋭	0.65 110	3,480円
EA595EE-2	直・鋭	0.5 110	3,810円
EA595EE-3	曲・平	1.0 120	4,810円
EA595EE-4	直・特殊	3.8 120	4,200円
EA595EE-5	曲・鋭	0.5 120	4,130円

- グリップ面はマット仕上げで、滑りにくくなっています
- 材質…ステンレス
- 8、-10は先端ギザ付です

### ガイドピン

作業時にピンセットが滑らない為、先端がぶれにくくなります。

### 精密ピンセット[ステンレス製]

(ドイツ)

品番	形状	サイズ(mm)	税抜価格
		先端幅 全長	
EA595A-7	直・細	3.5 145	3,280円

- 非磁性
- 先端ギザ付
- 材質…ステンレス

### アッセンブリーピンセット[ステンレス製]

(ドイツ)

品番	形状	サイズ(mm)	税抜価格
		先端幅 全長	
EA595ED-3	直・特殊	3.5×0.8 115	2,920円

- 耐磁性、耐酸性
- 材質…ステンレススチール(耐酸性)
- φ0.8mmの円筒形部品に

### アッセンブリーピンセット[ステンレス製]

(ドイツ)

品番	形状	サイズ(mm)	税抜価格
		先端幅 全長	
EA595ED-12	曲(45°)・細	1.0 120	4,910円

- 無反射、マット仕上げ
- 材質…ステンレス
- 先端にφ0.6mmの円筒形状部品が隠れる溝付き

### 精密ピンセット[ステンレス製]

(ドイツ)

品番	形状	サイズ(mm)	税抜価格
		先端幅 全長	
EA595A-15	直・平	2.0 120	3,250円

- 耐磁性、耐酸性
- 材質…ステンレス

### 精密ピンセット[ステンレス製]

(ドイツ)

品番	形状	サイズ(mm)	税抜価格
		先端幅 全長	
EA595E-1	直・鋭	0.5 115	3,190円
EA595E-2	直・鋭	0.4 120	3,050円
EA595E-3	直・鋭	0.7 130	3,050円

- 非磁性
- 材質…ステンレス

### アッセンブリーピンセット[ステンレス製]

(ドイツ)

品番	形状	サイズ(mm)	税抜価格
		先端幅 全長	
EA595ED-15	曲(85°)・鋭	0.5 120	3,120円

- 耐磁性
- 材質…ステンレス

### アッセンブリーピンセット[ステンレス製]

(ドイツ)

品番	形状	サイズ(mm)	税抜価格
		先端幅 全長	
EA595ED-12	曲(45°)・細	1.0 120	4,910円

- 無反射、マット仕上げ
- 材質…ステンレス
- 先端にφ0.6mmの円筒形状部品が隠れる溝付き

### 精密ピンセット[ステンレス製]

(ドイツ)

品番	形状	サイズ(mm)	税抜価格
		先端幅 全長	
EA595EB-1	直・鋭	0.5 105	3,650円
EA595EB-2	曲・鋭	0.4 105	3,180円
EA595EB-3	直・鋭	0.5 135	3,670円
EA595EB-4	曲・鋭	0.6 120	3,940円

- 1:非磁性
- 2:非磁性
- 3:耐磁性、耐酸性
- 4:耐磁性
- 材質…ステンレス

### 逆作用ピンセット[スプリング鋼製]

(ドイツ)

品番	形状	サイズ(mm)	税抜価格
		先端幅 全長	
EA595EC-11	直・細	1.8 160	4,080円
EA595EC-12	曲(45°)・細	1.8 160	4,080円

- 逆作用のピンセットで、細かい部品を指の力なしでつかめます
- 先端ギザ付
- 材質…高強度スプリング鋼(ニッケルメッキ仕上げ)
- 滑りにくいグリップ

### [5本組]ピンセット(ESD/プラスチック製)

(ドイツ)

品番	セット内容	税抜価格
EA595EF-100	5本組	7,530円

先端	形状	サイズ(mm)
		先端幅 全長
ギザなし	直・細	2.0 115
ギザなし	直・鋭	0.3 115
ギザなし	直・鋭	0.4 110
ギザなし	直・平	3.3 115
ギザなし	直・平	7.7 115

- 材質…炭素繊維強化プラスチック

### ピンセット[プラスチック製]

(ドイツ)

品番	形状	サイズ(mm)	税抜価格
		先端幅 全長	
EA595EF	直・平	3.5 130	530円

- 先端開き幅…約16mm
- 耐熱…130℃
- 先端ギザ付

### 逆作用ピンセット[スプリング鋼製]

(ドイツ)

品番	形状	サイズ(mm)	税抜価格
		先端幅 全長	
EA595EC-2	直・平	5.0×9.0 160	3,870円

- ギザ付きの為グリップで滑りにくくなっています
- 先端ギザ付
- 材質…高強度スプリング鋼(ニッケルメッキ研磨仕上げ)

### 逆作用ピンセット[スプリング鋼製]

(ドイツ)

品番	形状	サイズ(mm)	税抜価格
		先端幅 全長	
EA595EC-11	直・細	1.8 160	4,080円
EA595EC-12	曲(45°)・細	1.8 160	4,080円

- 逆作用のピンセットで、細かい部品を指の力なしでつかめます
- 先端ギザ付
- 材質…高強度スプリング鋼(ニッケルメッキ仕上げ)
- 滑りにくいグリップ

### [5本組]ピンセット(ESD/プラスチック製)

(ドイツ)

品番	セット内容	税抜価格
EA595EF-100	5本組	7,530円

先端	形状	サイズ(mm)
		先端幅 全長
ギザなし	直・細	2.0 115
ギザなし	直・鋭	0.3 115
ギザなし	直・鋭	0.4 110
ギザなし	直・平	3.3 115
ギザなし	直・平	7.7 115

- 材質…炭素繊維強化プラスチック

### ピンセット[プラスチック製]

(ドイツ)

品番	形状	サイズ(mm)	税抜価格
		先端幅 全長	
EA595EF	直・平	3.5 130	530円

- 先端開き幅…約16mm
- 耐熱…130℃
- 先端ギザ付

時計用ツール

ピンセット

ピンバイス

その他精密用工具

清掃用クロス

マイクロスコープ

顕微鏡

ルーペ

ガス式半田ごて

ガス式ミニトーチ

電池式半田ごて

電気式ヒートカッター

電気半田ごて

静電気除去

半田フラックス