



[スチール製] 工具箱
(アメリカ)
●材質…スチール

品番	サイズ(W×D×H)mm	重量(kg)	税抜価格
EA504AC-21	内寸:470×145×130 外寸:483×152×165	2.5	23,300円

●中皿サイズ…470(W)×139(D)×51(H)mm
●中皿付
●南京錠取付穴…φ7.8mm



[スチール製] 工具箱
(アメリカ)
●材質…スチール

品番	サイズ(W×D×H)mm	重量(kg)	税抜価格
EA504AC-22	内寸:526×216×145 外寸:533×222×229	4.9	26,100円

●中皿サイズ…523(W)×209(D)×51(H)mm
●中皿付
●南京錠取付穴…φ7.8mm



[スチール製] 工具箱
●材質…スチール
本体:スチール
ハンドル:ABS樹脂
TONE

品番	サイズ(W×D×H)mm	重量(kg)	税抜価格
EA504AE-6	内寸:405×170×219 外寸:410×175×224	3.6	8,910円

●ハンドルが倒れ、天面がフラットになるために荷物を載せることも可能。
●小物の整理に最適な中皿付。



[スチール製] 工具箱
●材質…スチール
TONE

品番	サイズ(W×D×H)mm	重量(kg)	税抜価格
EA504AE-7	内寸:515×219×195 外寸:520×224×200	4.7	9,910円

●可倒式のハンドルのため、かさばらずに収納可能。
●南京錠で施錠が可能な鍵穴付(φ6mm)



[スチール製] 工具箱
●錆に強く耐久性に優れた板厚0.8mmのスチールボディ
SATA

品番	サイズ(W×D×H)mm	重量(kg)	税抜価格
EA683ZB-4	430×183×195	4.3	7,350円
EA683ZB-5	508×218×243	6.3	9,080円

●材質…スチール(亜鉛メッキ) ●中皿付



[スチール製] 両開き工具箱
(ドイツ)
●材質…スチール
STANUMILLER

品番	サイズ(W×D×H)mm	重量(kg)	税抜価格
EA504ST-6	内寸:418×198×100 外寸:420×200×150	3.7	14,800円

●南京錠取付穴…φ8.5×20.5mm



[スチール製] 両開き工具箱
(ドイツ)
●材質…スチール
STANUMILLER

品番	サイズ(W×D×H)mm	重量(kg)	税抜価格
EA504ST-2	内寸:418×198×100 外寸:420×200×200	4.7	17,600円
EA504ST-3	内寸:528×198×100 外寸:530×200×200	5.59	20,800円

●南京錠取付穴…φ8.5×10.5mm



[スチール製] 工具箱
●材質…スチール
(亜鉛メッキ)
SATA

品番	サイズ(W×D×H)mm	重量(kg)	税抜価格
EA683ZB-1	360×150×115	2.5	4,570円

●錆に強く耐久性に優れた板厚0.8mmのスチールボディ



[スチール製] 両開き工具箱
●材質…スチール
RING STAR

品番	サイズ(W×D×H)mm	重量(kg)	税抜価格
EA504AA-1	内寸:410×198×100 外寸:410×200×150	3.4	8,720円

●各段(H)…50(上段)×100(下段)mm
●南京錠取付穴…φ5.8mm
●中皿の仕切板は取外し可能



[スチール製] 両開き工具箱
RING STAR

品番	サイズ(W×D×H)mm	重量(kg)	税抜価格
EA504A-410	内寸:410×198×130 外寸:410×200×180	3.5	9,480円
EA504A-470	内寸:470×198×130 外寸:470×200×180	4.0	11,700円

●材質…スチール
●各段(H)…50(上段)×130(下段)mm
●南京錠取付可能(ツル径φ5mmまで)
●中皿の仕切板は取外し可能
●積み重ね可能



[スチール製] 三段式工具箱
●材質…スチール
RING STAR

品番	サイズ(W×D×H)mm	重量(kg)	税抜価格
EA504AB-41	内寸:410×198×130 外寸:410×200×230	4.5	12,800円
EA504AB-47	内寸:470×198×130 外寸:470×200×230	5.5	15,800円

●各段(H)…50(上段)×50(中段)×130(下段)mm
●南京錠取付穴…φ5.8mm
●中皿の仕切板は取外し可能
●積み重ね可能



[スチール製] 両開き工具箱
●材質…スチール
RING STAR

品番	サイズ(W×D×H)mm	重量(kg)	税抜価格
EA504A-35	外寸:350×200×150 内寸:348×198×100	3.2	6,590円

●南京錠等による施錠ができます。(鍵は付属しておりません。)
●中皿の仕切板は取外し可能



[スチール製] 両開き工具箱
●材質…スチール
SATA

品番	サイズ(W×D×H)mm	重量(kg)	税抜価格
EA683ZB-11	内寸:428×198×150 外寸:430×200×200	4.15	7,940円



[スチール製] 両開き工具箱
●材質…スチール
KTC

品番	サイズ(W×D×H)mm	重量(kg)	税抜価格
EA504AD-1A	内寸:415×210×210 外寸:440×233×230	7.1	28,700円

●キャリングトレイサイズ…390×100×45(H)mm
●ビルトインハンドルは軽量で耐久性に優れたアルミダイキャスト製で、シャープなデザインでありながら手の当たる部分に丸みを付けて持ちやすくしています。
●南京錠等による施錠ができます。(鍵は付属しておりません。)
●南京錠取付穴…φ5mm



[スチール製] 両開き工具箱
●材質…スチール
KTC

品番	サイズ(W×D×H)mm	重量(kg)	税抜価格
EA504AD-2	内寸:390×210×180 外寸:430×225×225	6.9	25,600円

●キャリングトレイサイズ…385×100×45(H)mm
●ビルトインハンドルは軽量で耐久性に優れたアルミダイキャスト製で、シャープなデザインでありながら手の当たる部分に丸みを付けて持ちやすくしています。
●南京錠等による施錠ができます。(鍵は付属しておりません。)
●南京錠取付穴…φ5mm



[スチール製] 工具箱
●材質…スチール
TONE

品番	サイズ(W×D×H)mm	重量(kg)	税抜価格
EA504AE-1	内寸:405×200×105 外寸:410×210×190	4.2	10,100円
EA504AE-2	内寸:405×200×75 外寸:410×220×200	4.2	13,300円

●ハンドルが倒れ、天井がフラットになる為、かさばらず収納可能。
●取手が大きく、持ち運びに便利。
●小物の収納に便利な仕切り板付。
●南京錠取付穴…φ7mm

在庫のある商品は、17:00までの御注文で当日発送致します。



ESCO Webカタログ 『SAKKEY』

サクッとキーワード検索

すべての商品 キーワード、商品名、型式など

絞り込み条件 前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

在庫 1 個以上のみを表示 価格帯 円~ 円

検索

※在庫の有無・価格帯でも検索が可能!

腰袋・ツールポーチ
作業用ベルト
ツールホルダー
バスケット、電工バケツ
ツールバッグ
バックバッグ
ウエストポーチ
ツールロール、工具袋
袋・容器
パーツケース
工具箱
防水ケース
車載ケース
収納ケース
コンテナ
パーツトレイ
パーツラック
パーツ収納棚
ツールワゴン
ツールキャビネット
作業台
収納庫・棚