

セーフティダスト缶



(アメリカ)

- 足元でふたが開閉できます

● JUSTRITE

品番	容量	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA991JS-2	22.7ℓ	φ302×400(H)	14,000円	15,400円
EA991JS-12	34ℓ	φ354×464(H)	16,000円	17,600円
EA991JS-13	52ℓ	φ408×514(H)	18,100円	19,910円

- FM/UL適合品
- 材質…鉄

セーフティダスト缶(静音タイプ)



(アメリカ)

- ふたの中に消音パッドが付いている為、ふたの開閉音を大幅に減らします
- FM/UL規格適合品
- 材質…スチール
- 足踏み開閉式

● JUSTRITE

品番	容量	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA991JS-41	20ℓ	φ302×403(H)	19,400円	21,340円

[2段式] 丸缶用スタンド



- ベール缶10~29ℓ用
- 組立方法…固定組立式
- ポリ蛇口付
- サイズ…530(W)×400(D)×1200(H)mm
- 給油はハンドルを傾けるだけで大丈夫です
- 写真の缶は付属していません。

品番	EA520W-42	価格	19,700円	税込価格(10%)	21,670円
----	-----------	----	---------	-----------	---------

[水分離型] 油吸着パッド



(アメリカ)


- 油だけを吸収したい現場に最適です
- 油専用
- 材質…ポリプロピレン

SELLARS (100枚価格)

品番	サイズ(mm)	吸収能力(10枚当り)	価格	税込価格(10%)
EA929DH-6	380×455×3(1)	約71.92ℓ	9,970円	10,967円

- ミシン目が入っています。

[水分離型] 油吸収ロールマット



● 油専用

SELLARS (1巻価格)

品番	サイズ	吸収能力(1巻当り)	価格	税込価格(10%)
EA929DC-20A	965mm×40m	約273ℓ	44,800円	49,280円

- 材質…ポリプロピレン
- ディンプル加工
- 水をはじいて油だけ吸収します。
- 420mmごとにミシン目が入っています。

工業用セーフティダスト缶



(アメリカ)

● JUSTRITE

品番	容量	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA991JS-3	8ℓ	φ244×232(H)	12,500円	13,750円

- 作業台の上での使用に最適な小型サイズ
- FM規格適合品
- 材質…鉄
- 危険な液体を拭いたウエス、布切れ等を入れて下さい。

丸缶用スタンド



- 丸型20ℓ缶用
- 缶用ノズル付
- 写真の缶は付属していません。

品番	EA520W-6	価格	7,580円	税込価格(10%)	8,338円
----	----------	----	--------	-----------	--------

- サイズ…410(W)×380(D)×500(H)mm
- 缶の角度が変えられ、小分けが容易にできます。

角缶用スタンド(キャスター付)



- 一斗缶18ℓ用
- 組立方法…移動組立式
- 1段式
- サイズ…530(W)×460(D)×940(H)mm
- ポリ蛇口付なので油などのこぼれ・たれもなく確実に容器に給油できます。
- 写真の缶は付属していません。

品番	EA520W-46	価格	13,800円	税込価格(10%)	15,180円
----	-----------	----	---------	-----------	---------

[水・油] 吸着ロールマット



(アメリカ)

- 難燃性に優れています
- 水・油専用

SELLARS (2巻価格)

品番	サイズ	吸収能力(1巻当り)	価格	税込価格(10%)
EA929DM-10	362mm×22.5m	約80ℓ	14,950円	16,445円

- 材質…ポリプロピレン
- 厚さ…8mm
- 483mmごとにミシン目が入っています。

[水分離型] 油吸着パッド



(アメリカ)

- 材質にポリプロピレンのネットを使用しているため、耐久性があり軽量です

SELLARS (100枚価格)

品番	サイズ(mm)	吸収能力(100枚当り)	価格	税込価格(10%)
EA929DH-15	380×480	78.7ℓ	9,200円	10,120円

- 油専用
- 材質…コットン(85%)、ポリプロピレン

工業用セーフティダスト缶



(アメリカ)

- バネが内蔵されており使用後は蓋が自動で閉まる安全設計
- FM規格適合品
- 材質…鉄

● JUSTRITE

品番	容量	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA991JS-31	2ℓ	φ178×267(H)	30,100円	33,110円

- 危険な液体を拭いたウエス、布切れ等を入れて下さい。

角缶用スタンド



- 角型16ℓ・18ℓ缶用
- サイズ…410(W)×400(D)×500(H)mm
- 缶用ノズル付
- 缶の角度が変えられ、小分けが容易にできます。
- 写真の缶は付属していません。

品番	EA520W-7	価格	9,680円	税込価格(10%)	10,648円
----	----------	----	--------	-----------	---------

[2段式] 角缶用スタンド



- 一斗缶18ℓ用
- 組立方法…固定組立式
- ポリ蛇口付
- サイズ…530(W)×400(D)×1200(H)mm
- 給油はハンドルを傾けるだけで大丈夫です。
- 写真の缶は付属していません。

品番	EA520W-47	価格	19,700円	税込価格(10%)	21,670円
----	-----------	----	---------	-----------	---------

[水分離型] 油吸着マット



(アメリカ)

- 油専用
- 材質…ポリプロピレン
- 水をはじいて油だけ吸収します。

SELLARS (100枚価格)

品番	サイズ(mm)	吸収能力(100枚当り)	価格	税込価格(10%)
EA929DE-4	410×460×4	約136ℓ	26,500円	29,150円

- 水面の油や漏出事故などの回収にも活躍します。

[水分離型] 油吸着マット



(アメリカ)

- 油専用
- 材質…ポリプロピレン
- 自重の10~14倍吸収します。
- 水をはじいて油だけ吸収します。

SELLARS (100枚価格)

品番	サイズ(mm)	吸収能力(100枚当り)	価格	税込価格(10%)
EA929DS-2	380×480×2	97ℓ	14,000円	15,400円
EA929DS-3	380×480×3	106ℓ	16,500円	18,150円
EA929DS-4	380×480×4	125ℓ	20,500円	22,550円

[水分離型] 油吸着ロールマット



(アメリカ)

品番	サイズ	吸収能力(1巻当り)	価格	税込価格(10%)
EA929DH-7	762mm×45.7m	約145ℓ	24,300円	26,730円

- 油だけを吸収したい現場に最適です
- 油専用
- 材質…ポリプロピレン
- 457mm毎にミシン目が入っています。

工業用セーフティダスト缶



(アメリカ)

- 上げ底構造が熱を分散させ通気性を保ちます
- FM規格適合品
- 材質…鉄
- 危険な液体を拭いたウエス、布切れ等を入れて下さい。

● JUSTRITE

品番	容量	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA991JS-33	20ℓ	φ302×403(H)	12,800円	14,080円

丸缶用スタンド(キャスター付)



- 組立方法…移動組立式
- ベール缶10~20ℓ用
- キャスター付
- サイズ…530(W)×460(D)×940(H)mm
- ポリ蛇口付なので油などのこぼれ・たれもなく確実に容器に給油できます。
- 写真の缶は付属していません。

品番	EA520W-41	価格	13,800円	税込価格(10%)	15,180円
----	-----------	----	---------	-----------	---------

[水・油] 吸着マット



(アメリカ)

- 難燃性に優れています
- 水・油用

SELLARS

品番	サイズ(mm)	吸収能力(50枚当り)	価格	税込価格(10%)
EA929DM-1	381×483	89ℓ	7,750円	8,525円

- 材質…再生セルロース繊維(約70%)
- ミシン目が入っています。

[水分離型] 油吸着パッド



(アメリカ)

- 耐久性に優れたカバーで吸収剤を覆っています
- 油専用

SELLARS

品番	サイズ(mm)	吸収能力(100枚当り)	価格	税込価格(10%)
EA929DH-5A	380×480×5(1)	約136ℓ	12,000円	13,200円

- 材質…再生コットン(約80%)
- ミシン目が入っています。

[水分離型] 油吸着マット



(アメリカ)

- 油専用
- 材質…ポリオレフィン繊維+ポリエステル繊維
- 吸収剤は環境に優しい工場リサイクル材を使用
- 水を吸わずに油だけを吸収します。

Crecio

品番	サイズ(mm)	吸収能力(1枚当り)	入数(枚)	価格	税込価格(10%)
EA929DT-1	250×250×20	約400g	100	18,000円	19,800円
EA929DT-2	500×500×12	約1500g	50	15,000円	16,500円