

ラチェット荷締機



品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	税抜価格
EA982AB-25	750kg	1m 5m	50mm	10,200円
EA982AB-26	750kg	1m 6m	50mm	10,900円
EA982AB-27	750kg	1m 7m	50mm	11,600円
EA982AB-35	1250kg	1m 5m	50mm	15,300円
EA982AB-36	1250kg	1m 6m	50mm	16,100円
EA982AB-37	1250kg	1m 7m	50mm	16,900円
EA982AB-38	1250kg	1m 8m	50mm	17,700円
EA982AB-39	1250kg	1m 9m	50mm	18,600円
EA982AB-40	1250kg	1m 10m	50mm	19,400円

●ベルト材質…ポリエステル
●スチールバックル

ラチェット荷締機



品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	税抜価格
EA982RD-3	500kg	1m 3m	50mm	9,460円
EA982RD-4	500kg	1m 4m	50mm	9,900円
EA982RD-5	500kg	1m 5m	50mm	10,300円
EA982RD-6	500kg	1m 6m	50mm	10,800円
EA982RD-7	500kg	1m 7m	50mm	11,400円

●ベルト材質…
超強力ポリエステル織維
●ドロップストッパー付
●スチールバックル

ラチェット荷締機(ハンドル分離式)



品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	税抜価格
EA982AC-112	750kg	1m 5m	50mm	9,230円
EA982AC-132	ラチェットハンドル(別売)			2,560円

●ベルト材質…ポリエステル
●スチールバックル
●ハンドルを分離させるとロック機能がかかるので防犯効果があります。
●1つのハンドルで複数の荷締めが可能になり、コスト削減が図れます。(特長は当頁中央に掲載)
●ハンドルは別売です。

ラチェット荷締機



品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	税抜価格
EA982SA-43	1010kg	1m 2m	50mm	12,800円
EA982SA-44	1010kg	1m 3m	50mm	13,600円
EA982SA-45	1010kg	1m 4m	50mm	14,500円
EA982SA-46	1010kg	1m 5m	50mm	15,300円
EA982SA-47	1010kg	1m 6m	50mm	16,100円
EA982SA-48	1010kg	1m 7m	50mm	16,900円
EA982SA-50	1010kg	1m 9m	50mm	18,600円

●ベルト材質…ポリエステル
●スチールバックル

ラチェット荷締機



品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	税抜価格
EA982SH-24	764kg	1m 3m	50mm	9,130円
EA982SH-25	764kg	1m 4m	50mm	9,640円
EA982SH-26	764kg	1m 5m	50mm	10,200円
EA982SH-27	764kg	1m 6m	50mm	10,700円
EA982SH-28	764kg	1m 7m	50mm	11,200円
EA982SH-30	764kg	1m 9m	50mm	12,200円

●ベルト材質…ポリエステル
●スチールバックル(クロムメッキ)

ラチェット荷締機



品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	税抜価格
EA982AC-25	750kg	1m 5m	50mm	11,800円
EA982AC-27	750kg	1m 7m	50mm	13,200円
EA982AC-35	1250kg	1m 5m	50mm	17,300円
EA982AC-37	1250kg	1m 7m	50mm	19,000円
EA982AC-40	1250kg	1m 10m	50mm	21,400円

●ベルト材質…ポリエステル
●スチールバックル

ラチェット荷締機(ハンドル分離式)



品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	税抜価格
EA982AC-122	750kg	1m 5m	50mm	10,900円
EA982AC-132	ラチェットハンドル(別売)			2,560円

●ベルト材質…ポリエステル
●スチールバックル
●ハンドルを分離させるとロック機能がかかるので防犯効果があります。
●1つのハンドルで複数の荷締めが可能になり、コスト削減が図れます。(特長は当頁中央に掲載)
●ハンドルは別売です。

ラチェット荷締機



品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	税抜価格
EA982B-3	1300kg	0.36m 7.9m	50mm	4,780円

●ベルト材質…ポリエステル
●スチールバックル

ラチェット荷締機 [OD色]



品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	税抜価格
EA982B-8G	1650kg	0.36m 7.9m	50mm	6,250円

●ベルト材質…ポリエステル
●スチールバックル


ラチェット荷締機



品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	税抜価格
EA982B-10A	330kg	0.4m 5.4m	50mm	3,090円

●フックは樹脂コーティングされています
●ベルト材質…ポリプロピレン
●スチールバックル

ハンドル分離式ラチェット荷締機の特長



●ロック機能
ベースだけが荷荷に残り、ハンドルをセットしない限り荷解き作業ができないので、防犯効果があります。

●コスト削減
1つのハンドルで複数の荷締め作業が可能になるのでコスト削減効果があります。

●コンパクト
ハンドルを取り外した状態で積荷の移動ができるので積荷空間のスペースが確保できます。また、ハンドルが積荷に当たって起こる破損事故を防止できます。

ラチェット荷締機 [OD色]



品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	税抜価格
EA982B-10G	330kg	0.4m 5.4m	50mm	3,610円

●フックは樹脂コーティングされています
●ベルト材質…ポリプロピレン
●スチールバックル

ラチェット荷締機



品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	税抜価格
EA982B-18	1650kg	0.36m 7.9m	50mm	6,880円
EA982B-28	1650kg	0.36m 7.9m	50mm	6,250円

●力をかけやすいバックル
●ベルト材質…ポリエステル
●スチールバックル


[カム式] 荷締ストラップ (OD色)



品番	使用荷重	ベルト長	ベルト幅	税抜価格
EA982BA-103	50kg	2m	19mm	470円

●ベルト材質…ポリエステル
●スチールバックル

ラチェット荷締機 [カモフラージュ]



品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	税抜価格
EA982BC-7	1,500kg	0.33m 4.6m	50mm	3,820円

●ベルト材質…ポリエステル
●スチールバックル

ラチェット荷締機



品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	税抜価格
EA982B-11	1500kg	0.85m 6.37m	50mm	9,350円

●ベルト材質…ポリエステル
●スチールバックル

ラチェット荷締機 (ロングハンドル)



品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	税抜価格
EA982BC-22	1500kg	0.2m 12m	50mm	8,290円

●ベルト材質…ポリエステル
●スチールバックル

ラチェット荷締機



品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	税抜価格
EA982BC-2	1,500kg	0.3m 8m	50mm	5,290円

●横荷の荷締め、固定用
●ベルト材質…ポリエステル
●スチールバックル

ラチェット荷締機



品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	税抜価格
EA982ST-24	1010kg	1m 3m	50mm	15,700円
EA982ST-25	1010kg	1m 4m	50mm	16,500円
EA982ST-26	1010kg	1m 5m	50mm	17,300円
EA982ST-27	1010kg	1m 6m	50mm	18,200円
EA982ST-28	1010kg	1m 7m	50mm	19,000円
EA982ST-30	1010kg	1m 9m	50mm	20,600円

●ベルト材質…ポリエステル
●スチールバックル(クロムメッキ)

ラチェット荷締機



品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	税抜価格
EA982BB-17	900kg	0.28m 2.1m	50mm	4,370円

●ベルト材質…ポリエステル
●スチールバックル
●D環付

ラチェット荷締機 [カモフラージュ]



品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	税抜価格
EA982BC-2B	1,500kg	0.33m 8m	50mm	4,730円

●ベルト材質…ポリエステル
●スチールバックル

ラチェット荷締機



品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	税抜価格
EA982SA-33	764kg	1m 2m	50mm	8,610円
EA982SA-34	764kg	1m 3m	50mm	9,130円
EA982SA-35	764kg	1m 4m	50mm	9,640円
EA982SA-36	764kg	1m 5m	50mm	10,200円
EA982SA-37	764kg	1m 6m	50mm	10,700円

●ベルト材質…ポリエステル
●スチールバックル

ラチェット荷締機



品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	税抜価格
EA982BC-6	1,500kg	0.34m 8.8m	50mm	5,350円

●ベルト材質…ポリエステル
●スチールバックル

ラチェット荷締機



品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	税抜価格
EA982CC-5B	1650kg	0.43m 4.5m	50mm	7,890円
EA982CC-8B	1650kg	0.44m 7.5m	50mm	8,750円

●ベルト材質…ポリエステル
●スチールバックル

ジャッキ

ウィンチ

プラー

荷締機

荷締機用部品

マジックストラップ

平ゴムロープ

バンジーコード・ひも

ロープ

荷台用品