

ホイールチョーク[ウレタン製]



品番	サイズ(mm) W×D×H	重量(kg)	価格	税込価格(10%)
EA984SF-5A	200×280×200	1.6(1個)	9,080円	9,988円

- 8車以下トラック、バス、トレーラーまで対応 (2個価格)
- 材質…耐衝撃ウレタン
- 耐油・耐薬品性 ●持ち運びに便利なハンドル付

タイヤストッパー用ブラケット



品番	適用タイヤストッパーサイズ	価格	税込価格(10%)
EA984VA-40	幅250mm以下、高さ100mm以上	4,620円	5,082円

- ★ブラケットを壁際に固定して、タイヤストッパーを収納できます。
- サイズ…320(W)×105(D)×120(H)mm
- 取付穴サイズ…10×15mm
- 材質…ステンレス ●重量…740g

カーストッパー



品番	サイズ(mm) W×D×H	重量(1個)	カラー	価格	税込価格(10%)
EA983FK-71	500×170×85	4.5kg	イエロー	7,480円	8,228円

- 材質…ポリエチレン
- 底面プレート、固定ボルトセット、専用接着剤、反射シール付

[トラック用]ホイールステップ



品番	仕様	耐荷重	価格	税込価格(10%)
EA903XA-2	14"~20"タイヤ用	135kgf	7,150円	7,865円

- ステップ…550×180mm

大型用ホイールステップ



品番	仕様	耐荷重	価格	税込価格(10%)
EA903XA-3	22½"~24"タイヤ用	135kgf	8,530円	9,383円

- 高さの調整が可能です
- 材質…スチール
- 収納サイズ…760×390×110(T)mm
- 重量…6.2kg
- ステップ…740×180mm

ホイールチョーク[ウレタン製]



品番	サイズ(mm) W×D×H	重量(kg)	価格	税込価格(10%)
EA984SF-6	178×200×150	1(1個)	6,600円	7,260円

- 穴にロープやチェーンを取り付けることができます。
- 材質…ウレタン

タイヤストッパー用連結ロープ



品番	価格	税込価格(10%)
EA984VA-61	910円	1,001円

- サイズ…φ6mm×3m
- 材質…ポリエチレン
- 付属品…S字フック×1個、かじめ金具×2個付
- 車両走行中のタイヤストッパーホルダーからの落下防止に。
- ロープを引くだけで簡単に外せます。

カーストッパー



品番	サイズ(mm) W×D×H	重量(1個)	カラー	価格	税込価格(10%)
EA983FK-65	550×130×85	4.8kg	イエロー(高輝タイプ)	20,300円	22,330円

あと施工アンカーセット

品番	仕様	価格	税込価格(10%)
EA983FK-68	コンクリート 舗装用(2セット)	1,100円	1,210円

釘固定アンカーセット

品番	仕様	価格	税込価格(10%)
EA983FK-69	アスファルト 舗装用(2セット)	1,100円	1,210円

- 素材…EPDM

タイヤラックセット



タイヤラックのみ

品番	サイズ(W×D×H)	重量	価格	税込価格(10%)
EA912AB-101	600×370×1315mm	3.7kg	4,950円	5,445円
EA912AB-102	720×460×1480mm	4.3kg	5,560円	6,116円


収納カバー(ポリエステル製)のみ

品番	価格	税込価格(10%)	
EA912AB-106	EA912AB-101用	4,500円	4,950円
EA912AB-107	EA912AB-102用	5,500円	6,050円

品番	タイヤ幅	タイヤ外径	適用車
AB-101	約235mm以下	約500~675mm	軽~普通車用
AB-102	約290mm以下	約675~805mm	ミニバン・RV車用

- 材質…パイプ:クラッド管
- ジョイント:ナイロン樹脂


タイヤストッパー



品番	サイズ(mm) W×D×H	重量(kg)	価格	税込価格(10%)
EA984VA-12	100×200×150	2.2(1個)	2,440円	2,684円

- リーズナブル価格なゴム製タイヤストッパーです。
- 材質…ゴム ●能力…2t

カーストッパー



品番	サイズ(mm) W×D×H	重量(kg)	価格	税込価格(10%)
EA983FK-51	550×137×115	1.4	5,220円	5,742円

- コンクリート用
- 材質…PVC
- コンクリート用アンカーボルト付
- 反射板付

タイヤカバー



品番	適用車	使用時サイズ(直径×高さ)	価格	税込価格(10%)
EA912A-5	S:軽自動車	580×760mm	1,110円	1,221円
EA912A-6	M:普通自動車	670×820mm	1,220円	1,342円
EA912A-7	L:ミニバン	770×1000mm	1,580円	1,738円
EA912A-8	LL:RV専用	800×1200mm	1,640円	1,804円

参考車種

- A-5 165mm以下 570mm以下 ワゴンR、ムーブ、ライフ等
- A-6 195mm以下 660mm以下 ヴィッツ、カローラ、マーズ等
- A-7 225mm以下 760mm以下 アルファード、エスティマ、エルグランド等
- A-8 275mm以下 790mm以下 ランドクルーザー、プラド、パジェロ等

- 4本用 ●材質…ポリエステル
- タイヤ位置確認シール付
- タイヤを4本積み重ね、上からタイヤカバーをかぶせて車のひもで縛ります。
- 紫外線や雨、雪、ホコリ等による劣化からタイヤを守ります。

タイヤラックセット(タイヤカバー付)




品番	サイズ(W×D×H)	重量	価格	税込価格(10%)
EA912AB-45	450×300×1080mm	3.5kg	8,970円	9,867円
EA912AB-60	590×360×1270mm	3.7kg	11,350円	12,485円
EA912AB-70	710×450×1440mm	4.5kg	14,800円	16,280円

品番	タイヤ幅	タイヤ外径	適用車
AB-45	160mm以下	550mm以下	軽自動車
AB-60	235mm以下	675mm以下	普通自動車
AB-70	290mm以下	805mm以下	RV車

- 材質…ステンレス
- 紫外線によるタイヤの劣化やほこり等による汚れを防止するタイヤカバー付

タイヤストッパー



品番	サイズ(mm) W×D×H	重量(kg)	価格	税込価格(10%)
EA984VA-13	117×270×180	3.3(1個)	3,730円	4,103円

- リーズナブル価格なゴム製タイヤストッパーです。
- 材質…ゴム ●能力…4t

カーストッパー(ゴム製)



品番	サイズ(mm) W×D×H	重量(1個)	カラー	価格	税込価格(10%)
EA983FK-62	550×130×85	4.8kg	グレー	13,150円	14,465円

あと施工アンカーセット

品番	仕様	価格	税込価格(10%)
EA983FK-68	コンクリート 舗装用(2セット)	1,100円	1,210円

釘固定アンカーセット

品番	仕様	価格	税込価格(10%)
EA983FK-69	アスファルト 舗装用(2セット)	1,100円	1,210円

- 廃材のゴムチップ(工業用ゴムスクラップ)を利用してつくった環境にやさしいタイヤ止めます。

タイヤカバー(難燃加工)



品番	適用車	使用時サイズ(直径×高さ)	価格	税込価格(10%)
EA912AB-1	軽・小型乗用車	650×800mm	1,540円	1,694円
EA912AB-2	普通自動車・ミニバン	750×900mm	1,870円	2,057円
EA912AB-3	RV車	800×1200mm	2,140円	2,354円

参考車種

- AB-1 190mm以下 640mm以下 ワゴンR、ムーブ、ライフ等
- AB-2 220mm以下 740mm以下 ヴィッツ、カローラ、マーズ等
- AB-3 280mm以下 790mm以下 ランドクルーザー、プラド、パジェロ等

- 4本用
- 材質…ポリエステル
- 難燃加工
- 着脱しやすいファスナー付
- カバーのバタつきを防ぐひもストッパー付
- 紫外線や雨、雪、ホコリ等による劣化からタイヤを守ります。

タイヤラック



品番	サイズ(W×D×H)	重量	価格	税込価格(10%)
EA912A-10	465×465×1150mm	4.3kg	4,950円	5,445円

- タイヤを備付けずコンパクトに収納できます。