

メタルラック用オプションパーツ (ボール径φ25mm用) (本体:P.1076・1077掲載)

メタルラック用棚板



- 材質…スチール(クロムメッキ)
- 固定部品:ABS樹脂

棚板固定部品4個付

品番	サイズ(mm)	適合ラック	価格	税込価格(10%)
EA976AJ-16	910×460×40	EA976AJ-1~4	3,420円	3,762円
EA976AJ-17	1,200×460×40	EA976AJ-6~9	4,710円	5,181円
EA976AJ-18	1,500×460×40	EA976AJ-11~14	6,840円	7,524円

- 重量…-16:3.7kg、-17:4.5kg、-18:7.0kg
- 耐荷重…-16:250kg、-17:125kg、-18:100kg

メタルラック用棚板(ブラック)




- IEEA976AT-1~17用棚板
- 棚板固定部品4個付

品番	サイズ(mm)	適合ラック	重量	価格	税込価格(10%)
EA976AT-51	910×460×40(H)	IEEA976AT-1~2	3.5kg	3,010円	3,311円
EA976AT-52	1,200×460×40(H)	IEEA976AT-6~7	4.4kg	3,770円	4,147円
EA976AT-53	1,500×460×40(H)	IEEA976AT-11~12	5.5kg	6,050円	6,655円
EA976AT-54	1,800×460×40(H)	IEEA976AT-16~17	7.8kg	7,570円	8,327円

- 材質…棚板:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂

メタルラック用スライドトレイ



- ボール径φ25mmメタルラック専用スライドトレイ

品番	サイズ(W×D×H)	適合ラック	重量	価格	税込価格(10%)
EA976AJ-54	910×460×45mm	EA976AJ-1~4	5.6kg	6,420円	7,062円

- 材質…トレー:スチール(クロムメッキ)
- クリアシート:PVC
- 固定部品:ABS樹脂

- 耐荷重…8kg
- クリアシート、棚板固定部品付
- 約20cmほどスライドします。 ●有効内寸…800×390mm

メタルラック用棚板



品番	サイズ(mm)	重量	価格	税込価格(10%)
EA976AJ-201	610×460×40(H)	5.7kg	4,920円	5,412円
EA976AJ-202	910×460×40(H)	8.0kg	6,200円	6,820円
EA976AJ-203	1,200×460×40(H)	10.0kg	8,120円	8,932円

- ボール径φ25mmメタルラック用
- 材質…MDF、合成樹脂繊維
- 耐荷重…-201~-202:棚板一枚あたり75kg
- 203:棚板一枚あたり50kg
- 棚板固定部品(4個)付属

メタルラック用鏡面棚板



- ボール径φ25mmメタルラック用
- 材質…合成樹脂化粧繊維板
- 固定部品:ポリスチレン樹脂
- 耐荷重…8kg

品番	サイズ(mm)	重量	価格	税込価格(10%)
EA976AJ-76	610×460×40(H)	3.65kg	6,630円	7,293円
EA976AJ-77	910×460×40(H)	5.45kg	8,120円	8,932円
EA976AJ-78	1,200×460×40(H)	6.74kg	8,980円	9,878円

- 鏡面仕上げでワンランク上のインテリアコーディネートに最適です。

メタルラック用棚板シート



品番	サイズ(mm)	適合ラック	重量	価格	税込価格(10%)
EA976AJ-74	892×433	EA976AJ-1~4 EA976AT-1、-2	600g	1,560円	1,716円
EA976AJ-75	1,184×433	EA976AJ-6~9 EA976AT-6、-7	850g	1,710円	1,881円

- 材質…PVC ●厚み…約1mm
- ハードな質感があります。
- パソコンデスク、メタルラック用の硬質クリアシートです。
- 小物、装飾品などの落下防止に最適です。

メタルラック用コネクター



品番	サイズ(mm)	重量	価格	税込価格(10%)
EA976AJ-41	20×26×38(H)	110g	430円	473円

- 材質…スチール(クロムメッキ)
- メタルラック用棚板の連結に使用します。

メタルラック用棚板固定部品



品番	重量	価格	税込価格(10%)
EA976AJ-42	4.2g	280円	308円

- ボール径φ25mmメタルラック用棚板固定部品
- 材質…ABS樹脂
- 棚板、サイドバーの取り付けに使用します。

メタルラック用大口径キャスター



品番	重量	価格	税込価格(10%)
EA976AJ-44	2.680g	2,680円	2,948円

- 材質…スチール、ポリウレタン、ナイロン樹脂
- スパナ付
- サイズ…キャスター:φ75mm、全長:125mm、ねじ径:φ9mm
- 耐荷重…キャスター1個当り静止時:75kg
- キャスター1個当り走行時:25kg
- 重量…ストッパー付:200g×2
- ストッパー無:180g×2

メタルラック用ディバイダー



品番	サイズ(mm)	重量	価格	税込価格(10%)
EA976AJ-60	347×50×165	387g	1,710円	1,881円
EA976AJ-61	455×50×165	449g	1,710円	1,881円

- ボール径φ25mmメタルラック用オプション品
- 材質…スチール(クロムメッキ)
- 60は奥行き360mm、-61は奥行き460mmのメタルラック用です。


メタルラック用サイドバー



品番	長さ(mm)	重量(g)	価格	税込価格(10%)
EA976AJ-65	460	395	1,070円	1,177円
EA976AJ-66	610	500	1,070円	1,177円
EA976AJ-67	910	685	1,180円	1,298円
EA976AJ-68	1,200	865	1,200円	1,320円
EA976AJ-69	1,500	1,120	1,290円	1,419円

- ボール径φ25mmメタルラック専用サイドバー
- メタルラックに取り付けの際はサイズに応じた物をお使い下さい。

メタルラック用三角アジャスター



品番	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA976AJ-204	50×50×55(H)	450円	495円

- ボール径φ25mmメタルラック用オプション品
- 材質…スチール、亜鉛メッキ仕上げ、発泡ウレタン
- ボールの下部に取り付けて高さを調整することで、ラックのぐらつきを軽減します。

メタルラック用アジャスター



品番	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA976AJ-205	前用:30×145×45 後用:50×50×45	1,290円	1,419円

- ボール径φ25mmメタルラック用オプション品
- 材質…スチール、亜鉛メッキ仕上げ、発泡ウレタン
- ボールの下部に取り付けて高さを調整することで、ラックのぐらつきを軽減し、前倒れを防止します。

ご注文の際は入数をよくご確認下さい。


メタルラック用突っ張りポール



品番	価格	税込価格(10%)
EA976AK-80	2,140円	2,354円

- 材質…スチール(クロムメッキ)
- サイズ…47×60×1,015(H)mm ●重量…1.4kg
- 先端アジャスター調節範囲…30mm
- メタルラックを天井に突っ張らせることができる、転倒防止用のポールです。

メタルラック、メタルラックミニ用オプションパーツとは…



品番	価格	税込価格(10%)
EA976AK-80	2,140円	2,354円

- 材質…スチール(クロムメッキ)
- サイズ…47×60×1,015(H)mm ●重量…1.4kg
- 先端アジャスター調節範囲…30mm
- メタルラックを天井に突っ張らせることができる、転倒防止用のポールです。

様々なオプションパーツによってP.1076~P.1080に記載のメタルラックを独自にカスタマイズできます!

(メタルラックはボール径によってシリーズが異なりますので、対応するサイズをご確認の上、お買い求め下さい。)

その他



※スリム型に適合するオプションパーツは掲載しておりません。

在庫のある商品は、17:00までの御注文で当日発送致します。

<http://www.esco-net.com>

商品に関する詳しい情報がご覧になれます。

