

六角ボルト[塩化ビニール]

●材質…
硬質塩化ビニール
(U-PVC)
●並目ねじ

品番	ボルト サイズ	頭対辺 (mm)	ピッチ	入数	仕様	税抜価格
EA945AY-81	M8×20	13	1.25	10	全ねじ	580円
EA945AY-82	M8×25	13	1.25	10	全ねじ	640円
EA945AY-83	M8×32	13	1.25	10	半ねじ	640円
EA945AY-84	M8×38	13	1.25	10	半ねじ	640円
EA945AY-85	M8×50	13	1.25	10	半ねじ	640円
EA945AY-86	M8×55	13	1.25	10	半ねじ	750円
EA945AY-101	M10×14	17	1.5	10	全ねじ	640円
EA945AY-102	M10×20	17	1.5	10	全ねじ	640円
EA945AY-103	M10×25	17	1.5	10	全ねじ	640円
EA945AY-104	M10×30	17	1.5	10	全ねじ	640円
EA945AY-105	M10×40	17	1.5	10	半ねじ	860円
EA945AY-106	M10×50	17	1.5	10	半ねじ	860円
EA945AY-107	M10×60	17	1.5	10	半ねじ	900円
EA945AY-121	M12×25	19	1.75	10	全ねじ	930円
EA945AY-122	M12×30	19	1.75	10	全ねじ	930円
EA945AY-123	M12×40	19	1.75	10	全ねじ	930円
EA945AY-124	M12×50	19	1.75	10	半ねじ	950円
EA945AY-125	M12×60	19	1.75	10	半ねじ	1,080円
EA945AY-126	M12×70	19	1.75	10	半ねじ	1,080円
EA945AY-161	M16×40	24	2	10	全ねじ	1,280円
EA945AY-162	M16×50	24	2	10	半ねじ	1,410円
EA945AY-163	M16×60	24	2	10	半ねじ	1,720円
EA945AY-164	M16×70	24	2	10	半ねじ	1,870円
EA945AY-165	M16×80	24	2	10	半ねじ	1,870円
EA945AY-166	M16×95	24	2	10	半ねじ	1,960円

ナット[塩化ビニール]

●材質…
硬質塩化ビニール
(U-PVC)
●並目ねじ

品番	サイズ	ピッチ	入数	税抜価格
EA945AY-8	M8	1.25	10	640円
EA945AY-10	M10	1.5	10	640円
EA945AY-12	M12	1.75	10	860円
EA945AY-16	M16	2	10	900円
EA945AY-20	M20	2.5	10	1,410円

ワッシャー[塩化ビニール]

●材質…
硬質塩化ビニール
(U-PVC)

品番	呼	内径×外径×厚み (mm)	入数	税抜価格
EA945AY-8W	M8	8.4×18.2×2.0	10	440円
EA945AY-10W	M10	10.5×22.0×2.0	10	440円
EA945AY-12W	M12	13.5×26.0×3.0	10	440円
EA945AY-16W	M16	17.0×32.0×3.0	10	440円
EA945AY-20W	M20	21.0×40.0×3.0	10	1,040円

全ねじボルト[どぶメッキ]

●材質…鉄
(溶融亜鉛メッキ)
●並目ねじ

品番	ねじ径	全長	ピッチ	税抜価格
EA949HL-210	M10	1m	1.5	530円
EA949HL-212	M12	1m	1.75	670円
EA949HL-214	M14	1m	2	1,220円
EA949HL-216	M16	1m	2	1,310円
EA949HL-218	M18	1m	2.5	1,960円
EA949HL-220	M20	1m	2.5	2,140円
EA949HL-222	M22	1m	2.5	2,740円
EA949HL-224	M24	1m	3	3,290円
EA949HL-227	M27	1m	3	4,670円
EA949HL-230	M30	1m	3.5	5,520円

全ねじボルト[どぶメッキ]

●材質…鉄
(溶融亜鉛メッキ)
●並目ねじ

品番	ねじ径	全長	ピッチ	税抜価格
EA949HL-188	M8	285mm	1.25	110円
EA949HL-190	M10	285mm	1.5	180円
EA949HL-192	M12	285mm	1.75	180円
EA949HL-196	M16	285mm	2	390円
EA949HL-200	M20	285mm	2.5	480円

全ねじボルト[ユニクロ]

●材質…鉄
(ユニクロメッキ)
●並目ねじ

品番	ねじ径	全長	ピッチ	税抜価格
EA949HL-303	M3	285mm	0.5	255円
EA949HL-304	M4	285mm	0.7	255円
EA949HL-305	M5	285mm	0.8	255円
EA949HL-306	M6	285mm	1	140円
EA949HL-308	M8	285mm	1.25	160円
EA949HL-310	M10	285mm	1.5	185円
EA949HL-312	M12	285mm	1.75	230円
EA949HL-314	M14	285mm	2	415円
EA949HL-316	M16	285mm	2	390円
EA949HL-318	M18	285mm	2.5	390円
EA949HL-320	M20	285mm	2.5	415円
EA949HL-322	M22	285mm	2.5	505円
EA949HL-324	M24	285mm	3	575円
EA949HL-327	M27	285mm	3	1,380円
EA949HL-330	M30	285mm	3.5	1,150円
EA949HL-403	M3	1m	0.5	600円
EA949HL-404	M4	1m	0.7	530円
EA949HL-405	M5	1m	0.8	415円
EA949HL-406	M6	1m	1	210円
EA949HL-408	M8	1m	1.25	275円
EA949HL-410	M10	1m	1.5	370円
EA949HL-412	M12	1m	1.75	460円
EA949HL-414	M14	1m	2	780円
EA949HL-416	M16	1m	2	780円
EA949HL-418	M18	1m	2.5	920円
EA949HL-420	M20	1m	2.5	945円
EA949HL-422	M22	1m	2.5	1,240円
EA949HL-424	M24	1m	3	1,400円
EA949HL-427	M27	1m	3	3,400円
EA949HL-430	M30	1m	3.5	3,820円

全ねじボルト[ステンレス]

●材質…ステンレス
(SUS304)
●並目ねじ

品番	ねじ径	全長	ピッチ	税抜価格
EA949HL-503	M3	285mm	0.5	345円
EA949HL-504	M4	285mm	0.7	320円
EA949HL-505	M5	285mm	0.8	300円
EA949HL-506	M6	285mm	1	230円
EA949HL-508	M8	285mm	1.25	300円
EA949HL-510	M10	285mm	1.5	440円
EA949HL-512	M12	285mm	1.75	600円
EA949HL-514	M14	285mm	2	690円
EA949HL-516	M16	285mm	2	1,150円
EA949HL-518	M18	285mm	2.5	1,270円
EA949HL-520	M20	285mm	2.5	1,290円
EA949HL-522	M22	285mm	2.5	2,740円
EA949HL-524	M24	285mm	3	3,290円
EA949HL-527	M27	285mm	3	2,990円
EA949HL-530	M30	285mm	3.5	3,450円
EA949HL-603	M3	1m	0.5	875円
EA949HL-604	M4	1m	0.7	760円
EA949HL-605	M5	1m	0.8	690円
EA949HL-606	M6	1m	1	460円
EA949HL-608	M8	1m	1.25	620円
EA949HL-610	M10	1m	1.5	900円
EA949HL-612	M12	1m	1.75	1,310円
EA949HL-614	M14	1m	2	2,250円
EA949HL-616	M16	1m	2	2,350円
EA949HL-618	M18	1m	2.5	2,780円
EA949HL-620	M20	1m	2.5	2,880円
EA949HL-622	M22	1m	2.5	3,680円
EA949HL-624	M24	1m	3	4,280円
EA949HL-627	M27	1m	3	7,060円
EA949HL-630	M30	1m	3.5	8,970円

フランジボルト2種[ユニクロ]

●材質…鉄(ユニクロメッキ)
●並目ねじ
●全ねじ

品番	サイズ	ピッチ	入数	税抜価格
EA949ZF-61	M6×8	1	10	260円
EA949ZF-62	M6×10	1	10	200円
EA949ZF-63	M6×12	1	10	100円
EA949ZF-64	M6×14	1	10	110円
EA949ZF-65	M6×15	1	10	120円
EA949ZF-66	M6×16	1	10	110円
EA949ZF-67	M6×18	1	10	130円
EA949ZF-68	M6×20	1	10	130円
EA949ZF-69	M6×25	1	10	150円
EA949ZF-70	M6×30	1	10	160円
EA949ZF-71	M6×35	1	10	170円
EA949ZF-72	M6×40	1	10	190円
EA949ZF-81	M8×12	1.25	8	230円
EA949ZF-82	M8×14	1.25	8	230円
EA949ZF-83	M8×15	1.25	8	200円
EA949ZF-84	M8×16	1.25	8	200円
EA949ZF-85	M8×18	1.25	8	200円
EA949ZF-86	M8×20	1.25	8	200円
EA949ZF-87	M8×25	1.25	8	220円
EA949ZF-88	M8×30	1.25	8	240円
EA949ZF-89	M8×35	1.25	8	260円
EA949ZF-90	M8×40	1.25	8	280円
EA949ZF-91	M8×50	1.25	8	340円
EA949ZF-101	M10×16	1.5	6	280円
EA949ZF-102	M10×20	1.5	6	300円
EA949ZF-103	M10×25	1.5	6	290円
EA949ZF-104	M10×30	1.5	6	320円
EA949ZF-105	M10×35	1.5	6	340円
EA949ZF-106	M10×40	1.5	6	370円
EA949ZF-107	M10×50	1.5	6	390円

[A2-90]強力全ねじボルト[ステンレス]

●材質…ステンレス
●強度クラス…A2-90
●並目ねじ

品番	ねじ径	全長	ピッチ	税抜価格
EA949HL-111	M8	1m	1.25	2,050円
EA949HL-112	M10	1m	1.5	3,240円
EA949HL-113	M12	1m	1.75	4,690円
EA949HL-114	M16	1m	2	8,560円
EA949HL-115	M20	1m	2.5	13,800円
EA949HL-111A	M8	300mm	1.25	1,680円
EA949HL-112A	M10	300mm	1.5	2,120円
EA949HL-113A	M12	300mm	1.75	2,970円
EA949HL-114A	M16	300mm	2	4,420円
EA949HL-115A	M20	300mm	2.5	6,420円
EA949HL-121	W9/16"	1m	16	2,850円
EA949HL-122	W1/2"	1m	12	5,130円
EA949HL-121A	W9/16"	300mm	16	1,980円
EA949HL-122A	W1/2"	300mm	12	3,110円

カットボルト[ステンレス]

●材質…ステンレス
(SUS304)
●並目ねじ

品番	ねじ径	全長 (mm)	ピッチ	入数	税抜価格
EA949HJ-61	M6	50	1	5	230円
EA949HJ-62	M6	75	1	5	360円
EA949HJ-63	M6	100	1	5	470円
EA949HJ-64	M6	125	1	5	585円
EA949HJ-65	M6	150	1	5	700円
EA949HJ-81	M8	50	1.25	5	370円
EA949HJ-82	M8	75	1.25	5	560円
EA949HJ-83	M8	100	1.25	5	750円
EA949HJ-84	M8	125	1.25	5	930円
EA949HJ-85	M8	150	1.25	5	1,200円
EA949HJ-101	M10	50	1.5	5	610円
EA949HJ-102	M10	75	1.5	5	930円
EA949HJ-103	M10	100	1.5	5	1,210円
EA949HJ-104	M10	125	1.5	5	1,520円
EA949HJ-105	M10	150	1.5	5	1,820円
EA949HJ-121	M12	50	1.75	5	855円
EA949HJ-122	M12	75	1.75	5	1,270円
EA949HJ-123	M12	100	1.75	5	1,700円
EA949HJ-124	M12	125	1.75	5	2,130円
EA949HJ-125	M12	150	1.75	5	2,550円

フランジボルト2種[ステンレス]

●材質…ステンレス
●並目ねじ
●全ねじ

品番	サイズ	ピッチ	入数	税抜価格
EA949ZF-41	M4×8	0.7	10	180円
EA949ZF-42	M4×12	0.7	10	180円
EA949ZF-43	M4×15	0.7	10	200円
EA949ZF-44	M4×16	0.7	10	200円
EA949ZF-45	M4×20	0.7	10	230円
EA949ZF-51	M5×8	0.8	8	240円
EA949ZF-52	M5×10	0.8	8	260円
EA949ZF-53	M5×12	0.8	8	250円
EA949ZF-54	M5×15	0.8	8	250円
EA949ZF-55	M5×16	0.8	8	250円
EA949ZF-56	M5×18	0.8	8	280円
EA949ZF-57	M5×20	0.8	8	280円
EA949ZF-58	M5×25	0.8	8	310円
EA949ZF-59	M5×30	0.8	8	340円
EA949ZF-61	M6×10	1	6	270円
EA949ZF-62	M6×12	1	6	270円
EA949ZF-63	M6×15	1	6	270円
EA949ZF-64	M6×16	1	6	270円
EA949ZF-65	M6×18	1	6	290円
EA949ZF-66	M6×20	1	6	29