

ナンバーチェック (25枚組)

(アメリカ)
●はっきりと読みやすい黒色ナンバー
●HANSON
(25枚セット価格)

品番	材質	直径 (mm)	穴径 (mm)	ナンバー	価格	税込価格 (10%)
EA591HH-1	真鍮	25	4	1~25	6,410円	7,051円
EA591HH-2	真鍮	25	4	26~50	6,410円	7,051円
EA591HH-3	真鍮	25	4	51~75	6,410円	7,051円
EA591HH-4	真鍮	25	4	76~100	6,410円	7,051円
EA591HH-5	真鍮	25	4	101~125	6,410円	7,051円
EA591HH-6	真鍮	25	4	126~150	6,410円	7,051円
EA591HH-7	真鍮	25	4	151~175	6,410円	7,051円
EA591HH-8	真鍮	25	4	176~200	6,410円	7,051円

- 重量…100g/25枚
- キー管理用プレート(ホテル・倉庫・機材室等)
- 印字は片面のみです。

ワイヤーキャッチ [ステンレス製]

品番	全長 (mm)	線径 (mm)	使用荷重	価格	税込価格 (10%)
EA638JA-101	150	φ1	0.20kN	770円	847円
EA638JA-102	270	φ1	0.20kN	870円	957円
EA638JA-103	175	φ2	0.59kN	920円	1,012円
EA638JA-104	320	φ2	0.59kN	1,080円	1,188円
EA638JA-106	195	φ3	0.78kN	1,300円	1,430円
EA638JA-107	385	φ3	0.78kN	1,520円	1,672円
EA638JB-7	270	φ4	0.98kN	1,820円	2,002円
EA638JB-8	480	φ4	0.98kN	2,160円	2,376円

- 材質…SUS304

[英字・数字] 刻印セット

(アメリカ)

英字(A~Z)、数字(0~9)、空白・ダッシュ:40本組

品番	文字サイズ	全長	打刻文字数	価格	税込価格 (10%)
EA591HW-1	1.6mm	25mm	16個	87,500円	96,250円

＜セット内容＞
●英字…26本 ●数字…10本
●空白…3本 ●ダッシュ…1本
●文字を並べて一度に打刻できます。
●単体の刻印より早く精密に打刻できます。
●材質…
本体: スチール

[英字・数字] 刻印セット

(アメリカ)

英字(A~Z・&)、数字(0~8):36本組

品番	文字サイズ	全長	価格	税込価格 (10%)
EA591HN-1	1.6mm	60mm	9,160円	10,076円
EA591HN-2	2.4mm	60mm	9,160円	10,076円
EA591HN-3	3.2mm	60mm	9,160円	10,076円
EA591HN-5	4.8mm	60mm	11,200円	12,320円
EA591HN-6	6.4mm	67mm	13,400円	14,740円
EA591HN-9	9.5mm	70mm	19,500円	21,450円

- きれいな字体に仕上がります
- 材質…スチール
- スチールケース入 ※数字の6と9は共用です。

[英字・数字] 刻印セット

(アメリカ)

英字(A~Z・&)、数字(0~8):36本組

品番	文字サイズ	全長	価格	税込価格 (10%)
EA591HT-1	1.6mm	60mm	15,350円	16,885円
EA591HT-2	2.4mm	64mm	15,350円	16,885円
EA591HT-3	3.2mm	64mm	15,350円	16,885円
EA591HT-4	4.0mm	70mm	18,400円	20,240円
EA591HT-5	4.8mm	70mm	18,400円	20,240円
EA591HT-6	6.4mm	76mm	21,300円	23,430円

- 丈夫に作られており、きれいな字体に仕上がります
- スチールケース入 ※数字の6と9は共用です。

ステンレスカットワイヤー

(アメリカ)

品番	線径	長さ	価格	税込価格 (10%)
EA628SA-31	0.41mm	300mm	4,840円	5,324円

- 材質…ステンレス
- 各種タグや標識の取付け等に便利です。

ワイヤーロープスリーブ

(アメリカ)

- 材質…アルミニウム
- 標識取付用

品番	適合ワイヤーロープ	価格	税込価格 (10%)
EA628SD-1.0	1.0mm	170円	187円
EA628SD-2A	2.0mm	230円	253円

電気ペンシル

(アメリカ)

品番	名称	価格	税込価格 (10%)
EA818EG	本体	4,920円	5,412円
EA818EG-1	替ビット(φ3.2mm)	990円	1,089円

- 電源…AC120V・0.2A
- ストローク数…7,200spm
- 全長…140mm ●重量…380g
- アルミ、鉄、ガラス、木材、プラスチック、ステンレス、セラミック等への彫刻作業に
- 工具や機械へのネーム、ナンバー入れに
- 彫り込み深さ調節機能付
- ご使用の際は、昇圧トランス(EA815ZG-3等)を併用して電圧を補って下さい。(P.988)

注意 AC120V仕様をご使用の際は昇圧トランス(EA815ZG-1等)を併用して電圧を補って下さい。(P.988に多数掲載しています。)

刻印セット

(イギリス)

- シェーフィールドカーボンスチール製

英字(A~Z・&) : 27本組

品番	文字サイズ	全長	価格	税込価格 (10%)
EA591-2	2mm	63mm	13,800円	15,180円
EA591-3	3mm	63mm	13,800円	15,180円
EA591-4	4mm	70mm	15,800円	17,380円
EA591-5	5mm	70mm	17,000円	18,700円
EA591-6	6mm	70mm	22,500円	24,750円

数字(0~9) : 10本組

品番	文字サイズ	全長	価格	税込価格 (10%)
EA591B-2	2mm	63mm	4,900円	5,390円
EA591B-3	3mm	63mm	4,900円	5,390円
EA591B-4	4mm	70mm	5,500円	6,050円
EA591B-5	5mm	70mm	5,650円	6,215円
EA591B-6	6mm	70mm	7,550円	8,305円

[英字・数字] 刻印セット

(アメリカ)

英字(A~Z・&)、数字(0~8):36本組

品番	文字サイズ	全長	価格	税込価格 (10%)
EA591BA-1.5	1.5mm	58mm	2,210円	2,431円
EA591BA-2	2.0mm	58mm	2,210円	2,431円
EA591BA-2.5	2.5mm	58mm	2,210円	2,431円
EA591BA-3	3.0mm	60mm	2,350円	2,585円
EA591BA-4	4.0mm	60mm	2,530円	2,783円
EA591BA-5	5.0mm	60mm	2,760円	3,036円
EA591BA-6	6.0mm	67mm	3,600円	3,960円
EA591BA-8	8.0mm	67mm	4,830円	5,313円
EA591BA-10	10.0mm	80mm	5,870円	6,457円
EA591BA-13	13.0mm	90mm	9,720円	10,692円

- 材質…工具鋼
- 長持ちして字体が美しい

(EA591BAシリーズ使用例)

文字サイズは、文字の縦の長さを表示しています。

ステンレスカットワイヤー

(10本価格)

品番	線径	長さ	切断重	価格	税込価格 (10%)
EA628SA-102	1mm	200mm	75kg	680円	748円
EA628SA-103	1mm	300mm	75kg	730円	803円
EA628SA-104	1mm	400mm	75kg	800円	880円
EA628SA-202	2mm	200mm	290kg	930円	1,023円
EA628SA-203	2mm	300mm	290kg	980円	1,078円
EA628SA-204	2mm	400mm	290kg	1,050円	1,155円

- 材質…ステンレス(SUS304)
- ワイヤー構成…7×7
- 各種タグや標識の取付け等に便利です。

ロープスリーブ圧着工具

品番 EA628S-135 価格 9,730円 税込価格 (10%) 10,703円

- ワイヤーロープの切断と圧着が HIT できます。
- 切断能力…3.5mm ●全長…360mm
- 使用可能ワイヤー径…1.5・2.0・2.5・2.8・3.0・3.5mm ●重量…1.1kg

[電池式] 彫刻ペンシル

(アメリカ)

品番	仕様	価格	税込価格 (10%)
EA818EZ	本体	3,360円	3,696円
EA818EZ-1	替ビット	720円	792円

- コードレスで携帯性に優れます
- 電源…単4電池×2本(付属)
- 回転数…20,000rpm
- 全長…160mm ●重量…56g
- ダイヤモンドチップビットで金属、樹脂、セラミック、ガラス等に彫刻可能。工具類へのネーム入れやナンバー入れに最適です。

刻印セット

英字(A~Z・&) : 27本組

品番	文字サイズ	全長	価格	税込価格 (10%)
EA591BB-1.5	1.5mm	58mm	6,620円	7,282円
EA591BB-2	2.0mm	58mm	6,620円	7,282円
EA591BB-2.5	2.5mm	60mm	6,620円	7,282円
EA591BB-3	3.0mm	60mm	7,030円	7,733円
EA591BB-4	4.0mm	60mm	7,580円	8,338円
EA591BB-5	5.0mm	60mm	8,260円	9,086円
EA591BB-6	6.0mm	67mm	10,800円	11,880円
EA591BB-8	8.0mm	67mm	14,500円	15,950円
EA591BB-10	10.0mm	80mm	17,600円	19,360円
EA591BB-13	13.0mm	90mm	29,100円	32,010円

数字(0~9) : 10本組

品番	文字サイズ	全長	価格	税込価格 (10%)
EA591BA-1.5	1.5mm	58mm	2,210円	2,431円
EA591BA-2	2.0mm	58mm	2,210円	2,431円
EA591BA-2.5	2.5mm	58mm	2,210円	2,431円
EA591BA-3	3.0mm	60mm	2,350円	2,585円
EA591BA-4	4.0mm	60mm	2,530円	2,783円
EA591BA-5	5.0mm	60mm	2,760円	3,036円
EA591BA-6	6.0mm	67mm	3,600円	3,960円
EA591BA-8	8.0mm	67mm	4,830円	5,313円
EA591BA-10	10.0mm	80mm	5,870円	6,457円
EA591BA-13	13.0mm	90mm	9,720円	10,692円

刻印セット

文字サイズは、文字の縦の長さを表示しています。

数字(0~8):9本組

品番	文字サイズ	全長	価格	税込価格 (10%)
EA591HL-1	1.6mm	60mm	2,290円	2,519円
EA591HL-2	2.4mm	60mm	2,290円	2,519円
EA591HL-3	3.2mm	60mm	2,290円	2,519円
EA591HL-5	4.8mm	60mm	2,780円	3,058円
EA591HL-6	6.4mm	67mm	3,350円	3,685円
EA591HL-9	9.5mm	70mm	4,890円	5,379円
EA591HL-13	12.7mm	76mm	7,270円	7,997円

- きれいな字体に仕上がります
- 材質…スチール
- プラスチックケース入 ※数字の6と9は共用です。

文字サイズは、文字の縦の長さを表示しています。

[ナイロン被覆] ステンレスロープ

●ワイヤー構成…7×7
●長さ…400mm

品番	線径×外径(mm)	入数	価格	税込価格 (10%)
EA628SL-101	0.36×0.45	10本 20個	1,660円	1,826円
EA628SL-111	0.81×1.0	10本 20個	1,320円	1,452円
EA628SL-121	1.0×1.5	10本 20個	1,360円	1,496円

- 加工用スリーブ付
- 材質…ステンレス(SUS304)
- 切断荷重…-101:16kg
-111:75kg
-121:165kg
- 使用荷重は切断荷重の1/6です。

ロープスリーブ圧着工具

品番 EA628SW 価格 5,610円 税込価格 (10%) 6,171円

- 圧着可能ワイヤー径…φ0.27~1.5mm
- 切断可能ワイヤー径…φ3mm
- 全長…185mm ●重量…290g
- ワイヤーロープの切断と圧着ができます。
- 切断部は信力機構で切れ味も耐久性も優れています。

[英字・数字] 刻印セット

(イギリス)

英字(A~Z)、数字(0~9)、記号:100本組

品番	文字サイズ	全長	価格	税込価格 (10%)
EA591EG	3mm	22.2mm	114,000円	125,400円

＜セット内容＞
●英字…58本 ●数字…33本
●記号…9本
●一度に9文字同時に打刻できます。
●単体の刻印より早く精密に打刻できます。

(EA591EG使用例)

刻印セット

(アメリカ)

英字(A~Z・&) : 27本組

品番	文字サイズ	全長	価格	税込価格 (10%)
EA591HM-1	1.6mm	60mm	6,870円	7,557円
EA591HM-2	2.4mm	60mm	6,870円	7,557円
EA591HM-3	3.2mm	60mm	6,870円	7,557円
EA591HM-5	4.8mm	60mm	8,340円	9,174円
EA591HM-6	6.4mm	67mm	10,000円	11,000円
EA591HM-9	9.5mm	70mm	14,700円	16,170円
EA591HM-13	12.7mm	76mm	21,800円	23,980円

数字(0~8) : 9本組

品番	文字サイズ	全長	価格	税込価格 (10%)
EA591HL-1	1.6mm	60mm	2,290円	2,519円
EA591HL-2	2.4mm	60mm	2,290円	2,519円
EA591HL-3	3.2mm	60mm	2,290円	2,519円
EA591HL-5	4.8mm	60mm	2,780円	3,058円
EA591HL-6	6.4mm	67mm	3,350円	3,685円
EA591HL-9	9.5mm	70mm	4,890円	5,379円
EA591HL-13	12.7mm	76mm	7,270円	7,997円

刻印セット

(アメリカ)

英字(A~Z・&)、数字(0~8):36本組

品番	文字サイズ	全長	価格	税込価格 (10%)
EA591HM-1	1.6mm	60mm	6,870円	7,557円
EA591HM-2	2.4mm	60mm	6,870円	7,557円
EA591HM-3	3.2mm	60mm	6,870円	7,557円
EA591HM-5	4.8mm	60mm	8,340円	9,174円
EA591HM-6	6.4mm	67mm	10,000円	11,000円
EA591HM-9	9.5mm	70mm	14,700円	16,170円
EA591HM-13	12.7mm	76mm	21,800円	