


超高分子量ポリエチレンへら



- 刃材質…超高分子量ポリエチレン
- クロスのエア抜き・押さえに

品番	全長	刃幅	税抜価格
EA579DA-16	110mm	135mm	2,110円
EA579DA-17	110mm	280mm	3,640円
EA579DA-18	110mm	330mm	4,450円

白ゴムべら



- 材質…天然ゴム
- 木柄

品番	ゴムサイズ	全長	税抜価格
EA579DA-6	120×55mm	195mm	700円
EA579DA-7	120×60mm	310mm	880円

(1本価格)

長柄ゴムべら



品番	全長	刃幅	税抜価格
EA579DA-8	525mm	120mm	2,090円

●ゴム材質…天然ゴム ●木柄

3本組ゴムべらセット



品番	全長	ゴム幅	税抜価格
EA579DA-30	195mm	100・120・150mm	1,960円

●材質…天然ゴム ●木柄 (3本組価格)

[防爆] ゴムべら




- ゴム材質…天然ゴム
- 木柄
- 揮発性の高い場所での洗浄作業に

[防爆] ゴムべら



品番	刃幅	全長	税抜価格
EA642PA-5	120mm	200mm	2,500円

パテべら



品番	セット内容	税抜価格
EA579AJ-1C	青(軟)・4本組	1,570円
EA579AJ-2C	白(硬)・4本組	1,570円

単品

品番	全長	刃幅	色	税抜価格
EA579AJ-14	190mm	45mm	青	350円
EA579AJ-15	225mm	60mm	青	400円
EA579AJ-16	225mm	75mm	青	420円
EA579AJ-17	225mm	90mm	青	480円
EA579AJ-21	190mm	45mm	白	350円
EA579AJ-22	225mm	60mm	白	400円
EA579AJ-23	225mm	75mm	白	420円
EA579AJ-24	225mm	90mm	白	480円

●材質…ポリエチレン
●硬さ…14～17:軟、21～24:硬
●パテ処理作業等に

[プラスチック製] 万能パテへら



(ドイツ)

- 材質…プラスチック

品番	全長	刃幅	税抜価格
EA579AW-1	127mm	102mm	1,100円

●平らな場所のみでなく角度の付いている場所にも使用できます

[防爆] 長柄ポリべら



品番	刃幅	全長	税抜価格
EA642PA-4	90mm	530mm	3,200円

●材質…サンダーロンSS-N100% ●木柄
●揮発性の高い場所での洗浄作業に

[ステンレス製] コーキングへらセット(軟)



- 材質…刃:ステンレス 柄:PP
- 腰の硬さ…軟

品番	全長	刃幅	税抜価格
EA579AF-2	165～175mm	20・25・35・12mm	2,380円

●コーキング材の塗り込み作業、パテの埋め込み作業に

へら



(アメリカ)

品番	全長	刃幅	税抜価格
EA579BH-301	165mm	9.5mm	2,750円
EA579BH-302	186mm	16mm	3,270円
EA579BH-303	254mm	25mm	3,780円

●塗装、装飾など多用途に使用できます。(1本価格)
●材質…刃:スチール、柄:木 ●腰の硬さ…硬

[防爆] 長柄ゴムべら



品番	先端幅	全長	税抜価格
EA642PA-1	200mm	2000mm	38,700円
EA642PA-2	200mm	3000mm	41,500円

●ゴム材質…耐油性ゴム ●木柄 ●タンクの底や側面などの洗浄に

3本組パテナイフセット



(アメリカ)

品番	全長	刃幅	税抜価格
EA579AD-1	160・176・185mm	9・16・25mm	220円

●耐溶剤性の為、変形しにくい
●材質…プラスチック

[プラスチック製] パテべら



- 材質…プラスチック
- 下地に最適

品番	全長	刃幅	税抜価格
EA579AJ-35	195mm	90mm	280円
EA579AJ-36	195mm	125mm	390円

インサイドコーナーツール



(アメリカ)

品番	全長	刃幅	税抜価格
EA579BJ	150mm	69.5mm×2枚	270円

●柄長…150mm ●刃幅…69.5mm×2枚
●プラスチック製 ●コーナースのパテ塗りに
●樹脂製ですので、軽くて使い易いへらです。

コーキングへら



- 材質…発泡ポリエチレン樹脂
- 厚み…15mm

品番	全長	刃幅	税抜価格
EA579AD-20A	160mm	20mm	420円
EA579AD-25A	160mm	25mm	440円
EA579AD-30A	160mm	30mm	470円

●接着面の凸凹を吸収し、指先に近い感覚で平滑に仕上げられます。
●へら先が擦り減った際、カッターで加工して再生できます。

[ステンレス製] コーキングへら



- 材質…刃:ステンレス 柄:ABS樹脂
- 腰の硬さ…中軟

品番	全長	刃幅	税抜価格
EA579AF-12	260mm	17mm	580円

●コーキング材の塗り込み作業、パテ埋め作業に

[ステンレス製] コーキングへら



品番	全長	刃幅	税抜価格
EA579BN-1	173mm	6mm	490円
EA579BN-2	180mm	10mm	490円
EA579BN-3	205mm	13mm	600円
EA579BN-4	205mm	15mm	630円
EA579BN-5	242mm	18mm	670円
EA579BN-6	250mm	24mm	720円

●材質…刃:ステンレス 柄:白木グリップ

[防爆] 長柄ゴムべら



品番	刃幅	全長	税抜価格
EA642PA-3	125mm	525mm	5,540円

●ゴム材質…耐油性ゴム ●木柄
●揮発性の高い場所での洗浄作業に

4本組へらセット



- 先端厚み…1mm

品番	税抜価格
EA579AD-5	1,030円

(4本組価格)

[プラスチック製] 万能パテへら



(ドイツ)

品番	全長	先幅	税抜価格
EA579AD-5	175mm	5mm	1,030円
EA579AD-5	185mm	10mm	1,030円
EA579AD-5	205mm	15mm	1,030円
EA579AD-5	185mm	コーナー用	1,030円

●軽く弾力性に富んだポリアセタール樹脂製
●先端を好みの形にカットできます。

[ステンレス製] コーキングへらセット(軟)



- 材質…刃:ステンレス 柄:PP
- 腰の硬さ…軟

品番	全長	刃幅	税抜価格
EA579AF-1	150～200mm	6・10・12・14mm	1,850円

●材質…刃:ステンレス 柄:PP
●コーキングの塗り込み作業、パテ埋め作業に

[ステンレス製] コーキングへら(中軟)



- 材質…刃:ステンレス 柄:ABS樹脂
- 腰の硬さ…中軟

品番	全長	刃幅	税抜価格
EA579AF-12	260mm	17mm	580円

●コーキング材の塗り込み作業、パテ埋め作業に

[ステンレス製] コーキングへら



品番	全長	刃幅	税抜価格
EA579BN-11	259mm	18mm	580円
EA579BN-12	283mm	24mm	640円
EA579BN-13	309mm	28mm	690円
EA579BN-14	334mm	28mm	790円
EA579BN-15	383mm	30mm	1,060円

●材質…刃:ステンレス 柄:ABS樹脂 (1本価格)

[プラスチック製] パテナイフセット



(アメリカ)

- 耐溶剤性樹脂製
- 材質…プラスチック

品番	全長	刃幅	税抜価格
EA579AD	175mm	38・75・150mm	520円

(3本組価格)

[プラスチック製] パテべらセット



- 材質…プラスチック
- 下地に最適

品番	セット内容	税抜価格
EA579AJ-30	4本組	760円

単品

品番	全長	刃幅	税抜価格
EA579AJ-31	105mm	20mm	120円
EA579AJ-32	120mm	30mm	180円
EA579AJ-33	170mm	40mm	200円
EA579AJ-34	220mm	66mm	260円

[導電性] へら



- 静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を扱うときに

品番	全長	刃幅	税抜価格
EA579AC	252mm	72mm	650円

●材質…導電性ポリプロピレン樹脂 導電性ポリエチレン

へら



品番	全長	刃幅	税抜価格
EA579AA-1	263mm	30mm	840円
EA579AA-2	315mm	33mm	1,090円
EA579AA-3	365mm	40mm	1,350円

●材質…刃:ステンレススチール 柄:ポリプロピレン
●腰の硬さ…中
●弾力性があり、力の加減で押さえる力を変えられます。

ダブルスクレーパー[超硬付]



品番	刃幅	全長	税抜価格
EA524LM-51	3mm・21mm	208mm	2,560円
EA524LM-52	6mm・21mm	208mm	2,670円
EA524LM-53	11mm・31mm	240mm	2,780円

●刃材質…炭素工具鋼 DOGUYU (1本価格)
●刃先には高硬度の超硬合金付
●2サイズの刃で効率よく作業ができます。

スクレーパー



品番	刃幅	全長	税抜価格
EA524LM-51	3mm・21mm	208mm	2,560円
EA524LM-52	6mm・21mm	208mm	2,670円
EA524LM-53	11mm・31mm	240mm	2,780円

●刃材質…炭素工具鋼 DOGUYU (1本価格)
●刃先には高硬度の超硬合金付
●2サイズの刃で効率よく作業ができます。

- パンチ
- 金属用 はさみ
- ニブラー、ミニクリッパー
- 鉄筋カッター、ボルトカッター
- ワイヤーカッター
- チェル、たがね
- 打診棒、検査ハンマー
- 打撃ハンマー
- レンガ、タイル用道具
- 左官、コーキング道具
- スクレーパー
- 鋸
- サークルカッター
- かんな、のみ、彫刻刀
- 木工用クランプ
- ボードリフター
- 玄能、金槌
- 釘抜用パール
- カッターガイドカッターナイフ
- のり刷毛、ローラー
- ウォールスクレーパー
- シートカッター
- 筆
- (塗装用) 刷毛
- ローラー刷毛
- 塗装用具
- マスキングテープ、シート
- 間仕切り、支え棒
- ガラス用道具
- サクシオンホルダー、リフター