


スクレーパー



品番	全長	刃幅	税抜価格
EA524LM-6	220mm	100mm	3,210円
EA524LM-7	310mm	100mm	3,320円

替刃(6枚)付

品番	名称	サイズ	入数	税抜価格
EA524LM-111	標準刃	100×18×0.8mm	6枚	560円
EA524LM-112	薄刃	100×18×0.5mm	10枚	560円
EA524LM-113	弾力刃	100×45×0.45mm	6枚	560円

標準替刃

品番	名称	サイズ	入数	税抜価格
EA524LM-111	標準刃	100×18×0.8mm	6枚	560円

オプション替刃

品番	名称	サイズ	入数	税抜価格
EA524LM-112	薄刃	100×18×0.5mm	10枚	560円
EA524LM-113	弾力刃	100×45×0.45mm	6枚	560円

本体+ブレード付

品番	全長	刃幅	税抜価格
EA524LM-61	220mm	100mm	2,660円
EA524LM-71	310mm	100mm	2,770円
EA524LM-81	610mm	100mm	3,540円

●刃材質…合金工具鋼
●ハンマーヘッド付
★-113の弾力刃は、ペンキ剥がしや床掃除等、あらゆる作業にお使い頂けます。

[カッターナイフ刃付]スクレーパー



品番	全長	刃幅	税抜価格
EA524LP-200	200mm	100mm	2,480円
EA524LP-300	300mm	100mm	2,650円

替刃(5枚)付

品番	全長	刃幅	税抜価格
EA524LP-1	300mm	100mm	420円

●刃材質…炭素工具鋼
●替刃5枚付(刃厚:0.5mm×3-0.7mm×2)
●ハンマーヘッド付
●塗装床材などの剥離作業に最適です。

柄付スクレーパー



品番	全長	刃幅	税抜価格
EA524LR-2	200mm	100mm	2,480円
EA524LR-3	300mm	100mm	2,650円
EA524LR-6	600mm	100mm	3,200円

替刃(10枚)付

品番	全長	刃幅	税抜価格
EA589AT-67	300mm	100mm	420円

●材質…刃:SK120、ハンドル:エラストマー樹脂
●替刃5枚付(折線無しのカッターナイフ刃としてもお使い頂けます)
●カッターナイフ刃EA589AT-51~64(P.1730)も替刃として使用できます。
●ハンマーヘッド付

柄付スクレーパー



品番	全長	刃幅	税抜価格
EA524LR-120	1200mm	126mm	8,830円
EA589AT-72			替刃(10枚) 1,030円

●材質…刃:SK120、ハンドル:エラストマー樹脂
●ハンマーヘッド付
●替刃5枚付
(折線無しのカッターナイフ刃としてもお使い頂けます)
●カッターナイフ刃EA589AT-71(P.1730)も替刃として使用できます。

フックカッター



品番	刃幅	刃厚	全長	税抜価格
EA589CX	20mm	0.8mm	165mm	930円
EA589CX-1				替刃(1枚) 530円

●刃材質…SK2 ●大型フック刃装着
●ポケット型 ●下地や物を傷つけません。

セーフティフックブレードシートカッター(スプリング式)



品番	刃長	刃幅	刃厚	税抜価格
EA589CS-11	51mm	19mm	0.63mm	2,270円
EA589CS-1A				替刃(10枚) 1,600円
EA589CT-28				セラミック刃(2枚) 2,330円

●レバーを押込んでいる間のみ刃が出て、手を離すと刃が収納されます
●全長…143mm
●材質…刃:スチール 本体:アルミニウム
★左右兼用


ユーティリティナイフ



品番	刃幅	刃厚	全長	税抜価格
EA589AF-10	先鋭:19mm フック:19mm	0.5mm	156mm	2,900円
EA589AE-1				替刃先鋭刃(5枚) 480円
EA589CK-2				替フック刃(5枚) 580円

●材質…刃:SK120、ハンドル:エラストマー樹脂
●替刃5枚付(折線無しのカッターナイフ刃としてもお使い頂けます)
●カッターナイフ刃EA589AT-51~64(P.1730)も替刃として使用できます。
●ハンマーヘッド付

[MARTOR]セーフティカッター(スプリング式)



レバーを押込んで、手を出さず刃が収納されます。

[超硬付]ウッドスクレーパー



品番	全長	刃幅	税抜価格
EA523BA-3	188mm	25.4mm	1,830円
EA523BA-13			替刃(1枚) 1,070円

●材質…刃:タングステンカーバイド 本体:スチール
●ソフトグリップ(樹脂製)

ウッドスクレーパー



品番	全長	刃幅	税抜価格
EA523BA-21	130mm	29mm	680円
EA523BA-31			替刃(2枚) 380円

★刃が2面あります
●材質…刃:炭素鋼 本体:ポリプロピレン

ガラス&タイルスクレーパー



品番	全長	刃幅	税抜価格
EA524LS	145mm	100mm	610円
EA524L-1			替刃(5枚) 500円

●刃材質…炭素鋼
●刃の交換がワンタッチでできます。

ユーティリティナイフ



品番	刃幅	刃厚	全長	税抜価格
EA589AE-10	先鋭:19mm フック:19mm	0.6mm	170mm	3,210円
EA589AE-1				替刃先鋭刃(5枚) 480円
EA589CK-2				替フック刃(5枚) 580円

●材質…刃:バイメタル(先鋭)、特殊鋼(フック) 本体:アルミダイカスト
●替刃連続使用可能(本体に最大5枚収納可能)
●ハンマーで叩きながら石膏ボードの開口などの作業ができます。

ユーティリティカッター替刃



品番	適合カッター本体	入数	税抜価格
EA589AE-1	EA589AE-AF	5枚	480円
EA589AE-2	EA589AE-AF	50枚	3,570円
EA589AE-3	EA589AE-AF	100枚	6,190円
EA589CK-1	EA589CJ-AE	5枚	300円
EA589CK-11	EA589CJ-AE	100枚	3,680円
EA589CK-2	EA589CJ	5枚	580円
EA589CK-12	EA589CJ	100枚	9,650円

●刃材質…AE-1~3:バイメタル CK-1~11:特殊鋼 CK-2~12:特殊鋼
●EA589AE-2~3はケース入。一度に1枚または5枚ずつ取出しが可能です。

ウッドスクレーパー



品番	全長	刃幅	税抜価格
EA523BA-27	310mm	64mm	1,560円
EA523BA-37			替刃(2枚) 760円

●1枚の刃で4回使用可能
●材質…刃:炭素鋼、ハンドル:TPR樹脂
●刃厚…10.3mm

プルスクレーパー



品番	全長	刃幅	税抜価格
EA524LE-1	190mm	25mm	720円
EA524LE-2	190mm	38mm	1,000円
EA524LE-3	228mm	63mm	1,170円

●狭い場所や手の届きにくい場所でも、使用可能な小型のプルスクレーパー
●刃材質…高炭素鋼

<https://www.esco-net.com>

商品詳細はこちら

商品に関する詳しい情報がご覧になれます。

カッターナイフ本体と替刃の適合について

各カッターナイフに予め装着されている刃の刃幅と刃厚が替刃の刃幅と刃厚と同じで、且つ替刃の全長がカッターナイフ本体の全長を超えないものであれば、標準付属以外の刃もご使用頂けます。

用途に合わせてご自由にお選び下さい。

パンチ
金剛用はさみ
ニブラー、ミニクランプ
鉄筋カッター、ボルトカッター
ワイヤーカッター
チェルタがね
打診棒、検査ハンマー
打撃ハンマー
レンガ・タイル用道具
左官、コーキング道具
スクレーパー
鋸
サークルカッター
かな、のみ、彫刻刀
木工用クランプ
ボードリフター
玄能、金槌
釘抜用パール
カッターガイドカッターナイフ
のり刷毛、ローラー
ウォールスクレーパー
シートカッター
筆
(塗装用)刷毛
ローラー刷毛
塗装用具
マスクングテープ、シート
間仕切り、支え棒
ガラス用道具
サクシオンホルダー、リフター