

雨といネット

●材質…ポリプロピレン

品番	サイズ(m)	目合(mm)	税抜価格
EA952AD-65	0.16×6	6	1,650円

●雨といに飛来する「枯葉・落葉」による雨といの詰まりを防ぎます。
●雪除け用途としても使えます。
●付属品…取付パーツ×15本

アニマルネット

品番	サイズ	目合	税抜価格
EA952AD-31	1(H)×20m	16×16mm	3,460円

●材質…ポリエチレン
●細かい網目で動物の視線をシャットアウトし、野菜・果物を食い荒らされるのを防ぎます。

アニマルネット

品番	サイズ	目合	税抜価格
EA952AD-32	1(H)×50m	16×16mm	6,670円

●材質…ポリエチレン
●細かい網目で動物の視線をシャットアウトし、野菜・果物を食い荒らされるのを防ぎます。

ここまでネット

●材質…ポリエチレン
●吊り金具(Sカン)付
●周囲PEコープ付(約3mm)

品番	サイズ	目合(mm)	税抜価格
EA952AD-131	60cm×5m	約12	2,460円
EA952AD-132	60cm×10m	約12	4,760円

フェンスネット

●材質…耐候性ポリエチレン

品番	サイズ	税抜価格
EA952BF-2	1×50m	17,700円

●φ48.6mmまでのパイプに交互に通して使用します。

アニマルガードネット

品番	サイズ	目合	税抜価格
EA952AD-136	1(H)×5m	16×16mm	2,730円
EA952AD-137	1(H)×10m	16×16mm	4,810円
EA952AD-138	1(H)×50m	16×16mm	8,500円

●材質…ポリエチレン
●-136~-137は1m間隔の吊金具付
●お庭の花壇等を囲って、犬・ネコ等の侵入を防ぐ簡易フェンス

フェンスネット

品番	サイズ	税抜価格
EA952BF-1	1×50m	13,800円

●材質…ポリプロピレン(耐候材入り)
●φ48.6mmまでのパイプに交互に通して使用します。

防虫ネット

品番	サイズ(m)	目合(mm)	透光率	税抜価格
EA952AD-151	1.35×5	約1	約90%	2,800円
EA952AD-152	1.35×10	約1	約90%	5,250円
EA952AD-153	1.8×5	約1	約90%	3,440円
EA952AD-154	1.8×10	約1	約90%	6,370円

●材質…ポリエチレン ●平織
●ネットに織り込んだ特殊銀糸効果で小さなアブラムシなどを寄せ付けません。

養生ネット

●材質…ポリエチレン

品番	サイズ(m)	目合(mm)	税抜価格
EA952AD-61	5×5	30	4,620円
EA952AD-62	5×10	30	9,230円

ネット用ワンタッチクリップ[フック付]

品番 EA952AD-29 税抜価格 770円 (10個価格)

●材質…ナイロン
●フック吊り下げタイプ
●ロープ類とネットの吊り下げに便利なワンタッチ式クリップ
●ネットの端を折って挟むと強く固定できます。

防虫ネット

品番	サイズ(m)	目合(mm)	透光率	税抜価格
EA952AD-158	1.8×5	約0.6	約86%	4,230円

●材質…ポリエチレン
●銀糸なしソフトタイプ ●平織
●超極細糸使用で防虫と通気性を両立

ネット用ワンタッチクリップ

品番 EA952AD-28 税抜価格 550円 (10個価格)

●材質…ナイロン
●ロープ類とネットの吊り下げに便利なワンタッチ式クリップ
●ネットの端を折って挟むと強く固定できます。

ネット用ジョイントセット

品番 EA952AD-55 税抜価格 1,410円

●ネットのつなぎ合わせ、補修に
●ロープ付ジョイント針1本(ロープ30m)
●材質…ポリエチレン(ロープ)

ネット用ワンタッチクリップ[フック付]

品番 EA952AD-29 税抜価格 770円 (10個価格)

●材質…ナイロン
●フック吊り下げタイプ
●ロープ類とネットの吊り下げに便利なワンタッチ式クリップ
●ネットの端を折って挟むと強く固定できます。

鳥よけとげとげ

品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA952AD-22	100×500×60(H) (2枚組)	2,750円

●材質…ポリエチレン
●連結自在
●トゲ(ポリ製)で鳥を止まらせません。

鳥よけガード

品番 EA952AD-25 税抜価格 1,490円

●ベランダの手すりにテグスを張って、鳥の侵入防止・鳥害対策に
●材質…本体:ポリカーボネート
落下防止ベルト:ナイロン
テグス取付具:ABS
スプリング:ステンレス
●セット内容…本体×2個、落下防止ベルト×2本、10mテグス×1本、テグス取付具×4個、スプリング×2個

[ステンレス製]応用クランプ

品番	クランプサイズ	使用荷重	税抜価格
EA948T-9	15mm	100kg 20kg	2,910円
EA948T-10	37mm	200kg 40kg	3,690円

●ロープ用リングサイズ…9:11.5×13mm、15.5×13mm
-10:22×23mm、22×23mm
●材質…本体:特殊ステンレス、ねじ:SUS304
●重量…9:135g、-10:400g
●H鋼などに取付け、防鳥ネットや落下防止ネットなどのワイヤー固定用に使用します。
●ロープ用リングを正面、下面の2ヶ所に配置することで使用用途が広がります。

[ステンレス製]応用クランプ

●適用ロープ径…φ10mmまで

品番	クランプサイズ	使用荷重	税抜価格
EA948T-20	37mm	250kg 40kg	4,050円


●材質…本体:特殊ステンレス、ねじ:ステンレス(SUS304)
●重量…450g
●H鋼などに取付け、吊金具としてや、ネット・ワイヤーの固定に使用できます。
[A]吊り金具として使用
[B]ワイヤーロープ張設金具として使用
[C]スイベル(より戻し)として使用

関連商品はコチラ！
害獣対策商品は P.2383 ~にも掲載しています。

鳥よけガード

品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA952AD-27	540×150×120(H)	2,750円

●材質…ポリエチレン
●針の長さ…120mm
●フン害など鳥害の起る場所に設置すれば柔らかな樹脂製のトゲで鳥を傷つけることなく追い払うことができます。
●タテ・ヨコ連結自在で、設置場所に応じたサイズに調整できます。



ホース
パイプ
棒材
アングル・角材・フラットバー
板材
マット
シート
金網・ネット