

ガラススクレーパー

(アメリカ)

- ブレードは塗料の下に入り込むように5°角度がついています
- 刃材質…炭素鋼

品番	全長	刃幅	税抜価格
EA524AB	128mm	40mm	490円
EA524B-1	替刃(10枚)		350円

●替刃5枚付 ●ブレードの角度は5°

ガラススクレーパー

(アメリカ)

- 手になじむ形状で作業性に優れています。
- 刃材質…炭素鋼
- 替刃5枚付

品番	全長	刃幅	税抜価格
EA524AB-2	110mm	37mm	700円

●ハンドル部分に刃を最大5枚収納可能

スクレーパー(替刃式)

(アメリカ)

品番	刃幅	全長	税抜価格
EA524AF	40mm	280mm	1,530円
EA524AF-1	替刃(5枚)		50円

- ステッカーはがし等に最適な刃形状です
- 材質…本体: スチール
- ハンドル: 樹脂
- 刃が交換式なので長く使えます。ステッカーはがし等に最適な刃形状です。スチール刃3枚・プラスチック刃1枚付属(ハンドル内に収納可能)

スクレーパー

(ドイツ)

- 不意の怪我を防ぐカバー付

品番	全長	刃幅	税抜価格
EA524AH	165mm	39mm	1,340円

替刃

品番	刃	税抜価格
EA524AH-1	スチール刃(10枚)	625円
EA524AH-2	ステンレス刃(10枚)	940円

●カバー付
●標準付属の刃はEA524AH-1です。

ソフトグリップガラススクレーパー

(アメリカ)

品番	全長	刃幅	税抜価格
EA524BA	100mm	40mm	600円
EA524B-1	替刃(10枚)		350円

- 握りやすいソフトグリップ
- 刃材質…炭素鋼 ●替刃5枚付

[プラスチック製]スクレーパー

(ドイツ)

品番	全長	刃幅	税抜価格
EA524AW-1	247mm	35mm	900円

- ガラス等に残ったシールや汚れを除去するのに最適です
- 材質…プラスチック

[セラミック製]スクレーパー

(アメリカ)

- 刃材質…セラミック
- 刃が自動的にもどるセルフティ機能付

品番	全長	刃幅	税抜価格
EA524SA-1	137mm	65mm	3,400円
EA589DS-22	替刃(3枚)		3,160円

●刃がセラミック製の為、錆びずに長持ちします。

[フレキシブル]ピックアップツール

(アメリカ)

- くるくるに曲げた状態でも爪のコントロールができます

品番	爪数	全長	税抜価格
EA598BE-1	4本	1220mm	14,600円

●シャフト材質…スチール
●ロングタイプ

ミニガラススクレーパー

(アメリカ)

- ポケットサイズのコンパクトなガラススクレーパーです
- 刃材質…炭素鋼
- ワンタッチ替刃式

品番	全長	刃幅	税抜価格
EA524BB	50mm	40mm	200円
EA524B-1	替刃(10枚)		350円
EA524B-25	プラスチック替刃(25枚)		790円

●色が写真と異なる場合があります。

[プラスチック製]スクレーパー替刃

(アメリカ)

品番	入数	税抜価格
EA524B-25	25枚	790円

- 刃材質…プラスチック
- EA524BB-IBAC-1用

ミニガラススクレーパー

(アメリカ)

- ポケットサイズで手軽に作業出来ます
- 刃材質…炭素鋼

品番	全長	刃幅	税抜価格
EA524BJ	60mm	55mm	310円
EA524BJ-1	替刃(5枚)		270円

[セラミック製]スクレーパー

(アメリカ)

- 刃材質…セラミック
- 刃口ロック機能付

品番	全長	刃幅	税抜価格
EA524SA-2	137mm	65mm	3,400円
EA589DS-22	替刃(3枚)		3,160円

●刃がセラミック製の為、錆びずに長持ちします。

エア式ボディプラー

(アメリカ)

- へこみ部分にカップを置き、ハンドルをゆっくり引くだけで、車のボディのへこみを簡単にすばやく直します。

品番 EA166XA 税抜価格 19,800円

- 力が必要な時はスライディングハンマーで衝撃力を与えます。
- 使用空気圧…0.5~1.2MPa ●全長…550mm
- ホース長…330mm ●重量…3.4kg
- 付属品…ラバーパッド(φ60mm・φ120mm・φ150mm) 真鍮製シャフトオブリル、プラグ

ガラススクレーパー

(アメリカ)

品番	全長	刃幅	税抜価格
EA524BC	100mm	40mm	450円
EA524B-1	替刃(10枚)		350円

- カミソリの刃が付いている為、ガラスの汚れやシールはがしに最適です
- 刃材質…炭素鋼 ●替刃5枚付
- 刃はワンタッチで交換可能。本体内部に刃を収納する事もできる為、安全です。

ガラススクレーパー

(アメリカ)

- スライド式ブレードカバー付
- 刃材質…炭素鋼

品番	全長	刃幅	税抜価格
EA524BL	62mm	100mm	600円
EA524L-1	替刃(5枚)		500円

[プラスチック製]ミニスクレーパー

(アメリカ)

- ポケットサイズのコンパクトなプラスチック刃のスクレーパーです

品番	全長	刃幅	税抜価格
EA524BC-20	52mm	41mm	490円

●刃材質…プラスチック ●替刃5枚付

[ポリカーボネート製]スクレーパー

(アメリカ)

- プラスチック・木材・ガラス・ステンレス等に最適です。

品番	全長	刃幅	色	税抜価格
EA524KA-1	115mm	39mm	橙	1,150円
EA524KA-10	替刃(5枚)			760円

●刃材質…ポリカーボネート
●刃がポリカーボネート仕様なので素材を傷つけないです。

リフトサポート用クランプ

(アメリカ)

品番 EA604DT 税抜価格 2,430円

- テールゲート、トランクの弱くなったダンパーをクランプで落ちないように固定します
- 最大適用径…10mm
- アルミボディ

[フレキシブル]ピックアップクロー

(アメリカ)

- シャフトは頑丈に作られています

品番	爪数	全長	税抜価格
EA598BK-1	4本	340mm	1,050円
EA598BK-2	4本	590mm	1,220円

●シャフト材質…スチール

スクレーパー替刃

(アメリカ)

品番	入数	税抜価格
EA524B-1	10枚	350円
EA524B-5	50枚	850円
EA524B-10	100枚	1,500円

- 刃材質…炭素鋼
- EA524B-BA-BB-BC-IBAC-1用

ガラス&タイルスクレーパーセット

(アメリカ)

- 握りやすいソフトグリップ仕様のスクレーパーセットです
- 刃材質…炭素鋼
- 各替刃5枚付

品番	全長	刃幅	税抜価格
EA524BC-10	145mm 95mm	100mm 40mm	1,550円

スクレーパー


(アメリカ)

- 握りやすい形状で手に馴染みます

品番	全長	刃幅	税抜価格
EA524BK	145mm	50mm	670円
EA524BJ-1	替刃(5枚)		270円

●刃材質…炭素鋼
●替刃2枚付

スクレーパー寸法



[フレキシブル]ピックアップツール

(アメリカ)

品番	爪数	全長	税抜価格
EA598BD-1	3本	500mm	1,410円
EA598BD-2	3本	1100mm	1,730円

●シャフト材質…スチール

[フレキシブル]マグネットピックアップクロー(LED付)

(アメリカ)

品番	爪数	全長	マグネット径	税抜価格
EA598GF-20	4本	645mm	18mm	3,490円

- LEDライトで照らしながらマグネットで吸着したり、爪で掴んだりすることができます
- 電源…CR2032リチウム電池×2個(付属)
- 吸着能力…2.25kg
- シャフト材質…スチール

www.esco-net.com

商品に関する詳しい情報がご覧いただけます。



注意 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

電装品
ウインチ、牽引
電球、バッテリー用部品
自動車用計測器
バッテリー用工具、テスター
タイヤスッパ、ジャッキ、スタンド
タイヤ用工具
パンク修理用品
タイヤチャック&ゲージ、ホイールローラー
ドラムミッドジャンキ
アームジャッキ
サービスクレーパー
故障探知機、エンジン用工具
エンジン冷却用工具
エアフィルター用工具
ブレーキ用工具
足回り用工具
プラー
ベアリング挿入工具
プレス、ミニプレス、金床
ハンマー
ボール(てこ)
内装用ボディ&窓用工具
ピックアップツール
サービスミラーハンディエクスプロー
エキストラクター、ノットプラー
タップ、ダイス、セット
ねじ山修正ツール
面取り工具
洗濯道具
洗濯用クレーナー