

リコイルINSERTねじ(並目)

(オーストラリア)  
●材質…ステンレス(SUS304)

品番	サイズ	全長(mm)	入数	税抜価格
EA949VD-3S	M3-0.5	3	10	620円
EA949VD-3M	M3-0.5	4.5	10	640円
EA949VD-3L	M3-0.5	6	10	660円
EA949VD-4S	M4-0.7	4	10	620円
EA949VD-4M	M4-0.7	6	10	640円
EA949VD-4L	M4-0.7	8	10	660円
EA949VD-5S	M5-0.8	5	10	620円
EA949VD-5M	M5-0.8	7.5	10	640円
EA949VD-5L	M5-0.8	10	10	660円
EA949VD-6S	M6-1.0	6	10	620円
EA949VD-6M	M6-1.0	9	10	640円
EA949VD-6L	M6-1.0	12	10	660円
EA949VD-7S	M7-1.0	7	10	640円
EA949VD-7M	M7-1.0	10.5	10	660円
EA949VD-7L	M7-1.0	14	10	800円
EA949VD-8S	M8-1.25	8	10	730円
EA949VD-8M	M8-1.25	12	10	820円
EA949VD-8L	M8-1.25	16	10	910円
EA949VD-10S	M10-1.5	10	10	820円
EA949VD-10M	M10-1.5	15	10	910円
EA949VD-10L	M10-1.5	20	10	1,180円
EA949VD-12S	M12-1.75	12	10	1,270円
EA949VD-12M	M12-1.75	18	10	1,450円
EA949VD-12L	M12-1.75	24	10	1,730円
EA949VD-14S	M14-2.0	14	5	1,000円
EA949VD-14M	M14-2.0	21	5	1,150円
EA949VD-14L	M14-2.0	28	5	1,640円
EA949VD-16S	M16-2.0	16	5	1,270円
EA949VD-16M	M16-2.0	24	5	1,550円
EA949VD-16L	M16-2.0	32	5	2,000円
EA949VD-18M	M18-2.5	27	5	2,180円
EA949VD-20M	M20-2.5	30	5	2,270円

リコイルINSERTねじ(細目)

(オーストラリア)  
●材質…ステンレス(SUS304)

品番	サイズ	全長(mm)	入数	税抜価格
EA949VE-8S	M8-1.0	8	10	730円
EA949VE-8M	M8-1.0	12	10	820円
EA949VE-8L	M8-1.0	16	10	910円
EA949VE-10S	M10-1.25	10	10	820円
EA949VE-10M	M10-1.25	15	10	910円
EA949VE-10L	M10-1.25	20	10	1,180円
EA949VE-12S	M12-1.5	12	10	1,270円
EA949VE-12M	M12-1.5	18	10	1,450円
EA949VE-12L	M12-1.5	24	10	1,730円
EA949VE-14S	M14-1.5	14	5	1,000円
EA949VE-14M	M14-1.5	21	5	1,150円
EA949VE-14L	M14-1.5	28	5	1,640円
EA949VE-16S	M16-1.5	16	5	1,270円
EA949VE-16M	M16-1.5	24	5	1,550円
EA949VE-16L	M16-1.5	32	5	2,000円
EA949VE-18M	M18-2.0	27	5	2,180円
EA949VE-20M	M20-2.0	30	5	2,270円

リコイルINSERTねじ(極細目/スパークプラグ用)

(オーストラリア)  
●材質…ステンレス(SUS304)  
●スパークプラグ用

品番	サイズ	全長(mm)	入数	税抜価格
EA949VF-14SS	M14-1.25	8.4	5	1,730円
EA949VF-14MS	M14-1.25	12.4	5	2,270円
EA949VF-14LS	M14-1.25	16.4	5	2,450円
EA949VF-18MS	M18-1.5	7	5	2,270円

リコイルINSERTねじ(極細目)

(オーストラリア)  
●材質…ステンレス(SUS304)

品番	サイズ	全長(mm)	入数	税抜価格
EA949VF-10S	M10-1.0	10	10	820円
EA949VF-10M	M10-1.0	15	10	910円
EA949VF-12S	M12-1.25	12	10	1,270円
EA949VF-12M	M12-1.25	18	10	1,450円
EA949VF-12L	M12-1.25	24	10	1,730円
EA949VF-14M	M14-1.25	21	5	1,150円
EA949VF-18M	M18-1.5	27	5	2,180円
EA949VF-20M	M20-1.5	30	5	2,270円

[UNC] リコイルINSERTねじ

(オーストラリア)  
●材質…ステンレス(SUS304)

品番	サイズ	全長(mm)	入数	税抜価格
EA949VG-11	#8-32	6	10	700円
EA949VG-12	#10-24	7.5	10	700円
EA949VG-13	#12-24	8	10	730円
EA949VG-14	1/4"-20	10	10	700円
EA949VG-15	9/16"-18	12	10	750円
EA949VG-16	3/8"-16	14	10	1,000円
EA949VG-17	7/16"-14	17	10	1,000円
EA949VG-18	1/2"-13	19	10	1,640円
EA949VG-19	9/8"-11	24	5	1,730円

[タングレス]リコイルINSERTねじ挿入工具

(オーストラリア)

品番	サイズ	税抜価格
EA949VS-3	M3-0.5	20,200円
EA949VS-4	M4-0.7	20,200円
EA949VS-5	M5-0.8	20,200円
EA949VS-6	M6-1.0	20,200円
EA949VS-8	M8-1.25	20,200円
EA949VS-10	M10-1.5	20,200円
EA949VS-12	M12-1.75	22,300円
EA949VS-16	M16-2.0	57,000円

●タングレスのリコイルを挿入する際に使用して下さい。  
●六角シャンク…6.35mm  
●六角シャンク対応の電動工具やハンドツールに装着してご使用下さい。

[UNF]リコイルINSERTねじ挿入工具(ねじ式)

(オーストラリア)

品番	サイズ	税抜価格
EA949VJ-21	#10-32	32,400円
EA949VJ-26	1/4"-28	32,400円
EA949VJ-27	5/16"-24	36,400円
EA949VJ-28	3/8"-24	36,400円

●リコイルを挿入する際に使用して下さい。  
●めねじのピッチ通りに進んで行くので、INSERTのピッチエラーを防ぎます。

リコイルINSERTねじタング折取工具(マグネット式)

(オーストラリア)

品番	サイズ	税抜価格
EA949VM-3	M3-0.5	18,600円
EA949VM-4	M4-0.7	18,600円
EA949VM-5	M5-0.8	18,600円
EA949VM-6	M6-1.0	18,600円
EA949VM-7	#5/16-18	26,700円
EA949VM-10	M8-M10-M11	26,700円
EA949VM-12	M12-1.75	42,000円

●スプリングの反発力でタングを折り取ります。  
●スプリング式になっているため、押すだけで簡単にタングを折り取ることが出来ます。  
●生産ラインでのタング折り取りに適しています。

リコイルINSERTねじ挿入工具(ねじ式)

(オーストラリア)

品番	サイズ	税抜価格
EA949VJ-2	M2.5-0.45	32,400円
EA949VJ-3	M3-0.5	28,300円
EA949VJ-4	M4-0.7	28,300円
EA949VJ-5	M5-0.8	28,300円
EA949VJ-6	M6-1.0	28,300円
EA949VJ-8	M8-1.25	28,300円
EA949VJ-10	M10-1.5	32,400円

●リコイルを挿入する際に使用して下さい。  
●めねじのピッチ通りに進んで行くので、INSERTのピッチエラーを防ぎます。

[タングレス]リコイルINSERTねじ(並目)

(オーストラリア)  
●材質…ステンレス(SUS304)

品番	サイズ	全長(mm)	入数	税抜価格
EA949VR-3S	M3-0.5	3	100	3,930円
EA949VR-3M	M3-0.5	4.5	100	4,270円
EA949VR-3L	M3-0.5	6	100	4,580円
EA949VR-4S	M4-0.7	4	100	3,930円
EA949VR-4M	M4-0.7	6	100	4,270円
EA949VR-4L	M4-0.7	8	100	4,900円
EA949VR-5S	M5-0.8	5	100	3,930円
EA949VR-5M	M5-0.8	7.5	100	4,420円
EA949VR-5L	M5-0.8	10	100	4,900円
EA949VR-6S	M6-1.0	6	100	4,080円
EA949VR-6M	M6-1.0	9	100	4,420円
EA949VR-6L	M6-1.0	12	100	4,900円
EA949VR-8S	M8-1.25	8	100	4,580円
EA949VR-8M	M8-1.25	12	100	4,900円
EA949VR-8L	M8-1.25	16	100	5,080円
EA949VR-10S	M10-1.5	10	100	5,560円
EA949VR-10M	M10-1.5	15	100	5,900円
EA949VR-10L	M10-1.5	20	100	6,370円
EA949VR-12S	M12-1.75	12	100	7,850円
EA949VR-12M	M12-1.75	18	100	10,600円
EA949VR-12L	M12-1.75	24	100	14,100円
EA949VR-16S	M16-2.0	16	100	41,700円
EA949VR-16M	M16-2.0	24	100	44,700円
EA949VR-16L	M16-2.0	32	100	51,000円

[UNF]リコイルINSERTねじ

(オーストラリア)  
●材質…ステンレス(SUS304)

品番	サイズ	全長(mm)	入数	税抜価格
EA949VH-11	#8-36	6	10	700円
EA949VH-12	#10-32	7.5	10	700円
EA949VH-13	#12-28	8	10	730円
EA949VH-14	1/4"-28	10	10	700円
EA949VH-15	9/16"-24	12	10	750円
EA949VH-16	3/8"-24	14	10	1,000円
EA949VH-17	7/16"-20	17	10	1,000円
EA949VH-18	1/2"-20	19	10	1,640円
EA949VH-19	9/8"-18	24	5	1,730円

リコイルINSERTねじ挿入工具(ねじ式)

(オーストラリア)

品番	サイズ	税抜価格
EA949VJ-2	M2.5-0.45	32,400円
EA949VJ-3	M3-0.5	28,300円
EA949VJ-4	M4-0.7	28,300円
EA949VJ-5	M5-0.8	28,300円
EA949VJ-6	M6-1.0	28,300円
EA949VJ-8	M8-1.25	28,300円
EA949VJ-10	M10-1.5	32,400円

●リコイルを挿入する際に使用して下さい。  
●めねじのピッチ通りに進んで行くので、INSERTのピッチエラーを防ぎます。


リコイルINSERTねじ抜取工具

(オーストラリア)

品番	サイズ	税抜価格	
EA949VK-3	#4-40~#6	M3~M10	3,420円
EA949VK-4	#6-32~#1"	M4~M24	4,020円

●挿入後のリコイルを簡単に抜き取れます。

リコイルINSERTねじ挿入工具



品番	サイズ(メトリック)	税抜価格	品番	UNC/BSW	UNF
EA949VC-3A	M3	2,570円	EA949VC-3A	1/8"	—
EA949VC-4A	M4-0.7	2,570円	EA949VC-4A	#8-32, #56"	#8-36
EA949VC-4.5A	—	2,570円	EA949VC-4.5A	3/16"	—
EA949VC-5A	M5-0.8	2,570円	EA949VC-5A	#12-24	#10-32
EA949VC-6A	M6-1.0	2,570円	EA949VC-6A	1/4"	1/4"
EA949VC-7A	M7-1.0	2,570円	EA949VC-7A	5/16"	—
EA949VC-8A	M8-1.0-1.25	2,570円	EA949VC-8A	—	5/16"
EA949VC-10A	M9-1.0-1.25/M10-1.5	2,570円	EA949VC-10A	3/8"	—
EA949VC-10BA	M10-1.0-1.25	2,570円	EA949VC-10BA	—	3/8"
EA949VC-11A	M11-1.0-1.25-1.5	2,570円	EA949VC-11A	7/16"	7/16"
EA949VC-12A	M12-M13全ピッチ	2,570円	EA949VC-12A	1/2"	1/2"
EA949VC-14A	M14-1.5-2.0/M15	2,740円	EA949VC-14A	9/16"	9/16"
EA949VC-14CA	M14-1.25	2,740円	EA949VC-14CA	—	—
EA949VC-16A	M16-1.5-2.0	3,420円	EA949VC-16A	5/8"	5/8"

**注意**  
リコイルINSERTねじの「全長」は実物の長さではなくねじをINSERTにセットした時の長さとなります。

在庫のある商品は、17:00までの御注文で当日発送致します。



リコイルINSERTねじタング折取工具(マグネット式)

(オーストラリア)

品番	サイズ	税抜価格
EA949VL-3	M3-0.5	1,820円
EA949VL-4	M4-0.7	1,820円
EA949VL-5	M5-0.8	1,820円
EA949VL-6	M5-M6	1,820円
EA949VL-7	#5/16-18	1,820円
EA949VL-8	M8	1,820円
EA949VL-10	M10-1.5	1,820円
EA949VL-10B	M10-1.25	1,820円
EA949VL-11	M11-1.25	1,820円
EA949VL-12	M12-1.75	1,820円

●工具の頭部をハンマーで軽くたたくとノッチのところで簡単に折り取れます。  
●折り取ったタングがマグネットに吸着し、タングが確実に折れていることが確認できます。

電装品  
ウインチ、牽引  
電球、バッテリー用部品  
自動車用計測器  
バッテリー用工具、デスター  
タイヤスツレ、ジャッキ、スタンド  
タイヤ用工具  
パンク修理用品  
タイヤチャック&ゲージ、ホイールローラー  
ドラムミッドジョンジャッキ  
アームジャッキ  
サービスクレーパー  
故障探知機、エンジン用工具  
エンジン冷却用工具  
エアフィルター用工具  
ブレーキ用工具  
足回り用工具  
プラー  
ペアリング挿入工具  
プレス、ミニプレス、金床  
ハンマー  
ボール(てこ)  
内装用、ボディ&窓用工具  
ピックアップツール  
サービスミラーハンディースコープ  
エキストラクター、ナットプラー  
タング、タングセット  
ねじ山修正ツール  
面取り工具  
洗車道具  
洗車用クリーナー