

ハンドルーペ

(ドイツ)



品番	倍率	サイズ(mm) レンズ 全長	税抜価格
EA756ME-75	2.5倍	φ75 172	1,080円
EA756ME-90	2.4倍	φ90 187	1,170円

- アクリルレンズ

ハンドルーペ

(ドイツ)



品番	倍率	サイズ(mm) レンズ 全長	税抜価格
EA756DG-21	2.5倍	φ65 205	7,340円
EA756DG-22	3.5倍	φ65 205	7,340円
EA756DG-25	2倍	φ90 205	8,560円

- 珪酸塩ガラスレンズ
- 両凸レンズ

ハンドルーペ

(ドイツ)



品番	倍率	サイズ(mm) レンズ 全長	税抜価格
EA756DG-23	4倍	φ65 170mm	8,140円

- レンズ…珪酸塩ガラス

ハンドルーペ

(ドイツ)



品番	倍率	サイズ(mm) レンズ 全長	税抜価格
EA756FB-11	10倍	φ28 105	3,900円

- ガラスレンズ(ダブルレンズ)

ライト付マイクロSCOPE

(ドイツ)



- 倍率…60~100倍
- 倒立像(上下左右が逆に見えます)
- サイズ…50(W)×20(D)×88~100(H)mm
- 重量…53g(電池含)
- 電源…単4電池×2本(付属)
- ピント調節機能付

品番 EA755AG-1 税抜価格 2,300円

ライト付マイクロSCOPE

(ドイツ)



- 光源…LED球
- 電源…LR1130電池×3本(付属)
- サイズ…33×18×81mm
- プラスチックレンズ
- 倒立像(上下左右が逆に見えます)
- ケース付

品番 EA755AF-3 60~100倍(ズーム) 税抜価格 2,800円

ポケットマイクロSCOPE

(ドイツ)



- サイズ…15×13×129mm
- 重量…16g
- レンズ…光学ガラスコートレンズ、アクロマート設計(色収差・歪曲収差補正レンズ)
- 倒立像観察(上下左右が逆に見えます)
- 本体材質…真鍮
- ケース付属

品番	倍率	税抜価格
EA755AE-31A	25倍	9,600円
EA755AE-32A	50倍	12,600円

ハンドルーペ

(ドイツ)



品番	倍率	サイズ(mm) レンズ径 全長	税抜価格
EA756FM-1	10倍	φ28 102	2,500円
EA756FM-2	15倍	φ18 85	2,670円

- ガラスレンズ
- 高倍率で小さく携帯に便利です。

ルーペ

(ドイツ)



- 本体サイズ…2: φ70×60mm
- 3: φ50×50mm
- 4: φ45×50mm
- 材質…レンズ:ガラス、マウント:プラスチック

品番	倍率	レンズ径	税抜価格
EA756D-2	4倍	60mm	3,560円
EA756D-3	8倍	30mm	2,310円
EA756D-4	10倍	30mm	2,510円

ルーペ

(ドイツ)



- サイズ…φ52×46mm
- アクリルレンズ

品番	倍率	レンズ径	税抜価格
EA756D-1	10倍	25mm	890円

ルーペ

(ドイツ)



- サイズ…φ40×35mm
- ガラスレンズ

品番	倍率	レンズ径	税抜価格
EA756DA-1	6倍	22.8mm	2,100円
EA756DA-2	8倍	22.8mm	2,360円
EA756DA-3	10倍	22.8mm	2,680円
EA756DA-4	15倍	16.3mm	3,170円

ルーペ

(ベルギー製 時計用 ツール)



- サイズ…φ34×22mm
- 3枚白ガラスレンズ

品番	倍率	レンズ径	税抜価格
EA756AL-23A	15倍	20mm	4,340円

- スケール測定範囲…6mm(最小目盛0.1mm)
- ピント調整機能付

スケールルーペ

(ドイツ)



- サイズ…φ30×44mm
- 光学ガラスレンズ
- スケール付
- 測定範囲…20mm(最小目盛:0.1mm)
- 視度調節機能付

品番	倍率	レンズ径	税抜価格
EA756BS-2	10倍	23mm	16,900円

- 色収差補正高品質無収差レンズ採用

[LEDライト付]スケールルーペ

(スイス)



- LEDライト付の為、暗がりでも使用できます
- 光源…LEDチップ(8灯)
- 電源…L930電池×4個(付属)

品番	倍率	レンズ径	税抜価格
EA756BE-11	10倍	30mm	16,950円

- サイズ…φ45×53mm
- ガラスレンズ
- スケール付
- 測定範囲…15mm(最小目盛:0.1mm)

スケールルーペ

(ドイツ)



- サイズ…φ45×50mm
- プラスチックレンズ
- スケール付
- 測定範囲…15mm(最小目盛:0.1mm)

品番	倍率	レンズ径	税抜価格
EA756D	10倍	30mm	2,740円

スケールルーペ

(ドイツ)



- サイズ…φ40×53mm
- ガラスレンズ
- スケール付
- 測定範囲…20mm(最小目盛:0.1mm)

品番	倍率	レンズ径	税抜価格
EA756D-7	7倍	22.8mm	14,100円

- 焦点調整機能付
- ケース、レンズケース、レンズクロス付属

スケールルーペ

(ドイツ)



- サイズ…φ31.5×44mm
- 珪酸塩ガラスレンズ
- ステンレス製スケール付
- 測定範囲…20mm(最小目盛:0.1mm)

品番	倍率	レンズ径	税抜価格
EA756D-11	6倍	22.8mm	36,800円
EA756D-12	8倍	22.8mm	38,600円
EA756D-13	10倍	22.8mm	40,300円

スケールルーペ

(ドイツ)



- サイズ…φ40×50mm
- ガラスレンズ
- スケール付
- 測定範囲…30mm(最小目盛:0.1mm)

品番	倍率	レンズ径	税抜価格
EA756D-8	8倍	30mm	7,260円

- ケース付属

リネンテスター

(ドイツ)



品番	倍率	レンズ径	税抜価格
EA756D-21	8倍	16.3mm	11,400円

- サイズ(mm)…使用時:37×28×34mm 収納時:37×28×10mm
- 材質…レンズ:珪酸塩ガラス、本体:真鍮(マツクロームメッキ)
- スケール付
- 測定範囲…10mm(最小目盛:0.1mm)

精密リネンテスター

(ドイツ)



品番	倍率	レンズ径	税抜価格
EA756BB-12A	10倍	14mm	2,100円
EA756BB-13A	8倍	18mm	2,200円
EA756BB-14A	5倍	26mm	2,300円

精密ルーペ

(ドイツ)



- 光学ガラスレンズ

品番	倍率	サイズ(mm) レンズ径 全長	税抜価格
EA756BA-6	20倍	12 46	15,400円

ポケットルーペ

(ドイツ)



- サイズ…38×72mm(収納時)
- ガラスレンズ

品番	倍率	レンズ径	税抜価格
EA756BG-3	10倍	22.8mm	4,900円
EA756BG-4	15倍	22.8mm	5,570円
EA756BG-5	20倍	16.3mm	5,950円

ポケットルーペ

(ドイツ)



- サイズ…17×50mm(収納時)
- ガラスレンズ

品番	倍率	レンズ径	税抜価格
EA756BG-11	6倍	22.8mm	6,890円
EA756BG-12	8倍	22.8mm	7,270円
EA756BG-13	10倍	22.8mm	7,480円
EA756BG-14	12倍	22.8mm	8,200円
EA756BG-15	15倍	22.8mm	8,630円

リネンテスター

(ドイツ)



- ガラスレンズ(ダブルレンズ)
- 黒塗装亜鉛ボディ
- スケール付 (-1:10mm・1/2、-2:15mm・3/4、-3:20mm・1)

品番	倍率	レンズ径	税抜価格
EA756FJ-1	9倍	13mm	2,800円
EA756FJ-2	7倍	19mm	3,000円
EA756FJ-3	6倍	26mm	3,200円

精密ルーペ

(ドイツ)



- 光学ガラスレンズ
- アプラナートレンズ

品番	倍率	サイズ(mm) レンズ径 全長	税抜価格
EA756BA-13	10倍	23 43	7,660円

- 片面凸レンズを2枚組み合わせで作られており、拡大度の歪みを最小限に抑えます。

ポケットルーペ

(ドイツ)



- サイズ…18×42mm(収納時)
- ガラスレンズ

品番	倍率	レンズ径	税抜価格
EA756BG-21	6倍	22.8mm	4,870円
EA756BG-22	8倍	22.8mm	4,180円
EA756BG-23	10倍	22.8mm	5,400円
EA756BG-24	12倍	22.8mm	5,970円

ポケットルーペ

(ドイツ)



- サイズ…53×64×15mm(収納時)
- アクリルレンズ

品番	倍率	レンズ径	税抜価格
EA756FH-4	3倍	40×50mm	550円

- ビニールケースにアクリルレンズを使用した携帯用ルーペです。

リネンテスター

(ドイツ)



品番	倍率	サイズ(mm) 使用時 収納時	税抜価格
EA756FJ-1	9倍	31×23×25(H) 31×23×11	2,800円
EA756FJ-2	7倍	39×32×44(H) 39×32×12	3,000円
EA756FJ-3	6倍	48×40×52(H) 48×40×14	3,200円

レンズについてのご注意

- 直射日光にさらさないで下さい。
- レンズを通して強い光を見ないで下さい。
- 目的にあった使用をして下さい。
- 常に清潔にして下さい。

注意

(ベルギー製) 時計用 ツール
ピンセット
ピンバイス
その他 精密用工具
清掃用 クロス
マイクロ スコープ
顕微鏡
ルーペ
ガス式 半田ごて
ガス式 ミニトーチ
電池式 半田ごて
電気式 ヒート カッター
半田 フラックス
静電気除去