

パーツトレイ



品番	外寸(mm)	入数	税抜価格
EA661CS-1	121×180×84(H)	1	240円
EA661CS-11	121×180×84(H)	60	12,550円
EA661CS-2	150×265×121(H)	1	400円
EA661CS-12	150×265×121(H)	36	12,300円
EA661CS-3	208×353×155(H)	1	810円
EA661CS-13	208×353×155(H)	18	12,700円
EA661CS-4	205×480×178(H)	1	1,230円
EA661CS-14	205×480×178(H)	12	12,850円
EA661CS-5	300×480×178(H)	1	1,430円
EA661CS-15	300×480×178(H)	12	14,950円

- 付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます
- 同サイズの物同士は横積み重ねるだけでなく、左右に連結する事ができます。(-4と-5であれば左右の連結のみ可能です。)
- 連結用アタッチメント付…縦用×4個
- 積み重ね可能
- 材質…ポリプロピレン

アタッチメント使用時

パーツトレイ



品番	外寸(mm)	入数	税抜価格
EA661CM-1	103×95×53(H)	1	110円
EA661CM-11	103×95×53(H)	100	10,300円
EA661CM-2	108×167×75(H)	1	245円
EA661CM-12	108×167×75(H)	48	10,700円
EA661CM-3	151×240×128(H)	1	585円
EA661CM-13	151×240×128(H)	38	20,200円
EA661CM-4	296×240×128(H)	1	950円
EA661CM-14	296×240×128(H)	24	20,800円
EA661CM-5	213×350×165(H)	1	1,170円
EA661CM-15	213×350×165(H)	24	25,500円
EA661CM-6	310×490×190(H)	1	2,280円
EA661CM-16	310×490×190(H)	12	24,900円
EA661CM-7	385×580×250(H)	1	4,690円
EA661CM-17	385×580×250(H)	4	17,100円
EA661CM-8	296×240×128(H)	1	1,070円
EA661CM-18	296×240×128(H)	24	23,400円
EA661CM-9	385×580×250(H)	1	5,420円
EA661CM-19	385×580×250(H)	4	19,800円

- 材質…PS樹脂
- 5、-15、-6、-16、-7、-17は背面同士での連結も可能です。
- 積み重ね可能

- 同サイズの物同士横積み重ねる事ができます
- (-1、-11連結不可)

(イタリア)

パーツトレイ

(デンマーク)



赤				青			
品番	外寸(W×D×H)mm	入数	税抜価格	品番	外寸(W×D×H)mm	入数	税抜価格
EA661CJ-1	103×115×74	1	130円	EA661CJ-11	103×115×74	1	125円
EA661CJ-6	103×115×74	60	6,690円	EA661CJ-16	103×115×74	60	6,240円
EA661CJ-2	103×165×74	1	170円	EA661CJ-12	103×165×74	1	170円
EA661CJ-7	103×165×74	60	8,690円	EA661CJ-17	103×165×74	60	8,470円
EA661CJ-3	145×240×127	1	360円	EA661CJ-13	145×240×127	1	370円
EA661CJ-8	145×240×127	34	10,400円	EA661CJ-18	145×240×127	34	10,500円
EA661CJ-4	205×333×155	1	830円	EA661CJ-14	205×333×155	1	835円
EA661CJ-9	205×333×155	12	8,340円	EA661CJ-19	205×333×155	12	8,430円
EA661CJ-5	312×470×184	1	1,870円	EA661CJ-15	312×470×184	1	1,910円
EA661CJ-10	312×470×184	8	12,600円	EA661CJ-20	312×470×184	8	12,800円

- 衝撃や薬品に強いパーツトレイです
- 材質…高耐衝撃性プラスチック
- 耐薬品性 ●積み重ね可能
- 103×165×74mmサイズ以上のトレイにはネームカード差し付
- (差込用のカードはご自身でご用意下さい)




組立式棚用トレイ


- 丈夫なダンボール生地製のトレイ。棚などでの商品の仕分けに便利です
- お客様組立品
- 材質…1-BFK6×K6、2-3-BFK7×K6
- 約1,500mm幅の棚であれば1が17個、2が13個、3が7個がちょうど収まるサイズです。
- 前面にクラフトテープを貼って、補強してからご使用下さい。
- 奥行600mm用

品番	外寸(mm)	税抜価格
EA661CW-1	80×550×100(H)	2,600円
EA661CW-2	100×550×182(H)	4,260円
EA661CW-3	200×550×182(H)	4,730円

EA661CW-1～3 (組立方法)
両側を下のように内側に折ります。両端を内側に折り込み、溝にはめ込んで完成です。
溝にはめ込んで下さい。



[半透明] パーツトレイ



品番	外寸(mm)	カラー	税抜価格
EA957AC-111	112×201×75	ピンク	470円
EA957AC-112	150×201×125	オレンジ	860円
EA957AC-113	225×402×175	ブルー	2,880円
EA957AC-114	450×402×175	グリーン	5,340円

品番	容量	耐荷重	重量
EA957AC-111	1.1L	4.5kg	120g
EA957AC-112	2.5L	13.5kg	235g
EA957AC-113	11.1L	20kg	750g
EA957AC-114	24L	25kg	1,280g

- 材質…ポリプロピレン
- 積み重ね可能
- ★スクルトン仕様なので積み重ね時に側面から収納物が確認できます。



パーツトレイ



品番	外寸(mm)	色	税抜価格
EA957AC-101B	112×201×75	ブルー	470円
EA957AC-101R	112×201×75	レッド	470円
EA957AC-101Y	112×201×75	イエロー	470円

- 材質…ポリプロピレン
- 容量…1.1L
- 耐荷重…4.5kg
- 重量…120g
- 積み重ね可能
- ※ネームカードは付属しません。

パーツトレイ



品番	外寸(mm)	色	容量	耐荷重	重量	税抜価格
EA957AC-103	143×401×140	青	5.4L	13.5kg	465g	1,850円
EA957AC-104	225×402×175	青	11.1L	20kg	750g	2,880円
EA957AC-105	450×402×175	灰	24L	25kg	1,280g	5,300円

- 材質…ポリプロピレン
- 積み重ね可能
- ※ネームカードは付属しません。


パーツトレイ



品番	外寸(mm)	色	税抜価格
EA957AC-102B	150×201×125	ブルー	860円
EA957AC-102Y	150×201×125	イエロー	860円

- 材質…ポリプロピレン
- 容量…2.5L
- 耐荷重…13.5kg
- 重量…235g
- 積み重ね可能
- ※ネームカードは付属しません。

パーツトレイ



品番	外寸(mm)	税抜価格
EA957AC-106	89×92×55(H)	510円

- 材質…ポリプロピレン
- 重量…50g
- 積み重ね可能

在庫のある商品は、17:00までの
御注文で当日発送致します。



パーツトレイ(EA957ACシリーズ)

- ラック用の部品保管用トレイとしてご使用いただけます。
- 内容物が取り出しやすい様に、開口部を切り開いた形になっています。
- 開口部には持ち手があり、棚から引き出しやすくなっています。
- 単独で安定したスタッキングが可能です。また後方にずらして階段状にスタッキングが可能です。

