

【スチール製】フック

●材質…鉄(ニッケルメッキ)

品番	適用バンド幅	外寸サイズ(mm)	税抜価格
EA628RT-620	20mm	59×33	620円
EA628RT-625	25mm	48×37.6	530円
EA628RT-630	30mm	53×41.5	550円
EA628RT-638	38mm	50.5×50.8	580円
品番	フック内径	品番	フック内径
RT-620	16mm	RT-630	14mm
RT-625	12mm	RT-638	15mm

●仕様…620:2本線タイプ (5個価格)
625~638:1本線タイプ

【スチール製】フック

品番	適用バンド幅	外寸サイズ(mm)	税抜価格
EA628RT-551	20mm	33×26.7	390円
EA628RT-552	25mm	37×35.5	450円
EA628RT-553	30mm	58×41.4	590円

●材質…鉄(黒亜鉛メッキ) (5個価格)
●バンド、ベルト等との組合わせに最適です。

【スチール製】スナップフック

品番	サイズ(mm)	使用荷重(kg)	税抜価格
EA638AH-1	52	19	850円

(ドイツ)
●とても頑丈なつくりになっています
●材質…スチール
●全長…160mm

【ステンレス製】ストラップスナップ

品番	サイズ(mm)	使用荷重(kg)	税抜価格
EA638FT-25	25	8	930円
EA638FT-38	38	8	1,000円
EA638FT-50	50	8	1,060円

(アメリカ)
●材質…SUS304

【プラスチック製】バックル

品番	適用バンド幅	外寸サイズ(mm)	税抜価格
EA628RA-120	20mm	29×50	170円
EA628RA-125	25mm	35×60	190円
EA628RA-130	30mm	40×62	240円
EA628RA-138	38mm	46×69	280円
EA628RA-150	50mm	60×76	340円

●材質…ポリアセタール樹脂
●サイドリリースタイプ
●高強度と耐衝撃性を備えたタイプ

【プラスチック製】バックル

品番	適用バンド幅	外寸サイズ(mm)	税抜価格
EA628RB-320	20mm	26×42	90円
EA628RB-325	25mm	32×50	100円
EA628RB-380	38mm	46×55	180円

●材質…ポリアセタール樹脂
●サイドリリースタイプ

【プラスチック製】ベルトバックル

品番	適用バンド幅	外寸サイズ(mm)	税抜価格
EA628RC-20	20mm	28×49	150円
EA628RC-25	25mm	33×50	170円

●材質…ポリアセタール樹脂

【スチール製】フック

●材質…鉄(黒亜鉛メッキ)

			
2本線			
品番	適用 バンド幅	外寸サイズ (mm)	税抜価格
EA628RT-651	20mm	59×33	700円
EA628RT-652	25mm	48×37.6	620円
EA628RT-653	30mm	53×41.5	650円
品番	仕様	フック内径	
EA628RT-651	2本線	16mm	
EA628RT-652	1本線	15mm	
EA628RT-653	1本線	16mm	
●バンド、ベルト等との 組み合わせに最適です。			(5個価格) 

【スチール製】フック

品番	適用バンド幅	外寸サイズ(mm)	税抜価格
EA628RT-520	20mm	33×26.7	320円
EA628RT-525	25mm	37×35.5	360円
EA628RT-530	30mm	58×41.4	430円
EA628RT-538	38mm	62.7×50.8	480円
EA628RT-548	48mm	85×60.3	810円
品番	フック内径	品番	フック内径
RT-520	11mm	RT-538	16mm
RT-525	16mm	RT-548	20mm
RT-530	16mm		

●材質…520-525:鉄(ニッケルメッキ)
530~548:鉄(黒亜鉛メッキ) (5個価格)

【ステンレス製】ストラップフック

品番	使用荷重	適用ベルト幅	税抜価格
EA638FL-25	32kg	25mm	415円

(アメリカ)
●ストラップ内径…25.4×5.8mm
●フック内径…5mm

【プラスチック製】バックル

品番	適用バンド幅	外寸サイズ(mm)	税抜価格
EA628RA-1	8mm	14×24	100円
EA628RA-2	8mm	14×24	100円

●材質…ポリアセタール樹脂
●サイドリリースタイプ
●仕様…1:0.8mm紐用、2:1.0mm紐用
●ストラップ用などにご使用いただけます。

【プラスチック製】バックル

品番	適用バンド幅	外寸サイズ(mm)	税抜価格
EA628RA-320	20mm	28×48	250円
EA628RA-325	25mm	34×56	280円

●材質…ポリアセタール樹脂
●サイドリリースタイプ
●生地には穴をあけ、メス側バックルを挟み込むだけで取付けできます。

【プラスチック製】バックル

品番	適用バンド幅	外寸サイズ(mm)	税抜価格
EA628RB-420	20mm	26×46	90円
EA628RB-425	25mm	32×54	100円
EA628RB-438	38mm	46×61	180円

●材質…ポリアセタール樹脂
●サイドリリースタイプ

【スチール製】アジャスター

●材質…鉄(ニッケルメッキ)

品番	適用バンド幅	外寸サイズ(mm)	税抜価格
EA628RR-520	20mm	33×20.2	130円
EA628RR-525	25mm	40.2×21.2	140円
EA628RR-530	30mm	45.3×22.8	150円
EA628RR-538	38mm	55.5×29.5	230円

●仕様…620:2本線タイプ (5個価格)
625~638:1本線タイプ

【スチール製】先端止め金具

品番	適用バンド幅	外寸サイズ(mm)	税抜価格
EA628RR-720	20mm	9.2×20	90円
EA628RR-725	25mm	9.1×25.5	100円
EA628RR-730	30mm	9.8×31.6	150円
EA628RR-738	38mm	10.5×38.6	160円

●材質…鉄(ニッケルメッキ) (5個価格)

【ステンレス製】スィベルナスカン

品番	適用バンド幅	外寸サイズ(mm)	税抜価格
EA638AG-31	20	6	1,270円
EA638AG-32	25	8	1,360円

●材質…ステンレス(SUS304)
●スィベル式でベルトのねじれが起りません。

【ステンレス製】スプリングフック

品番	適用バンド幅	全長	税抜価格
EA638FT-1	25mm	82mm	2,660円

(アメリカ)
●材質…ステンレス(SUS316)
●使用荷重…294kg
●口の開き…17mm

【プラスチック製】バックル

品番	適用バンド幅	外寸サイズ(mm)	税抜価格
EA628RA-220	20mm	29×55	380円
EA628RA-225	25mm	35×66	470円
EA628RA-238	38mm	46×79	780円
EA628RA-250	50mm	60×83	1,160円

●材質…ポリアセタール樹脂
●両端にアジャスター機能付き

【プラスチック製】バックル

品番	適用バンド幅	外寸サイズ(mm)	税抜価格
EA628RB-538	38mm	60×92	360円

●材質…ポリアセタール樹脂
●サイドリリースタイプ
●プラグ側のベルト通し部分が可動してベルトを挟み込む為、より強固に取り付けが可能です。

【スチール製】アジャスター

●材質…鉄(黒亜鉛メッキ)

品番	適用バンド幅	外寸サイズ(mm)	税抜価格
EA628RR-551	20mm	33×20.2	160円
EA628RR-552	25mm	40.2×21.2	170円
EA628RR-553	30mm	45.3×22.8	190円

(5個価格)

【スチール製】Sフック

品番	適用バンド幅	全長	税抜価格
EA638E-51	25mm	106mm	270円
EA638E-52	35mm	106mm	290円
EA638E-53	50mm	117mm	400円

(2個価格)
●フックはビニールコーティングで保護されています
●材質…スチール

【亜鉛ダイカスト製】ナスカン

品番	適用バンド幅	外寸サイズ(mm)	税抜価格
EA628RT-825	25mm	56.7×32.8	1,090円
EA628RT-830	30mm	57.5×38.5	1,090円

●材質…亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ) (5個価格)

【亜鉛ダイカスト製】スプリングスナップ(スィベル金具付)

品番	適用バンド幅	全長	税抜価格
EA638AS-5	18	6	450円

(2個価格)
●材質…亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)
●全長…48mm

【プラスチック製】バックル

品番	適用バンド幅	外寸サイズ(mm)	税抜価格
EA628RA-25	25mm	34×76	130円
EA628RA-30	30mm	41×76	170円
EA628RA-38	38mm	47×85	230円
EA628RA-50	48mm	60×94	260円

●材質…プラスチック
●サイドリリースタイプ

【プラスチック製】バックル

品番	適用バンド幅	外寸サイズ(mm)	税抜価格
EA628RB-25	25mm	32×50	180円
EA628RB-30	30mm	37×54	220円
EA628RB-38	38mm	46×58	260円

●材質…プラスチック
●フロントプッシュリリースタイプ (1組価格)

【プラスチック製】バックル

品番	適用バンド幅	外寸サイズ(mm)	税抜価格
EA628RC-120	20mm	29×54	160円
EA628RC-125	25mm	36×66	210円
EA628RC-138	38mm	47×75	330円
EA628RC-150	50mm	61×84	380円

●材質…ポリアセタール樹脂
●サイドリリースタイプ