


ドラムキャリアー



品番	積載均等耐荷重	価格	税込価格 (10%)
EA520W-2	200kg	20,000円	22,000円
EA520W-201	替キャスター(1個)	2,160円	2,376円

●荷台サイズ…φ610×100(H)mm  
●重量…6.5kg ●全高…144mm  
●キャスター径…75mm  
●材質…スチール製  
●ドラム缶の運搬、保管に便利

ドラム缶ドーリー



品番	積載均等耐荷重	価格	税込価格 (10%)
EA520W-4	408kg	23,900円	26,290円
EA520W-401	替キャスター(1個)	2,100円	2,310円

●5輪キャスターで運搬性に優れています。  
●30・50ガロンドラム缶用  
●サイズ…φ610×180(H)mm  
●材質…プラスチック  
(格子補強部分はポリプロピレン)  
●スイベルキャスター…φ70mm×5個付

ドラム缶ドーリー



品番	積載均等耐荷重	価格	税込価格 (10%)
EA520W-10	250kg	29,000円	31,900円
EA520W-101	プレーキ有替キャスター(1個)	3,200円	3,520円
EA520W-102	プレーキ有替キャスター(1個)	2,410円	2,651円

●付属のストラップでドラム缶を固定して運搬できます。  
●15・55ガロンドラム缶用  
●サイズ…φ610×914(H)mm ●重量…15.6kg  
●キャスター径…φ80mm ●材質…スチール  
●荷締めストラップ付

ドラム缶ドーリー



品番	積載均等耐荷重	価格	税込価格 (10%)
EA520W-12	408kg	18,700円	20,570円
EA520W-112	替キャスター(4個)	8,130円	8,943円

●運搬時にキャスターが周りに当たりません。  
●55ガロンドラム缶用  
●サイズ…φ610×152(H)mm  
●重量…10kg  
●キャスター径…75mm  
●材質…スチール

ドラム缶ドーリー[ステンレス製]



品番	積載均等耐荷重	価格	税込価格 (10%)
EA520W-14	453kg	56,000円	61,600円

●運搬時にキャスターが周りに当たりません。  
●55ガロンドラム缶用  
●サイズ…φ610×152(H)mm  
●重量…9.5kg  
●キャスター径…75mm  
●材質…ステンレス  
●食品工場内での作業に最適です。

ドラムトラック



品番	積載均等耐荷重	価格	税込価格 (10%)
EA520WB-7	450kg	71,500円	78,650円

●後輪がスイベル式で小回りがききます  
●55ガロンドラム缶用

防爆ドラム缶レンチ



品番	全長	価格	税込価格 (10%)
EA642KP-1	385mm	15,100円	16,610円

●防爆・非磁性で耐食性にも優れています  
●材質…アルミニウム青銅  
●22種のキャップに使用できます。

防爆ドラム缶レンチ



品番	全長	価格	税込価格 (10%)
EA642KP-2	305mm	7,720円	8,492円

●防爆・非磁性で耐食性にも優れています  
●材質…アルミニウム青銅  
●ドラム缶のキャップ開け用

防爆ドラム缶レンチ



品番	全長	価格	税込価格 (10%)
EA991JM-12	310mm	4,360円	4,796円

●オフセットのハンドル形状が疲労を軽減し、拳の怪我を防ぎます  
●材質…真鍮  
●小栓にも使用できます。  
●防爆構造

ドラム缶レンチ



品番	全長	価格	税込価格 (10%)
EA991JM-15	340mm	5,760円	6,336円

●レンチ形状が拳を守ります  
●材質…鋳造鉄  
●鉄合金は通常の使用方法では欠けず、曲がりません。

防爆ドラム缶レンチ



品番	全長	価格	税込価格 (10%)
EA991JM-1	254mm	7,500円	8,250円

●全てのキャップに使用できます  
●材質…真鍮合金

防爆ドラム缶レンチ



品番	全長	価格	税込価格 (10%)
EA991JM-11	310mm	4,370円	4,807円

●オフセットのハンドル形状が疲労を軽減し、拳の怪我を防ぎます  
●材質…真鍮  
●アルミよりも強い構造  
●小栓にも使用できます。  
●防爆構造

防爆ドラム缶レンチ



品番	全長	価格	税込価格 (10%)
EA991JM-13	260mm	2,190円	2,409円

●オフセットのハンドル形状が疲労を軽減し、拳の怪我を防ぎます  
●材質…アルミ  
●防爆構造

アルミニウム青銅

銅を80～90%にし、アルミニウムの他鉄、ニッケル、マンガンを加えたもので、引張強度、硬度がともにリン青銅より高く機械部品としてよく使用される。

参考寸法(目安)



55ガロン(208ℓ)ドラム缶 φ580×890mm  
30ガロン(113ℓ)ドラム缶 φ460×700mm

ドラム缶レンチ



品番	全長	価格	税込価格 (10%)
EA991JM-31	260mm	1,800円	1,980円

●材質…スチール  
●上下2ヶ所の爪で各種フタに対応します。

セーフティードラム缶バルブ



品番	全長	価格	税込価格 (10%)
EA991JL-1	153mm	8,160円	8,976円

●口の自動的に閉まります  
●ねじサイズ…¾" NPT  
●内部火花防止器付 ●材質…真鍮  
●レバーを押している間、流体が出ます。レバーを離すとストップします。  
●フィルター付 ●FM規格適合品

ドラム缶カッター



品番	全長	価格	税込価格 (10%)
EA990XR-1	610mm	16,400円	18,040円
EA990XR-18	替刃	3,080円	3,388円

●頑丈な本体で素早く筒単にドラム缶をカットできます  
●重量…4kg  
●材質…本体:鉄鋳物  
ハンドル:スチール  
●切断能力…0.9～1.5mm(スチール)

防爆ドラム缶カッター



品番	全長	価格	税込価格 (10%)
EA990XR-2	500mm	59,500円	65,450円
EA990XR-28	替刃	18,850円	20,735円

●耐久性と強度に優れたベリリウム銅合金製  
●タイヘッドドラム用(線の薄いもの)  
●重量…2.9kg  
●材質…ベリリウム合金  
●ドラム缶用オープナー  
●切断能力…0.9～1.2mm(スチール)


セーフティードラム缶バルブ(高粘度用)



品番	全長	価格	税込価格 (10%)
EA991JL-25	153mm	8,830円	9,713円

●粘性の高い液体に最適です  
●ねじサイズ…¾" NPT  
●内部火花防止器付  
●材質…真鍮 ●JUSTRITE

フレキシブルエクステンション



品番	全長	価格	税込価格 (10%)
EA991JL-2	83mm	3,670円	4,037円
EA991JL-3	200mm	4,570円	5,027円

●EA991JL-25、IEEA991JL-21用  
●液体をこぼさず、正確に吐出できます  
●材質…真鍮