


[水性] 塗料(サイディング・外壁用)



●つや有り
●乾燥時間(指触)…
20℃:15分
冬期:45分

品番	カラー	内容量	価格	税込価格(10%)
EA942EF-21	白	16kg	20,700円	22,770円
EA942EF-14	アイボリー	8kg	11,700円	12,870円
EA942EF-24	アイボリー	16kg	20,700円	22,770円

●塗り面積(1回塗り)…8kg:70㎡
16kg:140㎡

●外壁、サイディング、塀などのシリコン系上塗り塗料
●強力防カビ・防藻剤配合
●酸性雨、排気ガス、塩害などに耐える強靱な塗膜
●粘着性が少ないため、長期間建物を美しく保ちます。

[水性] サンディングシーラー



●半つや
●仕上がりが…透明

品番	内容量	価格	税込価格(10%)
EA942CL-111	100ml	620円	682円
EA942CL-112	300ml	1,260円	1,386円
EA942CL-113	0.7ℓ	2,440円	2,684円

●乾燥時間…夏期:30~60分、冬期:2~3時間
(塗重ね:夏期:2時間以上、冬期:6時間以上)

●塗り面積(1回塗り)…
-111:1.0~1.3㎡、-112:3.0~3.9㎡、-113:7.0~9.1㎡

●屋内の木部・木製品の水性・油性ニス仕上げの際の下塗りに。
●研磨性と速乾性を持ち、研磨することで平滑な面を形成します。

[水性] シーラー(強浸透)



品番	内容量	価格	税込価格(10%)
EA942CL-301	1ℓ	1,900円	2,090円
EA942CL-303	3ℓ	5,120円	5,632円
EA942CL-307	7ℓ	10,300円	11,330円
EA942CL-314	14ℓ	17,400円	19,140円

●乾燥時間(指触)…夏期:30~60分
冬期:2~3時間

●塗り面積(1回塗り/吸込みが多い面)…
-301:5~6㎡、-303:15~18㎡、
-307:35~42㎡、-314:70~84㎡

●仕上がりが…透明
●浸透性に優れており、劣化した下地に奥深く浸透して補強します。
●防カビ効果があります。

[水性] 塗料下塗り剤



●乾燥時間(指触)…
20℃:約30分
冬期:約60分


●塗り面積(1回塗り)…
約15㎡

●軟弱な下地にもよく浸透して、下地表面を補強します。

品番	内容量	価格	税込価格(10%)
EA942EM-83	1.6ℓ	3,260円	3,586円

●屋外・屋内の塗料下塗り剤(外かべ、サイディング、塀、ブロック、天井など)
●上塗り塗料の吸い込みを防止、上塗り塗料が塗りやすくなります。

刷毛洗い液



●内容量…400ml
●ごく少量の刷毛洗い液で洗った後、水洗いできますので、使用量がごくわずかです。
●本品はうすめ液ではありません。

品番 EA942C-2	価格 1,550円	税込価格(10%) 1,705円
-------------	-----------	------------------

[水性] 多目的塗料[建物用](環境対応型)




●つや有り
●F☆☆☆☆取得
●錆止め剤、カビ止め剤配合
●乾燥時間(指触)…
20℃:約15分、
冬期:約30分

●塗り面積(1回塗り)…
0.7ℓ:6㎡、1.6ℓ:14㎡、
3ℓ:26㎡

品番	カラー	内容量	価格	税込価格(10%)
EA942EA-21	白	1.6ℓ	4,150円	4,565円
EA942EA-31	白	3ℓ	6,560円	7,216円
EA942EA-22	ライトグレー	1.6ℓ	4,150円	4,565円
EA942EA-32	ライトグレー	3ℓ	6,560円	7,216円
EA942EA-23	アイボリー	1.6ℓ	4,150円	4,565円
EA942EA-33	アイボリー	3ℓ	6,560円	7,216円
EA942EA-18	赤	0.7ℓ	2,180円	2,398円

●屋根、外壁、サイディング、コンクリート、ブロック、鉄部、プラスチックまで幅広く使用可能
●酸性雨・排気ガス・塩害・紫外線に強い。
●特有の粘着性が少ないので、汚れにくく、美しい塗膜を保ちます。

[水性] 多目的塗料(環境対応型)



●つや有り
●F☆☆☆☆取得
●乾燥時間(指触)…
20℃:約30分、冬期:約2時間

●塗り面積(1回塗り)…
0.7ℓ:約5.4~6.7㎡
1.6ℓ:約12~15㎡
3ℓ:約23~29㎡
14ℓ:約107~134㎡

品番	カラー	内容量	価格	税込価格(10%)
EA942E-11	白	0.7ℓ	2,250円	2,475円
EA942E-21	白	1.6ℓ	4,150円	4,565円
EA942E-31	白	3ℓ	7,260円	7,986円
EA942E-41	白	14ℓ	23,100円	25,410円
EA942E-12	アイボリー	0.7ℓ	2,250円	2,475円
EA942E-22	アイボリー	1.6ℓ	4,150円	4,565円
EA942E-32	アイボリー	3ℓ	7,260円	7,986円
EA942E-42	アイボリー	14ℓ	23,100円	25,410円
EA942E-13	ダークブラウン	0.7ℓ	2,250円	2,475円
EA942E-23	ダークブラウン	1.6ℓ	4,150円	4,565円
EA942E-33	ダークブラウン	3ℓ	7,260円	7,986円
EA942E-14	グレー	0.7ℓ	2,250円	2,475円
EA942E-24	グレー	1.6ℓ	4,150円	4,565円
EA942E-34	グレー	3ℓ	7,260円	7,986円
EA942E-15	黒	0.7ℓ	2,250円	2,475円
EA942E-25	黒	1.6ℓ	4,150円	4,565円
EA942E-35	黒	3ℓ	7,260円	7,986円
EA942E-16	赤	0.7ℓ	2,250円	2,475円
EA942E-26	赤	1.6ℓ	4,150円	4,565円
EA942E-36	赤	3ℓ	7,260円	7,986円
EA942E-17	青	0.7ℓ	2,250円	2,475円
EA942E-27	青	1.6ℓ	4,150円	4,565円
EA942E-37	青	3ℓ	7,260円	7,986円
EA942E-18	黄	0.7ℓ	2,250円	2,475円
EA942E-28	黄	1.6ℓ	4,150円	4,565円
EA942E-38	黄	3ℓ	7,260円	7,986円
EA942E-19	緑	0.7ℓ	2,250円	2,475円
EA942E-29	緑	1.6ℓ	4,150円	4,565円
EA942E-39	緑	3ℓ	7,260円	7,986円

●浴室、台所、居間などのモルタル、コンクリート、しっくい壁、ビニールクロス、壁紙など
●ブロック、モルタル、コンクリート壁、各種サイディング用

[水性] 塗料(FRP・プラスチック用)



●つや有り
●速乾タイプ
●乾燥時間(指触)…
20℃:15分、冬期:30分


●塗り面積(1回塗り)…約6㎡

●船舶上部構造物、FRP各種工作物、硬質塩ビ、ABS材、木部、鉄部、コンクリート用

品番	カラー	内容量	価格	税込価格(10%)
EA942ER-1	白	0.7ℓ	2,480円	2,728円
EA942ER-2	グレー	0.7ℓ	2,480円	2,728円
EA942ER-3	黒	0.7ℓ	2,480円	2,728円
EA942ER-4	黄	0.7ℓ	2,480円	2,728円
EA942ER-5	アイボリー	0.7ℓ	2,480円	2,728円
EA942ER-6	赤	0.7ℓ	2,480円	2,728円
EA942ER-8	空色	0.7ℓ	2,480円	2,728円
EA942ER-9	チョコレート	0.7ℓ	2,480円	2,728円

●FRP、プラスチックへの密着がよく、つやを長時間保ちます。

塗膜はがし剤



●剥離面積…400g:約1.3~2㎡
1kg:約3.3~5㎡

●油性、水性、ラッカー、ニスなどの塗膜をはがしに
●塩素系溶剤(ジクロロメタン)を含まないので、環境に優しく安心してご使用頂けます。

品番	内容量	価格	税込価格(10%)
EA942EP-11A	400g	1,450円	1,595円
EA942EP-12A	1kg	2,740円	3,014円

ペイントを成功させるポイント

1. 塗料は対象に合わせて選ぶ
2. 塗装をするなら晴れた日に
3. 下地調整を入念に
4. マスキングは必ずする
5. 塗料は使い始める前によく混ぜて
6. うすめ液を上手に使う
7. 塗料対象に合った塗装用具を使う
8. 塗料の厚塗りは禁物
9. 重ね塗りは前の塗料が乾いてから
10. 風通しを良くし、換気気を付ける



塗装関連用品

●下地調整用具

- ワイヤーブラシ P.324~
- サンドペーパー P.319~

●養生用品

- 養生シート P.155~
- マスキングテープ P.153~

●塗装機器

- オイルレスエアークンプレッサー P.1004
- スプレーガン P.1020~

●塗装用品

- 軍手 P.1906~
- スクレーパー P.277~
- ローラー P.145~
- 各種塗料 P.1371~

[水性] 多用途塗料[鉄部・木部用](環境対応型)



●半つや(5分つや)
●F☆☆☆☆取得
●乾燥時間(指触)…
20℃:約30分、
冬期:約1時間

●塗り面積(1回塗り)…
0.2ℓ:1.4㎡、0.7ℓ:5㎡
1.6ℓ:12㎡

品番	カラー	内容量	価格	税込価格(10%)
EA942EB-1A	白	0.2ℓ	810円	891円
EA942EB-11A	白	0.7ℓ	1,680円	1,848円
EA942EB-21A	白	1.6ℓ	3,270円	3,597円
EA942EB-12A	グレー	0.7ℓ	1,680円	1,848円
EA942EB-22A	グレー	1.6ℓ	3,270円	3,597円
EA942EB-13A	黒	0.7ℓ	1,680円	1,848円
EA942EB-23A	黒	1.6ℓ	3,270円	3,597円
EA942EB-14A	チョコレート	0.7ℓ	1,680円	1,848円
EA942EB-24A	チョコレート	1.6ℓ	3,270円	3,597円
EA942EB-15A	青	0.7ℓ	1,680円	1,848円
EA942EB-25A	青	1.6ℓ	3,270円	3,597円
EA942EB-16A	赤	0.7ℓ	1,680円	1,848円
EA942EB-26A	赤	1.6ℓ	3,270円	3,597円
EA942EB-17A	黄	0.7ℓ	1,680円	1,848円
EA942EB-27A	黄	1.6ℓ	3,270円	3,597円
EA942EB-18A	緑	0.7ℓ	1,680円	1,848円
EA942EB-28A	緑	1.6ℓ	3,270円	3,597円

品番	カラー	内容量	価格	税込価格(10%)
EA942EB-15A	青	0.7ℓ	1,680円	1,848円
EA942EB-25A	青	1.6ℓ	3,270円	3,597円
EA942EB-16A	赤	0.7ℓ	1,680円	1,848円
EA942EB-26A	赤	1.6ℓ	3,270円	3,597円
EA942EB-17A	黄	0.7ℓ	1,680円	1,848円
EA942EB-27A	黄	1.6ℓ	3,270円	3,597円
EA942EB-18A	緑	0.7ℓ	1,680円	1,848円
EA942EB-28A	緑	1.6ℓ	3,270円	3,597円

●鉄部、木部、タンク、外かべ、内かべ、サイディング、モルタル、ブロック、プラスチック、浴室、雨どいなど
●強力さび止め剤、カビ止め剤入り
●低臭タイプでイヤな臭いが気になりません。
●落ちついたツヤに仕上がります。

注意

- 使用時及び使用後しばらく換気をよくする。
- 皮ふへの接触を避けるため、適切な保護具(手袋・長靴・保護めがね・防塵マスクなど)を着用して下さい。