



[ベアリング入]スイベルフック



品番	使用荷重 (t)	口の開き (mm)	リング径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA987FF-101	1.12	24	30	166	8,600円
EA987FF-102	2	28.5	42	208	9,140円
EA987FF-103	3.15	31	50	251	11,800円
EA987FF-105	5.3	40	58	296	16,100円
EA987FF-108	8	45	63.5	361	21,000円
EA987FF-112	12.5	56	86	431	32,000円

[ステンレス製]スイベルアイフック



品番	使用荷重 (kg)	口の開き (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA987G-6	450	21	142	17,100円
EA987G-7	680	22	166	21,200円
EA987G-8	900	24	194	27,600円
EA987G-9	1130	27	206	30,100円

アイフック



品番	使用荷重 (t)	口の開き (mm)	リング内径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA987FF-51	1	22.5	19	82	1,380円
EA987FF-52	1.5	24.5	23	93	1,660円
EA987FF-53	2	25.5	28.5	104	2,020円
EA987FF-54	3	28.5	32	119	2,190円

鍛造アイフック



品番	使用荷重 (t)	口の開き (mm)	リング内径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA987FZ-3	0.32	25	16	104.5	690円
EA987FZ-5	0.5	28	20	123	890円
EA987FZ-10	1.0	33	25	150	1,360円
EA987FZ-20	2.0	39	34	184.5	2,200円
EA987FZ-30	3.2	44	41	218	3,580円
EA987FZ-50	5.0	55	49	285	7,090円

ラッチなし

品番	使用荷重 (t)	口の開き (mm)	リング内径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA987FZ-103	0.32	21	16	104.5	1,050円
EA987FZ-105	0.5	24	20	123	1,250円
EA987FZ-110	1.0	28	25	150	1,810円
EA987FZ-120	2.0	29	34	184.5	2,800円
EA987FZ-130	3.2	32	41	218	4,620円

[ステンレス製]クレビススリッパフック



品番	使用荷重 (kg)	サイズ(mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA987GD-1	450	14.5 7.9 7.9	100	4,070円
EA987GD-2	675	21.0 10.1 9.1	110	5,590円
EA987GD-3	900	24.1 10.9 11.9	130	7,590円

[ベアリング入]スイベルアイフック




品番	使用荷重 (t)	口の開き (mm)	リング径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA987FF-171	1.12	32	34	194	9,930円
EA987FF-172	2.0	40	40	240	10,900円
EA987FF-173	3.15	48	48	283	12,800円
EA987FF-174	5.30	57	58	343	22,600円
EA987FF-175	8.0	65	60	419	41,000円
EA987FF-176	12.5	82	73	479	76,000円

アイフック



品番	使用荷重 (t)	口の開き (mm)	リング径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA987FF-71	1.12	35	21	141	5,980円
EA987FF-72	2	40	25	175	7,070円
EA987FF-73	3.15	50	34.5	214	9,460円
EA987FF-74	5.3	60	40	268	14,600円
EA987FF-75	8	65	50	332	25,300円
EA987FF-76	12.5	80	64.5	332	48,400円

アイフック




品番	使用荷重 (t)	口の開き (mm)	リング内径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA987FF-56	1.12	19	20	137	1,770円
EA987FF-57	2	26	25	152	2,740円
EA987FF-58	3.15	30	34	192	4,290円
EA987FF-59	5.3	38	43	199	7,590円
EA987FF-60	8	45	50	239	12,100円

替ラッチキット

EA987FF-56B	EA987FF-56用	890円
EA987FF-57B	EA987FF-57用	1,000円
EA987FF-58B	EA987FF-58用	1,120円
EA987FF-59B	EA987FF-59用	1,470円
EA987FF-60B	EA987FF-60用	2,390円

[ステンレス製]アイフック



品番	使用荷重 (t)	口の開き (mm)	リング内径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA987FC-5	0.5	24	19	110	5,000円
EA987FC-10	1	25	23	125	6,200円

アイフック



品番	使用荷重 (t)	口の開き (mm)	リング内径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA987FB-102	0.25	24	14	91	380円
EA987FB-105	0.5	24	19	110	460円
EA987FB-110	1	25	23	125	640円
EA987FB-115	1.5	27	28	141	1,110円
EA987FB-120	2	31	30	163	1,430円
EA987FB-130	3	38	40	200	2,570円

スイベル環付フック



品番	使用荷重 (t)	口の開き (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA987GG-1	1.25	22	147	4,190円
EA987GG-2	1.6	23	181	5,000円
EA987GG-3	2.5	25	208	6,560円
EA987GG-4	3.2	28	222	9,140円
EA987GG-5	5.4	34	274	13,100円
EA987GG-6	8.0	43	335	20,500円

安全フック




品番	使用荷重 (t)	口の開き (mm)	リング内径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA987FT-1.6A	1.6	36	28	172	4,740円
EA987FT-2.5A	2.5	47	35	213.5	6,030円
EA987FT-4A	4.2	52	45	271	9,740円

スリングフック




品番	使用荷重 (t)	口の開き (mm)	リング内径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA987FJ-1A	1.0	22	20	110	1,550円
EA987FJ-1.6A	1.6	28	25	134	1,670円
EA987FJ-2.5A	2.5	35	32	167	1,950円
EA987FJ-3.1A	3.2	35	32	167	2,760円
EA987FJ-4A	4.2	40	40	209	2,940円

[ステンレス製]アイフック



品番	使用荷重 (kg)	口の開き (mm)	リング内径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA987GC-1	135	16.8	19.1	99	900円
EA987GC-2	157	19.6	28.6	117	1,280円

ファンダリーフック




品番	使用荷重 (t)	口の開き (mm)	リング内径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA987FD-1.5	1.5	63	25	160	4,490円
EA987FD-3	3.0	76	32	197	6,160円

[ステンレス製]クレビスグラブフック



品番	使用荷重 (kg)	サイズ(mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA987GD-11	680	8.6 10.4 9.4	79	2,380円
EA987GD-12	900	10.1 9.1 9.1	93	3,770円
EA987GD-13	1130	12.2 10.9 11.9	112	5,050円

[ステンレス製]スイベルアイフック




品番	使用荷重 (kg)	口の開き (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA987G-1	346	17	120	2,240円
EA987G-2	640	19	140	3,490円
EA987G-3	990	20	150	5,050円
EA987G-4	1480	29	200	12,000円

替ラッチキット

EA987G-11	EA987G-1用	245円
EA987G-12	EA987G-2用	245円
EA987G-13	EA987G-3用	290円
EA987G-14	EA987G-4用	290円

アイフック




品番	使用荷重 (t)	口の開き (mm)	リング内径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA987FB-2	0.25	23	14	91	740円
EA987FB-5	0.5	24	19	110	820円
EA987FB-10	1	25	23	125	1,000円
EA987FB-15	1.5	27	28	141	1,540円
EA987FB-20	2	31	30	163	1,840円
EA987FB-30	3	38	40	200	2,990円

安全金具付フック



品番	使用荷重 (t)	口の開き (mm)	リング内径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA981VA-10	0.75	52	19	170	6,670円
EA981VA-11	1.5	62	25	214	10,450円
EA981VA-13	3	73	32	263	13,400円

[ステンレス製]アイフック



品番	使用荷重 (kg)	口の開き (mm)	リング内径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA987GC-11	450	17.3	13.5	77	1,990円
EA987GC-12	680	19.1	16.5	92	2,720円
EA987GC-13	900	20.3	18	102	7,150円
EA987GC-14	1350	25.9	23.9	131	12,500円

ファンダリーフック



品番	使用荷重 (t)	口の開き (mm)	リング内径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA987FF-91	1.12	63.5	18	163	3,320円
EA987FF-92	2	63.5	18	163	3,440円
EA987FF-93	3.15	76	22	200	4,490円
EA987FF-94	5.3	89	27	238	7,030円
EA987FF-95	8	102	32	278	12,200円
EA987FF-96	12.5	114.5	38	325	24,700円