

### ユーティリティーナイフ



品番	刃幅	刃厚	全長	税抜価格
EA589CJ	19mm	1.5mm	150mm	1,000円
EA589CK-1	替刃(5枚)			300円

- 刃のロック機能付で、刃先は4段階に調整可能
- 材質…刃:特殊鋼、本体:ダイカスト
- 刃は4段階調整 ●ロック付 ●刃3枚付
- ★本体に替刃を収納可能
- 刃は左右入れ替えることで、1枚で2回使えます。

### スクレーパー(硬)



品番	全長	刃幅	税抜価格
EA524LD-20	305mm	130mm	5,520円
EA524LD-21	替刃(5枚)		1,340円

- ハンマーでたたけます
- 刃材質…ハイカーボンスチール
- ハンマーヘッド付

### [ステンレス製] ローラー



品番	ローラーサイズ	税抜価格
EA523MA-5	φ35×40mm	4,470円
EA523MA-6	φ35×70mm	5,800円

- 材質…ローラー:ステンレス
- シャフト:ステンレス、ハンドル:ABS樹脂
- 押し込みや、貼り付け作業に
- ステンレス製で、錆に強く、重みのあるローラーです。

### [フッ素樹脂製] ローラー



品番	ローラーサイズ	税抜価格
EA523MA-3	φ35×40mm	5,540円
EA523MA-4	φ35×70mm	7,480円

- 耐薬品・耐候・耐寒・耐熱・磨耗特性に優れています。


### シームローラー



品番	ローラーサイズ	税抜価格
EA523MF-10	φ35×30mm	940円

- ハンドルは樹脂製の為、軽量で滑り止め付です
- 材質…ローラー:木製
- ハンドル:樹脂

### ウォールスクレーパー



品番	全長	刃幅	税抜価格
EA524LB-400	305mm	100mm	1,830円
EA524L-1	替刃(5枚)		500円

- ハンドルに替刃を収納して持ち運べます
- 刃材質…炭素鋼
- ハンドルを回すだけで簡単に刃の交換ができます。
- ブレードキャップ付

在庫のある商品は、17:00までの御注文で当日発送致します。




### 折込型ナイフ



品番	刃幅	刃厚	全長	税抜価格
EA589CJ-11	19mm	0.5mm	160mm	1,660円

- 刃が出てくる時は刃にガードが付いた状態で出てくるので安全です
- 折り畳み式
- 折りたたみ時サイズ…100mm
- 材質…刃:炭素鋼 本体:アルミ・樹脂
- 替刃1枚付
- ボタンを押して刃の出し入れが可能。

### (羊毛)のり刷毛



品番	サイズ	毛丈	玉厚	税抜価格
EA109MD-95	30号	33mm	10mm	1,430円
EA109MD-120	40号	33mm	10mm	1,720円
EA109MD-145	50号	35mm	10mm	2,330円

- 毛質…中軟
- 水性用
- 羊毛
- 全長…160mm

### (馬毛)なで刷毛



品番	税抜価格
EA109MF-16	1,520円

- 高粘度塗料の塗布用

### ソフトウレタンローラー



品番	ローラーサイズ	税抜価格
EA523M-11	φ35×40mm	3,960円
EA523M-12	φ35×70mm	5,000円

- 材質…ローラー:ソフトウレタン、シャフト:ステンレス
- ハンドル:ポリプロピレン
- クッション性の高いソフトウレタンなので、傷つきやすいクロスの表面を傷めないでスムーズなジョイント部圧着が可能です。

### [超高分子量ポリエチレン製] ローラー



品番	ローラーサイズ	税抜価格
EA523MD-16	φ35×40mm	4,450円
EA523MD-17	φ35×60mm	4,840円
EA523MD-18	φ35×75mm	5,300円

- 材質…ローラー:超高分子量ポリエチレン
- ハンドル:木
- クロスジョイント面圧着用
- 耐摩耗性非付着性が高いです。

### スクレーパー



品番	全長	刃幅	税抜価格
EA524LH-180A	180mm	100mm	3,350円
EA524LH-290A	293mm	100mm	2,730円
EA524LH-1	替刃(10枚)		1,340円

- ★ホルダーをすらすら、ブレードカバーになります。

### カッターナイフ(ガイド付)



品番	刃長	刃幅	刃厚	税抜価格
EA589CJ-16	55mm	19mm	0.63mm	600円

- ダンボールカット時などにガイドを前面に倒すことで親指を刃に近づけることが出来る為、力が伝わりやすい構造になっています。
- 全長…155mm
- 材質…刃:炭素鋼 本体:ABS樹脂
- 本体に替刃収納可能
- 刃3枚付
- 両利きタイプ

### (ポリプロピレン)のり刷毛



品番	サイズ	毛丈	毛幅	税抜価格
EA579HA-1	60号	80mm	150mm	560円

- 毛材質…ポリプロピレン
- 全長…265mm

### ウォールカバースムージングブラシ



品番	税抜価格
EA579HD-1	590円

- 毛丈…20mm ●全長…303mm

### ハードウレタンローラー



品番	ローラーサイズ	税抜価格
EA523M-21	φ35×40mm	3,960円
EA523M-22	φ35×70mm	5,000円

- 材質…ローラー:高品質ウレタン
- シャフト:ステンレス
- ハンドル:ポリプロピレン
- クロス表面を痛めずにスムーズなジョイント部圧着が可能です。

### シームローラー



品番	ローラーサイズ	税抜価格
EA523ME-2	φ35×30mm	1,100円

- 材質…ローラー:ハンドル:木
- シャフト:スチール
- 壁紙用ローラー

### ウォールスクレーパー



品番	全長	刃幅	税抜価格
EA524LB-300	353mm	128mm	3,270円
EA524LB-310	替刃(1枚)		1,430円

- 刃幅128mmのワイドタイプです
- 刃材質…スチール
- 床・壁用スクレーパー

### ウォールスクレーパー



品番	全長	刃幅	税抜価格
EA524LB-530	530mm	100mm	1,980円
EA524L-1	替刃(5枚)		500円

- ヘッドを回転させるだけで刃の交換が簡単にできます
- 刃材質…炭素鋼
- 壁紙はがし、ペイントはがし


### カッターナイフ(ソフトグリップ付)



品番	刃長	刃幅	刃厚	税抜価格
EA589CJ-21	109mm	18mm	0.5mm	1,110円

- 本体に替刃を収納できます
- 全長…170mm
- 材質…刃:ハイカーボンスチール
- 本体:ポリプロピレン
- オートロックタイプ ●刃3枚付

### ユーティリティーカッター替刃(ラウンド刃)



品番	サイズ(mm)		入数	税抜価格
	刃長	刃幅		
EA589CK-3	55	19	0.61	5枚 300円
EA589CK-13	55	19	0.61	100枚 3,680円

- 角が丸くなっているの誤って怪我をするリスクを軽減
- 材質…炭素鋼
- EA589CJ, EA589AE

### (ポリプロピレン)なで刷毛



品番	毛丈	税抜価格
EA109MF-21	40mm	620円
EA109MF-22	24mm	620円

- ソフトグリップの為疲れにくい

### プラスチックローラー



品番	ローラーサイズ	税抜価格
EA523MA-2	φ35×40mm	1,230円

- 材質…ローラー:POM
- シャフト:ステンレス、ハンドル:木
- ポピュラータイプ

### ポリエチレンローラー



品番	ローラーサイズ	税抜価格
EA523MD-11	φ40×100mm	1,960円
EA523MD-12	φ60×225mm	2,200円

- 材質…ローラー:ポリエチレン
- シャフト:ステンレス
- ハンドル:ポリプロピレン
- 凸凹塗装の山押えや、クロス圧着等に最適です。

パンチ

金属用はさみ

ニブラ、ミニクリッパー

鉄筋カッター、ボルトカッター

ワイヤーカッター

チゼル、たがね

打診棒、検査ハンマー

打撃ハンマー

レンガ、タイル用道具

左官、コーキング道具

スクレーパー

鋸

サークルカッター

かんな、のみ、彫刻刀

木工用クランプ

ボードリフター

玄能、金槌

釘抜用バール

カッターガイド、カッターナイフ

のり刷毛、ローラー

ウォールスクレーパー

シートカッター

筆

(塗装用)刷毛

ローラー刷毛

塗装用具

マスキングテープ、シート

間仕切り、支え棒

ガラス用道具

サクシオンホルダー、リフター