

油性用ラック・ニス用刷毛セット(羊羊毛)

油性用 ●毛質…軟

品番	セット内容	税抜価格		
EA109HA-17	4本セット (10mm・15mm・25mm・30mm)	1,360円		
品番	毛幅	毛丈	玉厚	税抜価格
EA109HA-10	10mm	22mm	4mm	260円
EA109HA-11	15mm	22mm	4mm	290円
EA109HA-12	25mm	22mm	4mm	380円
EA109HA-13	30mm	22mm	4mm	470円
EA109HA-14	36mm	22mm	4mm	620円
EA109HA-15	42mm	22mm	4mm	710円
EA109HA-16	55mm	22mm	4mm	800円

●羊羊毛 ●全長…185mm ●ニス用

油性用ラック・ニス用刷毛セット(人毛)

油性用

品番	セット内容	税抜価格		
EA109HA-27	7本セット (10mm・15mm・25mm・30mm・36mm・42mm・55mm)	1,810円		
品番	毛幅	毛丈	玉厚	税抜価格
EA109HA-20	10mm	21mm	4mm	190円
EA109HA-21	15mm	21mm	4mm	200円
EA109HA-22	24mm	21mm	4mm	210円
EA109HA-23	30mm	21mm	4mm	240円
EA109HA-24	36mm	21mm	4mm	290円
EA109HA-25	42mm	22mm	4mm	320円
EA109HA-26	55mm	22mm	4mm	420円

●毛質…ふつう ●人毛 ●全長…190~200mm ●ニス用

油性用ラック・ニス用刷毛セット(羊毛)

油性用

品番	セット内容	税抜価格		
EA109HA-37	7本セット (10mm・15mm・25mm・30mm・36mm・42mm・55mm)	2,260円		
品番	毛幅	毛丈	玉厚	税抜価格
EA109HA-30	10mm	25mm	5mm	210円
EA109HA-31	15mm	25mm	5mm	220円
EA109HA-32	25mm	25mm	5mm	270円
EA109HA-33	30mm	26mm	5mm	310円
EA109HA-34	36mm	26mm	5mm	330円
EA109HA-35	42mm	27mm	5mm	420円
EA109HA-36	55mm	27mm	5mm	540円

●毛質…軟 ●羊毛 ●全長…195~200mm ●ニス用

油・水性用ラック・ニス用刷毛セット(豚毛)

油・水性用

品番	セット内容	税抜価格		
EA109HA-46	6本セット (15mm・25mm・30mm・36mm・42mm・55mm)	2,590円		
品番	毛幅	毛丈	玉厚	税抜価格
EA109HA-40	15mm	40mm	5mm	300円
EA109HA-41	25mm	40mm	5mm	330円
EA109HA-42	30mm	40mm	5mm	380円
EA109HA-43	36mm	40mm	5mm	440円
EA109HA-44	42mm	40mm	5mm	540円
EA109HA-45	55mm	40mm	5mm	650円

●毛質…硬 ●豚毛 ●全長…205~210mm ●油性・ニス・水性・高粘度用

油性用ラック・ニス用刷毛セット(羊毛)

油性用 ●毛質…軟 ●羊毛

品番	セット内容	税抜価格		
EA109HG-9	5本セット (15mm・25mm・30mm・42mm・55mm)	1,640円		
品番	毛幅	毛丈	玉厚	税抜価格
EA109HG-10	15mm	32mm	10mm	270円
EA109HG-11	25mm	34mm	12mm	300円
EA109HG-12	30mm	34mm	14mm	320円
EA109HG-13	42mm	34mm	14mm	370円
EA109HG-14	55mm	35mm	14mm	420円
EA109HG-15	70mm	36mm	14mm	490円
EA109HG-16	84mm	37mm	15mm	550円
EA109HG-17	100mm	38mm	15mm	680円
EA109HG-18	115mm	39mm	15mm	930円

●全長…210~250mm ●ラック・ニス用

油性ペイント・ニス用刷毛セット(豚毛)

油性ペイント ●毛質…硬 ●豚毛

品番	セット内容	税抜価格		
EA109HA-52	2本セット (55mm・70mm)	1,450円		
品番	毛幅	毛丈	玉厚	税抜価格
EA109HA-50	55mm	55mm	14mm	620円
EA109HA-51	70mm	50mm	15mm	870円

●全長…205・215mm ●油性・ニス・水性・高粘度用

油性用ラック・ニス用刷毛セット(羊毛)

油性用 ●毛質…中軟 ●羊毛

品番	毛幅	毛丈	玉厚	税抜価格
EA109HB-6	30mm	41mm	10mm	1,320円

●毛質…軟 ●山羊毛 ●全長…385mm ●油性・ニス用 ●折り曲げ可能

5本組筆先セット(使い切り用)

(アメリカ) ●全長…120mm

品番	毛丈	毛幅	穴径	税抜価格
EA109LS-10	20mm	10mm	φ8mm	370円

●接着剤、フラックス、フリースなどを塗布するのに最適です
★底側に穴が空いており使い古した筆の反対側を穴にさして使用します。(5本組価格)
●材質…ブラシ柄:スズ

油性用ペイント用刷毛(馬毛)

油性用 ●毛質…硬 ●馬毛

品番	毛幅	毛丈	玉厚	税抜価格
EA109L-3	25mm	37mm	16mm	1,040円
EA109L-4	30mm	45mm	22mm	1,500円
EA109L-5	42mm	48mm	22mm	2,320円
EA109L-6	55mm	50mm	23mm	2,630円

●全長…215~245mm ●一般、工場、船舶用

油性用ペイント用刷毛(豚毛)

油性用 ●毛質…中硬

品番	毛幅	毛丈	玉厚	税抜価格
EA109LA-21	45mm	65mm	25mm	1,930円

●黒毛(黒豚主体に馬の天尾等の混合) ●全長…260mm ●一般、工場、船舶用

油性用刷毛セット(ポリエステル毛)

(アメリカ) ●ポリエステル毛

品番	毛幅	毛丈	玉厚	税抜価格
EA109LD-10	30mm	50mm	70mm	1,820円
品番	毛幅	毛丈	玉厚	税抜価格
EA109LD-11	15mm	33mm	12mm	440円
EA109LD-12	22mm	33mm	13mm	510円
EA109LD-13	30mm	33mm	13mm	530円
EA109LD-14	40mm	37mm	13mm	570円
EA109LD-15	50mm	36mm	15mm	640円
EA109LD-16	60mm	36mm	15mm	680円
EA109LD-17	70mm	36mm	15mm	710円
EA109LD-19	95mm	43mm	15mm	1,030円

●全長…215~245mm

水性用ラック・ニス用刷毛(羊毛)

水性用 ●毛質…ふつう ●羊毛

品番	毛幅	毛丈	玉厚	税抜価格
EA109LD-41	15mm	30mm	11mm	290円
EA109LD-42	24mm	30mm	12mm	350円
EA109LD-43	30mm	36mm	14mm	490円
EA109LD-44	40mm	36mm	14mm	620円
EA109LD-45	50mm	39mm	16mm	750円
EA109LD-46	60mm	39mm	17mm	900円
EA109LD-47	70mm	42mm	17mm	1,050円

●全長…210~230mm ●ラック・ニス用

油性用刷毛セット(馬毛)

油性用 ●毛質…ふつう ●馬毛 ●全長…230mm

品番	セット内容	税抜価格		
EA109M-5	3本セット (30mm・55mm・84mm)	1,830円		
品番	毛幅	毛丈	玉厚	税抜価格
EA109M-15	30mm	40mm	15mm	470円
EA109M-25	55mm	40mm	15mm	620円
EA109M-35	84mm	40mm	15mm	760円

●全長…225mm (日本価格)

ニス・油性用刷毛(羊毛)

●毛質…軟 ●羊毛

品番	毛幅	毛丈	玉厚	税抜価格
EA109LA-32	10mm	30mm	9mm	660円
EA109LA-33	15mm	30mm	11mm	810円
EA109LA-34	25mm	35mm	13mm	1,130円

●全長…225mm (日本価格)

油性用ニス用刷毛セット(羊毛)

油性用 ●毛質…ふつう ●羊毛

品番	毛幅	毛丈	玉厚	税抜価格
EA109M-3	30mm	55mm	84mm	1,490円
品番	毛幅	毛丈	玉厚	税抜価格
EA109M-13	30mm	30mm	12mm	340円
EA109M-23	55mm	33mm	13mm	490円
EA109M-33	84mm	35mm	15mm	670円

●全長…210~230mm ●ニス用

油性用ペイント用刷毛セット(黒胡麻毛)

油性用 ●毛質…ふつう ●黒胡麻毛(山羊毛・馬毛混合) ●全長…235~240mm ●一般、工場、船舶用

品番	セット内容	税抜価格		
EA109L-20	4本セット (30mm・50mm・70mm・95mm)	2,710円		
品番	毛幅	毛丈	玉厚	税抜価格
EA109L-21	30mm	44mm	15mm	490円
EA109L-22	40mm	45mm	15mm	620円
EA109L-23	50mm	45mm	15mm	640円
EA109L-24	60mm	47mm	15mm	660円
EA109L-25	70mm	47mm	15mm	710円
EA109L-26	85mm	47mm	16mm	880円
EA109L-27	95mm	47mm	16mm	970円

油性用ペイント上塗り刷毛(馬毛)

油性用 ●毛質…ふつう ●馬毛

品番	毛幅	毛丈	玉厚	税抜価格
EA109MP-11	10mm	30mm	9mm	590円
EA109MP-13	25mm	32mm	13mm	1,710円

●全長…11:225mm、-13:230mm (日本価格)
●上塗り、仕上げ用

合成樹脂塗料用刷毛(山羊毛)

●毛質…ふつう ●山羊毛

品番	毛幅	毛丈	玉厚	税抜価格
EA109MS-1	10mm	24mm	8mm	750円
EA109MS-2	15mm	27mm	10mm	890円

●全長…215mm ●合成樹脂塗料用

