

水性塗料用刷毛セット(PET毛)



品番	セット内容	税抜価格
EA109HH	5本セット (30mm・42mm・55mm・ 70mm・84mm)	3,740円

品番	毛幅	毛丈	玉厚	税抜価格
EA109HH-1	30mm	33mm	13mm	520円
EA109HH-2	40mm	33mm	13mm	620円
EA109HH-3	50mm	35mm	13mm	740円
EA109HH-4	60mm	35mm	15mm	880円
EA109HH-5	70mm	35mm	15mm	1,030円

水性塗料用刷毛(羊毛・豚毛)



品番	毛幅	毛丈	玉厚	税抜価格
EA109LB-11	30mm	40mm	15mm	770円
EA109LB-12	40mm	40mm	15mm	840円
EA109LB-13	50mm	40mm	16mm	950円
EA109LB-14	60mm	45mm	16mm	1,030円
EA109LB-15	70mm	45mm	16mm	1,160円
EA109LB-16	85mm	45mm	16mm	1,360円
EA109LB-17	95mm	45mm	16mm	1,650円

●全長…230~240mm ●ペイント、工場、船舶用

水性塗料用刷毛(ナイロン毛)



品番	毛幅	毛丈	玉厚	税抜価格
EA109LC-12	24mm	39mm	13mm	400円
EA109LC-13	30mm	41mm	13mm	460円
EA109LC-14	40mm	41mm	14mm	550円
EA109LC-15	50mm	45mm	14mm	660円
EA109LC-16	60mm	45mm	16mm	790円
EA109LC-17	70mm	46mm	17mm	950円

ローラー刷毛(仕上用)



品番	毛幅	毛丈	税抜価格
EA109ND-11	100mm	13mm	1,540円
EA109ND-12	150mm	13mm	1,830円
EA109ND-13	175mm	13mm	2,570円

●対応塗面…サイディングボード、コンクリート、モルタル等  
●対応塗料…水性ウレタン、弱溶剤ウレタン、水性シリコン、弱溶剤シリコン等  
●毛材質…ポリエステル ●無泡タイプ  
●長時間の作業でもヘタリが少ない  
●ローラー2本入  
●ハンドルサイズ…100(W)×305(L)mm  
●使用ローラー刷毛…EA109ND-21~23(P.135)

ローラー刷毛(兼用)



品番	毛幅	毛丈	税抜価格
EA109NE-81	100mm	17mm	1,470円
EA109NE-82	150mm	17mm	1,590円
EA109NE-83	175mm	17mm	2,070円

●対応塗面…モルタル、サイディング  
●対応塗料…水性塗料、弱溶剤  
●毛材質…ポリエステル  
●塗料の飛散が少なく作業性に優れ、コロナールやサイディングに最適  
●ローラー2本入  
●ハンドルサイズ…100(W)×360(L)mm  
●使用ローラー刷毛…EA109NE-86~88(P.135)

ローラー刷毛(仕上用)



品番	毛幅	毛丈	税抜価格
EA109NC-111	150mm	18mm	2,080円

●対応塗面…鉄部、モルタル、コンクリート、サイディング、木部等  
●対応塗料…水性塗料、弱溶剤、ステン等  
●毛材質…超極細繊維マイクロファイバー  
●無泡タイプ  
●低粘度塗料でも液だれしにくい優れたホールド性  
●ローラー2本入  
●ハンドルサイズ…100(W)×305(L)mm  
●使用ローラー刷毛…EA109NC-116(P.135)

水性塗料用薄口刷毛セット(ナイロン毛)



品番	セット内容	税抜価格
EA109LB-30	4本セット (25mm・30mm・42mm・55mm)	3,180円

品番	毛幅	毛丈	玉厚	税抜価格
EA109LB-31	25mm	30mm	11mm	590円
EA109LB-32	30mm	33mm	12mm	620円
EA109LB-33	42mm	33mm	14mm	880円
EA109LB-34	55mm	35mm	14mm	1,130円

●ナイロン毛 ●全長…210~230mm  
●速乾タイプのエマルジョン塗料に最適です。

軸径6mmローラー刷毛シリーズ

ローラー刷毛(仕上用)



品番	毛幅	毛丈	税抜価格
EA109NA-201	100mm	25mm	1,620円
EA109NA-202	150mm	25mm	1,910円

●対応塗面…サイディング、コンクリート、モルタル  
●対応塗料…ステン、撥水剤、各種エマルジョン塗料、水性、溶剤シリコン  
●毛材質…ポリエステル(マイクロファイバー)  
●無泡タイプ ●ローラー2本入り  
●ハンドルサイズ…100(W)×305(L)mm  
●使用ローラー刷毛…EA109NA-206~207(P.135)

ローラー刷毛(上塗り用)



品番	毛幅	毛丈	税抜価格
EA109NA-61	100mm	20mm	1,620円
EA109NA-62	150mm	20mm	1,910円
EA109NA-63	175mm	20mm	2,670円

●対応塗面…コンクリート、モルタル等  
●対応塗料…各種エマルジョン、水性艶色等  
●毛材質…ポリエステル・アクリル  
●アクリル繊維の混紡によりキメ細かい仕上がりに  
●ローラー2本入  
●ハンドルサイズ…100(W)×305(L)mm  
●使用ローラー刷毛…EA109NA-65~67(P.135)

ローラー刷毛(錆止め用)



品番	毛幅	毛丈	税抜価格
EA109ND-31	100mm	13mm	1,830円
EA109ND-32	150mm	13mm	2,010円
EA109ND-33	175mm	13mm	2,960円

●対応塗面…鉄部  
●対応塗料…変性工ボキシ錆止め塗料、一般錆止め塗料  
●毛材質…ポリエステル ●無泡タイプ  
●高粘度・速乾塗料にも負けない耐久性  
●ローラー2本入  
●ハンドルサイズ…100(W)×305(L)mm  
●使用ローラー刷毛…EA109ND-41~43(P.135)

ローラー刷毛(仕上用)



品番	毛幅	毛丈	税抜価格
EA109NE-61	100mm	6mm	1,390円
EA109NE-62	150mm	6mm	1,510円
EA109NE-63	175mm	6mm	1,990円

●対応塗面…鉄部、サイディング等  
●対応塗料…水性塗料、弱溶剤  
●毛材質…ポリエステル  
●塗料含みに優れ、作業性に差がつかます。  
●ローラー2本入  
●ハンドルサイズ…100(W)×360(L)mm  
●使用ローラー刷毛…EA109NE-66~68(P.135)

水性塗料用刷毛セット(ナイロン毛)



品番	セット内容	税抜価格
EA109LB-35	3本セット (30mm・42mm・55mm)	3,200円

品番	毛幅	毛丈	玉厚	税抜価格
EA109LB-36	30mm	40mm	14mm	830円
EA109LB-37	42mm	40mm	15mm	1,050円
EA109LB-38	55mm	45mm	16mm	1,350円

●ナイロン毛 ●全長…220~230mm  
●速乾タイプのエマルジョン塗料に最適です。

水性塗料用刷毛(ナイロン毛)



品番	毛幅	毛丈	玉厚	税抜価格
EA109LC-41	30mm	45mm	17mm	1,580円
EA109LC-42	40mm	45mm	19mm	2,100円
EA109LC-43	50mm	47mm	20mm	2,700円
EA109LC-44	60mm	47mm	20mm	3,420円
EA109LC-45	70mm	47mm	21mm	3,980円

ローラー刷毛(上塗り用)



品番	毛幅	毛丈	仕様	税抜価格
EA109NA-71	100mm	25mm	粗面	1,620円
EA109NA-72	150mm	25mm	粗面	1,910円
EA109NA-73	175mm	25mm	粗面	2,670円

●対応塗面…コンクリート、モルタル等  
●対応塗料…各種エマルジョン、水性艶色等  
●毛材質…ポリエステル、ナイロン  
●塗料の含み、吐き出しが抜群  
●ナイロン繊維の混紡により優れた弾力性・耐久性を発揮します。  
●ローラー2本入  
●ハンドルサイズ…100(W)×305(L)mm  
●使用ローラー刷毛…EA109NA-75~77(P.135)(粗面)

ローラー刷毛(模様仕上用)



品番	毛幅	毛丈	税抜価格
EA109ND-51	100mm	13mm	3,080円
EA109ND-52	150mm	13mm	3,400円

●対応塗面…外壁、モルタルのパターンつけ、粗目  
●対応塗料…単層弾性塗料、微弾性フィルム  
●毛材質…発泡ウレタンフォーム  
●弾性塗料や下地調整塗料の塗装に最適  
●均一で美しい粗目パターン仕上げ  
●ローラー2本入  
●ハンドルサイズ…100(W)×305(L)mm  
●使用ローラー刷毛…EA109ND-56~57(P.135)

左記マークの入っている刷毛と伸縮柄

(EA109NB-101~103)(P.135)・長柄(EA109NB-105)(P.135)は適合する為、組み合わせでお使い頂くことでローラーの柄の長さ延長できます。高所への塗装が容易になり、必要のない時は取外しができて、持ち運び時もかさばることなく便利です。



パンチ

金属用はさみ

ニブラー、ミニクリッパー

鉄筋カッター、ボルトカッター

ワイヤーカッター

テゼル、たがね

打診棒、検査ハンマー

打撃ハンマー

レンガ、タイル用道具

左官、コーキング道具

スクレーパー

鋸

サークルカッター

かんな、のみ、彫刻刀

木工用クランプ

ボードリフター

玄能、金槌

釘抜用パール

カッターガイド、カッターナイフ

のり刷毛、ローラー

ウォールスクレーパー

シートカッター

筆

(塗装用)刷毛

ローラー刷毛

塗装用具

マスキングテープ、シート

間仕切り、支え棒

ガラス用道具

サクシオンホルダー、リフター