

### ケーブルカッター

(ドイツ)

品番	切断能力	全長 (mm)	税抜価格
EA585KC-200	φ20mm (70mm)	200	8,830円

- 特殊波刃で絶縁被覆と導体を切断するため、φ20mmのケーブルも片手で滑らかに切断します
- 銅・アルミケーブル用
- ハンドル…コンフォート
- 仕上げ…磨き
- 先端の刃で予備切断し、根元の刃で追加の切断ができます。

### ケーブルカッター

(ドイツ)

品番	切断能力 (IV・CV線)	全長 (mm)	税抜価格
EA585-1	φ9.2mm (22mm)	160	2,000円

### ケーブルカッター

(アメリカ)

品番	切断能力	全長 (mm)	税抜価格
EA585GM-1	67mm	190	3,930円

### 電工はさみ

(ドイツ)

品番	全長 (mm)	刃長 (mm)	税抜価格
EA540BC-10	192	42	2,910円

### [ステンレス製]電工はさみ

(ドイツ)

品番	全長 (mm)	刃長 (mm)	税抜価格
EA540E-31	150	40	4,250円

### 電工ナイフ

(ドイツ)

品番	全長 (mm)	刃長 (mm)	税抜価格
EA589DM-21	120	80	2,030円

### 電工ナイフ

(ドイツ)

品番	全長 (mm)	刃長 (mm)	税抜価格
EA589DM-5	235	65	3,780円

### 電工ナイフ

(ドイツ)

品番	全長 (mm)	刃長 (mm)	税抜価格
EA589DM-5	235	65	3,780円

### ケーブルカッター(グリップ付)

(アメリカ)

品番	切断能力 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA585HA-9	φ9 φ11	240	5,930円

### ケーブルカッター

(ドイツ)

品番	切断能力 (IV・CV線)	全長 (mm)	税抜価格
EA585AD-1	φ9.0mm (22mm)	165	2,240円
EA585AD-2	φ11mm (38mm)	212	2,540円

### 強力型ケーブルカッター

(ドイツ)

品番	切断能力 (IV・CV線)	全長 (mm)	税抜価格
EA585J-5	φ15.5mm (60mm)	240	6,540円

### 電工はさみ

(スペイン)

品番	全長 (mm)	刃長 (mm)	税抜価格
EA540BC-52	145	42	940円

### ミニワイヤーカッター

(ドイツ)

品番	切断能力	全長 (mm)	税抜価格
EA585RA-11	0.14~1.5mm	135	11,400円

### 電工ナイフ(鍛造刃)

(アメリカ)

品番	全長 (mm)	刃長 (mm)	税抜価格
EA589DH-1	159	41	2,980円

### 電工ナイフ

(アメリカ)

品番	全長 (mm)	刃長 (mm)	税抜価格
EA589E-13	205	70	1,360円

### 電工ナイフ

(ドイツ)

品番	全長 (mm)	刃長 (mm)	税抜価格
EA589DP-1	234	80	2,790円

### ケーブルストリッパー

(ドイツ)

品番	ケーブルサイズ	税抜価格
EA580WA	φ4~28mm	5,570円
EA580WA-1	替刃	860円

### ケーブルカッター

(アメリカ)

品番	切断能力 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA585HA-240	φ9 φ11	240	4,730円

### ケーブルカッター

(ドイツ)

品番	切断能力 (IV・CV線)	全長 (mm)	税抜価格
EA585AL-160	φ9.2mm (22mm)	162	2,180円
EA585AL-200	φ11.4mm (38mm)	200	2,180円

### ケーブルカッター

(ドイツ)

品番	切断能力 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA585AL-250	φ13.6mm (60mm)	250	2,820円

### ケーブルカッター

(ドイツ)

品番	切断能力 (φ mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA585SW-1	16 35 70	220	14,800円

### [ステンレス製]電工はさみ

(ドイツ)

品番	全長 (mm)	刃長 (mm)	税抜価格
EA540E-25	155	40	3,170円

### 電工ナイフ

(アメリカ)

品番	全長 (mm)	刃長 (mm)	税抜価格
EA589DG-1	150	57	7,650円

### ストリッパーセット

(ドイツ)

品番	能力	税抜価格
EA580WE-100A	ケーブル: φ4~28mm ケーブル: φ8~13mm 同軸: φ4.8~7.5mm ワイヤー: 0.2~6.0mm (4本組)	10,500円

### 電工ナイフ

(ドイツ)

品番	全長 (mm)	刃長 (mm)	税抜価格
EA589E-16	195	80	3,350円

### ケーブルストリッパー

(ドイツ)

品番	ケーブルサイズ	税抜価格
EA580W	φ4~12mm	2,400円

### ケーブルカッター

(ドイツ)

品番	全長 (mm)	刃長 (mm)	税抜価格
EA540BC-9	185	40	2,910円

### [光ファイバー用]ケーブルカッター

(ドイツ)

品番	切断能力 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA585DV-1	φ19	280	21,600円

### ケーブルカッター

(ドイツ)

品番	切断能力 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA682DC-150	φ9	150	1,990円
EA682DC-200	φ11	200	2,100円
EA682DC-250	φ13	250	2,600円

### [ステンレス製]電工はさみ

(ドイツ)

品番	全長 (mm)	刃長 (mm)	税抜価格
EA540E-26	160	48	3,860円

### 電工ナイフ

(アメリカ)

品番	全長 (mm)	刃長 (mm)	税抜価格
EA589DG-2	140	57	5,700円

### 電工ナイフ

(アメリカ)

品番	全長 (mm)	刃長 (mm)	税抜価格
EA589DG-1	150	57	7,650円

### 電工ナイフ

(ドイツ)

品番	全長 (mm)	刃長 (mm)	税抜価格
EA589DM-11	230	65	3,600円

### 電工ナイフ

(ドイツ)

品番	全長 (mm)	刃長 (mm)	税抜価格
EA589E-16	195	80	3,350円

### ケーブルストリッパー

(ドイツ)

品番	ケーブルサイズ	税抜価格
EA580W	φ4~12mm	2,400円

電気工事用  
工具セット  
地下  
ケーブル用  
道具  
電設用  
工具  
通線用  
道具  
ケーブル  
カッター・  
ストリッパー・  
圧着工具  
電柱作業  
絶縁道具  
絶縁  
保護具・  
工具  
モール・  
ケーブル  
カッター  
電工はさみ  
ケーブル  
ストリッパー  
圧着  
ペンチ  
ペンチ・  
ラジオペンチ・  
プライヤー・  
ニッパー  
精密  
プライヤー  
精密  
プライヤー  
ねじ回し  
プライヤー・  
コンビネーション  
プライヤー  
バイス  
プライヤー  
スナップ  
リング  
プライヤー  
工事現場用  
作業灯