

フルハーネス型墜落制止用器具(ツインランヤード付)



- サイズ…フリー
- 適応身長…150~190cm
- 重量…1860g
- ロープサイズ… $\phi 20 \times 1700$ mm
- ベルト幅…尻当て:45mm

品番	サイズ(mm)	バックル	税抜価格
----	---------	------	------

EA998PE-201A	肩ベルト:幅45 胸ベルト:幅45	パス スルー式	16,300円
--------------	----------------------	------------	---------

- ロープ材質…ポリエステル
- ランヤード材質…フック類:アルミ
- 蛇腹式
- 第二種ショックアブソーバ付
- 軽量かつコンパクトに収納でき、持ち運びが楽々です。
- 腿バックルは左右を色分けし、誤った連結を防ぎます。

フルハーネス型墜落制止用器具(ランヤード付)



- サイズ…フリー
- 適応身長…160~185cm
- 重量…約2,280g
- ロープサイズ… $\phi 12 \times 1,650$ mm
- ベルト幅…胸:50mm
腿:45mm

品番	サイズ(mm)	バックル	税抜価格
----	---------	------	------

EA998KA-1	肩ベルト:幅45 胸ベルト:幅30	パス スルー式	21,500円
-----------	----------------------	------------	---------

- ロープ材質…ナイロン
- 平網式
- 第一種ショックアブソーバ付
- 軽量穴あきフック
- 肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減します。

フルハーネス型墜落制止用器具(ツインランヤード付)



- サイズ…フリー
- 適応身長…160~185cm
- 重量…約2,740g
- ロープサイズ… $\phi 12 \times 1,650$ mm
- ベルト幅…胸:50mm
腿:45mm

品番	サイズ(mm)	バックル	税抜価格
----	---------	------	------

EA998KA-2	肩ベルト:幅45 胸ベルト:幅30	パス スルー式	24,100円
-----------	----------------------	------------	---------

- ロープ材質…ナイロン
- 平網式
- 第一種ショックアブソーバ付
- 軽量穴あきフック
- 肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減します。

フルハーネス型墜落制止用器具(ランヤード付)



- サイズ…フリー
- 適応身長…160~185cm
- 重量…2,470g
- ストラップサイズ… $17 \times 1,500$ mm
- ベルト幅…胸:50mm
腿:45mm

品番	サイズ(mm)	バックル	税抜価格
----	---------	------	------

EA998KA-11A	肩ベルト:幅45 胸ベルト:幅30	ワン タッチ式	34,900円
-------------	----------------------	------------	---------

- ストラップ材質…アラミド繊維
- 巻取式
- 第一種ショックアブソーバ付
- 軽量穴あきフック
- 肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減します。

フルハーネス型墜落制止用器具(ツインランヤード付)



- サイズ…フリー
- 適応身長…160~185cm
- 重量…約3,230g
- ストラップサイズ… $17 \times 1,650$ mm
- ベルト幅…胸:50mm
腿:45mm

品番	サイズ(mm)	バックル	税抜価格
----	---------	------	------

EA998KA-12	肩ベルト:幅45 胸ベルト:幅30	パス スルー式	36,400円
------------	----------------------	------------	---------

- ストラップ材質…アラミド繊維
- 巻取式
- 第一種ショックアブソーバ付
- 軽量穴あきフック
- 肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減します。

フルハーネス型墜落制止用器具(ツインランヤード付)



- サイズ…フリー
- 適応身長…160~185cm
- 重量…ハーネス本体:約1590g
巻取りランヤード:880g
伸縮式ランヤード:710g
- ベルト幅…胸:50mm
腿:45mm

品番	サイズ(mm)	バックル	税抜価格
----	---------	------	------

EA998KA-21	肩ベルト:幅45 胸ベルト:幅30	ワン タッチ式	41,600円
------------	----------------------	------------	---------

- ストラップサイズ…巻取式:17mm \times 1500mm
伸縮式:30mm \times 1130mm(収納時)~1560mm(伸長時)
- ストラップ材質…ナイロン
- 伸縮式+巻取式
- 第一種ショックアブソーバ付
- 軽量穴あきフックを使用
- 肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減、肩パッド、腿パッドは取り外し可能

フルハーネス型墜落制止用器具(ランヤード付)



- サイズ…M
- 適応身長…160~190cm
- 重量…2,050g
- ロープサイズ… $15 \times 1,600$ mm
- ベルト幅…尻当て:45mm

品番	サイズ(mm)	バックル	税抜価格
----	---------	------	------

EA998FF-1	肩ベルト:幅45 胸ベルト:幅30	ワン タッチ式	28,100円
-----------	----------------------	------------	---------

- ロープ材質…中:ベクトラン
表面:ポリエステル
- 巻取式
- アルミフック
- 第一種ショックアブソーバ付
- ロック機構付で墜落時にも短い落下距離で停止します。
- ランヤードを必要な長さで固定でき、巻取りの際少し引くだけで収納できます。

フルハーネス型墜落制止用器具(ランヤード式)



- サイズ…M
- 適応身長…160~190cm
- 重量…2,015g
- ストラップサイズ… $15 \times 1,600$ mm
- ベルト幅…尻当て:45mm

品番	サイズ(mm)	バックル	税抜価格
----	---------	------	------

EA998FF-2	肩ベルト:幅45 胸ベルト:幅30	ワン タッチ式	28,100円
-----------	----------------------	------------	---------

- ストラップ材質…中:ベクトラン
表面:ポリエステル
- 巻取式
- アルミフック
- 第一種ショックアブソーバ付
- ロック機構付で墜落時にも最短距離で停止します。
- 常時巻取りのためランヤードを常に張った状態で使用できます。

フルハーネス型墜落制止用器具(ランヤード付)



- サイズ…M
- 適応身長…160~190cm
- 重量…1,770g
- ストラップサイズ… $32 \times 1,100 \sim 1,550$ mm
- ベルト幅…尻当て:45mm

品番	サイズ(mm)	バックル	税抜価格
----	---------	------	------

EA998FF-3	肩ベルト:幅45 胸ベルト:幅30	ワン タッチ式	23,100円
-----------	----------------------	------------	---------

- ストラップ材質…ポリエステル
- 伸縮式
- アルミフック
- 第一種ショックアブソーバ付
- ランヤードを使用しない時は短く縮んでいますので移動時に引っ掛かりを抑えることができます。

フルハーネス型墜落制止用器具(ランヤード付)



- サイズ…M
- 適応身長…160~190cm
- 重量…1,720g
- ロープサイズ… $\phi 11 \times 1,600$ mm
- ベルト幅…尻当て:45mm

品番	サイズ(mm)	バックル	税抜価格
----	---------	------	------

EA998FF-4	肩ベルト:幅45 胸ベルト:幅30	ワン タッチ式	22,700円
-----------	----------------------	------------	---------

- ロープ材質…ナイロン
- 平網式
- スチールフック
- 第一種ショックアブソーバ付
- 型崩れ・縮みが少なくキックの起きないロープ

フルハーネス型墜落制止用器具(ランヤード付)



- サイズ…M
- 適応身長…160~190cm
- 重量…1875g
- ストラップサイズ… $18 \times 1,500$ mm
- ベルト幅…尻当て:45mm

品番	サイズ(mm)	バックル	税抜価格
----	---------	------	------

EA998FF-5	肩ベルト:幅45 胸ベルト:幅30	ワン タッチ式	28,100円
-----------	----------------------	------------	---------

- ストラップ材質…中:ベクトラン
表面:ポリエステル
- 軽量・小型の巻取式
- 第一種ショックアブソーバ付
- ロック機構付で墜落時にも最短距離で停止します。
- 常時巻取りのためランヤードを常に張った状態で使用できます。

フルハーネス型墜落制止用器具(ツインランヤード付)



- サイズ…M
- 適応身長…160~190cm
- 重量…3,050g
- ロープサイズ… $15 \times 1,600$ mm
- ベルト幅…尻当て:45mm

品番	サイズ(mm)	バックル	税抜価格
----	---------	------	------

EA998FF-11	肩ベルト:幅45 胸ベルト:幅30	ワン タッチ式	40,100円
------------	----------------------	------------	---------

- ロープ材質…中:ベクトラン
表面:ポリエステル
- 巻取式
- アルミフック
- 第一種ショックアブソーバ付
- ランヤードを必要な長さで固定でき、巻取りの際少し引くだけで収納できます。
- ロック機構付で墜落時にも短い落下距離で停止します。

フルハーネス型墜落制止用器具(ツインランヤード付)



- サイズ…M
- 適応身長…160~190cm
- 重量…2,280g
- ストラップサイズ… $32 \times 1,100 \sim 1,550$ mm
- ベルト幅…尻当て:45mm

品番	サイズ(mm)	バックル	税抜価格
----	---------	------	------

EA998FF-12	肩ベルト:幅45 胸ベルト:幅30	ワン タッチ式	29,100円
------------	----------------------	------------	---------

- ストラップ材質…ポリエステル
- 伸縮式
- アルミフック
- 第一種ショックアブソーバ付
- ランヤードを使用しない時は短く縮んでいますので、移動時に引っ掛かりを抑えることができます。

フルハーネス型墜落制止用器具(ツインランヤード付)



- サイズ…M
- 適応身長…160~190cm
- 重量…2,200g
- ロープサイズ… $\phi 11 \times 1,600$ mm
- ベルト幅…尻当て:45mm

品番	サイズ(mm)	バックル	税抜価格
----	---------	------	------

EA998FF-13	肩ベルト:幅45 胸ベルト:幅30	ワン タッチ式	27,100円
------------	----------------------	------------	---------

- ロープ材質…ナイロン
- 平網式
- スチールフック
- 第一種ショックアブソーバ付
- 型崩れ・縮みが少なくキックの起きないロープ

フルハーネス型墜落制止用器具(ツインランヤード付)



- サイズ…M
- 適応身長…160~190cm
- 重量…2575g
- ストラップサイズ… $18 \times 1,550$ mm
- ベルト幅…尻当て:45mm

品番	サイズ(mm)	バックル	税抜価格
----	---------	------	------

EA998FF-14	肩ベルト:幅45 胸ベルト:幅30	ワン タッチ式	38,500円
------------	----------------------	------------	---------

- ストラップ材質…中:ベクトラン
表面:ポリエステル
- 軽量・小型の巻取式
- アルミフック
- 第一種ショックアブソーバ付
- ロック機構付で墜落時にも最短距離で停止します。
- 常時巻取りのためランヤードを常に張った状態で使用できます。

フルハーネス型墜落制止用器具(ランヤード付)



- サイズ…M
- 適応身長…160~190cm
- 重量…1,820g
- ストラップサイズ… $15 \times 1,600$ mm
- ベルト幅…尻当て:45mm

品番	サイズ(mm)	バックル	税抜価格
----	---------	------	------

EA998FF-21	肩ベルト:幅45 胸ベルト:幅30	ワン タッチ式	24,100円
------------	----------------------	------------	---------

- ストラップ材質…中:ベクトラン
表面:ポリエステル
- 巻取式
- アルミフック
- 第一種ショックアブソーバ付
- ロック機構付で墜落時にも短い落下距離で停止します。
- ランヤードを必要な長さで固定でき、巻取りの際少し引くだけで収納できます。