

フックレンチ

(ドイツ) AMF

品番	ナット外径 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA613X-0.1	12~14	110	25	800円
EA613X-0.2	16~20	110	25	800円

●材質…特殊鋼

フックレンチ

(ドイツ)

品番	ナット外径 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA613XD-0.8	25~28	136	45	1,000円
EA613XD-0.9	30~32	136	50	1,000円
EA613XD-1	34~36	170	90	1,190円
EA613XD-2	38~45	170	95	1,740円
EA613XD-3	40~42	170	90	1,180円
EA613XD-4	45~50	206	155	1,370円
EA613XD-5	52~55	206	160	1,400円
EA613XD-6	58~62	240	260	2,070円
EA613XD-7	65~70	240	255	2,620円
EA613XD-8	68~75	240	255	2,050円
EA613XD-9	80~90	280	410	2,770円
EA613XD-10	85~92	280	410	3,310円
EA613XD-11	95~100	280	405	2,790円
EA613XD-12	98~105	290	405	3,230円
EA613XD-13	110~115	335	745	4,860円
EA613XD-14	120~130	335	720	4,860円
EA613XD-15	135~145	385	1000	5,800円
EA613XD-16	155~165	385	965	5,800円
EA613XD-17	180~195	470	1500	9,850円
EA613XD-18	205~220	470	1580	9,850円
EA613XD-19	230~245	568	2250	16,500円
EA613XD-20	260~270	568	2250	16,500円
EA613XD-21	280~300	680	5150	35,500円
EA613XD-22	300~320	695	5100	35,500円
EA613XD-23	320~345	695	5200	36,350円
EA613XD-24	350~375	735	5200	36,350円
EA613XD-25	380~400	770	6700	47,850円
EA613XD-26	480~500	988	13000	72,000円

●材質…特殊鋼

フックレンチセット

●材質…クロムモリブデン鋼

NETSUREN

ツールロール付

品番	ナット外径 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA613X	30~38・38~45 45~52・58~65 65~75・75~85 85~98 (7本組)	140~230		9,730円

フックレンチ (単品)

フックレンチセット

(ドイツ) AMF

●材質…特殊鋼
●亜鉛メッキ
●ツールロール付

品番	ナット外径 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA613XF	30~32・34~36 40~42・45~50 58~62・68~75 80~90 (7本組)	136~280		15,500円

フックレンチ (単品)

自在フックレンチ

(ドイツ) AMF

●材質…特殊鋼
●ニッケルメッキ

品番	ナット外径 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA613XB-11	20~35	165	85	3,170円
EA613XB-12	35~60	210	170	3,750円
EA613XB-13	60~90	280	360	4,200円
EA613XB-14	90~155	335	610	6,050円
EA613XB-15	155~230	460	1200	10,250円

[ステンレス製]自在フックレンチセット

(ドイツ) AMF

●材質…ステンレス

ツールポーチ付

品番	ナット外径 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA613XE	20~35・35~60 60~90・90~155 (4本組)	165~335		34,800円

[ステンレス製]自在フックレンチ (単品)

(ドイツ) AMF

●材質…特殊鋼

品番	ナット外径 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA613XE-1	20~35	165	85	7,080円
EA613XE-2	35~60	210	170	7,550円
EA613XE-3	60~90	280	390	8,570円
EA613XE-4	90~155	335	610	11,200円
EA613XE-5	155~230	420	1200	21,500円

●強化型リベットにより特に小径サイズでトルクを伝達し、耐久性もアップしています

自在フックレンチ

(アメリカ) AMF

●材質…スチール

品番	ナット外径 (mm)	全長 (mm)	重量 (kg)	税抜価格
EA613XK-2	38~100	610	1.4	13,900円

フックレンチ (単品)

(ドイツ) AMF

●材質…特殊鋼

品番	ナット外径 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA613X-1	25~30	118	27	610円
EA613X-2	30~38	140	55	640円
EA613X-3	38~45	176	87	690円
EA613X-4	45~52	200	130	770円
EA613X-5	52~58	215	150	1,070円
EA613X-6	58~65	240	215	1,230円
EA613X-7	65~75	255	250	1,330円
EA613X-8	75~85	278	250	1,500円
EA613X-9	85~98	285	360	1,880円
EA613X-10	98~110	302	470	2,340円
EA613X-11	110~125	338	510	2,510円
EA613X-12	125~135	355	615	2,780円

フックレンチ (単品)

(ドイツ) AMF

●材質…特殊鋼

品番	ナット外径 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA613XF-1	16~20	110	25	1,040円
EA613XF-2	25~28	136	45	1,120円
EA613XF-3	30~32	136	50	1,240円
EA613XF-4	34~36	170	90	1,400円
EA613XF-5	40~42	170	90	1,400円
EA613XF-6	45~50	206	155	1,570円
EA613XF-7	52~55	206	160	1,580円
EA613XF-8	58~62	240	260	2,200円
EA613XF-9	68~75	240	255	2,510円
EA613XF-10	80~90	280	410	3,180円
EA613XF-11	95~100	280	405	3,220円
EA613XF-12	110~115	335	745	5,420円
EA613XF-13	120~130	335	720	5,420円
EA613XF-14	135~145	385	1000	7,310円
EA613XF-15	155~165	385	965	7,370円

自在フックレンチセット

(ドイツ) AMF

●材質…特殊鋼

ツールポーチ付

品番	ナット外径 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA613XA	20~42・45~90 95~165 (3本組)	180~335		14,300円

自在フックレンチ (単品)

自在フックレンチセット

(ドイツ) AMF

●材質…特殊鋼

ツールポーチ付

品番	ナット外径 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA613XB	20~35・35~60 60~90・90~155 (4本組)	165~335		16,000円

自在フックレンチ (単品)

自在フックレンチ

(ドイツ) AMF

●材質…特殊鋼

品番	ナット外径 (mm)	差込角	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA613XN-11	20~42	1/2"	135	100	9,990円
EA613XN-12	45~90	1/2"	192	250	10,400円
EA613XN-13	95~165	1/2"	272	680	12,550円
EA613XN-23	95~165	3/4"	298	710	13,700円

●同じ差込角を持つハンドル類と併用してお使い下さい。

自在フックレンチ

(アメリカ) AMF

●材質…スチール

●フック厚…3・9.5mm、4・19mm

●4はフック厚を増した重作業用

品番	ナット外径 (mm)	全長 (mm)	重量 (kg)	税抜価格
EA613XK-3	120~320	610	3.17	19,700円
EA613XK-4	120~320	654	5.78	37,900円

自在フックレンチ (単品)

(ドイツ) AMF

●材質…特殊鋼

ツールポーチ付

品番	ナット外径 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA613XA-1	20~42	180	100	3,420円
EA613XA-2	45~90	240	250	3,860円
EA613XA-3	95~165	335	710	6,140円

自在フックレンチ (単品)

(ドイツ) AMF

●材質…特殊鋼

品番	ナット外径 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA613XB-1	20~35	165	85	2,820円
EA613XB-2	35~60	210	170	3,010円
EA613XB-3	60~90	280	360	3,910円
EA613XB-4	90~155	335	610	5,660円
EA613XB-5	155~230	460	1200	9,440円



<https://www.esco-net.com>

商品詳細はこちら

商品に関する詳しい情報がご覧になれます。

インチ・ミリ換算表

1/4" ... 6.35mm	3/8" ... 9.53mm	1/2" ... 12.7mm
3/4" ... 19.05mm	1" ... 25.4mm	1 1/2" ... 38.1mm

トレー収納式
工具セット
(スタビラー)

スパナ
レンチ

インパクト
ソケット

パワー
レンチ

打撃スパナ
めがねレンチ

シノ付き
レンチ

モンキー
レンチ

フックレンチ、
ピンズレンチ、
四角ソケット
レンチ