



[ステンレス製] ドライバーセット (差換式)



品番 EA550BS-1A 税抜価格 13,300円

- ドライバーハンドル…119mm
- ラビットアダプター式
- ビット全長…89mm
- ビット六角シャンク…1/4"
- ◎ビット…#1-#2-#3
- ◎ビット…5.5×1.0mm
- Hexビット…3.4-5.6mm
- ポジドライブビット…#1-#2-#3
- TORXビット(イジリ止付)…T10-T15-T20-T25-T30

(セット内容17点)

[差替式] ドライバーセット



品番 EA550BT-10 税抜価格 9,850円

- ドライバーハンドル…119mm
- ハンドル先端マグネット付
- ラビットアダプター式
- ビット全長…89mm
- ビット六角シャンク…1/4"
- ◎ビット…#1-#2
- Hex-Plusビット…2.0-2.5-3.0-4.0-5.0-6.0mm
- TORXビット(イジリ止付)…T10-T20-T25-T30

(セット内容13点)

[ESD] 差替式ドライバーセット



品番 EA560WV-36 税抜価格 11,600円

- ドライバーハンドル…119mm
- クイックリリース
- ビット六角シャンク…1/4"
- ビット全長…89mm
- ◎ビット…#1-#2-#3
- ◎ビット…5.5mm
- Hex-Plusビット…3.0-4.0-5.0-6.0mm
- TORXビット(イジリ止付)…T10-T15-T20-T25-T30
- ポジドライブビット…#1-#2-#3

(セット内容17点)

ドライバービットセット



品番 EA550BP-12 税抜価格 10,700円

- ドライバーハンドル…133mm
- ラビットアダプター式
- 先端マグネット付
- ビットホルダー…100mm(六角対辺1/4")
- ビット六角シャンク…1/4"
- ビット全長…25mm
- ◎ビット…#1-#2
- ◎ビット…4.5-5.5mm
- TORXビット(イジリ止付)…T10-T15-T20-T25-T30-T40
- ポジビット…#1-#2

(ドイツ)

★Weraの識別カラーについて

サイズにより、カラーがそれぞれ異なる為、必要な時に、素早く容易に選ぶことができます。

[差替式] ドライバーセット



品番 EA550BT-2 税抜価格 17,100円

- ドライバーハンドル…119mm
- セット時全長…194mm
- ビット六角シャンク…1/4"
- ビット全長…89mm
- ◎ビット…#1-#2-#3
- ◎ビット…6.5×1.2mm
- Hexビット(イジリ止付)…2.0-2.5-3.0-4.0-5.0-6.0mm
- TORXビット(イジリ止付)…T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

(セット内容33点)

[差替式] ドライバーセット



品番 EA550BT-12 税抜価格 11,200円

- ドライバーハンドル…119mm
- ハンドル先端マグネット付
- ラビットアダプター式
- ビット全長…89mm
- ビット六角シャンク…1/4"
- ◎ビット…#1-#2-#3
- ◎ビット…5.5×1.0mm
- Hexビット…3/32"-1/8"-5/32"-3/16"
- TORXビット(イジリ止付)…T10-T15-T20-T25-T30
- スクエアビット…#1-#2-#3
- 付属のツールポーチは腰に装着可能です。(ベルト通し幅:60mm)

(セット内容17点)

ドライバービットセット(六角棒レンチ付)



品番 EA550BA 税抜価格 14,800円

- 六角棒レンチ…1.5-2.0-2.5-3.0-4.0-5.0-6.0-8.0mm
- ◎ビット…#1(2本)-#2(4本)-#3(2本)
- ◎ビット…5.5×0.8-5.5×1.0
- Hex-Plusビット…4.0-5.0-6.0mm
- TORXビット…T10(2本)-T15(2本)-T20(3本)-T25(2本)-T30(2本)-T40(1本)
- ポジドライブビット…#1(2本)-#2(4本)-#3(2本)
- インパクト用◎ビット…#2(2本)-#3(1本)
- インパクト用Hexビット…4.0-5.0-6.0mm
- インパクト用TORXビット…T25-T30-T40
- インパクト用ポジドライブビット…#2(2本)-#3(1本)

(ドイツ)

ドライバービットセット



品番 EA550BR 税抜価格 16,500円

- ドライバーハンドル…119mm
- ハンドル先端マグネット付
- ビットホルダー…50mm(六角対辺1/4")
- ビット六角シャンク…1/4"
- ビット全長…25mm
- ビット…#1-#2
- Hexビット(イジリ止付)…2.2-2.5-3-4-5-6mm
- スクエアビット…#0-#1-#2-#3
- TORXビット(イジリ止付)…T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T30-T40
- スナバビット…#4-#6-#8-#10
- TRI-WINGビット…#1-#2-#3
- TORQ-SETビット…#6-#8-#10-#1/4"

(ドイツ)

[ラチェット式] ドライバーセット



品番 EA550BT-3 税抜価格 13,300円

- ラチェット式
- ドライバーハンドル…142mm
- ハンドル先端マグネット付
- 左右切替式
- ラビットアダプター式
- ビット六角対辺…1/4"
- ビット全長…89mm
- ◎ビット…#1-#2-#3
- ◎ビット…5.5×1.0mm
- Hexビット…3.4-5.6mm
- TORXビット(イジリ止付)…T10-T15-T20-T25-T30
- ポジビット…#1-#2-#3

(セット内容17点)

[差替式] ドライバーセット



品番 EA550BT-11 税抜価格 11,200円

- ドライバーハンドル…119mm
- ハンドル先端マグネット付
- ラビットアダプター式
- ビット六角シャンク…1/4"
- ビット全長…89mm
- ◎ビット…#1-#2-#3
- ◎ビット…5.5×1.0mm
- Hexビット…3.4-5.6mm
- TORXビット(イジリ止付)…T10-T15-T20-T25-T30
- ポジドライブビット…#1-#2-#3
- 付属のツールポーチは腰に装着可能です。(ベルト通し幅:60mm)

(セット内容17点)

ツールセット(機械メンテナンス用)



品番 EA562WK-1 税抜価格 23,900円

- 差替ドライバーハンドル…102mm
- ◎ドライバービット…#1-#2
- ◎ドライバービット…2.5-3.5-4.0-5.5mm
- TORXドライバービット…T10-T15-T20-T25
- ポジドライブビット…#1-#2
- ねじホルダー…M4.5-6用
- JOKER両口レンチ…10×13mm
- (1/4")ソケット(六角)…5.5-6-7-8-10-11-12-13mm
- (1/4")変角ラチェットハンドル…152mm
- (1/4")エクステンションバー…75mm
- 凹1/4"sq×凹1/4"Hexビットホルダー…37mm
- 凹1/4"Hex×凹1/4"Hexビットホルダー…50mm
- Hexショートビット…3-4-5-6mm
- TORXショートビット…T25
- ポジショートビット…#1-#2
- ◎換電ドライバー…3.0mm(150~250V)

(ドイツ)

●1000V絶縁

ホルダーケース付

[差替式] ドライバーセット



品番 EA550BT-7 税抜価格 7,070円

- ドライバーハンドル…119mm
- ビット六角シャンク…1/4"
- ビット全長…89mm
- ◎ビット…#1-#2
- ◎ビット…5.5-6.5mm
- ポジビット…#1-#2
- ラビットアダプター式
- 先端マグネット付

(セット内容7点)

[差替式] ドライバーセット



品番 EA550BT-8 税抜価格 8,580円

- ドライバーハンドル…119mm
- ビット六角シャンク…1/4"
- ビット全長…89mm
- ◎ビット…#1-#2-#3
- TORXビット(イジリ止付)…T15-T20-T25-T30
- ポジビット…#1-#2-#3
- ラビットアダプター式
- 先端マグネット付

(ドイツ)

[差替式] T型ドライバー



品番 EA550BT-21 税抜価格 11,300円

- T型ドライバーハンドル…45mm
- ビット六角シャンク…1/4"
- ◎ビット…#1-#2
- ◎ビット…5.5×1.0mm
- Hex-Plusビット…3.0-4.0-5.0-6.0-8.0mm
- TORXビット(イジリ止付)…T10-T15-T20-T25-T30-T40
- ポジドライブビット…#2-#3

(ドイツ)

ミニドライバービットセット



品番 EA550BP-9A 税抜価格 6,220円

- ドライバーハンドル…90mm
- ラビットアダプター式
- ビット六角シャンク…1/4"
- ビット全長…25mm
- ◎先細ビット…#0-#0-#1
- ◎ビット…#1
- TORXビット…T5-T6-T7-T8-T9
- 先端先細仕様で基盤などの精密作業にも対応しています。

(ドイツ)

[ESD] ◎◎スタビードライバービットセット



品番 EA560MV-37 税抜価格 4,640円

- ◎ビット…#0-#0-#1-#2
- ◎ビット…3.0-4.5-5.5-6.5-8.0mm
- ビット全長…25mm
- ドライバーハンドル…54mm
- 差込ビット対辺…1/4"

(ドイツ)

(セット内容10点)

精密ドライバー

ドライバー

差替式ドライバー

ショートビット

差替式ドライバー(WERA)

ビット

その他差替式ドライバー

きり

スクルースターター

インパクトドライバー

六角棒レンチ

トルクスレンチ、XZNレンチ