

ピンセット [ESD/ステンレス製] (スイス)



品番	形状	サイズ(mm)		税抜価格
		先端幅	全長	
EA595AR-3	直・細	2.3	120	2,340円

- 耐熱温度…240℃
- 材質…チップ:合成繊維(ESD) ハンドル:ステンレス(SUS304L)

ピンセット [ESD/ステンレス製] (スイス)



品番	形状	サイズ(mm)		税抜価格
		先端幅	全長	
EA595AR-14	直・鋭	0.3	110	2,340円
EA595AR-15	直・鋭	0.3	120	2,340円
EA595AR-16	直・鋭	0.5	110	2,340円
EA595AR-17	直・鋭	0.5	120	2,340円
EA595AR-18	直・鋭	2.0	110	2,340円
EA595AR-19	直・鋭	2.0	120	2,340円

- 耐熱温度…240℃
- 材質…チップ:合成繊維(ESD) ハンドル:ステンレス(SUS304L)

ピンセット [ESD/ステンレス製] (スイス)



品番	形状	サイズ(mm)		税抜価格
		先端幅	全長	
EA595AR-34	直・細	2.0	115	2,340円

- 耐熱温度…240℃
- 材質…チップ:合成繊維(ESD) ハンドル:ステンレス(SUS304L)

ピンセット [ESD/ステンレス製] (スイス)



品番	形状	サイズ(mm)		税抜価格
		先端幅	全長	
EA595AR-41	直・鋭	0.3	110	2,340円
EA595AR-42	直・鋭	0.5	120	2,340円
EA595AR-43	直・鋭	0.6	120	2,340円
EA595AR-44	直・鋭	1.5	120	2,340円

- 耐熱温度…240℃
- 材質…チップ:合成繊維(ESD) ハンドル:ステンレス(SUS304L)

ピンセット [ESD/ステンレス製] (スイス)



品番	形状	サイズ(mm)		税抜価格
		先端幅	全長	
EA595AR-27	曲・鋭	1.5	120	2,340円

- 耐熱温度…240℃
- 材質…チップ:合成繊維(ESD) ハンドル:ステンレス(SUS304L)

ピンセット [ESD/ステンレス製] (スイス)



品番	形状	サイズ(mm)		税抜価格
		先端幅	全長	
EA595AR-28	直・平	10	115	2,340円

- 耐熱温度…240℃
- 材質…チップ:合成繊維(ESD) ハンドル:ステンレス(SUS304L)

ピンセット [ESD/ステンレス製] (スイス)



品番	形状	サイズ(mm)		税抜価格
		先端幅	全長	
EA595AR-30	曲・平	2.5	105	2,340円
EA595AR-32	曲・細	2.0	105	2,340円

- 耐熱温度…240℃
- 材質…チップ:合成繊維(ESD) ハンドル:ステンレス(SUS304L)

ピンセット [ESD/ステンレス製] (スイス)



品番	形状	サイズ(mm)		税抜価格
		先端幅	全長	
EA595AR-10	直・特殊	1.5	110	2,340円
EA595AR-11	直・特殊	1.5	120	2,340円

- 耐熱温度…240℃
- 材質…チップ:合成繊維(ESD) ハンドル:ステンレス(SUS304L)


ピンセット [ESD/ステンレス製] (スイス)



品番	形状	サイズ(mm)		税抜価格
		先端幅	全長	
EA595AR-36	特殊 (φ1.7穴付)	2.5	120	2,340円

- 耐熱温度…240℃
- 材質…チップ:合成繊維(ESD) ハンドル:ステンレス(SUS304L)

WAFFER用ピンセット [ステンレス製] (スイス)



品番	形状	サイズ(mm)		税抜価格
		先端幅	全長	
EA595AK-108	直・平	12.5	125	2,280円
EA595AK-109	直・特殊	12.5	125	4,550円
EA595AK-110	直・平	16	125	2,280円

- 材質…ステンレス
- 耐酸性 ●耐磁性

逆作用ピンセット [ESD/ステンレス製] (スイス)



品番	形状	サイズ(mm)		税抜価格
		先端幅	全長	
EA595AR-38	曲・鋭	1.4	150	2,340円

- 耐熱温度…240℃
- 材質…チップ:合成繊維(ESD) ハンドル:ステンレス

プラスチックピンセット [ESD] (スイス)



品番	形状	サイズ(mm)		税抜価格
		先端幅	全長	
EA595AM-11	直・細	1.8	118	515円
EA595AM-12	曲・細	2.0	118	515円
EA595AM-13	直・鋭	0.6	118	515円
EA595AM-14	曲・鋭	0.3	118	515円
EA595AM-15	曲・鋭	0.5	118	515円
EA595AM-16	直・平	3.0	118	515円
EA595AM-17	直・平	5.3	118	515円

- 耐熱温度…240℃
- 材質…導電性プラスチック

WAFFER用ピンセット [ステンレス製] (スイス)



品番	形状	サイズ(mm)		税抜価格
		先端幅	全長	
EA595AK-120	直・平	13.5	125	2,280円
EA595AK-122	直・平	19.5	130	2,280円

- 材質…ステンレス(SUS316)

WAFFER用ピンセット [ステンレス製] (スイス)



品番	形状	サイズ(mm)		税抜価格
		先端幅	全長	
EA595AK-108	直・平	12.5	125	2,280円
EA595AK-109	直・特殊	12.5	125	4,550円
EA595AK-110	直・平	16	125	2,280円

- 材質…ステンレス
- 耐酸性 ●耐磁性

WAFFER用ピンセット [ステンレス製] (スイス)



品番	形状	サイズ(mm)		税抜価格
		先端幅	全長	
EA595AK-123	特殊	5.5	120	2,280円

- 奥行…8.0mm(下側)
- 材質…ステンレス(SUS304)

WAFFER用ピンセット [ステンレス製] (スイス)



品番	形状	サイズ(mm)		税抜価格
		先端幅	全長	
EA595AK-150	曲・特殊	7.5	120	2,280円
EA595AK-151	曲・特殊	7.5	120	2,280円

- 材質…ステンレス
- 耐酸性 ●耐磁性

WAFFER用ピンセット [ステンレス製] (スイス)



品番	形状	サイズ(mm)		税抜価格
		先端幅	全長	
EA595AK-150	曲・特殊	7.5	120	2,280円
EA595AK-151	曲・特殊	7.5	120	2,280円

- 材質…ステンレス
- 耐酸性 ●耐磁性

WAFFER用ピンセット [ステンレス製] (スイス)



品番	形状	サイズ(mm)		税抜価格
		先端幅	全長	
EA595AK-127	特殊	12.5	125	2,280円
EA595AK-129	特殊	19.5	125	2,280円
EA595AK-130	特殊	27	150	2,850円

- 奥行…127:8.0mm, -129:130:9.0mm
- 材質…ステンレス(SUS316)


WAFFER用ピンセット [ステンレス製] (スイス)



品番	形状	サイズ(mm)		税抜価格
		先端幅	全長	
EA595AK-153	直・特殊	5.5	120	2,280円
EA595AK-154	直・特殊	6.5	120	4,550円
EA595AK-155	直・特殊	9.5	125	2,280円
EA595AK-156	直・特殊	9.5	125	4,550円

- 材質…ステンレス
- 耐酸性 ●耐磁性

WAFFER用ピンセット [ステンレス製] (スイス)



品番	形状	サイズ(mm)		税抜価格
		先端幅	全長	
EA595AK-152	直・特殊	9.0	120	2,280円

- 材質…ステンレス

WAFFER用ピンセット [ESD/ステンレス製] (スイス)



品番	形状	サイズ(mm)		税抜価格
		先端幅	全長	
EA595AR-51	直・平	16	115	4,110円
EA595AR-52	直・平	23	130	4,110円
EA595AR-53	直・平	40	135	4,990円
EA595AR-54	直・平	60	145	4,990円

- 耐熱温度…240℃
- 材質…チップ:合成繊維(ESD) ハンドル:ステンレス(SUS304L)

WAFFERとは

ICチップの製造に使われる半導体でできた薄い基板(円盤)のこと。大きさは50~300mmまで各種あります。厚さは0.5~1mm程度です。一般的には直径125mm、200mm、300mmのものがよく使われています。

WAFFER用ピンセット [ステンレス製] (スイス)



品番	形状	サイズ(mm)		税抜価格
		先端幅	全長	
EA595AK-153	直・特殊	5.5	120	2,280円
EA595AK-154	直・特殊	6.5	120	4,550円
EA595AK-155	直・特殊	9.5	125	2,280円
EA595AK-156	直・特殊	9.5	125	4,550円

- 材質…ステンレス
- 耐酸性 ●耐磁性

WAFFER用ピンセット [ESD/ステンレス製] (スイス)



品番	形状	サイズ(mm)		税抜価格
		先端幅	全長	
EA595AR-55	直・平	23	125	4,110円

- 耐熱温度…240℃
- 材質…チップ:合成繊維(ESD) ハンドル:ステンレス(SUS304L)

精密カッティングピンセット [ステンレス製] (スイス)



品番	形状	サイズ(mm)		税抜価格
		先端幅	全長	
EA595AL-1	特殊	0.5	124	3,570円

- マイクロソフトワイヤー用
- 刃幅…14.5mm
- 材質…ステンレス(SUS304)

WAFFER用ピンセット [ステンレス製] (スイス)



品番	形状	サイズ(mm)		税抜価格
		先端幅	全長	
EA595AK-153	直・特殊	5.5	120	2,280円
EA595AK-154	直・特殊	6.5	120	4,550円
EA595AK-155	直・特殊	9.5	125	2,280円
EA595AK-156	直・特殊	9.5	125	4,550円

- 材質…ステンレス
- 耐酸性 ●耐磁性

WAFFER用ピンセット [ESD/ステンレス製] (スイス)



品番	形状	サイズ(mm)		税抜価格
		先端幅	全長	
EA595AR-55	直・平	23	125	4,110円

- 耐熱温度…240℃
- 材質…チップ:合成繊維(ESD) ハンドル:ステンレス(SUS304L)

<https://www.esco-net.com>

商品詳細はこちら

商品に関する詳しい情報がご覧になります。

ESDとは

ESDとは静電気を放電するという意味です。静電気は電子回路や半導体部品を破壊する恐れがあります。そのため、電子部品や半導体関連の作業工程では、静電気の帯電レベルを制御する必要があります。

(ベルジャン製) 時計用 ツール

ピンセット

ピンバイス

その他 精密用工具

清掃用 クロス

マイクロ スコープ

顕微鏡

ルーペ

ガス式 半田ごて

ガス式 ミニトーチ

電池式 半田ごて

電気式 ヒートカッター

電気 半田ごて

半田 フラックス

静電気除去