

[LEDライト付]ルーペ

(ドイツ)



品番	倍率	サイズ(mm) レンズ 全長	税抜価格
EA756DL-6	8倍	φ30 225	12,800円
EA756DL-7	10倍	φ30 225	12,800円
EA756DL-8	4倍	φ55 212	13,500円

- 光源…LED球
- 電源…単3電池×3本(付属)
- 珪酸塩ガラスレンズ

[LEDライト付]ルーペ(充電式)

(ドイツ)



- 電源…バッテリー
- 連続使用時間…7時間
- 充電時間…3時間

品番	倍率	サイズ(mm) レンズ 全長	税抜価格
EA756DM-11	2倍・4倍	φ70・20 170	27,500円
EA756DM-12	4倍	φ55 156	28,500円
EA756DM-13	8倍	φ30 136	27,100円
EA756DM-14	10倍	φ22.8 136	26,800円
EA756DM-15	15倍	φ16.3 136	26,800円

- 付属品…ワイヤレス充電器(USBケーブル:1.5m)
- ガラスレンズ
- 明るさ2段階調節

[LEDライト付]ハンドルルーペ

(ドイツ)



- 光源…LED球
- 電源…単4電池×1本(付属)
- アクリルレンズ

品番	倍率	サイズ(mm) レンズ 全長	税抜価格
EA756FD-11	1.8倍 (小レンズ5倍)	φ130 166	3,800円

[LEDライト付]ルーペ(差替付)

(ドイツ)



- 光源…LED球
- 電源…単4電池×3本(付属)
- アクリルレンズ

品番	倍率	サイズ(mm) レンズ 全長	税抜価格
EA756MH-6	2.5・5 8倍	φ65・50 150~180	3,040円

ハンドルルーペ

(ドイツ)



- PXM光学樹脂レンズ

品番	倍率	サイズ(mm) レンズ 全長	税抜価格
EA756CB-10	3倍	φ65 165	3,700円
EA756CB-11	2.25倍	φ80 190	4,800円

ハンドルルーペ

(ドイツ)



品番	倍率	サイズ(mm) レンズ 全長	税抜価格
EA756CB-60	2.6倍	100×50 230	11,000円

- レンズ…PXM光学樹脂製
- 非球面レンズ
- 折りたたみ時…118×65×22mm
- 手持ち、スタンド型両用設計
- レザークース付

[LEDライト付]ルーペ

(ドイツ)



品番	倍率	サイズ(mm) レンズ 全長	税抜価格
EA756DL-2	8倍	φ30 225	12,800円
EA758YA-3A	単3電池(4本)		560円

- 光源…LED球
- 電源…単3電池×3本(付属)
- ガラスレンズ

[ライト付]ルーペ

(ドイツ)



品番	倍率	サイズ(mm) レンズ 全長	税抜価格
EA756DM-31	2倍・4倍	φ70・20 170	11,100円
EA756DM-32	4倍	φ55 156	12,100円
EA756DM-33	8倍	φ30 136	10,800円
EA756DM-34	10倍	φ22.8 136	10,400円
EA756DM-35	15倍	φ16.3 136	10,400円

- 光源…チップLED
- 電源…単4電池×3本(付属)
- ガラスレンズ

ライト付ルーペ

(ドイツ)



品番	倍率	サイズ(mm) レンズ 全長	税抜価格
EA756FC-1	2.5倍	φ75 212	2,500円
EA756FC-2	2.5倍	φ90 226	3,000円
EA756FC-3	2倍 (小レンズ4倍)	φ100 240	3,500円
EA758YA-3A	単3電池(4本)		560円

- 光源…ニッブル球
- 電源…単3電池×2本(別売)
- ガラスレンズ

[LEDライト付]ルーペ

(ドイツ)



品番	倍率	サイズ(mm) レンズ 全長	税抜価格
EA756MH-1	3.5倍 (小レンズ12倍)	φ60 180	1,290円
EA756MH-2	3倍 (小レンズ12倍)	φ75 195	1,460円
EA756MH-3	2.5倍 (小レンズ12倍)	φ90 210	1,610円

- 光源…LED球
- 電源…単4電池×3本(付属)
- アクリルレンズ

ハンドルルーペ

(ドイツ)



品番	倍率	サイズ(mm) レンズ 全長	税抜価格
EA756CB-40	6倍	φ50 165	6,030円
EA756CB-41	5倍	φ58 173	7,180円

- レンズ…PXM光学樹脂製
- 非球面レンズ

ハンドルルーペ

(ドイツ)



品番	倍率	サイズ(mm) レンズ 全長	税抜価格
EA756FB-1	3倍	φ50 152	900円
EA756FB-2	2.5倍	φ65 163	1,100円
EA756FB-5	2倍	φ100 234	2,400円
EA756FB-6	1.8倍	φ115 258	3,100円

- ガラスレンズ
- 落としても壊れないプラスチックフレーム

[LEDライト付]ハンドルルーペ

(ドイツ)



品番	倍率	レンズサイズ	税抜価格
EA756MB-1	2倍	160×25mm	2,240円

- アクリルレンズ
- 全長…165mm
- 光源…LED球×2個
- 電源…単4電池×3本(付属)
- 明るさ3段階調節

[LEDライト付]ルーペ

(ドイツ)



品番	倍率	サイズ(mm) レンズ 全長	税抜価格
EA756DM-1	4倍	φ70 155	9,430円
EA756DM-2	6倍	φ55 140	7,040円
EA756DM-3	8倍	φ35 120	5,990円
EA756DM-4	10倍	φ35 120	6,460円
EA756DM-5	15倍	φ35 120	10,700円
EA758YA-4A	単4電池(4本)		560円

- 光源…LED球
- 電源…単4電池×3本(別売)
- プラスチックレンズ

ライト付ルーペ



品番	倍率	サイズ(mm) レンズ 全長	税抜価格
EA756M	3倍	φ40 150	取扱中止
EA758YA-3A	単3電池(4本)		560円

- 光源…ニッブル球
- 電源…単3電池×2本(別売)
- ガラスレンズ

[LEDライト付]ルーペ



品番	倍率	サイズ(mm) レンズ 全長	税抜価格
EA756MA-24A	2倍・4倍	φ110 240	1,900円
EA758YA-4A	単4電池(4本)		560円

- 光源…LED球
- 電源…単4電池×2本(付属)
- プラスチックレンズ

[LEDライト付]ルーペ(充電式)

(ドイツ)



品番	倍率	サイズ(mm) レンズ 全長	税抜価格
EA756MH-11	3倍	79×46 160	6,110円

- 付属品…充電ケーブル(USB Type C)
- LEDライトの明るさは3段階あります。

ハンドルルーペ



品番	倍率	サイズ(mm) レンズ 全長	税抜価格
EA756FA-1	3倍	φ65 170	2,100円
EA756FA-2	2.5倍	φ75 190	2,500円

- ガラスレンズ
- 高級プラスチックフレーム

▲注意 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

[LEDライト付]ルーペ

(ドイツ)



品番	倍率	サイズ(mm) レンズ径 全長	税抜価格
EA756MH-91	3.5倍	φ50 200	1,320円

- 光源…LED球×2個
- 電源…単2電池×2本(付属)
- ガラスレンズ

[LEDライト付]ルーペ

(ドイツ)



品番	倍率	サイズ(mm) レンズ 全長	税抜価格
EA756C-10A	7倍	φ35 150	7,940円
EA756C-11A	10倍	φ35 150	8,420円
EA756C-12A	12.5倍	φ35 150	9,470円
EA756C-22A	5倍	φ60 165	9,660円
EA758YA-3A	単3電池(4本)		560円

- 光源…LED球
- 電源…単3電池×2本(付属)
- レンズ…PXM光学樹脂製
- 非球面レンズ

[LEDライト付]ハンドルルーペ

(ドイツ)



品番	倍率	サイズ(mm) レンズ 全長	税抜価格
EA756FC-6	3倍	φ65 200	3,000円
EA756FC-7	2.5倍	φ75 211	3,500円
EA756FC-8	2倍	φ90 225	4,000円
EA758YA-4A	単4電池(4本)		560円

- 光源…LED球
- 電源…単4電池×1本(別売)
- レンズ材質…光学アクリル樹脂

[LEDライト付]ハンドルルーペ

(ドイツ)



品番	倍率	サイズ(mm) レンズ 全長	税抜価格
EA756MB-12	2倍	φ90 200	2,270円
EA758YE-5	SR1130電池(1個)		480円

- 光源…LED球2個
- 電源…SR1130電池×3個(付属)
- アクリルレンズ
- 樹脂ハンドル
- 布製レンズカバー付

[LEDライト付]ルーペ(折りたたみ式)

(ドイツ)



品番	倍率	サイズ(mm) レンズ 全長	税抜価格
EA756MH-12	2倍	105×60 250	2,580円

- 光源…LED球
- アクリルレンズ
- 折りたたみ時…140×22×115mm
- 折りたたみ可能なプラスチック製ハンドル

ハンドルルーペ

(ドイツ)



品番	倍率	サイズ(mm) レンズ 全長	税抜価格
EA756FA-11	3倍 (小レンズ4.5倍)	φ50 131	1,150円
EA756FA-12	2倍 (小レンズ4倍)	φ75 187	1,700円

- アクリルレンズ

(ベルギー)製
時計用
ツール

ピンセット

ピンバイス

その他
精密用工具清掃用
クロスマイクロ
スコープ

顕微鏡

ルーペ

ガス式
半田ごてガス式
ミニトーチ電池式
半田ごて電気式
ヒート
カッター電気
半田ごて半田・
フラックス

静電気除去