


# 構造オプション

## 互換性アタッチメント

### MA-F1-□□□ Eco

既設インバータの取付穴を使用し、そのままFRENIC-Ecoを取付けるためのアタッチメントです。



オプション形式	適用インバータ形式	既設インバータ形式
MA-F1-5.5	FRN5.5F1S-2J FRN5.5F1S-4J	FRN5.5P11S-2 FRN5.5P11S-4
MA-F1-15	FRN15F1S-2J FRN15F1S-4J	FRN15P11S-2 FRN15P11S-4
MA-F1-30	FRN30F1S-2J FRN30F1S-4J	FRN30P11S-2 FRN30P11S-4

### MA-C1-□□□ Mini

FVR-E11SからFRENIC-Miniへ置き替えができます。

オプション形式	適用インバータ形式	
	FRENIC-Mini	FVR-E11S
MA-C1-0.75	FRN0.1C■S-2J FRN0.2C■S-2J FRN0.4C■S-2J FRN0.75C■S-2J	FVRO.1E11S-2 FVRO.2E11S-2 FVRO.4E11S-2 FVRO.75E11S-2
	FRN0.1C■S-7J FRN0.2C■S-7J FRN0.4C■S-7J FRN0.75C■S-7J	FVRO.1E11S-7 FVRO.2E11S-7 FVRO.4E11S-7
	FRN0.1C■E-2J FRN0.2C■E-2J FRN0.4C■E-2J FRN0.75C■E-2J	FVRO.1E11S-2 FVRO.2E11S-2 FVRO.4E11S-2 FVRO.75E11S-2
	FRN0.1C■E-7J FRN0.2C■E-7J FRN0.4C■E-7J FRN0.75C■E-7J	FVRO.1E11S-7 FVRO.2E11S-7 FVRO.4E11S-7
MA-C1-3.7	FRN3.7C■S-2J FRN3.7C■S-4J FRN2.2C■S-7J	FVR3.7E11S-2 FVR3.7E11S-4 FVR2.2E11S-7

※■には適用機種を表わす記号が入ります。1:C1S(Mini(C1)),2:C2S(Mini(C2))

### MA-E1-□□□ (上下スライドタイプ) Multi MA-E1-0.75A (ネジ止めタイプ)

FVR-E11SからFRENIC-Multiへ置き替えができます。

オプション形式	適用インバータ形式	
	FRENIC-Multi	FVR-E11S
MA-E1-0.75 MA-E1-0.75A	FRN0.1E1S-2J FRN0.2E1S-2J FRN0.4E1S-2J FRN0.75E1S-2J	FVRO.1E11S-2 FVRO.2E11S-2 FVRO.4E11S-2 FVRO.75E11S-2
	FRN0.1E1S-7J FRN0.2E1S-7J FRN0.4E1S-7J	FVRO.1E11S-7 FVRO.2E11S-7 FVRO.4E11S-7
	FRN3.7E1S-2J FRN3.7E1S-4J FRN2.2E1S-7J	FVR3.7E11S-2 FVR3.7E11S-4 FVR2.2E11S-7


## 外部冷却用アタッチメント

### PB-F1-□□□ Eco MEGA

インバータの冷却フィン部を盤外に出すためのアタッチメントです。37kW以上の機種は取付脚を付け換えることによりアタッチメントなしで対応できます。

オプション形式	適用インバータ形式	オプション形式	適用インバータ形式	オプション形式	適用インバータ形式
PB-F1-5.5	FRN0.75F1 S-2J FRN1.5F1 S-2J FRN2.2F1 S-2J FRN3.7F1 S-2J FRN5.5F1 S-2J FRN0.75F1 S-4J	PB-F1-15	FRN7.5F1 S-2J FRN11F1 S-2J FRN15F1 S-2J FRN7.5F1 S-4J FRN11F1 S-4J FRN15F1 S-4J	PB-F1-30	FRN18.5F1 S-2J FRN22F1 S-2J FRN30F1 S-2J FRN18.5F1 S-4J FRN22F1 S-4J FRN30F1 S-4J
	FRN1.5F1 S-4J FRN2.2F1 S-4J FRN3.7F1 S-4J FRN5.5F1 S-4J		FRN5.5G1 S-2J FRN7.5G1 S-2J FRN11G1 S-2J FRN5.5G1 S-4J FRN7.5G1 S-4J FRN11G1 S-4J		FRN15G1 S-2J FRN18.5G1 S-2J FRN22G1 S-2J FRN15G1 S-4J FRN18.5G1 S-4J FRN22G1 S-4J

注) 準標準シリーズ (F1H, F1E) には適用できません。



### PB-□1-□□□ Multi

適用インバータ形式	200V	400V
オプション形式		
PB-E1-7.5	FRN5.5E1S-2J FRN7.5E1S-2J	FRN5.5E1S-4J FRN7.5E1S-4J
PB-F1-15	FRN11E1S-2J FRN15E1S-4J	FRN11E1S-4J FRN15E1S-4J