

厚手ロングケブラー手袋



- EU規格CE EN388耐切創レベル4
- 7ゲージ
- 厚み…3mm
- 手首まで保護する袖長タイプ

品番	サイズ	全長 (mm)	掌周り (mm)	中指長さ (mm)	税抜価格
EA354E-51	フリー	約280	200	75	1,060円
材質		ケブラー紡織糸100%			

厚手ケブラー手袋




- 厚み…1.4mm
- ケブラーと綿の混生で耐熱、耐切創、耐摩耗性に優れています。
- 7ゲージ

品番	サイズ	全長 (mm)	掌周り (mm)	中指長さ (mm)	税抜価格
EA354E-76	L	250	220	85	720円
材質		ケブラー、綿			

●縫い合わせのないシームレスな手袋です。

厚手ケブラー手袋



- 厚み…1.4mm
- ケブラーと綿の混生で耐熱、耐切創、耐摩耗性に優れています。
- 7ゲージ

品番	サイズ	全長 (mm)	掌周り (mm)	中指長さ (mm)	税抜価格
EA354E-78	L	300	250	90	550円
材質		ケブラー、綿			

厚手ケブラー手袋



- EU規格CE EN388耐切創レベル4
- 厚み…3mm
- 7ゲージ
- 銅板のバリを持つ作業で手を保護

品番	サイズ	全長 (mm)	掌周り (mm)	中指長さ (mm)	税抜価格
EA354KA-1	S	220	170	70	680円
EA354KA-2	M	225	180	75	680円
EA354KA-3	L	230	200	80	680円
材質		ケブラー紡織糸100%			

●耐切創、難燃性に優れています。

ロングケブラー手袋



- EU規格CE EN388耐切創レベル3
- 厚み…2.5mm
- 10ゲージ
- 手首まで保護する袖長タイプ

品番	サイズ	全長 (mm)	掌周り (mm)	中指長さ (mm)	税抜価格
EA354E-56	フリー	280	180	80	750円
材質		ケブラー繊維100%			

薄手ケブラー手袋



- EU規格CE EN388耐切創レベル3
- 厚み…2.5mm
- 10ゲージ
- 薄手でインナー手袋として使用可能

品番	サイズ	全長 (mm)	掌周り (mm)	中指長さ (mm)	税抜価格
EA354KA-6	S	220	180	65	490円
EA354KA-7	M	230	180	80	490円
EA354KA-8	L	235	190	80	490円
材質		ケブラー紡織糸100%			

ケブラー手袋



- EU規格CE EN388耐切創レベル3
- 10ゲージ
- 厚み…0.8mm

品番	サイズ	全長 (mm)	掌周り (mm)	中指長さ (mm)	税抜価格
EA354ED-11	フリー	約240	200	80	840円
材質		ケブラー繊維100%			

薄手ケブラー手袋



- 厚み…0.25mm
- ノンコートのケブラー繊維を使用した手袋です。
- 13ゲージ

品番	サイズ	全長 (mm)	掌周り (mm)	中指長さ (mm)	税抜価格
EA354E-82	M	240	200	80	510円
EA354E-83	L	255	(Mサイズ)	(Mサイズ)	510円
材質		ケブラー100%			

ケブラー手袋



- 厚み…2.5mm
- 10ゲージ
- 表面は綿のため、滑りやすくなっています。

品番	サイズ	全長 (mm)	掌周り (mm)	中指長さ (mm)	税抜価格
EA354KA-31	フリー	230	180	75	280円
材質		ケブラー50%、綿50%			

薄手ケブラー手袋



- 厚み…0.6mm
- 15ゲージ
- インナー用手袋としても使用できます。

品番	サイズ	全長 (mm)	掌周り (mm)	中指長さ (mm)	税抜価格
EA354K-11	M	210	170	72	1,060円
EA354K-12	L	210	180	75	1,060円
EA354K-13	LL	230	210	78	1,150円
材質		表:ケブラー、裏:ナイロン			

ケブラー手袋



- 厚み…1mm
- 13ゲージ

品番	サイズ	全長 (mm)	掌周り (mm)	中指長さ (mm)	税抜価格
EA354KA-46	フリー	210	170	75	1,550円
材質		ケブラーSD糸(長繊維)			

高級薄手綿手袋



- 厚み…0.5mm
- マチ付
- 精密作業や警備用等に

品番	サイズ	全長 (mm)	掌周り (mm)	中指長さ (mm)	税抜価格
EA354AA-12	M	210	170	80	1,490円
EA354AA-13	L	225	175	85	1,490円
EA354AA-14	LL	235	180	90	1,490円
材質		綿100%			

ドライブ手袋



- 厚み…1.3mm
- 手首部ホック付

品番	サイズ	全長 (mm)	掌周り (mm)	中指長さ (mm)	税抜価格
EA354AA-92	L	約230	166	92	2,240円
材質		綿100%			

高級薄手綿手袋



- 厚み…0.5mm
- 精密作業や警備用等に

品番	サイズ	全長 (mm)	掌周り (mm)	中指長さ (mm)	税抜価格
EA354AA-1	S	205	170	75	1,100円
EA354AA-2	M	215	180	80	1,100円
EA354AA-3	L	220	190	85	1,100円
EA354AA-4	LL	240	200	90	1,100円
材質		綿100%			

薄手ナイロン手袋



- 厚み…0.7mm
- 通気性に優れ、細かい作業に最適です。

品番	サイズ	全長 (mm)	掌周り (mm)	中指長さ (mm)	税抜価格
EA354AA-62	M	220	180	85	2,170円
EA354AA-63	L	230	188	89	2,170円
材質		ナイロン			

組立・検査用手袋



- 厚み…0.7mm
- フィットタイプ

品番	サイズ	全長 (mm)	掌周り (mm)	中指長さ (mm)	税抜価格
EA354AD-1	フリー	約140	160	15	1,580円
材質		ナイロン			

薄手ケブラー手袋



- 厚み…1.5mm
- 13ゲージ
- 薄手でフィット感に優れています。

品番	サイズ	全長 (mm)	掌周り (mm)	中指長さ (mm)	税抜価格
EA354KA-25	S	200	200	65	610円
EA354KA-26	M	210	200	80	610円
EA354KA-27	L	220	200	85	610円
材質		ケブラー繊維100%			

抗ウイルス手袋(タッチスクリーン対応)



品番	サイズ	全長 (mm)	掌周り (mm)	中指長さ (mm)	税抜価格
EA354AB-71	M	200	170	70	1,080円
EA354AB-72	L	220	190	80	1,080円
材質		ポリエステル			

●厚み…0.45mm
●付着したウイルスを光触媒の力で低減、活性化を通じて、感染対策に役立ちます。
●UVカット、吸汗速乾、消臭
●手袋をつけたまま、タッチパネルを操作できます。


薄手綿手袋



- 厚み…1.38mm
- 一般工場、品質管理等に

品番	サイズ	全長 (mm)	掌周り (mm)	中指長さ (mm)	税抜価格
EA354AA-51	S	210	172	75	900円
EA354AA-52	M	220	180	79	900円
EA354AA-53	L	235	196	83	900円
EA354AA-54	LL	240	206	87	900円
材質		綿100%			

[すべり止め付]極薄手袋



- 厚み…0.6mm
- 組み立て作業や細かい作業に最適です。

品番	サイズ	全長 (mm)	掌周り (mm)	入数	税抜価格	税抜価格 (10%)
EA354AJ-11	S	220	180	75	1双	220円
EA354AJ-12	M	230	190	80	1双	220円
EA354AJ-13	L	240	200	90	1双	220円
EA354AJ-17A	M	230	190	80	10双	1,470円
EA354AJ-18A	L	240	200	90	10双	1,470円
材質		基材:ナイロン 滑り止め:ウレタン樹脂				

耐切創手袋規格 CE EN 388について

耐切創手袋としての強度指標は、EUの規格である「CE EN388」が最も主流となっています。手袋の上で回転刃を往復させ、切れるまでの回数でレベル分けを行います。レベルは0~5に分けられ、5が最高強度となります。一般的にレベル2以上のものが耐切創手袋として扱われます。(作業により耐切創性が変化するので、安全性を確認し、作業にあった手袋の選定が重要となります。)

耐切創レベル



ケブラーの特性

- ケブラーは1971年に米国デュポン社が開発したパラ系アラミド繊維です。
- その最大の長所は高強度、高弾性率にありますが、難燃性・耐熱性・耐切創性・耐薬品性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できるなど、幅広い対応能力を持ち合わせています。
- ケブラーは太陽光・蛍光灯などに含まれる紫外線により変色します。変色した場合は、糸の強度が低下することがありますので、使用後は包装されていた袋等に入れ、暗所で保管して下さい。(黒いビニール袋でカバーするのも有効です。)

サイズについて

LL ⇔ XL、3L ⇔ 2XL

※表記と実サイズはメーカーによって誤差があります。

ヘルメット

ゴーグル、めがね

マスク

イヤーマフ、耳栓

手袋、腕カバー

サポーター、ニーパッド、靴下

スニーカー、安全靴

レインウェア、作業服

暑さ対策用品

防寒用品

安全ベスト、マーカー、バンド