



蓄光式避難器具標識



品番	サイズ(mm)	内容	税抜価格
EA983AF-92A	120×360×1	避難口	800円
EA983AF-93A	120×360×1	避難器具	800円
EA983AF-94A	120×360×1	避難はしご	800円

蓄光テープ



品番	幅(mm)	長さ(m)	厚み(mm)	色	税抜価格
EA983G-52B	50	9.1	約0.25	黒/白	6,350円
EA983G-54B	100	9.1	約0.25	黒/白	12,700円
EA983G-52G	50	9.1	約0.25	緑/白	6,350円
EA983G-54G	100	9.1	約0.25	緑/白	12,700円
EA983G-52R	50	9.1	約0.25	赤/白	6,350円
EA983G-54R	100	9.1	約0.25	赤/白	12,700円

●ドアの出入口やルート表示に
●蓄光時間…6時間
●剥離紙付

JIS安全標識



品番	サイズ(mm)	内容	税抜価格
EA983B-21A	300×300×1	消火器	1,100円
EA983B-22A	300×300×1	消火栓	1,100円
EA983B-23A	300×300×1	立入禁止	1,100円
EA983B-24A	300×300×1	使用禁止	1,100円

消火器具標識[L字型・蓄光]



品番	サイズ(mm)	内容	税抜価格
EA983AF-11A	80×240×1	消火器	900円
EA983AF-15A	80×240×1	消火栓	900円
EA983AF-16A	80×240×1	火災報知機	900円

●材質…硬質塩ビ ●両面テープ付
●蓄光タイプで電気が消えても、数分間光ります。
●両面印刷 ●取付穴…φ3mm×2箇所
●曲げしろ…30mm

消火器標識



品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA983AF-110	215×250×0.5	350円

●材質…硬質塩ビ ●両面テープ付
●蓄光タイプで電気が消えても、数分間光ります。


(屋外用)蓄光滑り止めテープ(足型)



品番	幅(mm)	長さ(mm)	厚み(mm)	税抜価格
EA944DA-43	100	254	0.63	1,180円

●蓄光の足跡型で目立ち、高い滑り止め効果を発揮します
●粒度…#60 ●屋内外兼用
●材質…基材:PVC、接着剤:アクリル系
●耐水・耐薬品・耐油・耐候性に優れています。


蓄光テープ(矢印)



品番	サイズ(mm)	厚み(mm)	形状	税抜価格
EA983G-62	100×97	0.12	矢印	17,300円

●材質…プレミアムセーフティーグレード高輝度素材使用
●床付近に貼って、暗闇での誘導に
●1巻でシールが100枚あります。

蓄光滑り止めテープ



品番	幅(mm)	長さ(mm)	厚み(mm)	税抜価格
EA983G-56	50	18.3	約0.7	10,000円
EA983G-57	100	18.3	約0.7	20,000円

●非常口ルート、通路等に
●約6時間光ります。最初の60分間が最も強く光ります。


蓄光テープ



品番	幅(mm)	長さ(m)	厚み(mm)	税抜価格
EA983G-81	25	10	0.25	1,800円
EA983G-82	50	10	0.25	3,600円
EA983G-83	100	10	0.25	7,200円

●約10時間の長い蓄光時間タイプです
●蓄光時間…10時間
●材質…蓄光PET

(屋内用)蓄光滑り止めシート



品番	幅(mm)	長さ(mm)	厚み(mm)	税抜価格
EA983G-60	152	610	約0.7	1,460円

●屋内用
●粒度…#46
●材質…基材:PVC、接着剤:アクリル系
●非常口ルート、通路等に
●約6時間光ります。最初の60分間が最も強く光ります。

●粘着 表面に粘着剤が付いています。
●非粘着 粘着剤は付いていません。

JIS安全標識



品番	サイズ(mm)	内容	税抜価格
EA983AF-101A	225×300×1	←非常口	900円
EA983AF-102A	225×300×1	←消火器	900円
EA983AF-103A	225×300×1	←消火栓	900円
EA983AF-104A	225×300×1	→非常口	900円
EA983AF-105A	225×300×1	→消火器	900円
EA983AF-106A	225×300×1	→消火栓	900円

●片面印刷
●取付穴…φ3mm×4ヶ所
●材質…硬質塩ビ ●英文字入

消火器標識(V字型)



品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA983AF-7	300×200×1	2,500円


●取付穴…φ3mm穴×6箇所
●曲げしろ…40mm
●材質…PET
●両面テープ付
●設置場所に合わせて折り曲げ、角度調節ができます。

消火栓標識



品番	サイズ(mm)	内容	税抜価格
EA983AF-31A	120×360×1	消火栓	450円
EA983AF-32A	120×360×1	ホース格納箱(屋内消火栓)	450円
EA983AF-33A	120×360×1	ホース格納箱(屋外消火栓)	450円
EA983AF-34A	120×360×1	屋外消火栓	450円


火災報知機標識



品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA983AF-76	240×80	400円

●片面印刷
●材質…硬質塩ビ

消火器標識[蓄光]



品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA983AF-1	240×80	1,500円
EA983AF-2	300×100	1,700円

消火器具標識[L字型・蓄光]



品番	サイズ(mm)	内容	税抜価格
EA983AF-21A	240×80×1	消火器↓	900円
EA983AF-22A	240×80×1	消火栓	900円


消火器具標識[蓄光]



品番	サイズ(mm)	内容	文字列	税抜価格
EA983AF-41A	240×80×1	消火器↓	タテ	600円
EA983AF-42A	240×80×1	消火栓	タテ	
EA983AF-43A	240×80×1	消火水槽	タテ	
EA983AF-44A	240×80×1	消火砂	タテ	
EA983AF-45A	240×80×1	消火バケツ	タテ	
EA983AF-51A	240×80×1	消火器	ヨコ	600円
EA983AF-53A	240×80×1	消火砂	ヨコ	
EA983AF-55A	240×80×1	消火栓	ヨコ	


●片面印刷
●材質…硬質塩ビ
●蓄光タイプで電気が消えても、数分間光ります。

[蓄光]消火器標識



品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA983AF-4	250×90×1.2	2,000円
EA983AF-5	90×250×1.2	2,000円

火災報知機標識[蓄光]



品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA983AF-26	240×80	1,500円
EA983AF-27	300×100	1,700円

消火器具標識



品番	サイズ(mm)	内容	税抜価格
EA983AF-61A	100×300×1	放水口(消防隊専用)	400円
EA983AF-62A	100×300×1	送水口(消防隊専用)	400円
EA983AF-65A	100×300×1	制御弁(スプリンクラー専用)	400円
EA983AF-67A	100×300×1	喫煙所	400円
EA983AF-68A	100×300×1	高圧危険	400円
EA983AF-69A	100×300×1	係員以外立入禁止	400円
EA983AF-70A	100×300×1	禁煙	400円
EA983AF-71A	100×300×1	火気厳禁	400円

●片面印刷
●材質…硬質塩ビ

墜落制止用器具・ハーネス

セーフティツールランヤード

工事現場保安用品

屋内安全・保安用品